



# Flexibilní svítidlo typu downlight s nastavitelným úhlem za přijatelnou cenu pro použití v maloobchodních prodejnách

## GreenSpace Accent, elbow

Díky řadě svítidel GreenSpace Accent mohou nyní maloobchodníci a provozovatelé budov přejít z osvětlení CDM na osvětlení LED, a dosáhnout tak výrazné úspory elektrické energie za rozumnou počáteční investici. Svítidlo GreenSpace Accent Elbow typu downlight má pravidelný výřez a nabízí specifické světelné toky, takže umožňuje rychlou a snadnou montáž místo starších svítidel. Tento produkt navíc nabízí několik možností stmívání a integrace do systémů, a to jak kabelových, tak bezdrátových. Pro maloobchodní prodejce módy a potravin jsou všechna svítidla GreenSpace Accent Elbow typu downlight dostupná se speciálními spektry LED pro čerstvé potraviny a módu, aby bylo zboží předvedeno v tom nejlepším světle. Další informace o spektrech PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost a Champagne naleznete na stránkách našeho katalogu pro módu a potraviny.

### Výhody

- Díky úhlednému a jednoduchému designu splyne se stropem
- Snadný návrh díky rozměrům umožňujícím nahradit svítidla CDM
- Zmenšení uhlíkové stopy díky energeticky úspornému osvětlení LED
- Svítidlo typu downlight s nastavitelným úhlem lze plně otočit a vyklonit ze stropu k zajištění maximální flexibility směřování

### Vlastnosti

- Díky úhlednému a jednoduchému designu splyne s podhledem
- Tóny LED pro maloobchod a programy osvětlení LED pro čerstvé potraviny
- Svítidlo RS342B je dostupné s normálním napájením (PSU), jednoduchým stmíváním DALI (PSD), stmíváním DALI a kompatibilitou se systémem Interact (DIA), interiérovým polohováním (DIA-VLC) nebo bezdrátovou komunikací a kompatibilitou se systémem Interact (WIA)


### Aplikace

- Supermarkety
- Hypermarkety
- Velké maloobchodní prodejny
- Obchody s módou

### Varování a bezpečnost

- Při údržbě je nutné výrobek vypnout a nechat vychladnout.
- Produkt musí být instalován tak, aby se jej nebylo možné dotknout. Manipulace s horkým produktem je možná jen při použití rukavic poskytujících tepelnou ochranu.

### Rozměrové výkresy



## GreenSpace Accent, elbow

### Detaily o výrobku



IPDP\_RS340Bi\_0001-Detail photo



IPDP\_RS340Bi\_0007-Detail photo



IPDP\_RS340Bi\_0009-Detail photo



IPDP\_RS340Bi\_0015-Detail photo



IPDP\_RS340Bi\_0017-Detail photo

## Obecné informace

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Značka CE                      | Ano                                 |
| Včetně předřadníku             | Ano                                 |
| Značka ENEC                    | Značka ENEC                         |
| Značka hořlavosti              | Pro montáž na běžné hořlavé povrchy |
| Test žhavým drátem             | Teplota 650 °C, doba 30 s           |
| Vyměnitelný světelný zdroj     | Ne                                  |
| Počet předřadниковých jednotek | 1 jednotka                          |
| Kód produktové řady            | RS342B                              |

## Světelné technické

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Vyzařovací úhel světelného zdroje         | 120 stupňů |
| Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti | 3000 K     |

## Provozní a elektrické

|                |              |
|----------------|--------------|
| Vstupní napětí | 220 až 240 V |
| Frekvence sítě | 50 to 60 Hz  |

## Řízení a stmívání

|             |    |
|-------------|----|
| Stmívatelné | Ne |
|-------------|----|

## Mechanické a materiály

|            |      |
|------------|------|
| Barva těla | Bílá |
|------------|------|

## Certifikace a použití

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Třída ochrany IEC                     | Bezpečnostní třída II |
| Kód ochrany proti mechanickým nárazům | IK02                  |
| Kód ochrany proti vniknutí            | IP20                  |

## Počáteční parametry (podle IEC)

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Tolerance světelného toku | +/-10% |
|---------------------------|--------|

## Podmínky použití

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Maximální úroveň ztlumení  | Nevztahuje se |
| Vhodné pro náhodné spínání | Ano           |

## Světelné technické

| Order Code | Full Product Name               | Index podání barev (CRI) | Měrný výkon (jmen.) (nom.) | Světelný tok | Typ optiky      |
|------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|-----------------|
| 97778800   | RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH   | ≥80                      | 118 lm/W                   | 1 700 lm     | Široký paprsek  |
| 97790000   | RS342B 27S/FMT PSU-E MB CP WH   | >90                      | 77 lm/W                    | 2 700 lm     | Střední paprsek |
| 97792400   | RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH | ≥90                      | 121 lm/W                   | 2 850 lm     | Široký paprsek  |

## Provozní a elektrické

| Order Code | Full Product Name             | Spotřeba energie |
|------------|-------------------------------|------------------|
| 97778800   | RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH | 14,4 W           |
| 97790000   | RS342B 27S/FMT PSU-E MB CP WH | 35 W             |

| Order Code | Full Product Name               | Spotřeba energie |
|------------|---------------------------------|------------------|
| 97792400   | RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH | 26 W             |

## Teplota okolí

| Order Code | Full Product Name             | Rozsah okolních teplot |
|------------|-------------------------------|------------------------|
| 97778800   | RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH | +10 až +25 °C          |
| 97790000   | RS342B 27S/FMT PSU-E MB CP WH | +10 až +25 °C          |

| Order Code | Full Product Name               | Rozsah okolních teplot |
|------------|---------------------------------|------------------------|
| 97792400   | RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH | +10 až +35 °C          |

### Počáteční parametry (podle IEC)

| Order Code | Full Product Name             | Počáteční chromatičnost |
|------------|-------------------------------|-------------------------|
| 97778800   | RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH | (0.434, 0.403) SDCM <3  |
| 97790000   | RS342B 27S/FMT PSU-E MB CP WH | (0.406, 0.350) SDCM<3   |

| Order Code | Full Product Name               | Počáteční chromatičnost |
|------------|---------------------------------|-------------------------|
| 97792400   | RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH | (0.422, 0.386) SDCM <2  |

