



Et fleksibelt og prisvenligt vinklet downlight til detailhandel

GreenSpace Accent, elbow

Takket være GreenSpace Accent-familien kan forhandlere og bygningsoperatører nu skifte fra CDM til LED-belysning og nyde godt af betydelige energibesparelser til en relativt rimelig startinvestering. GreenSpace Accent Elbow downlight har almindelige udskæringer og specifikke lumenpakker, hvilket gør eftermontering hurtig og nem. Ydermere tilbyder produkterne flere muligheder for systemintegration og dæmpning – kablede såvel som trådløse. For mode- og fødevarerforhandlere er hver GreenSpace Accent Elbow downlight tilgængelig med særlige LED-nuancer og LED-løsninger til f.eks. friske fødevarer, så varerne fremstår i det allerbedste lys. Se katalogsiderne vedrørende mode og fødevarer for at lære mere om PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost og Champagne.

Fordele

- Det stilrene og enkle design gør, at det passer godt til lofter
- Nem at designtilpasse takket være CDM eftermonteringsdimensioner
- Reducer dit CO₂-aftryk med energibesparende LED-belysning
- Det vinklede downlight kan drejes helt og vinkles ud af loftet for maksimal indstillingsfleksibilitet

Funktioner

- Eftermonteringsmål med CDM-armaturer
- LED-nuancer og LED-løsninger til friske fødevarer til detailhandel medfølger
- RS342B tilgængelig til normal net (PSU), simpel DALI-dæmpning (PSD), Interact-kompatibel DALI (DIA), indendørs positionering (DIA-VLC) eller trådløs Interact (WIA)

GreenSpace Accent, elbow

Anvendelsesområder

- Supermarkeder
- Større detailhandel
- Modebutikker

Advarsler og sikkerhed


- Under vedligeholdelse skal produktet være slukket og nedkølet
- Produktet skal installeres uden for rækkevidde. Det er kun muligt at manipulere produktet med en isoleringshandske, når det er varmt.

Versions



GreenSpace Accent Elbow in white

Målskitse



Oplysninger om produktet



IPDP_RS340Bi_0001-Detail photo



IPDP_RS340Bi_0007-Detail photo

GreenSpace Accent, elbow

Oplysninger om produktet



IPDP_RS340Bi_0009-Detail
photo



IPDP_RS340Bi_0015-Detail photo



IPDP_RS340Bi_0017-Detail photo

GreenSpace Accent, elbow

Generelle oplysninger	
CE-mærke	Ja
Driver inkluderet	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Produktseriekode	RS342B
Lysteknisk	
Lyskildens spredningsvinkel	120 °
Optiktype	Bred stråle
Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Godkendelse og anvendelsesområde	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20
Indledende ydelse (overholder IEC-standard)	
Lysstrømtolerance	+/-10%
Anvendelsesbetingelser	
Maksimalt dæmpningsniveau	Ikke relevant
Velegnet til tilfældigt skift	Ja

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm
97778800	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥80	118 lm/W	1.700 lm
97780100	RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	4000 K	≥80	125 lm/W	1.700 lm
97787000	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
97792400	RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥90	121 lm/W	2.850 lm
01331500	RS342B 27S/ROSE WIA-E WB CP WH	2200 K	≥80	93 lm/W	2.700 lm
01332200	RS342B 27S/PW930 WIA-E WB CP WH	3000 K	≥90	121 lm/W	2.850 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforgbrug
97778800	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	14,4 W
97780100	RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	14,4 W
97787000	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	23,5 W

Order Code	Full Product Name	Strømforgbrug
97792400	RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	26 W
01331500	RS342B 27S/ROSE WIA-E WB CP WH	29 W
01332200	RS342B 27S/PW930 WIA-E WB CP WH	26 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Omgivende temperaturområde
97778800	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	+10 til +25 °C
97780100	RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	+10 til +25 °C
97787000	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	+10 til +25 °C

Order Code	Full Product Name	Omgivende temperaturområde
97792400	RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	+10 til +35 °C
01331500	RS342B 27S/ROSE WIA-E WB CP WH	+10 til +35 °C
01332200	RS342B 27S/PW930 WIA-E WB CP WH	+10 til +35 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning

GreenSpace Accent, elbow

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
97778800	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	Nej
97780100	RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	Nej
97787000	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	Nej

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
97792400	RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	Nej
01331500	RS342B 27S/ROSE WIA-E WB CP WH	Ja
01332200	RS342B 27S/PW930 WIA-E WB CP WH	Trådløs dæmpning

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus
97778800	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	Hvid
97780100	RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	Hvid
97787000	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	Hvid

Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus
97792400	RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	Hvid
01331500	RS342B 27S/ROSE WIA-E WB CP WH	Sort
01332200	RS342B 27S/PW930 WIA-E WB CP WH	Hvid

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
97778800	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97780100	RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97787000	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
97792400	RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
01331500	RS342B 27S/ROSE WIA-E WB CP WH	(0.49, 0.38) SDCM <3
01332200	RS342B 27S/PW930 WIA-E WB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

