



Un aparat de iluminat flexibil și accesibil, orientat în jos cu cot, pentru magazine

GreenSpace Accent, elbow

Datorită familiei GreenSpace Accent, comercianții cu amănuntul și operatorii de clădiri pot trece acum de la iluminatul CDM la iluminatul LED și se pot bucura de economii semnificative de energie pentru o investiție inițială rezonabilă. Downlight-ul GreenSpace Accent Elbow oferă geometrii variate și pachete de fluxuri luminoase specifice pentru a face instalarea retrofit rapidă și ușoară. În plus, produsele oferă mai multe opțiuni de integrare a sistemului și de control a luminii, cu fir și fără fir. Pentru comercianții cu amănuntul de modă și produse alimentare, fiecare downlight GreenSpace Accent Elbow este disponibil cu culori speciale de LED și rețete de iluminat LED pentru alimente proaspete pentru a prezenta mărfurile în cea mai bună lumină. Consultați paginile noastre de catalog Fashion and Food pentru a afla mai multe despre PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost și Champagne.

Beneficii

- Se confundă cu tavanul datorită designului curat și simplu;
- Ușor de proiectat datorită dimensiunilor generoase ale CDM
- Reduceți amprenta de carbon cu iluminare LED cu economie de energie
- Downlight-ul în cot să fie complet rotit și înclinat în exteriorul tavanului pentru o flexibilitate maximă de țintire

GreenSpace Accent, elbow

Caracteristici

- Dimensiuni retrofit pentru vechile aparate de iluminat CDM;
- Culori specifice pentru vânzarea cu amănuntul și rețete specifice pentru alimente proaspete incluse datorate LEDurilor
- RS342B disponibil pentru alimentare normală (PSU), reglare DALI simplă (PSD), DALI compatibil Interact (DIA), Poziționare în interior/Indoor positioning (DIA-VLC) sau Interact fără fir (WIA)


Cerere

- Supermarketuri
- Hipermarketuri
- Magazine mari pentru vânzări cu amănuntul
- Magazine de modă

Warnings and safety


- În timpul întreținerii, produsul trebuie oprit și lăsat să se răcească
- Produsul trebuie montat la o distanță accesibilă. Manipularea produsului atunci când este fierbinte este posibilă doar cu o mănușă izolatoare

Versions



GreenSpace Accent Elbow in white

Cote



GreenSpace Accent, elbow

Detalii produs



IPDP_RS340Bi_0001-Detail photo



IPDP_RS340Bi_0007-Detail photo



IPDP_RS340Bi_0009-Detail photo



IPDP_RS340Bi_0015-Detail photo



IPDP_RS340Bi_0017-Detail photo

Informații generale	
Marcaj CE	Da
Balast inclus	Da
Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unități de echipament	1 unitate
Cod familie de produse	RS342B
Date tehnice lumină	
Unghi de distribuție sursă de lumină	120 °
Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la +10 până la +25 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Culoare carcasă	Alb
Aprobare și aplicație	
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20
Performanță inițială (conformitate IEC)	
Toleranță flux luminos	+/-10%
Condiții de utilizare	
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Nu se aplică
Adecvat pentru comutare aleatorie	Da

Date tehnice lumină (1/2)

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culorilor (IRC)	Randament luminos (nominal)	Flux luminos
				(lm/W)	
97778800	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥80	118 lm/W	1.700 lm
97787000	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
97789400	RS342B 27S/CH PSU-E WB CP WH	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
97790000	RS342B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	3000 K	>90	77 lm/W	2.700 lm
97796200	RS342B 39S/840 PSU-E WB CP WH	4000 K	≥80	142 lm/W	4.000 lm

Date tehnice lumină (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tip de sistem optic	Order Code	Full Product Name	Tip de sistem optic
97778800	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	Fascicul luminos larg	97789400	RS342B 27S/CH PSU-E WB CP WH	Fascicul luminos larg
97787000	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	Fascicul luminos larg	97790000	RS342B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	Fascicul luminos mediu

GreenSpace Accent, elbow

Order Code	Full Product Name	Tip de sistem optic
97796200	RS342B 39S/840 PSU-E WB CP WH	Fascicul luminos larg

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
97778800	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	14,4 W
97787000	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	23,5 W
97789400	RS342B 27S/CH PSU-E WB CP WH	23,5 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
97790000	RS342B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	35 W
97796200	RS342B 39S/840 PSU-E WB CP WH	28 W

Performanță inițială (conformitate IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială
97778800	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97787000	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97789400	RS342B 27S/CH PSU-E WB CP WH	(0.458, 0.410) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială
97790000	RS342B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	(0.406, 0.350) SDCM<3
97796200	RS342B 39S/840 PSU-E WB CP WH	(0.382, 0.380) SDCM <3

