



En flexibel och prisvärd verktygslåda för butiker

GreenSpace Accent Fixed

Med GreenSpace Accent-serien kan butiksinnehavare och fastighetsägare uppgradera från CDM till LED och dra nytta av fördelarna med Philips PerfectAccent-ljus kvaliteten och betydande energibesparingar – till en låg investeringskostnad. GreenSpace Accent Fixed har standardmått och särskilda ljusflöden för att underlätta vid eftermontering. GreenSpace Accent Fixed kompletterar atmosfären i din butik med hjälp av flexibel allmänbelysning med ett brett urval spridningsvinklar och ljuseffekter som visar upp dina skyltade kläder och färsk matvaror på bästa sätt. Läs mer om CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat och Fresh Food Champagne under Butiker, hotell och restauranger på vår hemsida.

Fördelar

- Högt ljusflöde från en mycket kompakt armatur för låg takhöjd
- Den aningen infällda reflektorn ger god avbländning
- Passar för en stor mängd användningsområden

Funktioner

- Utmärkt ljuskvalitet tack vare Philips PerfectAccent-optik
- Hög energieffektivitet
- Ren och robust design
- 1:1-ersättning av CDM-armaturer

Användning

- Butiker, framförallt livsmedels- och klädbutiker

specifikationer

GreenSpace Accent Fixed

Typ	RS340B
Taktyp	Öppna och symmetriska nedsänkta T-profiltak samt tak med gipsskivor
Ljuskälla	Icke utbytbar LED-modul
Effekt	1700lm– 15W, 2700lm– 27W, 3900lm– 34,5W vid 3000K 1900lm– 26W; 2600lm– 39W för FreshFood Meat (FMT)
Spridningsvinkel	MB (24°) WB (36°) VWB (60°)
Ljusflöde	2800, 4000lm vid 3000K 1900, 2600lm vid FMT 2700lm för Fresh Food Champagne (CH)
Korrelerad färgtemperatur	2500K (för CH) 2700, 3000 K (för 830, PremiumWhite PW9, CrispWhite CRW, FMT) 4000K
Färgåtergivningindex	80 för 827, 830, 840, FMT och CH 90 för PW9 >95 för CRW
Bibehållet ljusflöde vid snittlivslängd* på 50000 tim	L80

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50000 tim	5%
Omgivningstemperatur för bästa prestanda Tq	+25°C
Temperaturintervall vid drift	+10 till +40°C
Driftdon	Separat
Nätspänning	230 eller 240V/50–60Hz
Dimring	Ej dimbar (PSU-E) DALI-dimring (PSD-E)
Material	Armaturhus: pressgjutet aluminium
Färg	Vit (WH, RAL9003), svart (BK, RAL 9004) och silver (SI, RAL9006)
Optisk kupa	PMMA, klar Tryckanslutning med draggänga (PIP), 3-polig Wieland/Adelskontakt (CW3), 3-polig Wieland/Adels-kontakt med lås (CW-L)
Installation	Monteras med fjäderklämmor Genomkoppling möjlig

Versions



GreenSpace Accent Fixed

Produktinformation



GreenSpace_Accent_Fixed-
RS340B-DP01.tif



GreenSpace_Accent_Fixed-
RS340B-DP02.tif

GreenSpace Accent Fixed

Produktinformation

GreenSpace_Accent_Fixed-
RS340B-DPO3.tif



Användningsförhållanden

Omgivningstemperatur	+10 till +25 °C
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja

Användning och godkännande

Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02
Kod för kapslingsklass	IP20

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Drift och elektricitet

Inspänning	220 till 240 V
------------	----------------

Allmän information

Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
CE-märkning	CE märkning
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Driftdon ingår	Ja
ENEC-märkning	ENEC märkning
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Produktfamiljskod	RS340B

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
------------------------	--------

Mekanik och armaturhus

Färg	Vit
------	-----

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Optiktyp
17194000	RS340B LED19S/FMT PSU-E WB WH	WB
17196400	RS340B LED27S/830 PSU-E WB WH	WB
17197100	RS340B LED27S/840 PSU-E WB WH	WB
17201500	RS340B LED27S/PW930 PSU-E WB WH	WB
17208400	RS340B LED27S/830 PSU-E VWB WH	VWB

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel) (1/2)

GreenSpace Accent Fixed

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Init. Korr. Färgtemperatur	Init. Färgåtergivningsindex	Initialt LED-ljusutbyte lm/W	Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Init. Korr. Färgtemperatur	Init. Färgåtergivningsindex	Initialt LED-ljusutbyte lm/W
17194000	RS340B LED19S/FMT PSU-E WB WH	(0.40, 0.33)	3000 K	≥80	70,37037037037037	17201500	RS340B LED27S/PW930 PSU-E WB WH	(0.42, 0.39)	3000 K	≥90	105,88235294117646
17196400	RS340B LED27S/830 PSU-E WB WH	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	114,8936170212766	17208400	RS340B LED27S/830 PSU-E VWB WH	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	114,8936170212766
17197100	RS340B LED27S/840 PSU-E WB WH	(0.38, 0.38)	4000 K	≥80	119,14893617021276						

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Initialt ljusflöde	Initial ineffekt	Order Code	Full Product Name	Initialt ljusflöde	Initial ineffekt
17194000	RS340B LED19S/FMT PSU-E WB WH	1900 lm	27 W	17201500	RS340B LED27S/PW930 PSU-E WB WH	2700 lm	25.5 W
17196400	RS340B LED27S/830 PSU-E WB WH	2700 lm	23.5 W	17208400	RS340B LED27S/830 PSU-E VWB WH	2700 lm	23.5 W
17197100	RS340B LED27S/840 PSU-E WB WH	2800 lm	23.5 W				

