

Biến thế điện tử cho ứng dụng LED điện áp thấp

Biến thế LED cho dải đèn LED

Biến thế LED với điện áp không đổi cho ứng dụng LED 24VDC, tương thích với các dải đèn LED của Philips và nhà cung cấp khác, ngoài ra còn có giao diện 24VDC cho ứng dụng LED

Lợi ích

- Giải pháp hệ thống tổng thể của Philips cho ứng dụng chiếu sáng bằng dải đèn LED
- Không cần nối đất
- Hệ số công suất cao

Tính năng


- Biến thế chuyên dụng cho dải đèn LED
- Tuổi thọ cao
- Hệ thống lắp đặt Hạng II (chỉ cài đặt 2 dây)
- Vô đèn rời
- Tuân thủ EMC theo EN 55015

Ứng dụng

- Khách sạn và nhà hàng
- Trung tâm mua sắm và cửa hàng bán lẻ
- Ứng dụng trang trí

Biến thế LED cho dải đèn LED

Bản vẽ kích thước



Product	A1	A2	B1	B2	C1
LED Transformer 60W 24VDC	180 mm	170 mm	52 mm	42,0 mm	30 mm

Product	A1	A2	B1	B2	C1
LED Transformer 120W 24VDC	300 mm	290 mm	40 mm	29 mm	30 mm

Thông số vận hành và điện	
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Thông tin chung	
Loại bóng đèn	LV Halogen

Thông tin chung

Order Code	Full Product Name	Số lượng sản phẩm trên MCB (16A Loại B) (Tối đa)
913710032267	LED Transformer 60W 24VDC	13

Order Code	Full Product Name	Số lượng sản phẩm trên MCB (16A Loại B) (Tối đa)
913710032567	LED Transformer 120W 24VDC	12

Đặc tính của hệ thống

Order Code	Full Product Name	Công suất Định mức Chấn lưu-Bóng đèn
913710032267	LED Transformer 60W 24VDC	60 W

Order Code	Full Product Name	Công suất Định mức Chấn lưu-Bóng đèn
913710032567	LED Transformer 120W 24VDC	120 W

Biến thể LED cho dải đèn LED

