



ClearAccent – Edullinen upotettava LED-kohdevalaisin

ClearAccent

ClearAccent on edullinen upotettava kohdevalaisinvalikoima, joka on suunniteltu korvaamaan halogeenivalaisimet. Hinnan edullisuus ja lm/W-suhteen erinomaisuus tukevat päätöstä siirtyä ledivalaisimiin. Kompaktin muotoilun ja sisäisen virtalähteen ansiosta valaisinta voidaan käyttää useisiin eri käyttötarkoituksiin. Kiinnitysreiän koko on vanhan 68 mm:n halogeenistandardin mukainen, joten jälkiasennus on mahdollista. Ruuviliittimien ansiosta asennus on helppoa ja turvallista. Alasvaloilla on IC-luokitus.

Hyödyt

- Helpoin ja edullisin tapa siirtyä ledivalaistukseen
- Alhaiset käyttökustannukset: Tavallisiin halogeenivalaisimiin verrattuna jopa 90 % matalampi energiankulutus ja 10 kertaa pidempi käyttöikä
- Selkeän ja yksinkertaisen viimeistelyn ansiosta valaisimet sulautuvat moniin käyttökohteisiin

Ominaisuudet

- Saatavana kiinteä ja suunnattava versio
- Valovirta 500 lm, valokeila 36 astetta
- Värielämytilavaihtoehdot: 3 000 ja 4 000 K
- Integroitu virtalähde
- Yhteensopiva useimpien nousevaa aaltoa leikkaavien himmentimien kanssa

Käyttökohteet

- Vastaanottotilat, hotellit ja ravintolat
- Pienet vähittäismyymälät ja toimistot
- Käytävät ja hissit
- WC-tilat

Spesifikaatiot

Tyyppi	RS060B (upotettava, kiinteän kohdistuksen versio)
	RS061B (upotettava, säädettävän kohdistuksen versio)
Kattotyyppi	Kipsilevykatto
Valonlähde	LED-moduuli, ei vaihdettavissa
Teho	6 W
Valokeilan kulma	36°
Valovirta	500 lm
Väriämpötila	3 000 tai 4 000 K
Värintoistoindeksi Ra	> 80
Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana*	L65
Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana	7.5%
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	+25 °C

Käyttölämpötila	0...40 °C
Liitäntälaitte	Sisäänrakennettu
Virta-/datalähde	Virta-/datalähde
Verkköjännite	230 tai 240 V / 50–60 Hz
Himmennys	Yhteensopiva useimpien nousevaa aaltoa leikkaavien ja vaiheohjattujen himmentimien kanssa
Ohjaa järjestelmän syöttöjännitettä	Ei sovellettavissa
Vaihtoehdot	Saatavana kiinteänä ja säädettävänä
Materiaali	Kehys: valualumiini Takarunko: polykarbonaatti
Väri	Valkoinen (WH)
Optinen kupu	Polykarbonaattia, kirkas
Liitäntä	Kiinteät uros-/naarasliittimet 3-nastainen pistoliitin ja vedonpoistin
Huolto	Ei mitään
Asennus	Kiinnitys jousikiinnikkeillä Läpijohto ei mahdollinen Säädettävä versio on kallistettavissa 25°
Lisävarusteet	Ei mitään

Tuotetiedot

ClearAccent-RS060B-DP02.tif



ClearAccent-RS061B-DP01.tif



ClearAccent-RS061B-DP03.tif





Downlight RS060B RS061B
Asseccory 2




-	
Liitäntälaitteen vikaantumistaso 5 000 tunnin kohdalla	1,2 %
Käyttökohteiden olosuhteet	
Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +40 °C
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Ei
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Mek. iskun suojauskoodi	IK03
IP-luokka	IP20
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Käyttö ja sähkö tiedot	
Otojännite	220 - 240 V
Yleistä tietoa	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Optiikan tyyppi	36
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Alun värintoistoindeksi	80
LED-valaisimen tehokkuus alussa	83,00 lm/W
Valovirta alussa	500 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
Ottoteho alussa	6 W
Mekaaniset tiedot ja runko	
Väri	Valkoinen


Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Alkukromaattisuus	Alun vast. värielämpötila
30550200	RS060B LED5-36/827 PSR II WH LILO	(0.4577, 0.4099) 5	2700 K
30552600	RS060B LED5-36/830 PSR II WH LILO	(0.4338, 0.4030) 5	3000 K
30554000	RS061B LED5-36/827 PSR II WH LILO	(0.4577, 0.4099) 5	2700 K
30556400	RS061B LED5-36/830 PSR II WH LILO	(0.4338, 0.4030) 5	3000 K








Accent Diagrams




Downlight RS060B 827 PSR WH LILO-LA2



Downlight RS060B 830 PSR WH LILO-LA2




Downlight RS061B 827 PSR WH LILO-LA2




Downlight RS061B 830 PSR WH LILO-LA2


Beam Diagrams



Downlight RS060B 827 PSR WH LILO-LBP




Downlight RS060B 830 PSR WH LILO-LBP



Downlight RS061B 827 PSR WH LILO-LBP

Beam Diagrams



Downlight RS061B 830 PSR WH LILO-LBP

