



ClearAccent – Le spot encastré LED à un prix abordable

ClearAccent

ClearAccent est une gamme de spots encastrés conçue pour remplacer les luminaires halogènes. Son prix abordable et son efficacité lumineuse élevée rendent facile le passage à la LED. Le design compact des luminaires, avec driver intégré, le rend adapté pour un large éventail d'applications. Les dimensions d'encastrement correspondent aux anciens standards des halogènes (68 mm), ce qui facilite la rénovation.

Avantages

- Le moyen le plus rapide et le moins onéreux de passer des spots halogènes aux spots LED
- Des coûts d'exploitation réduits : 90 % d'économies d'énergie et une durée de vie 10 fois supérieure à celle des lampes halogènes standards
- Une finition simple et épurée permettant de se fondre discrètement dans n'importe quel intérieur

Fonctions

- Disponible en modèle fixe ou orientable
- 500 lm avec un faisceau à 36°
- Choix de températures de couleur : 3 000 et 4 000 K
- Driver intégré
- Compatible avec la majorité des variateurs à coupure de début de phase

Application

- Espaces d'accueil
- Petits commerces et bureaux
- Couloirs et ascenseurs
- Sanitaires

Descriptions

Type	RS060B (spot encastré – fixe) RS061B (spot encastré – orientable)
Type de plafond	Plafond en plâtre (plaques)
Source lumineuse	Module LED non remplaçable
Puissance	6W
Angle du faisceau	36°
Flux lumineux	500lm
Température de couleur	3000 ou 4000K
Indice de rendu des couleurs	> 80
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne*	L65 50000h
Taux de défaillance de l'appareillage de commande à la durée de vie utile moyenne	7.5% 50000h
Performance Température AmbianteTq	+25°C
Plages de température de fonctionnement	0 à 40°C

Driver	Intégré
Alimentation électrique/données	Alimentation électrique/données
Tension secteur	230 ou 240V/50-60Hz
Gradation	Compatible avec la majorité des variateurs à coupure de début de phase
Entrée système de commande	Non applicable
Options	Modèle fixe ou orientable
Matériaux	Bord: fonte d'aluminium Boîtier arrière: polycarbonate
Couleur	Blanc (WH)
Cache optique	Polycarbonate transparent
Connexion	Connecteurs intégraux mâle/femelle Connecteur à 3 broches avec soulagement de traction
Maintenance	Aucune
Installation	Fixation au moyen d'attaches à ressorts Aucune possibilité de câblage traversant Le modèle orientable est inclinable à 25°
Accessoires	Aucune

Versions



Encastré fixe ClearAccent RS060B



Encastré orientable ClearAccent RS061B

Détails sur le produit



ClearAccent-RS060B-DP02.tif



ClearAccent-RS061B-DP01.tif

Détails sur le produit

ClearAccent-RS061B-DP03.tif



Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes 0 à +40 °C

Normes et recommandations

Code de protection contre les chocs IK02

mécaniques

Code d'indice de protection IP20

Gestion et gradation

avec gradation Oui

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée 220-240 V

Caractéristiques générales

Marquage CE Marquage CE

Classe de protection IEC Classe de sécurité II

Appareillage -

Source lumineuse de substitution Non

Type d'optique Symétrique

Performances Initiales (Conforme IEC)

Indice de rendu des couleurs (initial) ≥80

Efficacité lumineuse à 0 h du luminaire 83 lm/W

LED

Flux lumineux initial 500 lm

Tolérance du flux lumineux +/-10%

Puissance initiale absorbée 6 W

Matériaux et finitions

Couleur Blanc

Performances Initiales (Conforme IEC)

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Température de couleur proximale	
			initiale	
07267799	RS060B LED5-36-/830 PSR II WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	
07268499	RS060B LED5-36-/840 PSR II WH	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	
07269199	RS061B LED5-36-/830 PSR II WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	
07270799	RS061B LED5-36-/840 PSR II WH	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	

