

Na dosiahnutie špičkového výkonu a udržateľnosti

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Rad Philips MASTER LEDtube integruje LED svetelný zdroj do telesa tradičných žiariviek. Jedinečný dizajn vytvára dokonale jednotný vizuálny vzhľad, ktorý nemožno odlíšiť od tradičných žiariviek. Tieto trubice T5 predstavujú správnu voľbu z hľadiska absolútneho výkonu a sú navrhnuté tak, aby obstáli v podmienkach každodenného používania. Vďaka bezkonkurenčným úsporám, ktoré sa dosiahnu vďaka nízkej spotrebe energie a mimoriadne dlhej životnosti, sú tieto LED trubice T5 správnou voľbou pri všetkých náročných aplikáciách.

Faydaları

- Absolútny výkon poskytujúci riešenie pre každé použitie
- Bezkonkurenčné úspory vďaka nízkej spotrebe energie a dlhej životnosti
- Robustné a spoľahlivé vyhotovenie: odolá podmienkam každodenného používania

Özellikler


- Modernizácia existujúcich svetelných zdrojov T5 s predradníkom HF
- Kompatibilné so širokou škálou predradníkov
- > 50 % úspora energie v porovnaní so žiarivkami až do 155 lm/W
- Mimoriadne dlhá životnosť až 60 000 hodín
- Ultravysoký výkon až 5 600 lm
- Neobsahuje ortuť

Uygulama

- Kancelárie
- školy
- Obchod

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Boyutlu çizim



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1.149 mm	1.156 mm	1.163 mm
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1.149 mm	1.156 mm	1.163 mm
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	15,5 mm	19 mm	1.449 mm	1.456 mm	1.463 mm
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	15,5 mm	19 mm	1.449 mm	1.456 mm	1.463 mm
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	15,5 mm	19 mm	1.449 mm	1.456 mm	1.463 mm

Genel Bilgiler

Kapak Tabanı	G5
Anahtar Döngüsü	50.000
Nominal kullanım ömrü	60.000 h

Işık Teknik Ayrıntıları

Işın Açısı (Nom)	200 °
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %

Çalıştırma ve Elektrik

Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s

Sıcaklık

Ortam sıcaklığı aralığı	-20 °C ila 45 °C

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet: Balast uyumluluğunu kontrol edin

Mekanik ve Muhafaza

Lamba Kaplaması	Buzlu
Lamba Biçimi	T5

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk Kodu	Işık Akısı
74953800	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	4000 K	840	3.900 lm
74955200	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	6500 K	865	3.900 lm
41905600	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	3000 K	830	5.200 lm
41907000	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	4000 K	840	5.600 lm
41909400	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	6500 K	865	5.600 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Giriş Frekansı	Hat Frekansı	Güç Tüketimi
74953800	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	30K ila 60K Hz	30K to 60K Hz	26 W
74955200	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	30K ila 60K Hz	30K to 60K Hz	26 W

Order Code	Full Product Name	Giriş Frekansı	Hat Frekansı	Güç Tüketimi
41905600	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	30K ila 100K Hz	30K to 100K Hz	36 W
41907000	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	30K ila 100K Hz	30K to 100K Hz	36 W
41909400	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	30K ila 100K Hz	30K to 100K Hz	36 W

Sıcaklık


MASTER LEDtube InstantFit HF T5


Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimumu (Nom.)
74953800	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	55 °C
74955200	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	55 °C
41905600	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	75 °C

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimumu (Nom.)
41907000	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	75 °C
41909400	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	75 °C

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Enerji Tüketimi kWh/ 1000 sa.
74953800	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	26 kWh
74955200	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	26 kWh
41905600	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	36 kWh
41907000	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	36 kWh
41909400	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	36 kWh





© 2023 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Tüm ticari markalar Signify Holding'e veya ilgili sahiplerine aittir.