



Philips GreenSpace Accent Cardanic – en fleksibel og prisvenlig downlight til detailbutikker

GreenSpace Accent Cardanic

Takket være GreenSpace Accent-familien kan forhandlere og bygningsoperatører nu skifte fra CDM til LED-belysning, og derved nyde godt af betydelige energibesparelser til en relativt rimelig startinvestering. Serien GreenSpace Accent Cardanic downlight har almindelige udskæringer og specifikke lumenpakker, hvilket gør eftermontering hurtig og nem. Derudover tilbyder produkterne flere muligheder for systemintegration og dæmpning – kablede såvel som trådløse. For mode- og fødevarerforhandlere er hver RS343B GreenSpace Accent Cardanic downlight tilgængelig med særlige nuancer og LED-belysningsløsninger til f.eks. friske fødevarer, så varerne fremstår i det allerbedste lys. Se katalogsiderne vedrørende mode og fødevarer for at læse mere om PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost og Champagne.

Fordele

- Det stilrene og enkle design gør, at det passer godt til lofter
- Nem at designtilpasse takket være CDM eftermonteringsdimensioner
- Reducer dit CO₂-aftryk med energibesparende LED-belysning
- Nøjagtig indstilling takket være den kardanske rotationsmekanisme

GreenSpace Accent Cardanic

Funktioner

- Eftermonteringsmål med CDM-armaturer
- LED-nuancer og LED-belysning til friske fødevarer i butikker medfølger
- RS343B tilgængelig til normal net (PSU), simpel DALI-dæmpning (PSD), Interact-kompatibel DALI (DIA), indendørs positionering (DIA-VLC) eller trådløs Interact (WIA)


Anvendelsesområder

- Supermarkeder
- Større detailhandel
- Modebutikker

Advarsler og sikkerhed

- Under vedligeholdelse skal produktet være slukket og nedkølet
- Produktet skal installeres uden for rækkevidde. Det er kun muligt at manipulere produktet med en isoleringshandske, når det er varmt.

Målskitse



Oplysninger om produktet

GreenSpace_Accent_Cardanic-
RS343B-DP01.tif



GreenSpace_Accent_Cardanic-
RS343B-DP01.tif



Oplysninger om produktet



GreenSpace_Accent_Cardanic-
RS343B-DP01.tif



GreenSpace_Accent_Cardanic-
RS343B-DP01.tif

Generelle oplysninger

CE-mærke	Ja
Driver inkluderet	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Produktseriekode	RS343B

Lysteknisk

Lyskildens spredningsvinkel	120 °
Optiktype	Bred stråle

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz

Godkendelse og anvendelsesområde

Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-10%
-------------------	--------

Anvendelsesbetingelser

Maksimalt dæmpningsniveau	Ikke relevant
Velegnet til tilfældigt skift	Ja

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm
97800600	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	4000 K	≥80	125 lm/W	1.700 lm
01329200	RS343B 27S/ROSE WIA-E WB CP WH	2200 K	≥80	93 lm/W	2.700 lm
01330800	RS343B 27S/PW930 WIA-E WB CP WH	3000 K	≥90	121 lm/W	2.850 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
97800600	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	14,4 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
01329200	RS343B 27S/ROSE WIA-E WB CP WH	29 W

GreenSpace Accent Cardanic

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
01330800	RS343B 27S/PW930 WIA-E WB CP WH	26 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Omgivende temperaturområde
97800600	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	+10 til +25 °C
01329200	RS343B 27S/ROSE WIA-E WB CP WH	+10 til +35 °C

Order Code	Full Product Name	Omgivende temperaturområde
01330800	RS343B 27S/PW930 WIA-E WB CP WH	+10 til +35 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
97800600	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	Nej
01329200	RS343B 27S/ROSE WIA-E WB CP WH	Ja

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
01330800	RS343B 27S/PW930 WIA-E WB CP WH	Trådløs dæmpning

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus
97800600	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	Hvid
01329200	RS343B 27S/ROSE WIA-E WB CP WH	Sort

Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus
01330800	RS343B 27S/PW930 WIA-E WB CP WH	Hvid

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
97800600	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
01329200	RS343B 27S/ROSE WIA-E WB CP WH	(0.49, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
01330800	RS343B 27S/PW930 WIA-E WB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

