



Flexible, kostengünstige und professionelle Strahler für den Einzelhandel

GreenSpace Accent Einbaustrahler Kardanisch

Die Strahler der GreenSpace Accent Familie (Einbau- und Stromschienenstrahler) ermöglichen Einzelhändlern und Gebäudebetreibern den einfachen Umstieg von CDM auf LED ohne auf die gewohnte Lichtqualität zu verzichten. Die PerfectAccent Reflektoren und hochwertige LED-Module sorgen für hochwertiges Licht - bei deutlich geringeren Betriebskosten. GreenSpace Accent Kardanisch ist mit verschiedenen LED-Modulen erhältlich, welche speziell auf die lichttechnischen Bedürfnisse in Modegeschäften und Lebensmittelmärkten abgestimmt sind. Diese Module lassen Mode oder frische Lebensmittel im besten Licht erstrahlen.

Vorteile

- Echt kardanischer Einbaustrahler, 30° schwenkbar in alle Richtungen mit zwei Ringen
- Sehr geringe Abmessungen, daher geeignet für Zwischendecken mit nur 10cm Höhe
- Lichtstrompakete bis zu 4000 Lumen für den Ersatz von bis zu 70W Metallhalogendampf-Lampen
- Umfangreiche Familie mit standard Lichtfarben, aber auch mit speziellen Modulen wie PremiumWhite oder CrispWhite für den Modebereich oder FreshFood Meat oder Champagner für den Lebensmitteleinzelhandel
- Deckenausschnitt von 175mm - daher perfekter LED Ersatz für konventionelle Philips-Leuchten

GreenSpace Accent Einbaustrahler Kardanisch

Merkmale

- Hervorragende Lichtqualität und Effizienz dank Philips PerfectAccent Reflektoren und Schutzscheibe
- Hohe Energieeffizienz von bis zu 125 lm/W
- Klares und robustes Design mit kompakten Abmessungen und aus hochwertigem Aluminium
- Breites Einsatzgebiet dank umfangreicher Produktfamilie, auch kombinierbar mit GreenSpace Accent Modularen Einbaustrahlern oder Stromschienenstrahlern (auch für Maxos Fusion)


Anwendung

- Akzentbeleuchtung im Lebensmitteleinzelhandel oder Modegeschäfte, Büros oder Empfangsbereichen

Hinweise

- Während der Wartung muss das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt sein
- Das Produkt muss außerhalb der Armreichweite von Personen installiert werden. Veränderungen an heißen Geräten dürfen nur mit Isolierhandschuhen vorgenommen werden.

Abmessungsskizzen



Produktdetails

GreenSpace_Accent_Cardanic-
RS343B-DP01.tif



GreenSpace_Accent_Cardanic-
RS343B-DP01.tif



GreenSpace Accent Einbaustrahler Kardanisch

Produktdetails



GreenSpace_Accent_Cardanic-
RS343B-DP01.tif



GreenSpace_Accent_Cardanic-
RS343B-DP01.tif

Allgemeine Informationen

CE-Zeichen	Ja
Betriebsgerät inklusive	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Lichtquelle austauschbar	Nein
Anzahl Vorschaltgeräte	Einheit
Produktfamiliencode	RS343B

Lichttechnische Daten

Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad
------------------------------------	----------

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz

Genehmigung und Anwendung

IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
Schlagfestigkeit (IK)	IK02
Schutzart (IP)	IP20

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/-10%
--------------------	--------

Anwendungsbedingungen

Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Ja
-------------------------------------------	----

Lichttechnische Daten (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste				Lichtstrom
		Farbtemperatur (Nom)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (nom.)		
97799300	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥80	118 lm/W	1.700 lm	
97800600	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	4000 K	≥80	125 lm/W	1.700 lm	
97801300	RS343B 17S/ PW930 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥90	125 lm/W	1.750 lm	
97802000	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	3000 K	>90	86 lm/W	1.900 lm	
97803700	RS343B 19S/ ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	2200 K	≥80	92 lm/W	1.900 lm	
97804400	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm	
97805100	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm	
97806800	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	4000 K	≥80	120 lm/W	2.700 lm	
97807500	RS343B 27S/CH PSU-E MB CP WH	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm	
97808200	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	3000 K	>90	77 lm/W	2.700 lm	
97809900	RS343B 27S/ PC930 PSU-E MB CP WH	3000 K	≥90	119 lm/W	2.750 lm	

GreenSpace Accent Einbaustrahler Kardanisch

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste		Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom
		Farbtemperatur (Nom)	Farbwiedergabeindex (CRI)		
97810500	RS343B 27S/ PW930 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥90	121 lm/W	2.850 lm
97811200	RS343B 27S/ ROSE PSU-E WB CP BK	2200 K	≥80	93 lm/W	2.700 lm
97812900	RS343B 39S/827 PSU-E MB CP WH	2700 K	≥80	119 lm/W	3.900 lm
97813600	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	2700 K	≥80	119 lm/W	3.900 lm
97814300	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥80	123 lm/W	3.900 lm
97815000	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	4000 K	≥80	142 lm/W	4.000 lm
97816700	RS343B 39S/ PC930 PSU-E MB CP WH	3000 K	≥90	117 lm/W	4.100 lm
97817400	RS343B 39S/ PW930 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥90	124 lm/W	3.850 lm

Lichttechnische Daten (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optik	Order Code	Full Product Name	Optik
97799300	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	Breitstrahlend (WB)	97809900	RS343B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
97800600	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	Breitstrahlend (WB)	97810500	RS343B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	Breitstrahlend (WB)
97801300	RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	Breitstrahlend (WB)	97811200	RS343B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	Breitstrahlend (WB)
97802000	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	Breitstrahlend (WB)	97812900	RS343B 39S/827 PSU-E MB CP WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
97803700	RS343B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	Breitstrahlend (WB)	97813600	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	Breitstrahlend (WB)
97804400	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	Tiefbreitstrahlend (MB)	97814300	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	Breitstrahlend (WB)
97805100	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	Breitstrahlend (WB)	97815000	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	Breitstrahlend (WB)
97806800	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	Tiefbreitstrahlend (MB)	97816700	RS343B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
97807500	RS343B 27S/CH PSU-E MB CP WH	Tiefbreitstrahlend (MB)	97817400	RS343B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	Breitstrahlend (WB)
97808200	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	Tiefbreitstrahlend (MB)			

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch	Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch
97799300	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	14,4 W	97806800	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	23,5 W
97800600	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	14,4 W	97807500	RS343B 27S/CH PSU-E MB CP WH	23,5 W
97801300	RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	14 W	97808200	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	35 W
97802000	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	22 W	97809900	RS343B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	25 W
97803700	RS343B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	20,5 W	97810500	RS343B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	26 W
97804400	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	23,5 W	97811200	RS343B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	29 W
97805100	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	23,5 W	97812900	RS343B 39S/827 PSU-E MB CP WH	31,5 W

GreenSpace Accent Einbaustrahler Kardanisch

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch
97813600	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	31,5 W
97814300	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	31,5 W
97815000	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	28 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch
97816700	RS343B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	36 W
97817400	RS343B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	36 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
97799300	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	+10 bis +25 °C
97800600	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	+10 bis +25 °C
97801300	RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	+10 bis +35 °C
97802000	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	+10 bis +25 °C
97803700	RS343B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	+10 bis +25 °C
97804400	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	+10 bis +25 °C
97805100	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	+10 bis +25 °C
97806800	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	+10 bis +25 °C
97807500	RS343B 27S/CH PSU-E MB CP WH	+10 bis +25 °C
97808200	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	+10 bis +25 °C

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
97809900	RS343B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	+10 bis +35 °C
97810500	RS343B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	+10 bis +35 °C
97811200	RS343B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	+10 bis +25 °C
97812900	RS343B 39S/827 PSU-E MB CP WH	+10 bis +25 °C
97813600	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	+10 bis +25 °C
97814300	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	+10 bis +25 °C
97815000	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	+10 bis +25 °C
97816700	RS343B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	+10 bis +35 °C
97817400	RS343B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	+10 bis +35 °C

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
97799300	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	Nein
97800600	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	Nein
97801300	RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	Nein
97802000	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	Nein
97803700	RS343B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	Ja
97804400	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	Nein
97805100	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	Nein
97806800	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	Nein
97807500	RS343B 27S/CH PSU-E MB CP WH	Nein
97808200	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	Nein

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
97809900	RS343B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	Nein
97810500	RS343B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	Nein
97811200	RS343B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	Nein
97812900	RS343B 39S/827 PSU-E MB CP WH	Nein
97813600	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	Nein
97814300	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	Nein
97815000	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	Nein
97816700	RS343B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	Nein
97817400	RS343B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	Nein

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
97799300	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	Weiß
97800600	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	Weiß
97801300	RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	Weiß
97802000	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	Weiß
97803700	RS343B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	Weiß
97804400	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	Weiß
97805100	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	Weiß
97806800	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	Weiß
97807500	RS343B 27S/CH PSU-E MB CP WH	Weiß
97808200	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	Weiß

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
97809900	RS343B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	Weiß
97810500	RS343B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	Weiß
97811200	RS343B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	Schwarz
97812900	RS343B 39S/827 PSU-E MB CP WH	Weiß
97813600	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	Weiß
97814300	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	Weiß
97815000	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	Weiß
97816700	RS343B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	Weiß
97817400	RS343B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	Weiß

Initialkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
97799300	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97800600	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	(0.382, 0.380) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
97801300	RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97802000	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	(0.406, 0.350) SDCM <3

GreenSpace Accent Einbaustrahler Kardanisch

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
97803700	RS343B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	(0.49, 0.38) SDCM <3
97804400	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97805100	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97806800	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97807500	RS343B 27S/CH PSU-E MB CP WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97808200	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	(0.406, 0.350) SDCM <3
97809900	RS343B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97810500	RS343B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
97811200	RS343B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	(0.49, 0.38) SDCM <3
97812900	RS343B 39S/827 PSU-E MB CP WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97813600	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97814300	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97815000	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97816700	RS343B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97817400	RS343B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

Anwendungsbedingungen

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel
97799300	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	Nicht anwendbar
97800600	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	Nicht anwendbar
97801300	RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	Nicht anwendbar
97802000	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	Nicht anwendbar
97803700	RS343B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	1%
97804400	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	Nicht anwendbar
97805100	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	Nicht anwendbar
97806800	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	Nicht anwendbar
97807500	RS343B 27S/CH PSU-E MB CP WH	Nicht anwendbar
97808200	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel
97809900	RS343B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	Nicht anwendbar
97810500	RS343B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	Nicht anwendbar
97811200	RS343B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	Nicht anwendbar
97812900	RS343B 39S/827 PSU-E MB CP WH	Nicht anwendbar
97813600	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	Nicht anwendbar
97814300	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	Nicht anwendbar
97815000	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	Nicht anwendbar
97816700	RS343B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	Nicht anwendbar
97817400	RS343B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	Nicht anwendbar

