



Flexible, kostengünstige und professionelle Einbaustrahler für den Einzelhandel

GreenSpace Accent Einbaustrahler Kardanisch

Die Einbaustrahler der GreenSpace Accent Familie ermöglichen Einzelhändlern und Gebäudebetreibern den einfachen Umstieg von CDM auf LED ohne auf die gewohnte Lichtqualität zu verzichten. Die PerfectAccent Reflektoren und hochwertige LED-Module sorgen für hochwertiges Licht - bei deutlich geringeren Betriebskosten. GreenSpace Accent Kardanisch ist mit verschiedenen LED-Modulen erhältlich, welche speziell auf die lichttechnischen Bedürfnisse in Modegeschäften und Lebensmittelmärkten abgestimmt sind. Diese Module lassen Mode oder frische Lebensmittel im besten Licht erstrahlen.

Vorteile

- Echt kardanischer Einbaustrahler, 30° schwenkbar in alle Richtungen mit zwei Ringen
- Sehr geringe Abmessungen, daher geeignet für Zwischendecken mit nur 10cm Höhe
- Lichtstropakete bis zu 4000 Lumen für den Ersatz von bis zu 70W Metallhalogendampf-Lampen
- Umfangreiche Familie mit standard Lichtfarben, aber auch mit speziellen Modulen wie PremiumWhite oder CrispWhite für den Modebereich oder FreshFood Meat oder Champagner für den Lebensmitteleinzelhandel
- Deckenausschnitt von 175mm - daher perfekter LED Ersatz für konventionelle Philips-Leuchten

GreenSpace Accent Einbaustrahler Kardanisch

Merkmale

- Hervorragende Lichtqualität und Effizienz dank Philips PerfectAccent Reflektoren und Schutzscheibe
- Hohe Energieeffizienz von bis zu 125 lm/W
- Klares und robustes Design mit kompakten Abmessungen und aus hochwertigem Aluminium
- Breites Einsatzgebiet dank umfangreicher Produktfamilie, auch kombinierbar mit GreenSpace Accent Modularen Einbaustrahlern oder Stromschienenstrahlern (auch für Maxos Fusion)


Anwendung

- Akzentbeleuchtung im Lebensmitteleinzelhandel oder Modegeschäfte, Büros oder Empfangsbereichen

Hinweise

- Während der Wartung muss das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt sein
- Das Produkt muss außerhalb der Armreichweite von Personen installiert werden. Veränderungen an heißen Geräten dürfen nur mit Isolierhandschuhen vorgenommen werden.

Abmessungsskizzen



Produktdetails

GreenSpace_Accent_Cardanic-
RS343B-DP01.tif



GreenSpace_Accent_Cardanic-
RS343B-DP01.tif



GreenSpace Accent Einbaustrahler Kardanisch

Produktdetails



GreenSpace_Accent_Cardanic-
RS343B-DP01.tif



GreenSpace_Accent_Cardanic-
RS343B-DP01.tif

Allgemeine Informationen

CE-Zeichen	Ja
Betriebsgerät inklusive	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Lichtquelle austauschbar	Nein
Anzahl Vorschaltgeräte	Einheit
Produktfamiliencode	RS343B

Lichttechnische Daten

Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad
------------------------------------	----------

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz

Genehmigung und Anwendung

IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
Schlagfestigkeit (IK)	IK02
Schutzart (IP)	IP20

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/-10%
--------------------	--------

Anwendungsbedingungen

Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Ja
---	----

Lichttechnische Daten (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste			
		Farbtemperatur (Nom)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom
97799300	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥80	118 lm/W	1.700 lm
97800600	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	4000 K	≥80	125 lm/W	1.700 lm
97801300	RS343B 17S/ PW930 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥90	125 lm/W	1.750 lm
97802000	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	3000 K	>90	86 lm/W	1.900 lm
97803700	RS343B 19S/ ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	2200 K	≥80	92 lm/W	1.900 lm
97804400	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
97805100	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
97806800	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	4000 K	≥80	120 lm/W	2.700 lm
97807500	RS343B 27S/CH PSU-E MB CP WH	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
97808200	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	3000 K	>90	77 lm/W	2.700 lm
97809900	RS343B 27S/ PC930 PSU-E MB CP WH	3000 K	≥90	119 lm/W	2.750 lm

GreenSpace Accent Einbaustrahler Kardanisch

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste		Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom
		Farbtemperatur (Nom)	Farbwiedergabeindex (CRI)		
97810500	RS343B 27S/ PW930 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥90	121 lm/W	2.850 lm
97811200	RS343B 27S/ ROSE PSU-E WB CP BK	2200 K	≥80	93 lm/W	2.700 lm
97812900	RS343B 39S/827 PSU-E MB CP WH	2700 K	≥80	119 lm/W	3.900 lm
97813600	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	2700 K	≥80	119 lm/W	3.900 lm
97814300	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥80	123 lm/W	3.900 lm
97815000	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	4000 K	≥80	142 lm/W	4.000 lm
97816700	RS343B 39S/ PC930 PSU-E MB CP WH	3000 K	≥90	117 lm/W	4.100 lm
97817400	RS343B 39S/ PW930 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥90	124 lm/W	3.850 lm

Lichttechnische Daten (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optik	Order Code	Full Product Name	Optik
97799300	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	Breitstrahlend (WB)	97809900	RS343B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
97800600	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	Breitstrahlend (WB)	97810500	RS343B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	Breitstrahlend (WB)
97801300	RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	Breitstrahlend (WB)	97811200	RS343B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	Breitstrahlend (WB)
97802000	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	Breitstrahlend (WB)	97812900	RS343B 39S/827 PSU-E MB CP WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
97803700	RS343B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	Breitstrahlend (WB)	97813600	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	Breitstrahlend (WB)
97804400	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	Tiefbreitstrahlend (MB)	97814300	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	Breitstrahlend (WB)
97805100	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	Breitstrahlend (WB)	97815000	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	Breitstrahlend (WB)
97806800	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	Tiefbreitstrahlend (MB)	97816700	RS343B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
97807500	RS343B 27S/CH PSU-E MB CP WH	Tiefbreitstrahlend (MB)	97817400	RS343B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	Breitstrahlend (WB)
97808200	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	Tiefbreitstrahlend (MB)			

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch	Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch
97799300	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	14,4 W	97806800	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	23,5 W
97800600	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	14,4 W	97807500	RS343B 27S/CH PSU-E MB CP WH	23,5 W
97801300	RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	14 W	97808200	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	35 W
97802000	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	22 W	97809900	RS343B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	25 W
97803700	RS343B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	20,5 W	97810500	RS343B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	26 W
97804400	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	23,5 W	97811200	RS343B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	29 W
97805100	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	23,5 W	97812900	RS343B 39S/827 PSU-E MB CP WH	31,5 W

GreenSpace Accent Einbaustrahler Kardanisch

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch
97813600	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	31,5 W
97814300	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	31,5 W
97815000	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	28 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch
97816700	RS343B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	36 W
97817400	RS343B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	36 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
97799300	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	+10 bis +25 °C
97800600	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	+10 bis +25 °C
97801300	RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	+10 bis +35 °C
97802000	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	+10 bis +25 °C
97803700	RS343B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	+10 bis +25 °C
97804400	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	+10 bis +25 °C
97805100	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	+10 bis +25 °C
97806800	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	+10 bis +25 °C
97807500	RS343B 27S/CH PSU-E MB CP WH	+10 bis +25 °C
97808200	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	+10 bis +25 °C

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
97809900	RS343B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	+10 bis +35 °C
97810500	RS343B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	+10 bis +35 °C
97811200	RS343B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	+10 bis +25 °C
97812900	RS343B 39S/827 PSU-E MB CP WH	+10 bis +25 °C
97813600	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	+10 bis +25 °C
97814300	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	+10 bis +25 °C
97815000	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	+10 bis +25 °C
97816700	RS343B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	+10 bis +35 °C
97817400	RS343B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	+10 bis +35 °C

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
97799300	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	Nein
97800600	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	Nein
97801300	RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	Nein
97802000	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	Nein
97803700	RS343B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	Ja
97804400	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	Nein
97805100	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	Nein
97806800	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	Nein
97807500	RS343B 27S/CH PSU-E MB CP WH	Nein
97808200	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	Nein

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
97809900	RS343B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	Nein
97810500	RS343B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	Nein
97811200	RS343B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	Nein
97812900	RS343B 39S/827 PSU-E MB CP WH	Nein
97813600	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	Nein
97814300	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	Nein
97815000	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	Nein
97816700	RS343B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	Nein
97817400	RS343B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	Nein

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
97799300	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	Weiß
97800600	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	Weiß
97801300	RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	Weiß
97802000	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	Weiß
97803700	RS343B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	Weiß
97804400	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	Weiß
97805100	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	Weiß
97806800	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	Weiß
97807500	RS343B 27S/CH PSU-E MB CP WH	Weiß
97808200	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	Weiß

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
97809900	RS343B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	Weiß
97810500	RS343B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	Weiß
97811200	RS343B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	Schwarz
97812900	RS343B 39S/827 PSU-E MB CP WH	Weiß
97813600	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	Weiß
97814300	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	Weiß
97815000	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	Weiß
97816700	RS343B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	Weiß
97817400	RS343B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	Weiß

Initialkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
97799300	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97800600	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	(0.382, 0.380) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
97801300	RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97802000	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	(0.406, 0.350) SDCM<3

GreenSpace Accent Einbaustrahler Kardanisch

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
97803700	RS343B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	(0.49, 0.38) SDCM <3
97804400	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97805100	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97806800	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97807500	RS343B 27S/CH PSU-E MB CP WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97808200	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	(0.406, 0.350) SDCM<3
97809900	RS343B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97810500	RS343B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
97811200	RS343B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	(0.49, 0.38) SDCM <3
97812900	RS343B 39S/827 PSU-E MB CP WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97813600	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97814300	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97815000	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97816700	RS343B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97817400	RS343B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

Anwendungsbedingungen

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel
97799300	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	Nicht anwendbar
97800600	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	Nicht anwendbar
97801300	RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	Nicht anwendbar
97802000	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	Nicht anwendbar
97803700	RS343B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	1%
97804400	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	Nicht anwendbar
97805100	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	Nicht anwendbar
97806800	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	Nicht anwendbar
97807500	RS343B 27S/CH PSU-E MB CP WH	Nicht anwendbar
97808200	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel
97809900	RS343B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	Nicht anwendbar
97810500	RS343B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	Nicht anwendbar
97811200	RS343B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	Nicht anwendbar
97812900	RS343B 39S/827 PSU-E MB CP WH	Nicht anwendbar
97813600	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	Nicht anwendbar
97814300	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	Nicht anwendbar
97815000	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	Nicht anwendbar
97816700	RS343B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	Nicht anwendbar
97817400	RS343B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	Nicht anwendbar

