



Ευέλικτη και προσιτή εργαλειοθήκη καταστημάτων

GreenSpace Accent, αρθρωτό

Με τη σειρά GreenSpace Accent, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων και οι διαχειριστές κτιρίων μπορούν τώρα να κάνουν τη μετάβαση από CDM σε LED και να απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα της ποιότητας φωτός του Philips PerfectAccent, καθώς και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας – όλα αυτά με μια εύλογη αρχική επένδυση. Η τακτική αποκοπή του GreenSpace Accent, αρθρωτού και τα ειδικά πακέτα φωτεινής ισχύος κάνουν τις αντικαταστάσεις γρήγορες και εύκολες. Για τα καταστήματα μόδας και τροφίμων, το GreenSpace Accent, αρθρωτό διατίθεται με ειδικές αποχρώσεις φωτός και συνταγές LED, για να εκτίθενται τα ρούχα και τα νωπά τρόφιμα σε προσφορά υπό το καλύτερο δυνατό φως. Ρίξτε μια ματιά στις σελίδες του καταλόγου μόδας και τροφίμων μας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat και Fresh Food Champagne.

Οφέλη

- Υψηλή απόδοση φωτός από πολύ συμπαγές φωτιστικό χαμηλού ύψους
- Αρθρωτή ανάρτηση (δύο δακτύλιοι με χωριστή κλίση)
- Ευρεία κάλυψη εφαρμογών

Χαρακτηριστικά

- Εξαιρετική ποιότητα φωτός την οποία επιτρέπουν τα οπτικά Philips PerfectAccent
- Υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας
- Καθαρή και στιβαρή σχεδίαση
- Άμεση αντικατάσταση CDM

Εφαρμογή

- Καταστήματα τροφίμων και μόδας

Χαρακτηριστικά

GreenSpace Accent, αρθρωτό

Τύπος	RS343B
Τύπος οροφής	Εκτεθειμένη και συμμετρική καλυμμένη ψευδοροφή με ράβδους διατομής T και γύψινη οροφή (σανίδα)
Πηγή φωτός	Μη αντικαταστάσιμη μονάδα LED
Ισχύς	1700 lm - 15 W, 2700 lm - 27 W, 3900 lm - 34,5 W στους 3000 K 1900 lm - 26 W- 2600 lm - 39 W στο FMT
Γωνία δέσμης	NB (10°), MB (24°), WB (36°)
Φωτεινή ροή	1750, 2800, 4000 lm στους 3000 K 1900, 2600 lm στο FMT 2700 lm στο CH
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος	2500 K (για Fresh Food Champagne CH) 2700 K 3000 K (για 830, PremiumWhite PW9, CrispWhite CRW, Fresh Food Meat FMT) 4000 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης	80 για /827 /830 /840 /FMT /CH 90 για /PW9 >95 για /CRW
Διατήρηση φωτεινής ροής για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής* 50.000 ωρών	L80
Ποσοστό αστοχίας εξοπλισμού ελέγχου για	5%

μέση ωφέλιμη διάρκεια

ζωής 50.000 ωρών

Απόδοση θερμοκρασίας +25 °C

περιβάλλοντος Tα

Εύρος θερμοκρασιών +10 έως +40 °C

λεπούργιας

Διάταξη οδήγησης Ανεξάρτητη

Τάση δικτύου 230 ή 240 V / 50 - 60 Hz

Ρύθμιση έντασης Χωρίς δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού (PSU-E)

Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού DALI (PSD-E)

Υλικό Περιβλημά: χυτό αλουμίνιο

Χρώμα Λευκό (WH, RAL9003), Μαύρο (BK, RAL 9004), Ασημί (SI, RAL9006)

Οπτικό σύστημα Μεταλιζέ πολυανθρακικό πλαστικό

Κάλυμμα οπτικού PMMA, διαφανές

συστήματος

Σύνδεση Κουμπωτό βύσμα με διάταξη pull relief (PIP), 3πολικό βύσμα Wieland/Adels (CW3), 3πολικό βύσμα Wieland / Adels με ασφάλιση (CW-L)

Εγκατάσταση Στερέωση με ελατηριωτά εξαρτήματα στερέωσης

Με δυνατότητα περάσματος καλωδίουσης

Εξαρτήματα Κανένα

Versions



GreenSpace Accent, αρθρωτό

Συνθήκες εφαρμογής

Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off Ναι

Έγκριση και εφαρμογή

Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις IK02

Βαθμός προστασίας από τις εισροές IP20

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Τάση εισόδου 220 to 240 V

Γενικές πληροφορίες

Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής 120 °

Λυχνιολαβή -

Σήμανση CE CE mark

Κατηγορία προστασίας IEC Safety class II (II)

Διάταξη οδήγησης, περιλαμβάνεται Όχι

Σήμανση ENEC ENEC mark

Σήμανση ευφλεκτότητας F

Σύστημα ελέγχου -

Εξαρτήματα ανιθαμβωτικής προστασίας No

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός Ναι

Αριθμός οργάνων 1 unit

Αριθμός πηγών φωτός 1

Κωδικός ονομασίας σειράς RS343B

Σήμανση UL Ναι

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος 3000 K

Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥ 90

Ανοχή φωτεινής ροής +/-10%

Μηχανικά εξαρτήματα και περιβλημα

Χρώμα White

Συνθήκες εφαρμογής

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος
41165700	RS343B LED27S/PC930 PSU-E MB WH	+10 to +25 °C
41166400	RS343B LED39S/PC930 PSU-E MB WH	+10 to +40 °C

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού
41165700	RS343B LED27S/PC930 PSU-E MB WH	Όχι

Order Code	Full Product Name	Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού
41166400	RS343B LED39S/PC930 PSU-E MB WH	Ναι

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Τύπος καλύμματος/ φακού οπτικού συστήματος	Δοκιμή με πυρακτωμένο σύρμα	Κωδικός σειράς λαμπτήρων	Τύπος οπτικού συστήματος
41165700	RS343B LED27S/PC930 PSU-E MB WH	PCO-SAT	650/30	LED27S	WB
41166400	RS343B LED39S/	No	650/5	LED39S	MB

Order Code	Full Product Name	Τύπος καλύμματος/ φακού οπτικού συστήματος	Δοκιμή με πυρακτωμένο σύρμα	Κωδικός σειράς λαμπτήρων	Τύπος οπτικού συστήματος
	PC930 PSU-E MB WH				

GreenSpace Accent, αρθρωτό

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα	Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	Αρχική φωτεινή ροή	Αρχική ισχύς εισόδου	Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα	Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	Αρχική φωτεινή ροή	Αρχική ισχύς εισόδου
41165700	RS343B LED27S/ PC930 PSU- E MB WH	(0.422, 0.386)	90 lm/W	2700 lm	30 W	41166400	RS343B LED39S/ PC930 PSU- E MB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	95,1219512195122 lm/W	3900 lm	41 W

