



Flexibel och prisvärd verktygslåda för butiker

GreenSpace Accent Cardanic

Med GreenSpace Accent-familjen kan butiksinnehavare och fastighetsägare uppgradera från CDM till LED, och dra nytta av fördelarna med såväl Philips PerfectAccent-ljus kvaliteten som de betydande energibesparingarna – till en rimlig inledande investeringskostnad. GreenSpace Accent Cardanic har standardmått och särskilda ljusflöden för snabb och enkel eftermontering. Armaturen finns även tillgänglig med särskilda ljusrecept för som visar upp skyltade kläder och andra varor på allra bästa sätt. Se vår katalog för Livsmedel och Kläder för att läsa mer om CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat och Fresh Food Champagne.

Fördelar

- Högt ljusflöde från en mycket kompakt och låg armatur
- Kardanupphäng (två ringar som kan vinklas separat)
- Passar ett stort antal användningsområden

Funktioner

- Utmärkt ljuskvalitet med Philips PerfectAccent-optik
- Hög energieffektivitet
- Diskret och robust design
- 1-1-ersättning för CDM

Användning

- Livsmedels- och klädbutiker

specifikationer

Typ	RS343B
-----	--------

GreenSpace Accent Cardanic

Taktyp	Öppna och symmetriska nedsänkta T-profiltak samt tak med gipsskivor
Ljuskälla	Icke utbyttbar LED-modul
Effekt	1700lm – 15W, 2700lm – 27W, 3900lm – 34,5W vid 3000K 1900lm – 26W; 2600lm – 39W vid FMT
Spridningsvinkel	NB (10°), MB (24°), WB (36°)
Ljusflöde	1750, 2800, 4000lm vid 3000K 1900, 2600lm vid FMT 2700lm vid CH
Korrelerad färgtemperatur	2500K (för Fresh Food Champagne CH) 2700K 3000 K (för 830, PremiumWhite PW9, CrispWhite CRW och Fresh Food Meat FMT) 4000K
Färgåtergivning	80 för /827 /830 /840 /FMT /CH 90 för /PW9 >95 för /CRW
Bibehållet ljusflöde vid snittlivslängd* på 50000 tim	L80
Felfrekvens för styrsystemet vid	5%

snittlivslängd på 50000 tim	
Omgivningstemperatur för bästa prestanda Tq	+25°C
Temperaturintervall vid drift	+10 till +40°C
Driftdon	Separat
Nätspänning	230 eller 240V/50–60Hz
Dimring	Ej dimbar (PSU-E) DALI-dimring (PSD-E)
Material	Armatyrhus: pressgjutet aluminium
Färg	Vit (WH, RAL9003), svart (BK, RAL 9004) och silver (SI, RAL9006)
Optik	Metalliserad polykarbonat
Optisk kupa	PMMA, klar
Anslutning	Tryckanslutning med draggänga (PIP), 3-polig Wieland/Adelskontakt (CW3), 3-polig Wieland/Adels-kontakt med lås (CW-L)
Installation	Monteras med fjäderklämmor Möjlighet till genomgående kabel
Tillbehör	Inga

Versions



Produktinformation

GreenSpace_Accent_Cardanic-
RS343B-DP01.tif



GreenSpace_Accent_Cardanic-
RS343B-DP01.tif



GreenSpace Accent Cardanic

Produktinformation



GreenSpace_Accent_Cardanic-
RS343B-DP01.tif



GreenSpace_Accent_Cardanic-
RS343B-DP01.tif

Användningsförhållanden

Omgivningstemperatur	+10 till +25 °C
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja

Användning och godkännande

Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02
Kod för kapslingsklass	IP20

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Drift och elektricitet

Inspänning	220 till 240 V
------------	----------------

Allmän information

Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Socket	-
CE-märkning	CE märkning
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Optikavskärmning/optiktyp	PCO-SAT
Driftdon ingår	Ja
ENEC-märkning	ENEC märkning
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
Driftdon	-
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Antal ljuskällor	1
Optiktyp	WB
Produktfamiljskod	RS343B
UL-märkning	No

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
------------------------	--------

Mekanik och armaturhus

Färg	Vit
------	-----

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljskod
16793600	RS343B LED17S/830 PSU-E WB WH	LED17S
16794300	RS343B LED17S/840 PSU-E WB WH	LED17S
16797400	RS343B LED19S/FMT PSU-E WB WH	LED19S
16802500	RS343B LED17S/PW930 PSU-E WB WH	LED17S

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Init. Färgtemperatur	Init. Färgåtergivningsindex	Initialt LED-ljusutbyte	Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Init. Färgtemperatur	Init. Färgåtergivningsindex	Initialt LED-ljusutbyte
16793600	RS343B LED17S/830 PSU-E WB WH	(0.4338, 0.4030)	3000 K	≥80	118,0555555555556 lm/W	16797400	RS343B LED19S/FMT	(0.397, 0.33)	3000 K	≥85	70.37037037037037 lm/W
16794300	RS343B LED17S/840 PSU-E WB WH	(0.3818, 0.3797)	4000 K	≥80	125 lm/W						

GreenSpace Accent Cardanic

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Init. Korr. Färgtemperatur	Init. Färgåtergivningsindex	Initialt LED-ljusutbyte
16802500	RS343B LED17S/830 PSU-E WB WH	(0.4220, 0.3860)	3000 K	≥90	103.65853658536587 lm/W

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Initialt ljusflöde	Initial ineffekt	Order Code	Full Product Name	Initialt ljusflöde	Initial ineffekt
16793600	RS343B LED17S/830 PSU-E WB WH	1700 lm	14.4 W	16797400	RS343B LED19S/FMT PSU-E WB WH	1900 lm	27 W
16794300	RS343B LED17S/840 PSU-E WB WH	1800 lm	14.4 W	16802500	RS343B LED17S/PW930 PSU-E WB WH	1700 lm	16.4 W

