

# PHILIPS

## Lighting



# RoadFlair 路燈系列，時尚優越超越預期

## RoadFlair 路燈

飛利浦 RoadFlair 路燈系列產品專為城市主要道路而設計，這是一款令人振奮的新產品，旨在讓您的街道超乎想像，這種道路照明產品來自具有競爭力的價格並且為城市帶來最高的節能效益和最佳的每瓦流明效率。飛利浦 RoadFlair 帶來能源效率，改善城市的可持續發展動力，並在城市環境中大幅降低成本。正確的道路燈具加上正確的照明應用將為您的市政當局創造最佳的環境，使當地社區受益，並促進旅遊和商業活動。

### 优点

- 高流明功效，每瓦 120 至 140 流明 - 遠高於目前可用的解決方案
- 獨特的功能設計外觀平滑，重量輕，設計精良的燈具
- 可控制和調光，更可兼容飛利浦最新道路照明智能互聯解決方案 CityTouch Flex 系統連接應用，標準戶外調光通訊協議
- 物超所值

### 特点

- 卓越的散熱技術工作溫度 -40 至 50°C
- 透明和耐候型 PC 光學透鏡
- 多種光學透鏡滿足所有道路和街道照明應用要求
- 輕量化外殼設計
- 提供 3000K，4000K，5000K 和 5700K 色溫可供選擇

### 应用

- 人行道
- 公路
- 住宅區道路
- 交流道

# RoadFlair 路燈

## Versions



BRP392/393 LED 220-240V DM

<b>應用</b>	
機械衝擊保護規範	IK08
<b>基本資訊</b>	
CE 標誌	CE
光學覆蓋/鏡頭類型	PC-MLO
內附驅動器	是
光源可更換	否
<b>初始性能</b>	
初始顯色指數	>70
<b>機械和殼體</b>	
色彩	GR

## 適用條件

Order Code	Full Product Name	最高調光等級	Order Code	Full Product Name	最高調光等級
911401622403	BRP392 LED144/NW 120W 220-240V DM MP1	-	911401866398	BRP392 LED200/WW 150W 220-240V DM PSR	10%
911401862498	BRP392 LED224/NW 158W 220-240V DM PSR	10%	911401866498	BRP392 LED186/WW 138W 220-240V DM PSR	10%
911401862598	BRP392 LED212/NW 150W 220-240V DM PSR	10%	911401866598	BRP392 LED175/WW 130W 220-240V DM PSR	10%
911401862698	BRP392 LED200/NW 138W 220-240V DM PSR	10%	911401866698	BRP392 LED163/WW 121W 220-240V DM PSR	10%
911401862798	BRP392 LED186/NW 130W 220-240V DM PSR	10%	911401866798	BRP392 LED151/WW 113W 220-240V DM PSR	10%
911401862898	BRP392 LED174/NW 121W 220-240V DM PSR	10%	911401866898	BRP392 LED140/WW 104W 220-240V DM PSR	10%
911401862998	BRP392 LED161/NW 113W 220-240V DM PSR	10%	911401866998	BRP392 LED128/WW 96W 220-240V DM PSR	10%
911401863098	BRP392 LED150/NW 104W 220-240V DM PSR	10%	911401867098	BRP392 LED116/WW 88W 220-240V DM PSR	10%
911401863198	BRP392 LED136/NW 96W 220-240V DM PSR	10%	911401867198	BRP393 LED303/WW 225W 220-240V DM PSR	10%
911401863298	BRP392 LED124/NW 88W 220-240V DM PSR	10%	911401867298	BRP393 LED291/WW 217W 220-240V DM PSR	10%
911401863398	BRP393 LED323/NW 225W 220-240V DM PSR	10%	911401867398	BRP393 LED280/WW 208W 220-240V DM PSR	10%
911401863498	BRP393 LED311/NW 217W 220-240V DM PSR	10%	911401867498	BRP393 LED268/WW 200W 220-240V DM PSR	10%
911401863598	BRP393 LED298/NW 208W 220-240V DM PSR	10%	911401867598	BRP393 LED256/WW 192W 220-240V DM PSR	10%
911401863698	BRP393 LED286/NW 200W 220-240V DM PSR	10%	911401867698	BRP393 LED245/WW 183W 220-240V DM PSR	10%
911401863798	BRP393 LED273/NW 192W 220-240V DM PSR	10%	911401867798	BRP393 LED233/WW 174W 220-240V DM PSR	10%
911401863898	BRP393 LED261/NW 183W 220-240V DM PSR	10%	911401867898	BRP393 LED221/WW 166W 220-240V DM PSR	10%
911401863998	BRP393 LED248/NW 174W 220-240V DM PSR	10%	911401623803	BRP391 LED84/NW 70W 220-240V DM MP1	-
911401864098	BRP393 LED236/NW 166W 220-240V DM PSR	10%	911401861398	BRP390 LED81/NW 57W 220-240V DM	-
911401866298	BRP392 LED210/WW 158W 220-240V DM PSR	10%	911401861498	BRP390 LED74/NW 52W 220-240V DM	-

Order Code	Full Product Name	最高調光等級
911401861598	BRP390 LED68/NW 48W 220-240V DM	-
911401861698	BRP390 LED62/NW 46W 220-240V DM	-
911401861798	BRP390 LED56/NW 41W 220-240V DM	-
911401861898	BRP390 LED50/NW 36W 220-240V DM	-
911401861998	BRP391 LED112/NW 80W 220-240V DM PSR	10%
911401862098	BRP391 LED105/NW 75W 220-240V DM PSR	10%
911401862198	BRP391 LED100/NW 70W 220-240V DM PSR	10%
911401862298	BRP391 LED93/NW 67W 220-240V DM PSR	10%
911401862398	BRP391 LED87/NW 63W 220-240V DM PSR	10%
911401865198	BRP390 LED76/WW 57W 220-240V DM	-
911401865298	BRP390 LED70/WW 52W 220-240V DM	-
911401865398	BRP390 LED64/WW 48W 220-240V DM	-
911401865498	BRP390 LED58/WW 46W 220-240V DM	-
911401865598	BRP390 LED52/WW 41W 220-240V DM	-
911401865698	BRP390 LED46/WW 36W 220-240V DM	-
911401865798	BRP391 LED105/WW 80W 220-240V DM PSR	10%
911401865898	BRP391 LED100/WW 75W 220-240V DM PSR	10%
911401865998	BRP391 LED93/WW 70W 220-240V DM PSR	10%
911401866098	BRP391 LED87/WW 67W 220-240V DM PSR	10%
911401866198	BRP391 LED81/WW 63W 220-240V DM PSR	10%
911401625903	BRP394 LED226/WW 200W 220-240V DM MP1	-

Order Code	Full Product Name	最高調光等級
911401864198	BRP394 LED449/NW 316W 220-240V DM PSR	10%
911401864298	BRP394 LED437/NW 308W 220-240V DM PSR	10%
911401864398	BRP394 LED424/NW 300W 220-240V DM PSR	10%
911401864498	BRP394 LED412/NW 285W 220-240V DM PSR	10%
911401864598	BRP394 LED398/NW 276W 220-240V DM PSR	10%
911401864698	BRP394 LED385/NW 268W 220-240V DM PSR	10%
911401864798	BRP394 LED373/NW 259W 220-240V DM PSR	10%
911401864898	BRP394 LED360/NW 251W 220-240V DM PSR	10%
911401864998	BRP394 LED348/NW 242W 220-240V DM PSR	10%
911401865098	BRP394 LED336/NW 234W 220-240V DM PSR	10%
911401867998	BRP394 LED421/WW 316W 220-240V DM PSR	10%
911401868098	BRP394 LED410/WW 308W 220-240V DM PSR	10%
911401868198	BRP394 LED400/WW 300W 220-240V DM PSR	10%
911401868298	BRP394 LED386/WW 285W 220-240V DM PSR	10%
911401868398	BRP394 LED373/WW 276W 220-240V DM PSR	10%
911401868498	BRP394 LED361/WW 268W 220-240V DM PSR	10%
911401868598	BRP394 LED350/WW 259W 220-240V DM PSR	10%
911401868698	BRP394 LED338/WW 251W 220-240V DM PSR	10%
911401868798	BRP394 LED326/WW 242W 220-240V DM PSR	10%
911401868898	BRP394 LED315/WW 234W 220-240V DM PSR	10%

## 控制調光

Order Code	Full Product Name	可調光
911401622403	BRP392 LED144/NW 120W 220-240V DM MP1	否
911401862498	BRP392 LED224/NW 158W 220-240V DM PSR	是
911401862598	BRP392 LED212/NW 150W 220-240V DM PSR	是
911401862698	BRP392 LED200/NW 138W 220-240V DM PSR	是
911401862798	BRP392 LED186/NW 130W 220-240V DM PSR	是
911401862898	BRP392 LED174/NW 121W 220-240V DM PSR	是
911401862998	BRP392 LED161/NW 113W 220-240V DM PSR	是
911401863098	BRP392 LED150/NW 104W 220-240V DM PSR	是
911401863198	BRP392 LED136/NW 96W 220-240V DM PSR	是
911401863298	BRP392 LED124/NW 88W 220-240V DM PSR	是
911401863398	BRP393 LED323/NW 225W 220-240V DM PSR	是
911401863498	BRP393 LED311/NW 217W 220-240V DM PSR	是
911401863598	BRP393 LED298/NW 208W 220-240V DM PSR	是
911401863698	BRP393 LED286/NW 200W 220-240V DM PSR	是
911401863798	BRP393 LED273/NW 192W 220-240V DM PSR	是
911401863898	BRP393 LED261/NW 183W 220-240V DM PSR	是
911401863998	BRP393 LED248/NW 174W 220-240V DM PSR	是
911401864098	BRP393 LED236/NW 166W 220-240V DM PSR	是
911401866298	BRP392 LED210/WW 158W 220-240V DM PSR	是
911401866398	BRP392 LED200/WW 150W 220-240V DM PSR	是
911401866498	BRP392 LED186/WW 138W 220-240V DM PSR	是
911401866598	BRP392 LED175/WW 130W 220-240V DM PSR	是
911401866698	BRP392 LED163/WW 121W 220-240V DM PSR	是
911401866798	BRP392 LED151/WW 113W 220-240V DM PSR	是
911401866898	BRP392 LED140/WW 104W 220-240V DM PSR	是
911401866998	BRP392 LED128/WW 96W 220-240V DM PSR	是
911401867098	BRP392 LED116/WW 88W 220-240V DM PSR	是

Order Code	Full Product Name	可調光
911401867198	BRP393 LED303/WW 225W 220-240V DM PSR	是
911401867298	BRP393 LED291/WW 217W 220-240V DM PSR	是
911401867398	BRP393 LED280/WW 208W 220-240V DM PSR	是
911401867498	BRP393 LED268/WW 200W 220-240V DM PSR	是
911401867598	BRP393 LED256/WW 192W 220-240V DM PSR	是
911401867698	BRP393 LED245/WW 183W 220-240V DM PSR	是
911401867798	BRP393 LED233/WW 174W 220-240V DM PSR	是
911401867898	BRP393 LED221/WW 166W 220-240V DM PSR	是
911401623803	BRP391 LED84/NW 70W 220-240V DM MP1	否
911401861398	BRP390 LED81/NW 57W 220-240V DM	否
911401861498	BRP390 LED74/NW 52W 220-240V DM	否
911401861598	BRP390 LED68/NW 48W 220-240V DM	否
911401861698	BRP390 LED62/NW 46W 220-240V DM	否
911401861798	BRP390 LED56/NW 41W 220-240V DM	否
911401861898	BRP390 LED50/NW 36W 220-240V DM	否
911401861998	BRP391 LED112/NW 80W 220-240V DM PSR	是
911401862098	BRP391 LED105/NW 75W 220-240V DM PSR	是
911401862198	BRP391 LED100/NW 70W 220-240V DM PSR	是
911401862298	BRP391 LED93/NW 67W 220-240V DM PSR	是
911401862398	BRP391 LED87/NW 63W 220-240V DM PSR	是
911401865198	BRP390 LED76/WW 57W 220-240V DM	否
911401865298	BRP390 LED70/WW 52W 220-240V DM	否
911401865398	BRP390 LED64/WW 48W 220-240V DM	否
911401865498	BRP390 LED58/WW 46W 220-240V DM	否
911401865598	BRP390 LED52/WW 41W 220-240V DM	否
911401865698	BRP390 LED46/WW 36W 220-240V DM	否
911401865798	BRP391 LED105/WW 80W 220-240V DM PSR	是

## RoadFlair 路燈

Order Code	Full Product Name	可調光
911401865898	BRP391 LED100/WW 75W 220-240V DM PSR	是
911401865998	BRP391 LED93/WW 70W 220-240V DM PSR	是
911401866098	BRP391 LED87/WW 67W 220-240V DM PSR	是
911401866198	BRP391 LED81/WW 63W 220-240V DM PSR	是
911401625903	BRP394 LED226/WW 200W 220-240V DM MP1	否
911401864198	BRP394 LED449/NW 316W 220-240V DM PSR	是
911401864298	BRP394 LED437/NW 308W 220-240V DM PSR	是
911401864398	BRP394 LED424/NW 300W 220-240V DM PSR	是
911401864498	BRP394 LED412/NW 285W 220-240V DM PSR	是
911401864598	BRP394 LED398/NW 276W 220-240V DM PSR	是
911401864698	BRP394 LED385/NW 268W 220-240V DM PSR	是
911401864798	BRP394 LED373/NW 259W 220-240V DM PSR	是
911401864898	BRP394 LED360/NW 251W 220-240V DM PSR	是

Order Code	Full Product Name	可調光
911401864998	BRP394 LED348/NW 242W 220-240V DM PSR	是
911401865098	BRP394 LED336/NW 234W 220-240V DM PSR	是
911401867998	BRP394 LED421/WW 316W 220-240V DM PSR	是
911401868098	BRP394 LED410/WW 308W 220-240V DM PSR	是
911401868198	BRP394 LED400/WW 300W 220-240V DM PSR	是
911401868298	BRP394 LED386/WW 285W 220-240V DM PSR	是
911401868398	BRP394 LED373/WW 276W 220-240V DM PSR	是
911401868498	BRP394 LED361/WW 268W 220-240V DM PSR	是
911401868598	BRP394 LED350/WW 259W 220-240V DM PSR	是
911401868698	BRP394 LED338/WW 251W 220-240V DM PSR	是
911401868798	BRP394 LED326/WW 242W 220-240V DM PSR	是
911401868898	BRP394 LED315/WW 234W 220-240V DM PSR	是

### 基本資訊

Order Code	Full Product Name	易燃性標 光學裝		
		光源色彩	誌	置類型
911401622403	BRP392 LED144/NW 120W 220-240V DM MP1	740	-	中光束
911401862498	BRP392 LED224/NW 158W 220-240V DM PSR	740	NO	-
911401862598	BRP392 LED212/NW 150W 220-240V DM PSR	740	NO	-
911401862698	BRP392 LED200/NW 138W 220-240V DM PSR	740	NO	-
911401862798	BRP392 LED186/NW 130W 220-240V DM PSR	740	NO	-
911401862898	BRP392 LED174/NW 121W 220-240V DM PSR	740	NO	-
911401862998	BRP392 LED161/NW 113W 220-240V DM PSR	740	NO	-
911401863098	BRP392 LED150/NW 104W 220-240V DM PSR	740	NO	-
911401863198	BRP392 LED136/NW 96W 220-240V DM PSR	740	NO	-
911401863298	BRP392 LED124/NW 88W 220-240V DM PSR	740	NO	-
911401863398	BRP393 LED323/NW 225W 220-240V DM PSR	740	NO	-
911401863498	BRP393 LED311/NW 217W 220-240V DM PSR	740	NO	-
911401863598	BRP393 LED298/NW 208W 220-240V DM PSR	740	NO	-
911401863698	BRP393 LED286/NW 200W 220-240V DM PSR	740	NO	-
911401863798	BRP393 LED273/NW 192W 220-240V DM PSR	740	NO	-
911401863898	BRP393 LED261/NW 183W 220-240V DM PSR	740	NO	-
911401863998	BRP393 LED248/NW 174W 220-240V DM PSR	740	NO	-

Order Code	Full Product Name	易燃性標 光學裝		
		光源色彩	誌	置類型
911401864098	BRP393 LED236/NW 166W 220-240V DM PSR	740	NO	-
911401866298	BRP392 LED210/WW 158W 220-240V DM PSR	730	NO	-
911401866398	BRP392 LED200/WW 150W 220-240V DM PSR	730	NO	-
911401866498	BRP392 LED186/WW 138W 220-240V DM PSR	730	NO	-
911401866598	BRP392 LED175/WW 130W 220-240V DM PSR	730	NO	-
911401866698	BRP392 LED163/WW 121W 220-240V DM PSR	730	NO	-
911401866798	BRP392 LED151/WW 113W 220-240V DM PSR	730	NO	-
911401866898	BRP392 LED140/WW 104W 220-240V DM PSR	730	NO	-
911401866998	BRP392 LED128/WW 96W 220-240V DM PSR	730	NO	-
911401867098	BRP392 LED116/WW 88W 220-240V DM PSR	730	NO	-
911401867198	BRP393 LED303/WW 225W 220-240V DM PSR	730	NO	-
911401867298	BRP393 LED291/WW 217W 220-240V DM PSR	730	NO	-
911401867398	BRP393 LED280/WW 208W 220-240V DM PSR	730	NO	-
911401867498	BRP393 LED268/WW 200W 220-240V DM PSR	730	NO	-
911401867598	BRP393 LED256/WW 192W 220-240V DM PSR	730	NO	-
911401867698	BRP393 LED245/WW 183W 220-240V DM PSR	730	NO	-
911401867798	BRP393 LED233/WW 174W 220-240V DM PSR	730	NO	-

Order Code	Full Product Name	光源色彩	易燃性標		光學裝	
			誌	價	類	型
911401867898	BRP393 LED221/WW 166W 220-240V DM PSR	730	NO	-		
911401623803	BRP391 LED84/NW 70W 220-240V DM MP1	740	-		中	光
911401861398	BRP390 LED81/NW 57W 220-240V DM	740	NO	-		
911401861498	BRP390 LED74/NW 52W 220-240V DM	740	NO	-		
911401861598	BRP390 LED68/NW 48W 220-240V DM	740	NO	-		
911401861698	BRP390 LED62/NW 46W 220-240V DM	740	NO	-		
911401861798	BRP390 LED56/NW 41W 220-240V DM	740	NO	-		
911401861898	BRP390 LED50/NW 36W 220-240V DM	740	NO	-		
911401861998	BRP391 LED112/NW 80W 220-240V DM PSR	740	NO	-		
911401862098	BRP391 LED105/NW 75W 220-240V DM PSR	740	NO	-		
911401862198	BRP391 LED100/NW 70W 220-240V DM PSR	740	NO	-		
911401862298	BRP391 LED93/NW 67W 220-240V DM PSR	740	NO	-		
911401862398	BRP391 LED87/NW 63W 220-240V DM PSR	740	NO	-		
911401865198	BRP390 LED76/WW 57W 220-240V DM	730	NO	-		
911401865298	BRP390 LED70/WW 52W 220-240V DM	730	NO	-		
911401865398	BRP390 LED64/WW 48W 220-240V DM	730	NO	-		
911401865498	BRP390 LED58/WW 46W 220-240V DM	730	NO	-		
911401865598	BRP390 LED52/WW 41W 220-240V DM	730	NO	-		
911401865698	BRP390 LED46/WW 36W 220-240V DM	730	NO	-		
911401865798	BRP391 LED105/WW 80W 220-240V DM PSR	730	NO	-		
911401865898	BRP391 LED100/WW 75W 220-240V DM PSR	730	NO	-		
911401865998	BRP391 LED93/WW 70W 220-240V DM PSR	730	NO	-		
911401866098	BRP391 LED87/WW 67W 220-240V DM PSR	730	NO	-		
911401866198	BRP391 LED81/WW 63W 220-240V DM PSR	730	NO	-		
911401625903	BRP394 LED226/WW 200W 220-240V DM MP1	730	-		中	光
911401864198	BRP394 LED449/NW 316W 220-240V DM PSR	740	NO	-		

Order Code	Full Product Name	光源色彩	易燃性標		光學裝	
			誌	價	類	型
911401864298	BRP394 LED437/NW 308W 220-240V DM PSR	740	NO	-		
911401864398	BRP394 LED424/NW 300W 220-240V DM PSR	740	NO	-		
911401864498	BRP394 LED412/NW 285W 220-240V DM PSR	740	NO	-		
911401864598	BRP394 LED398/NW 276W 220-240V DM PSR	740	NO	-		
911401864698	BRP394 LED385/NW 268W 220-240V DM PSR	740	NO	-		
911401864798	BRP394 LED373/NW 259W 220-240V DM PSR	740	NO	-		
911401864898	BRP394 LED360/NW 251W 220-240V DM PSR	740	NO	-		
911401864998	BRP394 LED348/NW 242W 220-240V DM PSR	740	NO	-		
911401865098	BRP394 LED336/NW 234W 220-240V DM PSR	740	NO	-		
911401867998	BRP394 LED421/WW 316W 220-240V DM PSR	730	NO	-		
911401868098	BRP394 LED410/WW 308W 220-240V DM PSR	730	NO	-		
911401868198	BRP394 LED400/WW 300W 220-240V DM PSR	730	NO	-		
911401868298	BRP394 LED386/WW 285W 220-240V DM PSR	730	NO	-		
911401868398	BRP394 LED373/WW 276W 220-240V DM PSR	730	NO	-		
911401868498	BRP394 LED361/WW 268W 220-240V DM PSR	730	NO	-		
911401868598	BRP394 LED350/WW 259W 220-240V DM PSR	730	NO	-		
911401868698	BRP394 LED338/WW 251W 220-240V DM PSR	730	NO	-		
911401868798	BRP394 LED326/WW 242W 220-240V DM PSR	730	NO	-		
911401868898	BRP394 LED315/WW 234W 220-240V DM PSR	730	NO	-		

## 初始性能

Order Code	Full Product Name	初始相關色溫	初始光通量
911401622403	BRP392 LED144/NW 120W 220-240V DM MP1	4000 K	14400 lm
911401862498	BRP392 LED224/NW 158W 220-240V DM PSR	4000 K	22495 lm
911401862598	BRP392 LED212/NW 150W 220-240V DM PSR	4000 K	21246 lm
911401862698	BRP392 LED200/NW 138W 220-240V DM PSR	4000 K	19914 lm
911401862798	BRP392 LED186/NW 130W 220-240V DM PSR	4000 K	18669 lm
911401862898	BRP392 LED174/NW 121W 220-240V DM PSR	4000 K	17425 lm

Order Code	Full Product Name	初始相關色溫	初始光通量
911401862998	BRP392 LED161/NW 113W 220-240V DM PSR	4000 K	16179 lm
911401863098	BRP392 LED150/NW 104W 220-240V DM PSR	4000 K	14935 lm
911401863198	BRP392 LED136/NW 96W 220-240V DM PSR	4000 K	13690 lm
911401863298	BRP392 LED124/NW 88W 220-240V DM PSR	4000 K	12446 lm
911401863398	BRP393 LED323/NW 225W 220-240V DM PSR	4000 K	32360 lm
911401863498	BRP393 LED311/NW 217W 220-240V DM PSR	4000 K	31115 lm

Order Code	Full Product Name	初始相關色溫	初始光通量
911401863598	BRP393 LED298/NW 208W 220-240V DM PSR	4000 K	29871 lm
911401863698	BRP393 LED286/NW 200W 220-240V DM PSR	4000 K	28626 lm
911401863798	BRP393 LED273/NW 192W 220-240V DM PSR	4000 K	27382 lm
911401863898	BRP393 LED261/NW 183W 220-240V DM PSR	4000 K	26136 lm
911401863998	BRP393 LED248/NW 174W 220-240V DM PSR	4000 K	24892 lm
911401864098	BRP393 LED236/NW 166W 220-240V DM PSR	4000 K	23647 lm
911401866298	BRP392 LED210/WW 158W 220-240V DM PSR	3000 K	21089 lm
911401866398	BRP392 LED200/WW 150W 220-240V DM PSR	3000 K	19918 lm
911401866498	BRP392 LED186/WW 138W 220-240V DM PSR	3000 K	18669 lm
911401866598	BRP392 LED175/WW 130W 220-240V DM PSR	3000 K	17502 lm
911401866698	BRP392 LED163/WW 121W 220-240V DM PSR	3000 K	16336 lm
911401866798	BRP392 LED151/WW 113W 220-240V DM PSR	3000 K	15168 lm
911401866898	BRP392 LED140/WW 104W 220-240V DM PSR	3000 K	14002 lm
911401866998	BRP392 LED128/WW 96W 220-240V DM PSR	3000 K	12835 lm
911401867098	BRP392 LED116/WW 88W 220-240V DM PSR	3000 K	11668 lm
911401867198	BRP393 LED303/WW 225W 220-240V DM PSR	3000 K	30338 lm
911401867298	BRP393 LED291/WW 217W 220-240V DM PSR	3000 K	29170 lm
911401867398	BRP393 LED280/WW 208W 220-240V DM PSR	3000 K	28004 lm
911401867498	BRP393 LED268/WW 200W 220-240V DM PSR	3000 K	26837 lm
911401867598	BRP393 LED256/WW 192W 220-240V DM PSR	3000 K	25670 lm
911401867698	BRP393 LED245/WW 183W 220-240V DM PSR	3000 K	24503 lm
911401867798	BRP393 LED233/WW 174W 220-240V DM PSR	3000 K	23337 lm
911401867898	BRP393 LED221/WW 166W 220-240V DM PSR	3000 K	22169 lm
911401623803	BRP391 LED84/NW 70W 220-240V DM MP1	4000 K	8400 lm
911401861398	BRP390 LED81/NW 57W 220-240V DM	4000 K	8123 lm
911401861498	BRP390 LED74/NW 52W 220-240V DM	4000 K	7498 lm
911401861598	BRP390 LED68/NW 48W 220-240V DM	4000 K	6874 lm
911401861698	BRP390 LED62/NW 46W 220-240V DM	4000 K	6249 lm
911401861798	BRP390 LED56/NW 41W 220-240V DM	4000 K	5624 lm
911401861898	BRP390 LED50/NW 36W 220-240V DM	4000 K	4999 lm
911401861998	BRP391 LED112/NW 80W 220-240V DM PSR	4000 K	11201 lm
911401862098	BRP391 LED105/NW 75W 220-240V DM PSR	4000 K	10579 lm
911401862198	BRP391 LED100/NW 70W 220-240V DM PSR	4000 K	9957 lm
911401862298	BRP391 LED93/NW 67W 220-240V DM PSR	4000 K	9334 lm
911401862398	BRP391 LED87/NW 63W 220-240V DM PSR	4000 K	8712 lm
911401865198	BRP390 LED76/WW 57W 220-240V DM	3000 K	7615 lm
911401865298	BRP390 LED70/WW 52W 220-240V DM	3000 K	7030 lm

Order Code	Full Product Name	初始相關色溫	初始光通量
911401865398	BRP390 LED64/WW 48W 220-240V DM	3000 K	6444 lm
911401865498	BRP390 LED58/WW 46W 220-240V DM	3000 K	5859 lm
911401865598	BRP390 LED52/WW 41W 220-240V DM	3000 K	5272 lm
911401865698	BRP390 LED46/WW 36W 220-240V DM	3000 K	4687 lm
911401865798	BRP391 LED105/WW 80W 220-240V DM PSR	3000 K	10501 lm
911401865898	BRP391 LED100/WW 75W 220-240V DM PSR	3000 K	9918 lm
911401865998	BRP391 LED93/WW 70W 220-240V DM PSR	3000 K	9335 lm
911401866098	BRP391 LED87/WW 67W 220-240V DM PSR	3000 K	8751 lm
911401866198	BRP391 LED81/WW 63W 220-240V DM PSR	3000 K	8167 lm
911401625903	BRP394 LED226/WW 200W 220-240V DM MP1	3000 K	22600 lm
911401864198	BRP394 LED449/NW 316W 220-240V DM PSR	4000 K	44991 lm
911401864298	BRP394 LED437/NW 308W 220-240V DM PSR	4000 K	43742 lm
911401864398	BRP394 LED424/NW 300W 220-240V DM PSR	4000 K	42492 lm
911401864498	BRP394 LED412/NW 285W 220-240V DM PSR	4000 K	41243 lm
911401864598	BRP394 LED398/NW 276W 220-240V DM PSR	4000 K	39828 lm
911401864698	BRP394 LED385/NW 268W 220-240V DM PSR	4000 K	38583 lm
911401864798	BRP394 LED373/NW 259W 220-240V DM PSR	4000 K	37338 lm
911401864898	BRP394 LED360/NW 251W 220-240V DM PSR	4000 K	36093 lm
911401864998	BRP394 LED348/NW 242W 220-240V DM PSR	4000 K	34849 lm
911401865098	BRP394 LED336/NW 234W 220-240V DM PSR	4000 K	33604 lm
911401867998	BRP394 LED421/WW 316W 220-240V DM PSR	3000 K	42179 lm
911401868098	BRP394 LED410/WW 308W 220-240V DM PSR	3000 K	41008 lm
911401868198	BRP394 LED400/WW 300W 220-240V DM PSR	3000 K	39837 lm
911401868298	BRP394 LED386/WW 285W 220-240V DM PSR	3000 K	38665 lm
911401868398	BRP394 LED373/WW 276W 220-240V DM PSR	3000 K	37338 lm
911401868498	BRP394 LED361/WW 268W 220-240V DM PSR	3000 K	36171 lm
911401868598	BRP394 LED350/WW 259W 220-240V DM PSR	3000 K	35005 lm
911401868698	BRP394 LED338/WW 251W 220-240V DM PSR	3000 K	33838 lm
911401868798	BRP394 LED326/WW 242W 220-240V DM PSR	3000 K	32671 lm
911401868898	BRP394 LED315/WW 234W 220-240V DM PSR	3000 K	31504 lm

Order Code	Full Product Name	側入標準傾斜角	柱頂標準傾斜角
911401622403	BRP392 LED144/NW 120W 220-240V DM MP1	5°	-
911401862498	BRP392 LED224/NW 158W 220-240V DM PSR	-	-
911401862598	BRP392 LED212/NW 150W 220-240V DM PSR	-	-
911401862698	BRP392 LED200/NW 138W 220-240V DM PSR	-	-
911401862798	BRP392 LED186/NW 130W 220-240V DM PSR	-	-
911401862898	BRP392 LED174/NW 121W 220-240V DM PSR	-	-
911401862998	BRP392 LED161/NW 113W 220-240V DM PSR	-	-
911401863098	BRP392 LED150/NW 104W 220-240V DM PSR	-	-
911401863198	BRP392 LED136/NW 96W 220-240V DM PSR	-	-
911401863298	BRP392 LED124/NW 88W 220-240V DM PSR	-	-
911401863398	BRP393 LED323/NW 225W 220-240V DM PSR	-	-
911401863498	BRP393 LED311/NW 217W 220-240V DM PSR	-	-
911401863598	BRP393 LED298/NW 208W 220-240V DM PSR	-	-
911401863698	BRP393 LED286/NW 200W 220-240V DM PSR	-	-
911401863798	BRP393 LED273/NW 192W 220-240V DM PSR	-	-
911401863898	BRP393 LED261/NW 183W 220-240V DM PSR	-	-
911401863998	BRP393 LED248/NW 174W 220-240V DM PSR	-	-
911401864098	BRP393 LED236/NW 166W 220-240V DM PSR	-	-
911401866298	BRP392 LED210/WW 158W 220-240V DM PSR	-	-
911401866398	BRP392 LED200/WW 150W 220-240V DM PSR	-	-
911401866498	BRP392 LED186/WW 138W 220-240V DM PSR	-	-
911401866598	BRP392 LED175/WW 130W 220-240V DM PSR	-	-
911401866698	BRP392 LED163/WW 121W 220-240V DM PSR	-	-
911401866798	BRP392 LED151/WW 113W 220-240V DM PSR	-	-
911401866898	BRP392 LED140/WW 104W 220-240V DM PSR	-	-
911401866998	BRP392 LED128/WW 96W 220-240V DM PSR	-	-
911401867098	BRP392 LED116/WW 88W 220-240V DM PSR	-	-
911401867198	BRP393 LED303/WW 225W 220-240V DM PSR	-	-
911401867298	BRP393 LED291/WW 217W 220-240V DM PSR	-	-
911401867398	BRP393 LED280/WW 208W 220-240V DM PSR	-	-
911401867498	BRP393 LED268/WW 200W 220-240V DM PSR	-	-
911401867598	BRP393 LED256/WW 192W 220-240V DM PSR	-	-
911401867698	BRP393 LED245/WW 183W 220-240V DM PSR	-	-
911401867798	BRP393 LED233/WW 174W 220-240V DM PSR	-	-
911401867898	BRP393 LED221/WW 166W 220-240V DM PSR	-	-
911401623803	BRP391 LED84/NW 70W 220-240V DM MP1	5°	-
911401861398	BRP390 LED81/NW 57W 220-240V DM	-	-
911401861498	BRP390 LED74/NW 52W 220-240V DM	-	-
911401861598	BRP390 LED68/NW 48W 220-240V DM	-	-
911401861698	BRP390 LED62/NW 46W 220-240V DM	-	-

Order Code	Full Product Name	側入標準傾斜角	柱頂標準傾斜角
911401861798	BRP390 LED56/NW 41W 220-240V DM	-	-
911401861898	BRP390 LED50/NW 36W 220-240V DM	-	-
911401861998	BRP391 LED112/NW 80W 220-240V DM PSR	-	-
911401862098	BRP391 LED105/NW 75W 220-240V DM PSR	-	-
911401862198	BRP391 LED100/NW 70W 220-240V DM PSR	-	-
911401862298	BRP391 LED93/NW 67W 220-240V DM PSR	-	-
911401862398	BRP391 LED87/NW 63W 220-240V DM PSR	-	-
911401865198	BRP390 LED76/WW 57W 220-240V DM	-	-
911401865298	BRP390 LED70/WW 52W 220-240V DM	-	-
911401865398	BRP390 LED64/WW 48W 220-240V DM	-	-
911401865498	BRP390 LED58/WW 46W 220-240V DM	-	-
911401865598	BRP390 LED52/WW 41W 220-240V DM	-	-
911401865698	BRP390 LED46/WW 36W 220-240V DM	-	-
911401865798	BRP391 LED105/WW 80W 220-240V DM PSR	-	-
911401865898	BRP391 LED100/WW 75W 220-240V DM PSR	-	-
911401865998	BRP391 LED93/WW 70W 220-240V DM PSR	-	-
911401866098	BRP391 LED87/WW 67W 220-240V DM PSR	-	-
911401866198	BRP391 LED81/WW 63W 220-240V DM PSR	-	-
911401625903	BRP394 LED226/WW 200W 220-240V DM MP1	5°	-
911401864198	BRP394 LED449/NW 316W 220-240V DM PSR	-	-
911401864298	BRP394 LED437/NW 308W 220-240V DM PSR	-	-
911401864398	BRP394 LED424/NW 300W 220-240V DM PSR	-	-
911401864498	BRP394 LED412/NW 285W 220-240V DM PSR	-	-
911401864598	BRP394 LED398/NW 276W 220-240V DM PSR	-	-
911401864698	BRP394 LED385/NW 268W 220-240V DM PSR	-	-
911401864798	BRP394 LED373/NW 259W 220-240V DM PSR	-	-
911401864898	BRP394 LED360/NW 251W 220-240V DM PSR	-	-
911401864998	BRP394 LED348/NW 242W 220-240V DM PSR	-	-
911401865098	BRP394 LED336/NW 234W 220-240V DM PSR	-	-
911401867998	BRP394 LED421/WW 316W 220-240V DM PSR	-	-
911401868098	BRP394 LED410/WW 308W 220-240V DM PSR	-	-
911401868198	BRP394 LED400/WW 300W 220-240V DM PSR	-	-
911401868298	BRP394 LED386/WW 285W 220-240V DM PSR	-	-
911401868398	BRP394 LED373/WW 276W 220-240V DM PSR	-	-
911401868498	BRP394 LED361/WW 268W 220-240V DM PSR	-	-
911401868598	BRP394 LED350/WW 259W 220-240V DM PSR	-	-
911401868698	BRP394 LED338/WW 251W 220-240V DM PSR	-	-
911401868798	BRP394 LED326/WW 242W 220-240V DM PSR	-	-
911401868898	BRP394 LED315/WW 234W 220-240V DM PSR	-	-

