



LED υψηλής απόδοσης, γωνιωτό σποτ

LuxSpace Accent Compact, γωνιωτό

Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων όλο και περισσότερο πρέπει να αντιμετωπίζουν τις αυξανόμενες τιμές της ενέργειας. Παράλληλα, πρέπει να διατηρούν τη συνήθη ποιότητα φωτός, την ευελιξία στην αρχιτεκτονική ενοποίηση και τα κατάλληλα εφέ φωτισμού προκειμένου να τραβούν την προσοχή των πελατών. Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, χρειάζονται διαχρονικές λύσεις που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να ενσωματώσουν στο κατάστημά τους ιδέες που ξεχωρίζουν. Το LuxSpace Accent, το οποίο αποδίδει φως υψηλής ποιότητας, ζωντανή δέσμη και εξαιρετική απόδοση φωτεινότητας, είναι η ιδανική ενεργειακά αποδοτική λύση για τις απαιτητικές εφαρμογές των σημερινών καταστημάτων. Διαθέτοντας έναν εξαιρετικά συμπαγή και διακριτικό παράγοντα σχήματος, το LuxSpace Accent Compact, γωνιωτό προσφέρει ισχυρή οπτική απόδοση, καθώς και πλήρεις επιλογές στόχευσης. Για τα καταστήματα μόδας και τροφίμων, διατίθεται με ειδικές αποχρώσεις φωτός και συνταγές LED, για να εκτίθενται τα ρούχα και τα νωπά τρόφιμα σε προσφορά υπό το καλύτερο δυνατό φως.

Οφέλη

- Πολύ συμπαγής εμφάνιση και αίσθηση
- Δυνατή απόδοση οπτικού συστήματος

Χαρακτηριστικά

- Συνδυασμός υψηλής ροής με πολύ μικρό περίβλημα με παθητική ψύξη
- Βελτιωμένοι ανακλαστήρες PerfectBeam
- Ειδικές αποχρώσεις φωτός και συνταγές LED
- Γωνία κλίσης 80°

Εφαρμογή

- Καταστήματα τροφίμων και μόδας

Χαρακτηριστικά

LuxSpace Accent Compact, γωνιωτό

Τύπος	RS742B
Πηγή φωτός	Μη αντικαταστάσιμη μονάδα LED
Ισχύς	NB (LED15S CRW): 26 W NB (LED20S): 25.5 W MB, WB, VWB (LED12S): 6,6 έως 14,6 W (ανάλογα με το χρώμα φωτός) MB, WB, VWB (LED17S): 13 έως 21 W (ανάλογα με το χρώμα φωτός) MB, WB, VWB (LED19S FMT-ροζέ): 31 W MB, WB, VWB (LED26S FMT-ροζέ): 49,5 W MB, WB, VWB (LED27S): 21 έως 51 W (ανάλογα με το χρώμα φωτός) MB, WB, VWB (LED39S): 31 έως 38,5 W (ανάλογα με το χρώμα φωτός)
Γωνία δέσμης	NB (10°) MB (28°, ±2°, ανάλογα με το πακέτο φωτεινής ισχύος) WB (36°, ±2°, ανάλογα με το πακέτο φωτεινής ισχύος) VWB (60°, ±2°, ανάλογα με το πακέτο φωτεινής ισχύος) LIN (σβάλ φακός)
Φωτεινή ροή	NB (LED15S CRW): 1550 lm NB (LED20S): 2000 έως 2400 lm (ανάλογα με το χρώμα φωτός) MB, WB, VWB (LED12S): 1200 lm MB, WB, VWB (LED17S): 1700 lm MB, WB, VWB (LED19S FMT-ροζέ): 1900 lm MB, WB, VWB (LED26S FMT-ροζέ): 2600 lm MB, WB, VWB (LED27S): 2700 lm MB, WB, VWB (LED39S): 3900 lm
Συσχεπισμένη θερμοκρασία χρώματος	2700, 3000, 4000 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης	80 90

Διατήρηση φωτεινής ροής για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής*	L80 50.000 ωρών
Ποσοστό αστοχίας εξοπλισμού ελέγχου για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής 50.000 ωρών	5%
Απόδοση θερμοκρασίας περιβάλλοντος Tα	+25 °C
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	+10 έως +35 °C
Διάταξη οδήγησης	Ενσωματωμένη
Τάση δικτύου	230 ή 240 V / 50 - 60 Hz
Ρύθμιση έντασης	DALI
Υλικό	Περιβλήμα: χυτό αλουμίνιο Κάλυμμα φωτός: ακρυλικό ή γυαλί Οπτικό σύστημα: πλαστικό
Χρώμα	Μαύρο (BK, RAL9004) Λευκό (WH, RAL9003) Γκρι, (SI, RAL9006) Τα υπόλοιπα χρώματα RAL διατίθενται κατόπιν αιτήματος
Κάλυμμα οπτικού συστήματος	Καμπύλο γυαλί (στενή δέσμη) Ακρυλικό(άλλες δέσμες)
Σύνδεση	Κουμπωτό βύσμα (PI) ή βύσμα με διάταξη pull relief (PIP) Κουμπωτό βύσμα Wieland/Adels με 3πολικό σύνδεσμο (και 2πολικό σύνδεσμο για το σήμα ελέγχου) (W)
Εγκατάσταση	Στερέωση με ελατηριωτά εξαρτήματα στερέωσης

Versions



LuxSpace Accent Compact G3

LuxSpace Accent Compact, γωνιωτό

Συνθήκες εφαρμογής

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	+10 to +40 °C
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Ναι

Έγκριση και εφαρμογή

Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK02
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Ναι
--	-----

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Τάση εισόδου	220 to 240 V
--------------	--------------

Γενικές πληροφορίες

Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	120 °
Λυχνιολαβή	-
Σήμανση CE	CE mark
Κατηγορία προστασίας IEC	Safety class II (II)
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	No
Διάταξη οδήγησης, περιλαμβάνεται	Όχι
Σήμανση ENEC	ENEC mark
Σήμανση ευφλεκτότητας	F
Σύστημα ελέγχου	-
Εξαρτήματα ανθηαμβωπικής προστασίας	No
Δοκιμή με πυρακτωμένο σύρμα	650/5
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι
Αριθμός οργάνων	1 unit
Αριθμός πηγών φωτός	1
Τύπος οπτικού συστήματος	MB
Κωδικός ονομασίας σειράς	RS742B
Σήμανση UL	Ναι

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Αρχική χρωματικότητα	(0.43, 0.40) SDCM <3
Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος	3000 K
Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης	≥90
Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%

Μηχανικά εξαρτήματα και περιβλημα

Χρώμα	White
-------	-------

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Κωδικός σειράς λαμπτήρων
41163300	RS742B LED27S/PC930 PSU-E MB WH	LED27S
41164000	RS742B LED39S/PC930 PSU-E MB WH	LED39S

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Order Code	Full Product Name	Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	Αρχική φωτεινή ροή	Αρχική ισχύς εισόδου	Order Code	Full Product Name	Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	Αρχική φωτεινή ροή	Αρχική ισχύς εισόδου
41163300	RS742B LED27S/PC930 PSU-E MB WH	90 lm/W	2700 lm	30 W	41164000	RS742B LED39S/PC930 PSU-E MB WH	95,1219512195122 lm/W	3900 lm	41 W

LuxSpace Accent Compact, γωνιωτό



© 2020 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.

www.lighting.philips.com

2020, Ιούλιος 15 - τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές