



LEDINAIRE – prostě skvělé LED

LEDINAIRE RC060B Recessed

Krásu svítidel LEDINAIRE spočívá v jednoduchosti, kvalitě a spolehlivosti. Svítidla LEDINAIRE nejsou komplikovaná, protože nabízí pouze to nejdůležitější. Neutrácíme za věci, které nepotřebujete: žádná křiklavá balení, žádné zbytečné katalogy. Nabízíme řadu oblíbených nízkonákladových řešení LED a staráme se o to, aby osvětlení LED odpovídalo vašim požadavkům na cenu a aby naše produkty vždy splňovaly nejvyšší možné standardy. Díky tomuto střízlivému přístupu k osvětlení vždy dostanete přesně to, co je uvedeno na balení – spolehlivost, cenovou dostupnost a energetickou účinnost. Zápustné svítidlo LEDINAIRE RC060B je určeno pro celkové osvětlení a představuje nákladově výhodné a energeticky úsporné řešení LED pro použití v kancelářích, školních třídách, chodbách a prostorech s pohybem osob.

Výhody

- Příjemné rozptýlené světlo
- Úspora energie až 40 %
- Kompletní řada – k dispozici jsou vestavěné verze a verze s přísazenou montáží

Vlastnosti

- Kvalita a spolehlivost profesionálních výrobků,
- Přitažlivý vzhled
- Světelný tok: 3400 lm
- Výběr teploty chromatičnosti: 3000 a 4000 K

Aplikace

- Kanceláře (práce bez monitoru)
- Školní třídy (práce bez monitoru)
- Chodby a prostory s pohybem osob

Specifikace

LEDINAIRE RC060B Recessed

Typ	LEDINAIRE RC060B
Typ stropu	Strop s viditelnými T-nosníky Modulární podhledy
Velikost modulu	600 × 600, 625 × 625 a 300 × 1 200 mm
Světelný zdroj	LED modul bez možnosti výměny
Vyzařovací úhel	2 × 56°
Příkon	40 W
Světelný tok	3400 lm
Náhradní teplota	3000 K (teplá bílá)
chromatičnosti	4000 K (neutrální bílá)
Index barevného podání	>80
Střední doba života L70B50	30 000 hodin
Střední doba života L80B50	15 000 hodin
Střední doba života L90B50	10 000 hodin

Průměrná okolní teplota	+25 °C
Rozsah provozní teploty	+10 až +40 °C
Předřadník	Vestavěný, bez možnosti výměny
Napájecí napětí	220–240 V / 50–60 Hz
Možnosti regulace	Není regulovatelný
Materiál	Lakovaná ocel
Barva	Bílá (RAL9003)
Optický kryt	PMMA
Připojení	Zasunovací konektor s ochranou proti tahu
Údržba	Nevyžaduje čištění vnitřku Světelný zdroj a předřadník neumožňují údržbu
Montáž	Upevnění zacvaknutím Možnost prodrátování Instalace bez demontáže světelného zdroje a krytu
Poznámky	Není schváleno pro nouzové osvětlení.

Versions



LEDINAIRE RECESSED RC060B

Detaily o výrobku



Ledinaire_Recessed-RC060B-DP01.tif

LEDINAIRE RC060B Recessed

Application Conditions

Rozsah okolní teploty	+10 až +40 °C
Maximální úroveň stmívání	Nerelevantní
Vhodné pro náhodné spínání	Není k dispozici

Approval and Application

Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK03
IP kód	IP20

Controls and Dimming

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Operating and Electrical

Vstupní napětí	220 to 240 V
----------------	--------------

General Information

Vyzařovací úhel světelného zdroje	110 °
Značka CE	CE mark
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Včetně předřadníku	Ano
Značka ENEC	-
Značka hořlavosti	NO
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Vyměnitelnost světelného zdroje	Ne
Počet předřadниковých jednotek	1 unit
Typ optiky	110

Initial Performance (IEC Compliant)

Původní chromatičnost	SDCM<5
Počáteční korelační teplota chromatičnosti	4000 K
Počáteční index barevného podání	>80
Počáteční účinnost svítidla LED	100 lm/W
Tolerance světelného toku	+/-10%

Mechanical and Housing

Barva	WH
-------	----

Initial Performance (IEC Compliant)

Order Code	Full Product Name	Počáteční světelný tok	Počáteční příkon
35040000	RC060B LED40S/840 PSU W60L60 NOC	4000 lm	40 W
06958500	RC060B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	3400 lm	34 W

