



Χωνευτό Φωτιστικό Ledinaire – Απλά κορυφαίο LED

LEDINAIRE RC060B Recessed

Η γκάμα Ledinaire περιέχει μια επιλογή άμεσα διαθέσιμων, δημοφιλών φωτιστικών LED που χαρακτηρίζονται από την υψηλή ποιότητα Philips και την ανταγωνιστική τους τιμή. Αξιοπιστία, εξοικονόμηση ενέργειας και προσιτή τιμή – ακριβώς αυτό που χρειάζεστε.

Οφέλη

- Ποιότητα και αξιοπιστία Philips
- Εξοικονόμηση ενέργειας
- Διάχυτο άνετο φως

Χαρακτηριστικά

- Διατίθενται πολλές διαστάσεις
- Εκδόσεις χωνευτής και επιφανειακής τοποθέτησης
- Σύγχρονη, διακριτική σχεδίαση

Εφαρμογή

- Γραφεία (όχι εργασία σε οθόνη)
- Αίθουσες διδασκαλίας (όχι εργασία σε οθόνη)
- Διάδρομοι και χώροι κυκλοφορίας

Χαρακτηριστικά

Τύπος	LEDINAIRE RC060B
Τύπος οροφής	Εκτεθειμένη οροφή T-bar Κάναβος οροφής
Μέγεθος μονάδας	600 x 600, 625 x 625 και 300 x 1200 mm
Πηγή φωτός	Μη αντικαταστάσιμη μονάδα LED

Γωνία δέσμης	2 x 56°
Ισχύς	40 W
Φωτεινή ροή	3400 lm
Σχετική θερμοκρασία χρώματος	3000K (Θερμό λευκό) 4000 K (Ουδέτερο λευκό)

LEDINAIRE RC060B Recessed

Δείκτης χρωματικής απόδοσης	> 80
Μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής L70B50	30.000 ώρες
Μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής L80B50	15.000 ώρες
Μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής L90B50	10.000 ώρες
Μέση θερμοκρασία περιβάλλοντος	+25 °C
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	+10 έως +40 °C
Διάταξη οδήγησης	Ενσωματωμένο, χωρίς δυνατότητα αντικατάστασης

Τάση δικτύου	220-240 V / 50-60 Hz
Ρύθμιση έντασης	Χωρίς δυνατότητα ρύθμισης
Υλικό	Βαμμένος χάλυβας
Χρώμα	Λευκό (RAL9003)
Οπτικό κάλυμμα	Διάχυση PMMA
Σύνδεση	Κουμπωτό βύσμα με διάταξη pull relief
Συντήρηση	Δεν απαιτείται εσωτερικός καθαρισμός Η φωτεινή πηγή και η διάταξη οδήγησης δεν είναι επισκευάσιμες
Εγκατάσταση	Ένθετη σύνδεση Με πέρασμα καλωδίωσης Εγκατάσταση χωρίς αφαίρεση του λαμπτήρα και του καλύμματος
Παρατηρήσεις	Δεν είναι κατάλληλο για φωτισμό έκτακτης ανάγκης

Versions



LEDINAIRE RECESSED RC060B

Λεπτομέρειες για το προϊόν



Ledinaire_Recessed-RC060B-DP01.tif

LEDINAIRE RC060B Recessed

Συνθήκες εφαρμογής

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	+10 to +40 °C
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	Not applicable

Έγκριση και εφαρμογή

Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK03
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Όχι
--	-----

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Τάση εισόδου	220 to 240 V
--------------	--------------

Γενικές πληροφορίες

Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	110 °
Σήμανση CE	CE mark
Κατηγορία προστασίας IEC	Safety class I (I)
Διάταξη οδήγησης, περιλαμβάνεται	Όχι
Σήμανση ENEC	-
Σήμανση ευφλεκτότητας	NO
Δοκιμή με πυρακτωμένο σύρμα	650/30
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι
Αριθμός οργάνων	1 unit
Τύπος οπτικού συστήματος	110

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Αρχική χρωματικότητα	SDCM<5
Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος	4000 K
Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης	>80
Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	100 lm/W
Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%

Μηχανικά εξαρτήματα και περιβλημα

Χρώμα	White
-------	-------

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Order Code	Full Product Name	Αρχική φωτεινή ροή	Αρχική ισχύς εισόδου
35040000	RC060B LED40S/840 PSU W60L60 NOC	4000 lm	40 W
06958500	RC060B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	3400 lm	34 W

