



Philips Ledinaire Encastrada

Ledinaire Encastrada

Qualidade e fiabilidade descomplicada e pronta a utilizar – é essa a beleza do LEDINAIRE. O LEDINAIRE é simples, oferecendo apenas o essencial e nada mais. Não gastamos dinheiro em coisas de que não precisa: sem embalagens vistosas nem brochuras desnecessárias. Oferecemos uma seleção de soluções LED populares e de baixo custo, garantindo que a iluminação LED está ao alcance do seu orçamento e que todos os nossos produtos cumprem sempre os standards mais elevados. Esta abordagem realista à iluminação significa que obtém exatamente aquilo que é indicado na caixa: fiabilidade, acessibilidade de preços e eficiência energética. Concebido para aplicações de iluminação geral, o LEDINAIRE RC060B Encastrada é uma solução LED económica e eficiente para aplicação em escritórios, salas de aula, corredores e áreas de circulação.

Benefícios

- Permite mudar facilmente luminárias convencionais
- Poupança direta de 40%
- Fácil instalação e longa duração de vida, que reduz a manutenção
- Design elegante e discreto

Características

- Luminária encastrada com tecnologia LED da família Ledinaire
- Materiais: corpo de aço lacado e difusor de PMMA
- Versões: quadrada e retangular
- Cor: Branco (RAL 9003)
- Equipamento incluído
- Instalação: tetos modulares perfil à vista. Para montagem em teto de gesso pode usar os marcos universais

Ledinaire Encastrada

Aplicação

- Escritórios (exceto trabalho com ecrãs)
- Salas de aula (exceto trabalho com ecrãs)
- Corredores e áreas de circulação

Especificações

Tipo	LEDINAIRE RC060B
Tipo de teto	Tetos expostos com barra em T Grelha de teto
Tamanho do módulo	600 x 600, 625 x 625 e 300 x 1200 mm
Fonte de luz	Módulo LED não substituível
Ângulo do feixe	2 x 56°
Potência do sistema	40 W
Fluxo luminoso	3400 lm
Temperatura de cor correlacionada	3000 K (Branco quente) 4000 K (Branco neutro)
Índice de restituição cromática	> 80
Vida útil média L70B50	30 000 horas
Vida útil média L80B50	15 000 horas
Vida útil média L90B50	10 000 horas
Temperatura ambiente média	+25 °C

Intervalo da temperatura de funcionamento	+10 a +40 °C
Controlador	Incorporado, não substituível
Tensão de funcionamento	220-240 V / 50-60 Hz
Opções	Não regulável
Material	Aço pintado
Cor	Branco (RAL9003)
Tampa ótica	PMMA difuso
Ligação	Conector de encaixe com gancho
Manutenção	Não é necessária limpeza interior A fonte de luz e o controlador não requerem manutenção
Instalação	Fixação por encaixe Ligação de passagem possível Instalação sem remoção da lâmpada nem da cobertura
Observações	Não adequado para iluminação de emergência

Versions



LEDINAIRE RECESSED RC060B

Ledinaire Encastrada

Detalhes do produto



Ledinaire_Recessed-RC060B-
DP01.tif

