



Philips Ledinaire saliente

Ledinaire Saliente

Qualidade e fiabilidade descomplicada e pronta a utilizar – é essa a beleza do LEDINAIRE. O LEDINAIRE é simples, oferecendo apenas o essencial e nada mais. Não gastamos dinheiro em coisas de que não precisa: sem embalagens vistosas nem brochuras desnecessárias. Oferecemos uma seleção de soluções LED populares e de baixo custo, garantindo que a iluminação LED está ao alcance do seu orçamento e que todos os nossos produtos cumprem sempre os standards mais elevados. Esta abordagem realista à iluminação significa que obtém exatamente aquilo que é indicado na caixa: fiabilidade, acessibilidade de preços e eficiência energética. Concebido para aplicações de iluminação geral, o LEDINAIRE SM060C montagem saliente é uma solução LED económica e eficiente para aplicação em escritórios, salas de aula, corredores e áreas de circulação.

Benefícios

- Permite mudar facilmente luminárias convencionais
- Poupança direta de 40%
- Fácil instalação e longa duração de vida, que reduz a manutenção
- Design elegante e discreto

Características

- Luminária saliente com tecnologia LED da família Ledinaire
- Materiais: corpo de aço lacado e difusor de PMMA
- Versões: quadrada e retangular
- Cor: Branco (RAL 9003)
- Equipamento incluído
- Instalação: tetos modulares perfil à vista. Para montagem em teto de gesso pode usar os marcos universais

Ledinaire Saliente

Aplicação

- Iluminação geral
- Corredores
- Salas de espera
- Hospitais
- Entradas

Especificações

Tipo	LEDINAIRE SM060C
Fonte de luz	Módulo LED não substituível
Potência do sistema	40 W
Ângulo do feixe	2 x 54°
Fluxo luminoso	3400 lm
Temperatura de cor correlacionada	3000 K (Branco quente) 4000 K (Branco neutro)
Índice de restituição cromática	> 80
Vida útil média L70B50	30 000 horas
Vida útil média L80B50	15 000 horas
Vida útil média L90B50	10 000 horas
Temperatura ambiente média	+25 °C
Intervalo da temperatura de funcionamento	+10 a +40 °C

Controlador	Incorporado, não substituível
Tensão de funcionamento	220-240 V / 50-60 Hz
Opções	Não regulável
Material	Aço pintado
Cor	Branco (RAL9003)
Tampa ótica	PMMA difuso
Ligação	Conector de encaixe com gancho
Manutenção	Não é necessária limpeza interior A fonte de luz e o controlador não requerem manutenção
Instalação	Montado no teto com dois suportes de montagem e suspensores de plástico entre os suportes e a luminária Ligação de passagem não possível Instalação sem remoção da lâmpada nem da cobertura
Observações	Não adequado para iluminação de emergência

Versions



LEDINAIRE SURFACE-MOUNTED
SM060C - LED Module, system
flux 3200 lm

Ledinaire Saliente

Detalhes do produto



Ledinaire_Surface_Mounted-
SM060C-DP01.tif

