



# LEDINAIRE – jednoducho skvelé LED svietidlo

## LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Rad LEDINAIRE obsahuje vybrané populárne svietidlá LED, ktoré ponúkajú vysokú úroveň kvality Philips za výhodnú cenu. Spoľahlivé, energeticky účinné a cenovo dostupné – presne to, čo potrebujete.

### Výhody

- Kvalita a spoľahlivosť značky Philips
- Úspora energie
- Príjemné, rozptýlené svetlo

### Vlastnosti


- Vstavané a stropné verzie
- Moderný, nenápadný vzhľad

### Aplikácie

- Kancelárie (bez práce s monitormi)
- Triedy (bez práce s monitormi)
- Chodby a komunikačné priestory

# LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

## Rozmerový obrázok



## Podrobnosti o produkte



Ledinaire\_Surface\_Mounted-  
SM060C-DP01.tif



Philips Ledinaire surface mounted  
Back DT03



product shots from Ledinaire  
surface-mounted



product shots from Ledinaire  
surface-mounted



product shots from Ledinaire  
surface-mounted

## LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

### Podrobnosti o produkte



Philips Ledinaire surface mounted  
Back DT02



Philips Ledinaire surface mounted  
Back DT01

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

|                                                  |                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Všeobecné informácie                             |                                     |
| Značka CE                                        | Áno                                 |
| Vrátane napájacia                                | Áno                                 |
| Značka ENEC                                      | -                                   |
| Značka horľavosti                                | Pre montáž na bežne horľavé povrchy |
| Požiarna odolnosť                                | Teplota 650 °C, trvanie 30 s        |
| Vymeniteľný svetelný zdroj                       | Nie                                 |
| Počet jednotiek predradníka                      | 1 jednotka                          |
| Svetelné technické                               |                                     |
| Náhradná teplota chromatickosti (men.)           | 4000 K                              |
| Index podania farieb (CRI)                       | ≥80                                 |
| Merný výkon (menovitý) (nom.)                    | 100 lm/W                            |
| Hodnota blikania (PstLM)                         | 1                                   |
| Hodnota stroboskopického efektu (SVM)            | 1,6                                 |
| Prevádzkové a elektrické                         |                                     |
| Vstupné napätie                                  | 220-240 V                           |
| Sieťová frekvencia                               | 50 or 60 Hz                         |
| Teplota                                          |                                     |
| Široký rozsah okolitých teplôt                   | +10 až +40 °C                       |
| Ovládanie a stmievanie                           |                                     |
| Stmievateľné                                     | Nie                                 |
| Mechanické časti a teleso                        |                                     |
| Farba telesa                                     | Biela                               |
| Schválenie a použitie                            |                                     |
| Trieda ochrany IEC                               | Bezpečnostná trieda I               |
| Kód krytia IP (mechanický náraz)                 | IK03                                |
| Krytie IP                                        | IP20                                |
| Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)      |                                     |
| Počiatočná chromatickosť                         | SDCM<5                              |
| Výkon v priebehu času (súlad s požiadavkami IEC) |                                     |
| Poruchovosť napájacia pri 5 000 h                | 0,005 %                             |
| Podmienky použitia                               |                                     |
| Vhodné pre náhodné prepínanie                    | Áno                                 |

Svetelné technické

| Order Code | Full Product Name                 | Možnosť vyžarovania |              |                       |
|------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
|            |                                   | svetelného zdroja   | Svetelný tok | Typ optiky            |
| 35039400   | SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC  | 80 stupeň (stupne)  | 3 400 lm     | Uhol vyžarovania 90°  |
| 35041700   | SM060C LED40S/840 PSU W20L120 NOC | 110 stupeň (stupne) | 4 000 lm     | Uhol vyžarovania 110° |
| 06962200   | SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC | 110 stupeň (stupne) | 3 400 lm     | Uhol vyžarovania 110° |

Prevádzkové a elektrické

| Order Code | Full Product Name                | Spotreba | Order Code | Full Product Name                 | Spotreba |
|------------|----------------------------------|----------|------------|-----------------------------------|----------|
| 35039400   | SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC | 34 W     | 35041700   | SM060C LED40S/840 PSU W20L120 NOC | 40 W     |

## LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

| Order Code | Full Product Name                 | Spotreba |
|------------|-----------------------------------|----------|
| 06962200   | SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC | 34 W     |

### Počiatočný výkon (súladi s požiadavkami IEC)

| Order Code | Full Product Name                 | Tolerancia svetelného toku |
|------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 35039400   | SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC  | +/-50%                     |
| 35041700   | SM060C LED40S/840 PSU W20L120 NOC | +/-10%                     |

| Order Code | Full Product Name                 | Tolerancia svetelného toku |
|------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 06962200   | SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC | +/-10%                     |

