



LEDINAIRE – her açıdan mükemmel LED

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Yalın, piyasada onaylanmış kalite ve güvenilirlik; LEDINAIRE modelinin size yansıyan güzelliğidir. LEDINAIRE gerekeni yapar; ihtiyaç duyulanı sağlar ve gerisine karışmaz. İhtiyacınız olmayan şeylere para harcamayız: parıltılı ambalaj yok, gereksiz tanıtım broşürü yok. LED'li aydınlatmanın ulaşabileceğiniz fiyat aralığında olmasını sağlamak ve ürünlerimizin her zaman için en yüksek standartları karşıladığından emin olmak için popüler ve ekonomik LED çözümlerinden bir seçki sunuyoruz. Bu gereksiz hiçbir şey barındırmayan aydınlatma yaklaşımı, tam olarak kutuda yazanı elde edeceğiniz anlamına gelir; güvenilirlik, ekonomiklik ve enerji verimliliği. Genel aydınlatma için tasarlanmış olan LEDINAIRE SM060C Surface-mounted ofis, sınıf, koridor ve geçiş alanı uygulamalarında ekonomik ve enerji tasarrufu sağlayan bir LED çözümdür.

Faydaları

- Konforlu ve homojen ışık
- %40'e varan enerji tasarrufu
- Eksiksiz ürün ailesi – sıva altı ve sıva üstü modeller mevcuttur

Özellikler

- Profesyonel ürün kalitesi ve güvenilirliği
- Çekici görünüm
- Işık akısı: 3400 lm
- Renk sıcaklığı seçeneği: 3000 ve 4000 K

Uygulama

- Ofisler (ekran kullanılmayan işler)
- Sınıflar (ekran kullanılmayan işler)
- Koridorlar ve geçiş alanları

şartlar

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Tip	LEDINAIRE SM060C
Işık kaynağı	Değiştirilemez LED modülü
Güç	40 W
Işın açısı	2 x 54°
Işık akısı	3400 lm
Renk Sıcaklığı	3000 K (Sıcak beyaz) 4000 K (Nötr beyaz)
Renksel Geri Verim İndeksi	> 80
Ortalama yararlı ömür L70B50	30.000 saat
Ortalama yararlı ömür L80B50	15.000 saat
Ortalama yararlı ömür L90B50	10.000 saat
Ortalama ortam sıcaklığı	+25°C

Çalışma sıcaklığı aralığı	+10 ila +40 °C
Sürücü	Tümleşik, değiştirilemez
Şebeke voltajı	220-240 V / 50-60 Hz
Dimleme	Sabit Çıkış
Malzeme	Boyalı çelik
Renk	Beyaz (RAL9003)
Optik kapak	PMMA karıştırma
Bağlantı	İçeri itmeli konektör (çekerek çıkarmalı)
Bakım	İçinin temizlenmesi gerekmez Işık kaynağı ve sürücü onarılamaz
Kurulum	İki montaj braketile tavana montaj olanağı ve braket ile aydınlatma armatürü arasında plastik sönümleyiciler Dahili kablolama mümkün değildir Lamba ve kapağı çıkarmadan montaj
Açıklamalar	Acil durum aydınlatmasında kullanıma uygun değil.

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Uygulama Koşulları

Ortam sıcaklığı aralığı	+10 to +40 °C
Ortalama ortam sıcaklığı	25 °C
Rastgele anahtara uygun	No

Onay ve Uygulama

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK03
Girişime karşı koruma sınıfı	IP20

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220-240 V
---------------	-----------

Genel Bilgiler

Işık kaynağının ışın açısı	- °
Kapak Tabanı	-
CE İşareti	CE mark
Koruma sınıfı IEC	Safety class I (I)
Optik kapak/lens türü	ACF
Sürücü dahildir	Evet
ENEC İşareti	-
Alev alma İşareti	NO
Sürücü	-
Ateşleme teli testi	650/30
Lamba ailesi kodu	LED34S
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 unit
Işık kaynağı sayısı	1
Optik sistem türü	No
Ürün Ailesi Kodu	SM060C
UL İşareti	Hayır

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıç Renksel Geriverim İndeksi	≥80
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	89 lm/W
Başlangıçtaki ışık Akısı	3200 lm
Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç giriş gücü	36 W

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Renk	White
Geometri	W20L120

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

5000 saatte sürücü arıza oranı	1.5 %
Ortalama yararlı ömür L80B50	15000 h
Ortalama yararlı ömür L90B50	10000 h

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

order code	Başlangıç Renk Türü	Başlangıç İlişkili Renk Sıcaklığı
06962200	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K
06963900	(0.43, 0.40) SDCM <5	3000 K

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

