



# LEDINAIRE – απλά κορυφαίο LED

## LEDINAIRE WT060C Waterproof

Η γκάμα Ledinaire περιέχει μια επιλογή άμεσα διαθέσιμων, δημοφιλών φωτιστικών LED που χαρακτηρίζονται από την υψηλή ποιότητα Philips και την ανταγωνιστική τους τιμή. Αξιοπιστία, εξοικονόμηση ενέργειας και προσιτή τιμή – ακριβώς αυτό που χρειάζεστε.

### Οφέλη

- Ποιότητα και αξιοπιστία Philips
- Εξοικονόμηση ενέργειας
- Διάχυτο άνετο φως

### Χαρακτηριστικά

- Στιβαρό (IK08) και στεγανό (IP65) φωτιστικό
- Διατίθενται πολλά μήκη και επίπεδα φωτός
- Η βάση στερέωσης μπορεί να τοποθετηθεί καθ' όλο το μήκος του φωτιστικού

### Εφαρμογή

- Σκεπαστοί χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων
- Βιομηχανικές αίθουσες (ύψους έως 4 m)
- (Ψυκτικοί) χώροι αποθήκευσης

### Χαρακτηριστικά

Τύπος	LEDINAIRE WT060C
Πηγή φωτός	Μη αντικαταστάσιμη μονάδα LED
Ισχύς	40 W (LED36S) 60 W (LED55S)
Γωνία δέσμης	Δέσμη μορφής Lambert
Φωτεινή ροή	3600 lm (LED36S) 5500 lm (LED55S)

Σχετική θερμοκρασία χρώματος	4000 K (Ουδέτερο λευκό)
Δείκτης χρωματικής απόδοσης	> 80
Μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής L70B50	30.000 ώρες
Μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής L80B50	15.000 ώρες

## LEDINAIRE WT060C Waterproof

<b>Μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής L90B50</b>	10.000 ώρες
<b>Μέση θερμοκρασία περιβάλλοντος</b>	+25 °C
<b>Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας</b>	-20 έως +30 °C
<b>Διάταξη οδήγησης</b>	Ενσωματωμένο, χωρίς δυνατότητα αντικατάστασης
<b>Τάση δικτύου</b>	220-240 V / 50-60 Hz
<b>Ρύθμιση έντασης</b>	Χωρίς δυνατότητα ρύθμισης
<b>Υλικό</b>	Περιβλήμα: πολυανθρακικό, εξελασμένο Τελικά πώματα: πολυανθρακικό

<b>Χρώμα</b>	Ανοιχτό γκρι (RAL7035)
<b>Οπτικό κάλυμμα</b>	Πολυανθρακικό διάχυσης
<b>Σύνδεση</b>	Βιδωτή σύνδεση με στυπιοθλίπτη καλωδίου
<b>Συντήρηση</b>	Δεν απαιτείται εσωτερικός καθαρισμός Η φωτεινή πηγή και η διάταξη οδήγησης δεν είναι επισκευάσιμες
<b>Εγκατάσταση</b>	Στήριξη με βάσεις στερέωσης Οι βάσεις στερέωσης μπορούν να τοποθετηθούν καθ' όλο το μήκος του φωτιστικού Δεν υπάρχει δυνατότητα για πέρασμα καλωδίωσης

### Versions



# LEDINAIRE WT060C Waterproof

## Λεπτομέρειες για το προϊόν



Ledinaire Waterproof WT055C 2  
L1200 detail on



Ledinaire Waterproof WT055C 2  
L1200 exploded view



Ledinaire Waterproof WT055C 2  
L1200 detached

### Έγκριση και εφαρμογή

Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις IK08

### Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού Όχι

### Γενικές πληροφορίες

Σήμανση CE CE mark

Κατηγορία προστασίας IEC Safety class II (II)

Διάταξη οδήγησης, περιλαμβάνεται Όχι

Σήμανση ENEC -

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός Ναι

### Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Ανοχή φωτεινής ροής +/-10%

### Συνθήκες εφαρμογής

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off
33921499	WT050C LED43S/840 PSU L1500	-20 to +45 °C	Not applicable	-
36007299	WT060C LED18S/840 PSU L600	-20 to +45 °C	Not applicable	Ναι
36009699	WT060C LED36S/840 PSU L1200	-20 to +45 °C	Not applicable	Ναι
36010299	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200	-20 to +45 °C	Not applicable	Ναι
36015799	WT060C LED36S/865 PSU L1200	-20 to +45 °C	Not applicable	Ναι
36291599	WT060C LED25S/840 PSU L1200	-20 to +45 °C	Not applicable	Ναι
36292299	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200	-20 to +45 °C	Not applicable	Ναι
36011999	WT060C LED56S/840 PSU L1500	-20 to +45 °C	Not applicable	Ναι
36012699	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500	-20 to +45 °C	Not applicable	Ναι
36017199	WT060C LED56S/865 PSU L1500	-20 to +45 °C	Not applicable	Ναι
36293999	WT060C LED34S/840 PSU L1500	-20 to +45 °C	Not applicable	Ναι

## LEDINAIRE WT060C Waterproof

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off
36294699	WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500	-20 to +45 °C	Not applicable	Ναι
36295399	WT060C LED 80S/840 PSU L1800	-20 to +45 °C	Not applicable	Ναι
79296199	WT055C LED18S/840 PSU L600	-20 to +40 °C	-	Νο
79297899	WT055C LED18S/840 PSU TW1 L600	-20 to +40 °C	-	Νο
79298599	WT055C LED36S/840 PSU L1200	-20 to +40 °C	-	Νο
79299299	WT055C LED36S/840 PSU TW1 L1200	-20 to +40 °C	-	Νο
79300599	WT055C LED56S/840 PSU L1500	-20 to +40 °C	-	Νο
79301299	WT055C LED56S/840 PSU TW1 L1500	-20 to +40 °C	-	Νο

### Έγκριση και εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Βαθμός προστασίας από τις εισροές
33921499	WT050C LED43S/840 PSU L1500	IP65
36007299	WT060C LED18S/840 PSU L600	IP66
36009699	WT060C LED36S/840 PSU L1200	IP66
36010299	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200	IP66
36015799	WT060C LED36S/865 PSU L1200	IP66
36291599	WT060C LED25S/840 PSU L1200	IP66
36292299	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200	IP66
36011999	WT060C LED56S/840 PSU L1500	IP66
36012699	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500	IP66
36017199	WT060C LED56S/865 PSU L1500	IP66

Order Code	Full Product Name	Βαθμός προστασίας από τις εισροές
36293999	WT060C LED34S/840 PSU L1500	IP66
36294699	WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500	IP66
36295399	WT060C LED 80S/840 PSU L1800	IP66
79296199	WT055C LED18S/840 PSU L600	IP65
79297899	WT055C LED18S/840 PSU TW1 L600	IP65
79298599	WT055C LED36S/840 PSU L1200	IP65
79299299	WT055C LED36S/840 PSU TW1 L1200	IP65
79300599	WT055C LED56S/840 PSU L1500	IP65
79301299	WT055C LED56S/840 PSU TW1 L1500	IP65

### Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Order Code	Full Product Name	Τάση εισόδου
33921499	WT050C LED43S/840 PSU L1500	220-240 V
36007299	WT060C LED18S/840 PSU L600	220 to 240 V
36009699	WT060C LED36S/840 PSU L1200	220 to 240 V
36010299	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200	220 to 240 V
36015799	WT060C LED36S/865 PSU L1200	220 to 240 V
36291599	WT060C LED25S/840 PSU L1200	220 to 240 V
36292299	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200	220 to 240 V
36011999	WT060C LED56S/840 PSU L1500	220 to 240 V
36012699	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500	220 to 240 V
36017199	WT060C LED56S/865 PSU L1500	220 to 240 V

Order Code	Full Product Name	Τάση εισόδου
36293999	WT060C LED34S/840 PSU L1500	220 to 240 V
36294699	WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500	220 to 240 V
36295399	WT060C LED 80S/840 PSU L1800	220 to 240 V
79296199	WT055C LED18S/840 PSU L600	220 to 240 V
79297899	WT055C LED18S/840 PSU TW1 L600	220 to 240 V
79298599	WT055C LED36S/840 PSU L1200	220 to 240 V
79299299	WT055C LED36S/840 PSU TW1 L1200	220 to 240 V
79300599	WT055C LED56S/840 PSU L1500	220 to 240 V
79301299	WT055C LED56S/840 PSU TW1 L1500	220 to 240 V

### Γενικές πληροφορίες (1/2)

## LEDINAIRE WT060C Waterproof

Order Code	Full Product Name	Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής		Σήμανση ευφλεκτότητας	Δοκιμή με πυρακτωμένο σύρμα	Αριθμός οργάνων
		140 °	NO			
33921499	WT050C LED43S/840 PSU L1500	140 °	NO		650/30	2 units
36007299	WT060C LED18S/840 PSU L600	120 °	F		850/30	1 unit
36009699	WT060C LED36S/840 PSU L1200	120 °	F		850/30	1 unit
36010299	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200	120 °	F		850/30	1 unit
36015799	WT060C LED36S/865 PSU L1200	120 °	F		850/30	1 unit
36291599	WT060C LED25S/840 PSU L1200	120 °	F		850/30	1 unit
36292299	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200	120 °	F		850/30	1 unit
36011999	WT060C LED56S/840 PSU L1500	120 °	F		850/30	1 unit
36012699	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500	120 °	F		850/30	1 unit
36017199	WT060C LED56S/865 PSU L1500	120 °	F		850/30	1 unit

Order Code	Full Product Name	Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής		Σήμανση ευφλεκτότητας	Δοκιμή με πυρακτωμένο σύρμα	Αριθμός οργάνων
		120 °	F			
36293999	WT060C LED34S/840 PSU L1500	120 °	F		850/30	1 unit
36294699	WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500	120 °	F		850/30	1 unit
36295399	WT060C LED 80S/840 PSU L1800	120 °	F		850/30	1 unit
79296199	WT055C LED18S/840 PSU L600	- °	FF		650/5	-
79297899	WT055C LED18S/840 PSU TW1 L600	- °	FF		650/5	-
79298599	WT055C LED36S/840 PSU L1200	- °	FF		650/5	-
79299299	WT055C LED36S/840 PSU TW1 L1200	- °	FF		650/5	-
79300599	WT055C LED56S/840 PSU L1500	- °	FF		650/5	-
79301299	WT055C LED56S/840 PSU TW1 L1500	- °	FF		650/5	-

### Γενικές πληροφορίες (2/2)

Order Code	Full Product Name	Τύπος οπτικού συστήματος
33921499	WT050C LED43S/840 PSU L1500	120
36007299	WT060C LED18S/840 PSU L600	Symmetrical
36009699	WT060C LED36S/840 PSU L1200	Symmetrical
36010299	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200	Symmetrical
36015799	WT060C LED36S/865 PSU L1200	Symmetrical
36291599	WT060C LED25S/840 PSU L1200	Symmetrical
36292299	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200	Symmetrical
36011999	WT060C LED56S/840 PSU L1500	Symmetrical
36012699	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500	Symmetrical
36017199	WT060C LED56S/865 PSU L1500	Symmetrical

Order Code	Full Product Name	Τύπος οπτικού συστήματος
36293999	WT060C LED34S/840 PSU L1500	Symmetrical
36294699	WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500	Symmetrical
36295399	WT060C LED 80S/840 PSU L1800	Symmetrical
79296199	WT055C LED18S/840 PSU L600	No
79297899	WT055C LED18S/840 PSU TW1 L600	No
79298599	WT055C LED36S/840 PSU L1200	No
79299299	WT055C LED36S/840 PSU TW1 L1200	No
79300599	WT055C LED56S/840 PSU L1500	No
79301299	WT055C LED56S/840 PSU TW1 L1500	No

### Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC) (1/2)

## LEDINAIRE WT060C Waterproof

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα	Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος	Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης	Αρχική απόδοση φωτιστικού LED
33921499	WT050C LED43S/840 PSU L1500	0.3874, 0.3830	4000 K	>80	90 lm/W
36007299	WT060C LED18S/840 PSU L600	<5	4000 K	>80	120 lm/W
36009699	WT060C LED36S/840 PSU L1200	<5	4000 K	>80	120 lm/W
36010299	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200	<5	4000 K	>80	120 lm/W
36015799	WT060C LED36S/865 PSU L1200	<5	6500 K	>80	120 lm/W
36291599	WT060C LED25S/840 PSU L1200	<5	4000 K	>80	120 lm/W
36292299	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200	<5	4000 K	>80	120 lm/W
36011999	WT060C LED56S/840 PSU L1500	<5	4000 K	>80	120 lm/W
36012699	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500	<5	4000 K	>80	120 lm/W
36017199	WT060C LED56S/865 PSU L1500	<5	6500 K	>80	120 lm/W

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα	Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος	Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης	Αρχική απόδοση φωτιστικού LED
36293999	WT060C LED34S/840 PSU L1500	<5	4000 K	>80	120 lm/W
36294699	WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500	<5	4000 K	>80	120 lm/W
36295399	WT060C LED 80S/840 PSU L1800	<5	4000 K	>80	120 lm/W
79296199	WT055C LED18S/840 PSU L600	(0.3896, 0.3888) SDCM ≤5	4000 K	≥80	110 lm/W
79297899	WT055C LED18S/840 PSU TW1 L600	(0.3896, 0.3888) SDCM ≤5	4000 K	≥80	110 lm/W
79298599	WT055C LED36S/840 PSU L1200	(0.3896, 0.3888) SDCM ≤5	4000 K	≥80	110 lm/W
79299299	WT055C LED36S/840 PSU TW1 L1200	(0.3896, 0.3888) SDCM ≤5	4000 K	≥80	110 lm/W
79300599	WT055C LED56S/840 PSU L1500	(0.3896, 0.3888) SDCM ≤5	4000 K	≥80	110 lm/W
79301299	WT055C LED56S/840 PSU TW1 L1500	(0.3896, 0.3888) SDCM ≤5	4000 K	≥80	110 lm/W

### Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Αρχική φωτεινή ροή	Αρχική ισχύς εισόδου
33921499	WT050C LED43S/840 PSU L1500	4300 lm	45 W
36007299	WT060C LED18S/840 PSU L600	1800 lm	15 W
36009699	WT060C LED36S/840 PSU L1200	3600 lm	30 W
36010299	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200	3600 lm	30 W
36015799	WT060C LED36S/865 PSU L1200	3600 lm	30 W
36291599	WT060C LED25S/840 PSU L1200	2500 lm	20 W
36292299	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200	2500 lm	20 W
36011999	WT060C LED56S/840 PSU L1500	5600 lm	46 W

Order Code	Full Product Name	Αρχική φωτεινή ροή	Αρχική ισχύς εισόδου
36012699	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500	5600 lm	46 W
36017199	WT060C LED56S/865 PSU L1500	5600 lm	46 W
36293999	WT060C LED34S/840 PSU L1500	3400 lm	28 W
36294699	WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500	3400 lm	28 W
36295399	WT060C LED 80S/840 PSU L1800	8000 lm	65 W
79296199	WT055C LED18S/840 PSU L600	1800 lm	16.5 W
79297899	WT055C LED18S/840 PSU TW1 L600	1800 lm	16.5 W
79298599	WT055C LED36S/840 PSU L1200	3600 lm	33 W

## LEDINAIRE WT060C Waterproof

Order Code	Full Product Name	Αρχική φωτεινή ροή	Αρχική ισχύς εισόδου
79299299	WT055C LED36S/840 PSU TW1 L1200	3600 lm	33 W
79300599	WT055C LED56S/840 PSU L1500	5600 lm	51 W

Order Code	Full Product Name	Αρχική φωτεινή ροή	Αρχική ισχύς εισόδου
79301299	WT055C LED56S/840 PSU TW1 L1500	5600 lm	51 W

### Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

Order Code	Full Product Name	Χρώμα
33921499	WT050C LED43S/840 PSU L1500	Gray and white
36007299	WT060C LED18S/840 PSU L600	Gray and white
36009699	WT060C LED36S/840 PSU L1200	Gray and white
36010299	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200	Gray and white
36015799	WT060C LED36S/865 PSU L1200	Gray and white
36291599	WT060C LED25S/840 PSU L1200	Gray and white
36292299	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200	Gray and white
36011999	WT060C LED56S/840 PSU L1500	Gray and white
36012699	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500	Gray and white
36017199	WT060C LED56S/865 PSU L1500	Gray and white

Order Code	Full Product Name	Χρώμα
36293999	WT060C LED34S/840 PSU L1500	Gray and white
36294699	WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500	Gray and white
36295399	WT060C LED 80S/840 PSU L1800	Gray and white
79296199	WT055C LED18S/840 PSU L600	Gray
79297899	WT055C LED18S/840 PSU TW1 L600	Gray
79298599	WT055C LED36S/840 PSU L1200	Gray
79299299	WT055C LED36S/840 PSU TW1 L1200	Gray
79300599	WT055C LED56S/840 PSU L1500	Gray
79301299	WT055C LED56S/840 PSU TW1 L1500	Gray

