



Ledinaire Waterproof – strålande LED helt enkelt

Ledinaire Waterproof

Ledinaire-serien omfattar ett urval populära installationsfärdiga LED-armaturer av gedigen Philips-kvalitet till konkurrenskraftigt pris. Tillförlitliga, energisnåla och prisvärda – precis vad du behöver.

Fördelar

- Philips-kvalitet och -driftsäkerhet
- Energibesparande
- Behagligt indirekt ljus

Funktioner

- Robust (IK08) och vattentät (IP65) armatur
- Välj bland flera olika längder och ljusnivåer
- Montagefästet kan placeras över hela armaturens längd

Användning

- Parkeringshus
- Industrihallar (upp till 4 m höjd)
- (Kyl)lager



Ledinaire Waterproof

Versions



Ledinaire Waterproof

Måttskiss



Produktinformation



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C

Allmän information	
CE-märkning	CE-märkning
Driftdon ingår	Ja
ENEC-märkning	-
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
Glödtrådtest	Temperatur 850 °C, varaktighet 30 s
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Ljusteknik	
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Färgåtergivningsindex	>80
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	120 lm/W
Optiktyp	Symmetrisk (S)
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	1,6
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Temperatur	
Omgivningstemperatur	–20 till +45 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets färg	Grå
Användning och godkännande	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08
Kod för kapslingsklass	IP66
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initial kromaticitet	<5
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Användningsförhållanden	
Max. dimringsnivå	Ej tillämpligt
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde
36009699	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	3 600 lm
36010299	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	3 600 lm
36291599	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	2 500 lm
36292299	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	2 500 lm
36011999	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	5 600 lm
36012699	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	5 600 lm
36295399	WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN	8 000 lm
36007299	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	1 800 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
36009699	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	30 W
36010299	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	30 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
36291599	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	20 W
36292299	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	20 W

Ledinaire Waterproof

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
36011999	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	46 W
36012699	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	46 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
36295399	WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN	65 W
36007299	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	15 W

