La version à 2 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage électromagnétique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.. Ce système ne permet pas la gradation

PL-S consumer products

The 2-pin version is designed for operation on electromagnetic gear and is provided with a plug-in/pull-out lamp base. Not suitable for dimming.

Avantages

- Fiable et facile d'utilisation
- Bon rendu des couleurs (IRC >80)

Les données sont sujettes à changement

PL-S consumer products

Fonctions

- La version à 2 broches incorpore dans sa base, un starter
- Faible dépréciation du flux dans le temps
- Longue durée de vie

Application

- Spécialement conçue pour les luminaires équipés de douilles G24d : Spots encastrés, appliques murales, lampes de bureaux , suspensions et bornes extérieures

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Versions

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-S 11W/827/2P 1BL/10	28 mm	13 mm	198 mm	214 mm	235,8 mm

© 2021 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.

www.lighting.philips.com
2021, avril 26 - Les données sont sujettes à changement