



LED světelný zdroj pro náhradu halogenové kapsle na síťové napětí

CorePro LEDcapsule MV

Tento jednopaticový světelný zdroj určen pro síťové napětí a svítidla s objímkou G9 vyzařuje směrové světlo a představuje tak skutečnou alternativu pro halogenové kapsle. Je obzvláště vhodný pro účelové osvětlení v obchodech, hotelech a restauracích a ideální pro stolní lampy a svítidlovnitř skříní. Světelný zdroj CorePro LEDcapsule, který je kompatibilní se stávajícími svítidly s objímkou G9 a navržený jako náhrada halogenových světelných zdrojů, poskytuje velké úspory energie a minimalizuje náklady na údržbu, aniž by to bylo na úkor kvality světla.

Výhody

- Bílé světlo
- Úspora energie až 90 % ve srovnání s halogenovým zdrojem
- Nízké náklady na údržbu

Vlastnosti

- Snadná výměna a instalace
- Doba životnosti 15 000 hodin
- Světlo bez ultrafialového a infračerveného záření
- Neobsahuje rtuť ani jiné nebezpečné materiály

Aplikace

- Hotely, muzea, obchody
- Umývárny, recepcie, expozice, výkladní skříně

CorePro LEDcapsule MV

Versions



LED G9 230V Dim 2 POS2






LEDcapsule CorePro ND 4,8 60W G9 827



LED G9 230V Dim 1 POS2

Rozměrové výkresy




Product	D	C
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	14,5 mm	48 mm
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	14,5 mm	48 mm

Product	D	C
CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	16,5 mm	54 mm
CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	16,5 mm	54 mm

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	15 mm	52 mm

CorePro LEDcapsule MV

Rozměrové výkresy



Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	19 mm	60 mm
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	19 mm	60 mm
CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	18 mm	59 mm

Obecné informace

Patice krytky	G9
Nominální životnost	15 000 h

Světelně technické

Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Provozní a elektrické

Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s

Mechanické a materiály

Tvar žárovky	Kapsle
--------------	--------

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Cyklus zapnutí
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	8 000
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	8 000
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	50 000
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	8 000
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	8 000
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	50 000
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	50 000
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	50 000

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Jmenovitá náhradní		Světelný tok
		teplota	Kód	
		chromatičnosti	barvy	
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	2700 K	827	220 lm
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	3000 K	830	220 lm
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	2700 K	827	480 lm
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	2700 K	827	400 lm

Order Code	Full Product Name	Jmenovitá náhradní		Světelný tok
		teplota	Kód	
		chromatičnosti	barvy	
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	3000 K	830	400 lm
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	2700 K	827	570 lm
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	3000 K	830	570 lm
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	2700 K	827	300 lm

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba	
		energie	Ekvivalentní příkon
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	2 W	25 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba	
		energie	Ekvivalentní příkon
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	2 W	25 W

CorePro LEDcapsule MV

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Ekvivalentní příkon
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	4 W	40 W
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	3,2 W	40 W
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	3,2 W	40 W

Teplota okolí

Order Code	Full Product Name	Maximální teplota (jmen.)
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	78 °C
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	78 °C
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	86 °C
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	82 °C

Řízení a stmívání

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	Ne
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	Ne
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	Pouze s určitými stmívači
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	Ne

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Povrchová úprava žárovky
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	Číré
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	Číré
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	Matná
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	Číré

Certifikace a použití


Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/1000 h
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	2 kWh
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	2 kWh
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	4 kWh
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	4 kWh
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	4 kWh
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	5 kWh
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	5 kWh
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	3 kWh

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Ekvivalentní příkon
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	4,8 W	60 W
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	4,8 W	60 W
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	2,6 W	25 W

Order Code	Full Product Name	Maximální teplota (jmen.)
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	82 °C
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	99 °C
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	99 °C
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	86 °C

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	Ne
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	Ne
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	Ne
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	Pouze s určitými stmívači

Order Code	Full Product Name	Povrchová úprava žárovky
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	Číré
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	-
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	-
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	Matná



CorePro LEDcapsule MV

