



Verkkojännitteellä toimiva suuren valovirran omaava LEDcapsule -lamppu

CorePro LEDcapsule MV

Tämä G9-lampunpitimillä varustetuille valaisimille tarkoitettu yksikantainen verkkojännitteellä toimiva ledilamppu on erinomainen vaihtoehto halogeenilampuille. Se sopii erityisen hyvin kohdevalaistukseen myymälöissä, hotelleissa ja ravintoloissa. Lisäksi se sopii pöytälamppuihin ja hylly- ja vitriinivalaistukseen. CorePro LEDcapsule -lamput säästävät erittäin paljon energiaa ja pienentävät ylläpitokustannuksia valon laadusta tinkimättä.

Hyödyt

- Jopa 90 %:n energiansäästö halogeenilamppuihin verrattuna
- Alhaisemmat ylläpitokustannukset
- Laaja yhteensopivuus muuntajien kanssa

Ominaisuudet

- Helppo asennus halogeenilamppujen tilalle
- Käyttöikä 15 000 tuntia
- Ei UV- eikä infrapunasäteilyä
- Ei sisällä elohopeaa tai muita haitallisia aineita – RoHS-direktiivin mukainen

Käyttökohteet

- Hotellit, museot ja myymälät
- WC-tilat, vastaanottoalueet, näyttelyt ja vitriinit

CorePro LEDcapsule MV

Versions



LEDcapsule CorePro 2W G9



LED G9 230V Dim 2 POS2






LEDcapsule CorePro 3,2W G9



LED G9 230V Dim 1 POS2

Mittapiirros




Product	D	C
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	14,5 mm	48 mm
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	14,5 mm	48 mm

Product	D	C
CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	16,5 mm	54 mm
CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	16,5 mm	54 mm

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	15 mm	52 mm

CorePro LEDcapsule MV

Mittapiirros



Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	19 mm	60 mm
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	19 mm	60 mm
CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	18 mm	59 mm

Yleistä tietoa	
Kanta	G9
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	Kapseli

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Sytytys
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	8 000
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	8 000
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	50 000
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	8 000
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	8 000
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	50 000
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	50 000
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	50 000

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Vastaava värilämpötila (nim.)	Värikoodi	Valovirta
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	2700 K	827	220 lm
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	3000 K	830	220 lm
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	2700 K	827	480 lm
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	2700 K	827	400 lm

Order Code	Full Product Name	Vastaava värilämpötila (nim.)	Värikoodi	Valovirta
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	3000 K	830	400 lm
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	2700 K	827	570 lm
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	3000 K	830	570 lm
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	2700 K	827	300 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	Vastaa teholtaan
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	2 W	25 W
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	2 W	25 W
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	4 W	40 W
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	3,2 W	40 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	Vastaa teholtaan
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	3,2 W	40 W
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	4,8 W	60 W

CorePro LEDcapsule MV

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	Vastaa teholtaan
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	4,8 W	60 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	Vastaa teholtaan
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	2,6 W	25 W

Käyttölämpötila

Order Code	Full Product Name	T-Case, maksimi (nim.)
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	78 °C
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	78 °C
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	86 °C
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	82 °C

Order Code	Full Product Name	T-Case, maksimi (nim.)
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	82 °C
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	99 °C
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	99 °C
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	86 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	Ei
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	Ei
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	Vain tiettyjen himmentimien kanssa
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	Ei

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	Ei
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	Ei
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	Ei
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	Vain tiettyjen himmentimien kanssa




Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Lampun pinta
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	Kirkas
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	Kirkas
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	Matta
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	Kirkas

Order Code	Full Product Name	Lampun pinta
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	Kirkas
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	-
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	-
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	Matta

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	2 kWh
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	2 kWh
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	4 kWh
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	4 kWh
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	4 kWh
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	5 kWh
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	5 kWh
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	3 kWh



CorePro LEDcapsule MV

