



Produto especial de LED para tensão de rede com enorme economia de energia e alto fluxo luminoso

CorePro LEDcapsule MV

As lâmpadas de LED especiais oferecem luz de alta qualidade, o que as torna uma verdadeira alternativa de substituição para as lâmpadas halógenas especiais (como G9 e R7S). Elas são particularmente adequadas para luz de trabalho em hotéis e restaurantes e ideais para aplicações decorativas e ambientes, além de permitirem uma enorme economia de energia e minimizarem os custos de manutenção, sem comprometer a qualidade da luz.

Benefícios

- Até 90% de economia de energia em comparação com lâmpadas halógenas
- Custos de manutenção menores
- Ampla compatibilidade com transformadores

Características

- Fácil atualização
- Vida útil de 15.000 horas
- Iluminação sem ultravioleta e infravermelho
- Livre de mercúrio e material perigoso – em conformidade com a RoHS

Aplicação

- Hotéis, museus, lojas, banheiros, recepções, exposições, armários-vitrine

CorePro LEDcapsule MV

Versions



LEDcapsule LATAM 3W G9 2



LEDcapsule LATAM 1,6W G9 2




LEDcapsule LATAM 1,6W G9 1



LEDcapsule LATAM 3W G9 1

Desenho dimensional



Product	D	C
LEDCapsule 25W G9 827 WV ND	18,3 mm	58,8 mm
LEDCapsule 25W G9 865 WV ND	18,3 mm	58,8 mm
LEDCapsule 40W G9 827 WV ND	18,3 mm	58,8 mm
LEDCapsule 40W G9 865 WV ND	18,3 mm	58,8 mm

Informações gerais

Casquilho	G9
Ciclo de comutação	50.000
Vida útil nominal	15.000 hora(s)

Dados técnicos de luz

Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Dados elétricos e de operação

Frequência de entrada	50° a 60° Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s

Controles e dimerização

Regulável	Não
-----------	-----

Dados mecânicos e de compartimento

Forma da lâmpada	Cápsula
------------------	---------

Dados técnicos de luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Código da cor	Fluxo luminoso
929002380211	LEDCapsule 40W G9 865 WV ND	6500 K	865	310 lm
929002380411	LEDCapsule 25W G9 865 WV ND	6500 K	865	170 lm
929002380311	LEDCapsule 25W G9 827 WV ND	2700 K	827	160 lm
929002380111	LEDCapsule 40W G9 827 WV ND	2700 K	827	300 lm

Dados elétricos e de operação

CorePro LEDcapsule MV

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia	Potência equivalente
929002380211	LEDCapsule 40W G9 865 WV ND	3 W	40 W
929002380411	LEDCapsule 25W G9 865 WV ND	1,6 W	25 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia	Potência equivalente
929002380311	LEDCapsule 25W G9 827 WV ND	1,6 W	25 W
929002380111	LEDCapsule 40W G9 827 WV ND	3 W	40 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	T-máxima na caixa (Nom)
929002380211	LEDCapsule 40W G9 865 WV ND	81 °C
929002380411	LEDCapsule 25W G9 865 WV ND	63 °C
929002380311	LEDCapsule 25W G9 827 WV ND	63 °C
929002380111	LEDCapsule 40W G9 827 WV ND	81 °C

