



Produs LED specializate, adaptat tensiunii rețelei, cu consum foarte mic de energie și flux luminos puternic

CorePro LEDcapsule MV

Produsele de tip LED specializate oferă lumină de foarte bună calitate, fiind o adevărată alternativă la lămpile de specialitate cu halogen (cum ar fi G9 și R7S). Sunt adecvate în special pentru iluminatul suprafețelor de lucru în hoteluri și restaurante și ideale pentru aplicații decorative și ambientale. Produsele LED specializate asigură economii uriașe de energie și minimizează costurile de întreținere, fără niciun compromis în privința calității luminii.

Beneficii

- Reducere a consumului de energie cu până la 90% în comparație cu lămpile cu halogen
- Costuri de întreținere mai mici
- Compatibilitate pe scară largă cu transformatoare/drivere

Caracteristici

- Montare simplă pe vechile instalații
- Durată de viață de 15.000 de ore
- Lumină fără UV și IR
- Fără mercur și materiale periculoase

CorePro LEDcapsule MV

Cerere

• Hoteluri, muzee, magazine, toalete, zone de recepție, expoziții, vitrine

Versions



LEDcapsule CorePro 2W G9





LED G9 230V Dim 2 POS2



LED G9 230V Dim 1 POS2

Cote





Product	D	C
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	14,5 mm	48 mm
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	14,5 mm	48 mm

Product	D	C
CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	16,5 mm	54 mm
CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	16,5 mm	54 mm

CorePro LEDcapsule MV

Cote



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	15 mm	52 mm

Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	19 mm	60 mm
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	19 mm	60 mm
CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	18 mm	59 mm

Informații generale

Baza elementului de fixare	G9
Durată de viață nominală	15.000 ore

Date tehnice lumină

Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului	70 %
luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	

Funcționare și sistem electric

Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Timp de pornire (nom.)	0,5 s

Sistem mecanic și carcasă

Formă bec	Capsulă
-----------	---------

Informații generale

Order Code	Full Product Name	Ciclu de comutare
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	8.000
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	8.000
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	50.000
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	8.000
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	8.000
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	50.000
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	50.000
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	50.000

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Cod culoare	Flux luminos
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	2700 K	827	220 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Cod culoare	Flux luminos
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	3000 K	830	220 lm

CorePro LEDcapsule MV

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Cod culoare	Flux luminos
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	2700 K	827	480 lm
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	2700 K	827	400 lm
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	3000 K	830	400 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Cod culoare	Flux luminos
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	2700 K	827	570 lm
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	3000 K	830	570 lm
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	2700 K	827	300 lm

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Echivalent putere
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	2 W	25 W
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	2 W	25 W
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	4 W	40 W
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	3,2 W	40 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Echivalent putere
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	3,2 W	40 W
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	4,8 W	60 W
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	4,8 W	60 W
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	2,6 W	25 W

Temperatură

Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	78 °C
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	78 °C
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	86 °C
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	82 °C

Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	82 °C
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	99 °C
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	99 °C
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	86 °C

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	Nu
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	Nu
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	Numai cu anumite variatoare
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	Nu

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	Nu
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	Nu
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	Nu
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	Numai cu anumite variatoare

Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Finisaj bec
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	Transparent
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	Transparent
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	Mat
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	Transparent

Order Code	Full Product Name	Finisaj bec
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	Transparent
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	-
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	-
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	Mat

Aprobare și aplicație

CorePro LEDcapsule MV

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000
		h
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	2 kWh
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	2 kWh
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	4 kWh
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	4 kWh
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	4 kWh
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	5 kWh
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	5 kWh
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	3 kWh

