



CoreLine Recessed Spot – η αναμφίβολη επιλογή για λαμπτήρες LED

CoreLine Recessed Spot

Το CoreLine Recessed Spot είναι μια σειρά χωνευτών σποτ η οποία σχεδιάστηκε με σκοπό την αντικατάσταση των φωτιστικών με λαμπτήρες αλογόνου. Η εμφάνισή τους που μοιάζει με αυτή των λαμπτήρων αλογόνου καθώς και η ελκυστική τιμή τους διευκολύνει τους πελάτες να μεταβούν στην επιλογή LED. Αυτό το προϊόν παρέχει φυσικό εφέ φωτισμού για εφαρμογές φωτισμού ανάδειξης, όπως και άμεση εξοικονόμηση ενέργειας και πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής – μια φιλική προς το περιβάλλον λύση. Με τα κουμπωτά βύσματα, η τοποθέτηση είναι γρήγορη και πολύ εύκολη.

Οφέλη

- Πολυτελές υλικό και φινίρισμα για διακοσμητικές εφαρμογές, ειδικά οπτικά συστήματα για εμφάνιση ανακλαστήρα αλογόνου και έλεγχο θάμβωσης
- Εξοικονόμηση ενέργειας 80% και 15 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα κοινά φωτιστικά αλογόνου
- Χάρη στη λεπτή της σχεδίαση ταιριάζει στους περισσότερους τύπους οροφής, είναι συμβατή με σχεδόν όλους τους ρυθμιστές έντασης που τοποθετούνται στον τοίχο
- Μεγάλη γκάμα που καλύπτει πολλαπλούς χώρους εφαρμογής, από το μπάνιο έως την τραπεζαρία

Χαρακτηριστικά

- Διατίθεται σε σταθερές και ρυθμιζόμενες εκδόσεις
- Διατίθενται διαφορετικά φινιρίσματα
- Δυνατότητα επιλογής θερμοκρασίας χρώματος: 2700, 3000, 4000 K και DimTone (ρύθμιση έντασης 3000K έως 2200K)
- Διατίθεται σε δύο επίπεδα φωτός 650 lumen (τυπικό αλογόνου) 1200 lumen (τυπικό CDM-T 20 W)
- Διατίθεται σε δύο γωνίες δέσμης: Μεσαία δέσμη 32D Πολύ ευρεία δέσμη 60D
- Λεπτή σχεδίαση, μικρότερο από 60 mm
- Κουμπωτό βύσμα με επιλογή περάσματος καλωδίωσης
- Διάταξη οδήγησης ρύθμισης έντασης υψηλής απόδοσης
- Τεχνολογία COB (Chip-on-Board)

Εφαρμογή

- Χώροι υποδοχής
- Διακοσμητικές εφαρμογές
- Καταστήματα και μικρά καταστήματα μόδας
- Διάδρομοι
- Μπάνια και τουαλέτες

Χαρακτηριστικά

Τύπος	RS140B (σταθερή έκδοση) RS141B (ρυθμιζόμενη έκδοση)
Τύπος οροφής	Γύψινη οροφή (σανίδα)
Πηγή φωτός	Μη αντικαταστάσιμη μονάδα LED
Ισχύς	11 W
Γωνία δέσμης	32°
Φωτεινή ροή	650 lm
Σχετική θερμοκρασία χρώματος	2.700, 3.000 ή 4.000 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης	85
Μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής L70B50	50.000 ώρες
Μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής L80B50	30.000 ώρες
Μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής L90B50	15.000 ώρες
Ποσοστό αστοχίας διάταξης οδήγησης	1,5% ανά 5.000 ώρες

Μέση θερμοκρασία περιβάλλοντος	+25 °C
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	-20 έως +45 °C
Οδηγός	Ανεξάρτητη
Τάση δικτύου	230 ή 240 V / 50-60 Hz
Ρύθμιση έντασης	Συμβατό με ροοστάτες αποκοπής φάσης τύπου leading και trailing edge του εμπορίου
Υλικό	Περιβλήμα: αλουμίνιο
Χρώμα	Λευκό Ματ αλουμίνιο
Οπτικό κάλυμμα	Πολυανθρακικό, διαφανές
Σύνδεση	Κουμπωτό βύσμα ή βύσμα με σφιγκτήρα καλωδίου
Εγκατάσταση	Τοποθέτηση με ελατηριωτά εξαρτήματα στερέωσης Με πέρασμα καλωδίωσης
Παρατηρήσεις	Εσωτερική μονάδα οπτικού συστήματος με δυνατότητα κλίσης έως 30°

CoreLine Recessed Spot

Versions




Λεπτομέρειες για το προϊόν



CoreLine_Recessed_Spot-
RS140_RS141B-DPP.TIF




CoreLine_Recessed_Spot-
RS140B-DPP.TIF




CoreLine_Recessed_Spot-
RS140_RS141B-1DPP.TIF



CoreLine_Recessed_Spot-
RS140_RS141B-2DPP.TIF




CoreLine_Recessed_Spot-
RS140Z-1DPP.TIF



CoreLine Recessed Spot RS140Z
1Acc

CoreLine Recessed Spot


Λεπτομέρειες για το προϊόν



CoreLine_Recessed_Spot-RS141B-DPP.TIF



CoreLine_Recessed_Spot-RS140Z-2DPP.TIF




CoreLine Recessed Spot RS140Z 2Acc



CoreLine_Recessed_Spot-RS140B_Fixed_ALU-DPP.TIF



CoreLine_Recessed_Spot-RS140Z-3DPP.TIF



CoreLine_Recessed_Spot-RS141B_Adjustable_ALU-DPP.TIF



CoreLine_Recessed_Spot-RS140Z-4DPP.TIF



CoreLine_Recessed_Spot-RS140Z-5DPP.TIF

CoreLine Recessed Spot


Λεπτομέρειες για το προϊόν



CoreLine_Recessed_Spot-
RS140B_Fixed_WH-DPP.TIF



CoreLine_Gridlight_Single-
RS145Z-2DPP.TIF



CoreLine_Gridlight-RS145Z-
DPP.TIF



CoreLine_Gridlight_Single-
RS145Z-1DPP.TIF



CoreLine_Gridlight_Double-
RS145Z-2DPP.TIF



CoreLine_Gridlight_Double-
RS145Z-1DPP.TIF



CoreLine_Gridlight_Triple-
RS145Z-1DPP.TIF




CoreLine_Gridlight_Triple-
RS145Z-2DPP.TIF

CoreLine Recessed Spot


Εξαρτήματα




Ordercode 38456299



Ordercode 38508899



Ordercode 38832499



Ordercode 38833199



Ordercode 38834899

CoreLine Recessed Spot

Συνθήκες εφαρμογής

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	0 to +35 °C
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	10%
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Ναι

Έγκριση και εφαρμογή

Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK02
--------------------------------------	------

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Ναι
--	-----

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Τάση εισόδου	220 to 240 V
--------------	--------------

Γενικές πληροφορίες

Σήμανση CE	CE mark
Κατηγορία προστασίας IEC	Safety class II (II)
μετασχηματιστής, περιλαμβάνεται	Όχι
Σήμανση ENEC	-
Σήμανση ευφλεκτότητας	F
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	650/30
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι
Αριθμός οργάνων	1 unit

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης	85
Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	82 lm/W
Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%

Έγκριση και εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Βαθμός προστασίας από τις εισροές
38277399	RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	IP65
38278099	RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	IP65
38279799	RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	IP65
38286599	RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 WH	IP65
38417399	RS142B LED6-32-/827 PSR PI6 WH FR	IP44
38418099	RS142B LED6-32-/830 PSR PI6 WH FR	IP44
38280399	RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	IP44
38281099	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	IP44
38282799	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	IP44
38283499	RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH	IP44
38284199	RS141B LED9-32-/840 PSR PI6 WH	IP44
38419799	RS141B LED12-36-/830 PSR PI6 WH	IP44
38423499	RS140B LED12-36-/830 PSR PI6 ALU	IP65
38291999	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU	IP44
38292699	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU	IP44
38293399	RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 ALU	IP65
38294099	RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 ALU	IP65

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	Τύπος οπτικού συστήματος
38277399	RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	32 °	32
38278099	RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	32 °	32
38279799	RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	32 °	32
38286599	RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 WH	32 °	32
38417399	RS142B LED6-32-/827 PSR PI6 WH FR	32 °	32
38418099	RS142B LED6-32-/830 PSR PI6 WH FR	32 °	32
38280399	RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	32 °	32
38281099	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	32 °	32
Order Code	Full Product Name	Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	Τύπος οπτικού συστήματος
38282799	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	32 °	32
38283499	RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH	32 °	32
38284199	RS141B LED9-32-/840 PSR PI6 WH	32 °	32
38419799	RS141B LED12-36-/830 PSR PI6 WH	36 °	36
38423499	RS140B LED12-36-/830 PSR PI6 ALU	36 °	36
38291999	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU	32 °	32
38292699	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU	32 °	32
38293399	RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 ALU	32 °	32
38294099	RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 ALU	32 °	32

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

CoreLine Recessed Spot

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα	Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος	Αρχική φωτεινή ροή	Αρχική ισχύς εισόδου
38277399	RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	(0.46, 0.41) SDCM <5	2700 K	650 lm	8 W
38278099	RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5	3000 K	650 lm	8 W
38279799	RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	650 lm	8 W
38286599	RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	900 lm	11 W
38417399	RS142B LED6-32-/827 PSR PI6 WH FR	(0.46, 0.41) SDCM <5	2700 K	650 lm	8 W
38418099	RS142B LED6-32-/830 PSR PI6 WH FR	(0.43, 0.40) SDCM <5	3000 K	650 lm	8 W
38280399	RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	(0.46, 0.41) SDCM <5	2700 K	650 lm	8 W
38281099	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5	3000 K	650 lm	8 W
38282799	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	650 lm	8 W

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα	Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος	Αρχική φωτεινή ροή	Αρχική ισχύς εισόδου
38283499	RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5	3000 K	900 lm	11 W
38284199	RS141B LED9-32-/840 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	900 lm	11 W
38419799	RS141B LED12-36-/830 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5	3000 K	1200 lm	15 W
38423499	RS140B LED12-36-/830 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5	3000 K	1200 lm	15 W
38291999	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5	3000 K	650 lm	8 W
38292699	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	650 lm	8 W
38293399	RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5	3000 K	900 lm	11 W
38294099	RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	900 lm	11 W

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

Order Code	Full Product Name	Χρώμα
38277399	RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	Λευκό RAL9010
38278099	RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	Λευκό RAL9010
38279799	RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	Λευκό RAL9010
38286599	RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 WH	Λευκό RAL9010
38417399	RS142B LED6-32-/827 PSR PI6 WH FR	Λευκό RAL9010
38418099	RS142B LED6-32-/830 PSR PI6 WH FR	Λευκό RAL9010
38280399	RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	Λευκό RAL9010
38281099	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	Λευκό RAL9010
38282799	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	Λευκό RAL9010

Order Code	Full Product Name	Χρώμα
38283499	RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH	Λευκό RAL9010
38284199	RS141B LED9-32-/840 PSR PI6 WH	Λευκό RAL9010
38419799	RS141B LED12-36-/830 PSR PI6 WH	Λευκό RAL9010
38423499	RS140B LED12-36-/830 PSR PI6 ALU	Aluminum
38291999	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU	Aluminum
38292699	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU	Aluminum
38293399	RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 ALU	Aluminum
38294099	RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 ALU	Aluminum

CoreLine Recessed Spot

