



LuxSpace Accent Fresh Food – breng uw producten tot leven.

LuxSpace Accent Fresh Food

Winkeliers worstelen steeds meer met alsmaar stijgende energieprijzen.

Tegelijkertijd moeten ze een hoge lichtkwaliteit en flexibiliteit handhaven om de blik van de klant te vangen, evenals flexibiliteit voor integratie in de architectuur.

Levensmiddelenwinkels willen in het algemeen superieure lichtbronnen die hun toonbanken met verse levensmiddelen zo vers mogelijk weergeven, zodat het voedsel er lekker uitziet terwijl de lichtsfeer aantrekkelijk en gastvrij blijft. Als een warmere lichtsfeer de voorkeur verdient, is Fresh Food Champagne de perfecte LED-oplossing voor het verlichten van fruit, groenten, kazen, brood en gebak. Fresh Food Rose is een perfecte warmlichtoplossing voor vleescounters doordat de roodheid van het vlees wordt benadrukt, maar ook doordat het verkleuren van vleeswaren wordt vertraagd. Als een warmere of meer natuurlijke lichtsfeer de voorkeur heeft, wordt Fresh Food Authentic White aanbevolen voor fruit, groenten, kazen, brood en gebak. Fresh Food Meat realiseert de beste lichtinstellingen voor het beter presenteren van vlees in een koelere sfeer.

Voordelen

- Fresh Food Champagne levert een prettige, warme sfeer en verbetert tegelijk de kleur van fruit, groenten, kaas en brood.
- Fresh Food Meat biedt een koelere natuurlijke lichtinstelling die de roodheid van vlees benadrukt.

Kenmerken

- Hoge kleurweergave-index
- Speciale spectrums, aangepast aan de specifieke eisen van counters met verse levensmiddelen
- DALI-dimmen om het licht exact aan te passen aan het gewenste niveau

Toepassing

- Slagerijen en vleescounters in supermarkten
- Bakkerijen en broodcounters in supermarkten
- Groente- en fruitwinkels en supermarktcouters

Specificaties

Type	RS740B (Compact, vaste uitvoering), kleur lichtbron Fresh Food Meat (FMT) of Fresh Food Champagne (CH)
	RS741B (Compact, verstelbare uitvoering), kleur lichtbron Fresh Food Meat (FMT) of Fresh Food Champagne (CH)
	RS750B (Performance, vaste uitvoering), kleur lichtbron Fresh Food Meat (FMT) of Fresh Food Champagne (CH)
	RS751B (Performance, vaste uitvoering), kleur lichtbron Fresh Food Meat (FMT) of Fresh Food Champagne (CH)
	RS752B (Performance, ellebooguitvoering), kleur lichtbron Fresh Food Meat (FMT) of Fresh Food Champagne (CH)
Plafondtype	Stucwerkplafond (gipskartonplaat)
Lichtbron	Niet vervangbare LED-module
Lampvermogen	Compact-uitvoeringen: 31 W (LED17S, lichtkleur CH), 36 W (LED19S, lichtkleur FMT)
	Performance-uitvoeringen: 47 W (LED26S, lichtkleur FMT), 49 W (LED27S, lichtkleur CH)
Bundelhoek	Compact-uitvoeringen: MB (25°), WB (35°)
	Performance-uitvoeringen: MB (25°), WB (35°), VWB (60°)
Lichtstroom	Compact-uitvoeringen: 1700 lm (voor LED17S, lichtkleur CH), 1900 lm (voor LED19S, lichtkleur FMT)
	Performance-uitvoeringen: 2600 lm (voor LED26S, lichtkleur FMT), 2700 lm (voor LED27S, lichtkleur CH)

Gecorreleerde	2500 K (lichtkleur CH)
kleurtemperatuur	3000 K (lichtkleur FMT)
Kleurweergave-index	87 (voor FMT)
	90 (voor CH)
Standaardafwijking	3
kleurcombinatie	
Mediaan nuttige levensduur L70B50	70.000 uur
Mediaan nuttige levensduur L80B50	50.000 uur
Mediaan nuttige levensduur L90B50	25.000 uur
Gemiddelde omgevingstemperatuur	+25 °C
Uitvalpercentage driver	1% per 5000 uur
Bereik van bedrijfstemperatuur	+10 °C tot +35 °C

Specificaties

Driver	Ingebouwd
Netspanning	230 of 240 V / 50-60 Hz
Dimmen	Niet dimbaar (PSU)
	DALI-dimbaar (PSD)
Materiaal	Ringen: metaal
	Koelblok: gietaluminium
	Lichtkap: acrylaat
	Optiek: kunststof, gemetalliseerd

Kleur	Zwart (BK, RAL9004)
	Wit (WH, RAL9003)
	Zilvergrijs, (SI, RAL 9006 metaalgrijs)
	Alleen vaste Compact-uitvoeringen: geborsteld aluminium (ALU)
	Alleen verstelbare Performance- en Compact-uitvoeringen: geborsteld aluminium - zwart of geborsteld aluminium - wit (ALU-BK of ALU-WH, buitenrand: geborsteld aluminium; binnenzijde voorkant behuizing: zwart of wit)
Optische lichtkap	Andere RAL-kleuren verkrijgbaar op aanvraag
	Acrylaat lichtkap (AC)
	Lineair lenspakket, ovale vorm (LIN)

LuxSpace Accent Fresh Food

Installatie	Insteekverbinding of met trekontlasting (standaardoptie)
	Wieland/Adels-compatibele steker optioneel verkrijgbaar (CW3) voor vaste uitvoeringen met DALI-driver
Installatie	Bevestiging door middel van verende klemmen

Opmerkingen:	Fresh Food Champagne (CH) is het speciale lichtrecept voor de afdelingen brood en gebak, fruit en groenten. Hij zorgt voor een warme traditionele sfeer
	Fresh Food Meat (FMT) is een speciaal lichtrecept voor vleescounters. Hij zorgt voor een natuurlijke koele sfeer.

Versions



LuxSpace Accent Performance G3
- LED Module, system flux 1900 lm

Productgegevens



LuxSpace_Accent_Compact_Elbo
w_RS742B_WH-DP01.tif



LuxSpace_Accent_Compact_Elbo
w_RS742B_WH-DP02.tif



LuxSpace_Accent_Compact_Elbo
w_RS742B_WH-DP03.tif



LuxSpace_Accent_Compact_Elbo
w_RS742B_WH-DP04.tif

Productgegevens



LuxSpace_Accent_Compact_Elbo
w_RS742B_WH-DP05.tif

Toepassingsomstandigheden

Bereik omgevingstemperatuur	+10 °C tot +40 °C
Geschikt voor willekeurig schakelen	Ja

Goedkeuring en Toepassing

IK-classificatie	IK02
IP-codering	IP 20

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
-----------------	---------------

Algemene informatie

Bundelhoek lichtbron	120 °
CE-markering	CE-markering
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Type lichtkap/lens	-
Driver/VSA meegeleverd	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 5 s
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit
Aantal lichtbronnen	1
Productfamiliecode	RS752B
UL-markering	Nee

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële kleurkwaliteit	(0.48, 0.38)
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	2200 K
Initiële kleurweergave-index	≥80
Tolerantie lichtstroom	+/-10%

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Kleur	White
-------	-------

Algemene informatie


Order Code	Full Product Name	Optiektype
16749300	RS752B LED19S/ROSE PSE-E WB WH	Brede bundel
16750900	RS752B LED27S/ROSE PSE-E WB WH	Brede bundel
16751600	RS752B LED27S/ROSE PSE-E VWB WH	Zeer brede bundel

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Initieel rendement LED-armatuur	Initiële lichtstroom	Initieel ingangsvermogen
16749300	RS752B LED19S/ROSE PSE-E WB WH	84 lm/W	1900 lm	22.5 W
16750900	RS752B LED27S/ROSE PSE-E WB WH	83 lm/W	2700 lm	32.5 W

Order Code	Full Product Name	Initieel rendement LED-armatuur	Initiële lichtstroom	Initieel ingangsvermogen
16751600	RS752B LED27S/ROSE PSE-E VWB WH	83 lm/W	2700 lm	32.5 W

Polar Wide Diagrams



IFPS_RS741B 1xLED19S/FMT WB-Polar Normal
(separate)

