



# LuxSpace Accent Fresh Food – Ge nytt liv åt dina varor

## LuxSpace Accent Fresh Food

Butiksägare kämpar med stigande energipriser samtidigt som de förväntas ha genomgående flexibel belysning med hög ljuskvalitet för att locka till sig kunderna. Matvarubutiker vill i regel ha hållbara ljuskällor som får färskvaror att se fräscha och tilltalande ut samtidigt som ljuset hålls på en tilltalande och välkomnande nivå.

Fresh Food Champagne är den perfekta LED-belysningen för frukt, grönsaker, ost, bröd och konditorivaror som behöver en lite varmare ljusmiljö för att komma till sin rätt. Fresh Food Rose passar utmärkt till köttdiskar har ett varmt ljus som förstärker röda färgtoner och saktar ned missfärgningen i skivat färskt kött. Fresh Food Authentic White rekommenderas för frukt, grönsaker, ostar, bröd och konditorivaror som behöver ett klarare och mer naturligt ljus. Fresh Food Meat används lämpligen för att framhäva kött i kalla miljöer, t ex kyldiskar.

### Fördelar

- Fresh Food Champagne ger ett behagligt varmt ljus och framhäver färgen på frukt, grönsaker, ost och bröd
- Fresh Food Meat ger ett kallare naturligt ljus som framhäver de röda färgtonerna i färskt kött
- Fresh Food Rose skapar en varm stämning och framhäver och bevarar de röda färgtonerna i färskt kött längre

### Funktioner

- God färgåtergivning
- Speciella skräddarsydda spektrum enligt särskilda krav för färskvarudiskar
- DALI-dimning för exakta ljusnivåer

# LuxSpace Accent Fresh Food

## Användning

- Slakteriaffär och köttdiskar i i livsmedelsbutiker
- Konditori- och bröddiskar i i livsmedelsbutiker
- Frukt- och grönsaksbutiker och i livsmedelsbutiker

## specifikationer

<b>Typ</b>	RS740B (compact, fast utförande), ljuskällans färg Fresh Food Meat (FMT) eller Fresh Food Champagne (CH)
	RS741B (compact, justerbart utförande), ljuskällans färg Fresh Food Meat (FMT) eller Fresh Food Champagne (CH)
	RS750B (performance, fast utförande), ljuskällans färg Fresh Food Meat (FMT) eller Fresh Food Champagne (CH)
	RS751B (performance, justerbart utförande), ljuskällans färg Fresh Food Meat (FMT) eller Fresh Food Champagne (CH)
	RS752B (performance, vinklat utförande), ljuskällans färg Fresh Food Meat (FMT) eller Fresh Food Champagne (CH)
<b>Tak</b>	Gipstak (plattor)
<b>Ljuskälla</b>	Icke utbyttbar LED-modul
<b>Effekt</b>	Compact-utförande: 31 W (LED17S, ljusfärg CH), 36 W (LED19S, ljusfärg FMT)
	Performance-utföranden: 47 W (LED26S, ljusfärg FMT), 49 W (LED27S, ljusfärg CH)
<b>Spridningsvinkel</b>	Compact-utförande: MB (25°), WB (35°)
	Performance-utföranden: MB (25°), WB (35°), VWB (60°)

<b>Ljusflöde</b>	Compact-utförande: 1 700 lm (för LED17S, ljusfärg CH), 1 900 lm (för LED19S, ljusfärg FMT)
	Performance-utföranden: 2 600 lm (för LED26S, ljusfärg FMT), 2 700 lm (för LED27S, ljusfärg CH)
<b>Korrelerad</b>	2 500 K (ljusfärg CH)
<b>färgtemperatur</b>	3 000 K (ljusfärg FMT)
<b>Färgåtergivningindex</b>	87 (för FMT)
	90 (för CH)
<b>Färgmatchning med standardavvikelse</b>	3
<b>Medellivslängd L70B50</b>	70 000 timmar
<b>Medellivslängd L80B50</b>	50 000 timmar
<b>Medellivslängd L90B50</b>	25 000 timmar
<b>Genomsnittlig omgivningstemperatur</b>	+25 °C
<b>Driverbortfall</b>	1 % per 5 000 timmar
<b>Temperaturintervall vid drift</b>	+10 till +35 °C

## specifikationer

<b>Driftdon</b>	Inbyggt
<b>Nätspänning</b>	230 eller 240 V AC/50–60 Hz
<b>Ljusreglering</b>	Ej reglerbar (PSU)
	DALI-reglerbar (PSD)
<b>Material</b>	Ringar: metall
	Kylidon: pressgjuten aluminium
	Frontskydd: akryl
	Optik: plast, metalliserad
<b>Färg</b>	Svart (BK, RAL9004)
	Vit (WH, RAL9003)
	Silver (SI, RAL 9006 metallicgrå)
	Compact finns endast i fast utförande: borstad aluminium (ALU)
	Performance och compact finns endast i justerbart utförande: borstad aluminium – svart eller borstad aluminium – vitt (ALU-BK eller ALU-WH, ytterlist: borstad aluminium; insida av armaturhus fram: svart eller vitt)
Andra RAL-färger finns tillgängliga mot förfrågan	

<b>Glas</b>	Akrylskydd (AC)
	Linjär linsoptik, oval form (LIN)
<b>Installation</b>	Tryckkontakt eller anslutning med dragavlastning (förvalt alternativ)
	Wieland/Adels-kompatibel anslutning finns som tillval (CW3) för fasta versioner med DALI-drivern
<b>Installation</b>	Monteras med fjäderklämmor
<b>Kommentarer</b>	Fresh Food Champagne (CH) är ett traditionellt varmt ljus, perfekt för bröd och konditorivaror samt frukt och grönsaker.
	Fresh Food Meat (FMT) är ett naturligt kallt ljus, specialanpassat för köttdiskar.

# LuxSpace Accent Fresh Food

## Versions



LuxSpace Accent Compact G3 -  
LED Module, system flux 1700 lm



LuxSpace Accent Performance G3  
- LED Module, system flux 2700 lm

### Användningsförhållanden

Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja

### Användning och godkännande

Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02
Kod för kapslingsklass	IP20

### Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

### Drift och elektricitet

Inspänning	220 till 240 V
------------	----------------

### Allmän information

Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
CE-märkning	CE märkning
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Driftdon ingår	Ja
ENEC-märkning	ENEC märkning
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
Glödträdtest	Temperatur 650 °C, under 5 s
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Antal ljuskällor	1
UL-märkning	No

### Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
------------------------	--------

### Mekanik och armaturhus

Färg	Vit
------	-----

### Allmän information

Order Code	Full Product Name	Optikavskärmning/			
		optiktyp	Lampfamiljskod	Optiktyp	Produktfamiljskod
26360000	RS741B LED19S/FMT PSU-E WB WH	No	LED19S	WB	RS741B
16745500	RS751B LED19S/ROSE PSE-E WB WH	No	LED19S	WB	RS751B
16746200	RS751B LED19S/ROSE PSE-E VWB WH	No	LED19S	VWB	RS751B
16747900	RS751B LED19S/ROSE PSE-E WB WH LIN	LIN-OVL	LED19S	WB	RS751B
16748600	RS751B LED27S/ROSE PSE-E WB WH	No	LED26S	WB	RS751B

## Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel) (1/2)


## LuxSpace Accent Fresh Food

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Init. Korr. Färgtemperatur	Init. Färgåtergivningsindex	Initialt LED-ljusutbyte	Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Init. Korr. Färgtemperatur	Init. Färgåtergivningsindex	Initialt LED-ljusutbyte
26360000	RS741B LED19S/SDCM <3 FMT PSU-E WB WH	(0.40, 0.33)	3000 K	≥85	70,37037037037037 lm/W	16747900	VWB WH RS751B LED19S/ROSE PSE-E WB WH	(0.48, 0.38)	2200 K	≥80	84,44444444444444 lm/W
16745500	RS751B LED19S/ROSE PSE-E WB WH	(0.48, 0.38)	2200 K	≥80	84,44444444444444 lm/W	16748600	RS751B LED27S/ROSE PSE-E WB WH	(0.48, 0.38)	2200 K	≥80	83,07692307692308 lm/W
16746200	RS751B LED19S/ROSE PSE-E	(0.48, 0.38)	2200 K	≥80	84,44444444444444 lm/W						

### Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Initialt ljusflöde	Initial ineffekt	Order Code	Full Product Name	Initialt ljusflöde	Initial ineffekt
26360000	RS741B LED19S/FMT PSU-E WB WH	1900 lm	27 W	16747900	RS751B LED19S/ROSE PSE-E WB WH LIN	1900 lm	22.5 W
16745500	RS751B LED19S/ROSE PSE-E WB WH	1900 lm	22.5 W	16748600	RS751B LED27S/ROSE PSE-E WB WH	2700 lm	32.5 W
16746200	RS751B LED19S/ROSE PSE-E VWB WH	1900 lm	22.5 W				

### Polar Wide Diagrams



IFPS\_RS741B 1xLED19S/FMT WB-Polar Normal  
(separate)

