

Effektiv lysrør med forbedret lyskvalitet

TL-D consumer products

Lyskilden kan driftes med et TL-D armatur og kan fås i et bredt utvalg av effekter og farger.

Fordeler

- God fargegjengivelse
- Høy energieffektivitet og lysytelse
- Lang levetid
- Skaper en atmosfære fra varmhvit til kaldt dagslys

Funksjoner

- Høyeffektivt 3-band lysrørslag
- Lavt innhold av kvikksølv
- Kan brukes med konvensjonell eller elektronisk forkobling

Søknad


- Kan brukes i mange forskjellige armaturer for TL-D lysrør.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

TL-D consumer products

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 15W/840 1PP/10	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm
TL-D 18W/827 1PP/10	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
TL-D 18W/830 1PP/10	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
TL-D 30W/840 1PP/10	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm
TL-D 36W/827 1PP/10	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm
TL-D 36W/830 1PP/10	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm
TL-D 58W/830 1PP/10	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

Generell informasjon

Sokkelbase	G13
------------	-----

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreform	T8
-------------	----

Godkjenning og bruksområde

Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,7 mg
------------------------------------	--------

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Kromatisk koordinat X (nom)	Kromatisk koordinat Y (nom)	Fargebetegnelse	Korrelert fargetemperatur (nom)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
62262425	TL-D 18W/827 1PP/10	0,463	0,42	Glødelampe hvit	2700 K	82	75 lm/W	1 350 lm
62477225	TL-D 18W/830 1PP/10	0,44	0,403	Varmhvit (WW)	3000 K	82	75 lm/W	1 350 lm
62265525	TL-D 30W/840 1PP/10	0,38	0,38	Kaldhvit (CW)	4000 K	81	80 lm/W	2 400 lm
62267925	TL-D 36W/827 1PP/10	0,463	0,42	Glødelampe hvit	2700 K	82	93 lm/W	3 350 lm
62479625	TL-D 36W/830 1PP/10	0,44	0,403	Varmhvit (WW)	3000 K	82	93 lm/W	3 350 lm
62481925	TL-D 58W/830 1PP/10	0,44	0,403	Varmhvit (WW)	3000 K	82	90 lm/W	5 240 lm
62260025	TL-D 15W/840 1PP/10	0,38	0,38	Kaldhvit (CW)	4000 K	82	67 lm/W	1 000 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm (nom.)	Effektforbruk
62262425	TL-D 18W/827 1PP/10	0,360 A	18,2 W
62477225	TL-D 18W/830 1PP/10	0,360 A	18,2 W
62265525	TL-D 30W/840 1PP/10	0,360 A	30,2 W
62267925	TL-D 36W/827 1PP/10	0,440 A	36,8 W

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm (nom.)	Effektforbruk
62479625	TL-D 36W/830 1PP/10	0,440 A	36,8 W
62481925	TL-D 58W/830 1PP/10	0,670 A	59,4 W
62260025	TL-D 15W/840 1PP/10	0,335 A	15,5 W

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
62262425	TL-D 18W/827 1PP/10	19 kWh
62477225	TL-D 18W/830 1PP/10	19 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
62265525	TL-D 30W/840 1PP/10	31 kWh
62267925	TL-D 36W/827 1PP/10	37 kWh

TL-D consumer products

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
62479625	TL-D 36W/830 1PP/10	37 kWh
62481925	TL-D 58W/830 1PP/10	60 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
62260025	TL-D 15W/840 1PP/10	16 kWh

