



Lampă fluorescentă de dimensiuni mici

TL Mini consumer products

Aceste lămpi sunt disponibile cu puteri/wataje și culori diferite, cu o calitate a luminii moderată (/33) până la bună (/827).

Beneficii

- Durată de viață lungă
- Eficiente energetic
- Culoarea /827 radiază lumină comparabilă cu iluminatul incandescent

Caracteristici

- Tuburi cu diametre mici

Cerere

- TL Mini /827 (alb cald) este ideal pentru aplicații unde sunt solicitate redări mai bune a culorilor și eficacitate mai bună (față de culorile standard) ca de exemplu - holuri, scări în blocuri de apartamente, bucătării, oglinzi, iluminat mobilă sau cabinete.
- TL Mini Standard color este potrivită pentru aplicații unde redarea culorilo este mai puțin importantă față de orientare și iluminatul de urgență.

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

TL Mini consumer products

Versions



Approval and Application

Conținut de mercur (Hg) (nom.) 4,4 mg

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase Da

General Information

Baza elementului de fixare G5

Descriere sistem na

Light Technical

Cod culoare 33-640

Denumirea culorii Alb rece (CW)

Temperatură de culoare corelată (nom.) 4100 K

Indice de redare a culorii (nom.) 60

Întreținere la flux luminos 10.000 h (nom.) 58 %

Întreținere la flux luminos 5.000 h (nom.) 70 %

Mechanical and Housing

Formă bec T5

Approval and Application

			Etichetă de eficiență energetică
Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000 h (EEL)	
62693625	TL MINI 6W/33-640 1PP/10	7 kWh	B
62698125	TL MINI 13W/33-640 1PP/10	14 kWh	A

Operating and Electrical

Order Code	Full Product Name	Curent lampă (nom.)	Tensiune (nom.)	Putere (Evaluată) (nom.)
62693625	TL MINI 6W/33-640 1PP/10	0,160 A	42 V	6,0 W

Order Code	Full Product Name	Curent lampă (nom.)	Tensiune (nom.)	Putere (Evaluată) (nom.)
62698125	TL MINI 13W/33-640 1PP/10	0,170 A	90 V	13,0 W

General Information

		Durată de viață		
		până la eșec de 50% încălzire prealabilă (nom.)	Durată de viață până la eșec de 10% (nom.)	Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)
Order Code	Full Product Name			
62693625	TL MINI 6W/33-640 1PP/10	10000 h	5000 h	10000 h

TL Mini consumer products

Order Code	Full Product Name	Durată de viață până la eșec de 50% încălzire prealabilă (nom.)	Durată de viață până la eșec de 10% (nom.)	Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)
62698125	TL MINI 13W/ 33-640 1PP/10	8000 h	4000 h	8000 h

Light Technical

Order Code	Full Product Name	Întreținere la flux luminos 2.000 h (nom.)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos (nom.)
62693625	TL MINI 6W/ 33-640 1PP/10	75 %	43 lm/W	260 lm

Order Code	Full Product Name	Întreținere la flux luminos 2.000 h (nom.)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos (nom.)
62698125	TL MINI 13W/ 33-640 1PP/10	85 %	71 lm/W	930 lm

