



# Светодиодный светильник **Zadora LED** — свобода творчества

# Zadora LED

Zadora LED — линейка встраиваемых регулируемых потолочных светильников для ламп MASTERLEDspot. В комплект поставки светильника входят все необходимые для установки элементы и светодиодная лампа среднего напряжения MASTERLEDspot. Сохраняя постоянную яркость свечения, лампа MASTERLEDspot позволяет владельцам существенно снизить энергопотребление и расходы на техническое обслуживание и окупает инвестиции в течение одного года. В регулируемых моделях направление освещения может отклоняться от вертикали на 30°. Световой поток ламп аналогичен световому потоку галогеновых ламп мощностью 50 Вт.Светильники Zadora LED доступны в исполнении с корпусами двух цветов: белого и серебристого.

#### Преимущества

- Наиболее удобный и бюджетный способ перехода от галогенных светильников к светодиодным
- Сокращение эксплуатационных расходов за счет снижения энергопотребления на 85 % и увеличения срока службы в 15 раз по сравнению со стандартными галогеновыми светильниками
- Прямой доступ к лампе для легкости обслуживания

#### Характеристики

- Основаны на применении современной светодиодной технологии
- Доступны разные варианты отделки
- Совместимость с большим количеством светорегуляторов

# **Zadora LED**

# Применение

- Гостиницы
- Магазины
- Офисы

# Спецификации

Тип	RS049B
Источник света	Заменяемый светодиодный модуль
Мощность	3,5 или 4,3 Вт
Угол расхождения пучка	40°
света	
Светоотдача	260 лм (3,5 Вт)
	365 лм (4,3 Вт)
Коррелированная	2700, 3000 и 4000 К
цветовая температура	
Средний срок	35 000 часов
эксплуатации L70B50	
Средний срок	25 000 часов
эксплуатации L80B50	
Средний срок	15 000 часов
эксплуатации L90B50	
Средняя температура	+25 °C
окружающей среды	

Диапазон рабочих	от -20 до +45 °С
температур	
Драйвер	Встроенный
Сетевое напряжение	230 или 240 В/50–60 Гц
Уменьшение яркости	Совместимо с большинством имеющихся в продаже
света	светорегуляторов с фазовой отсечкой, светорегуляторов
	переднего фронта и светорегуляторов заднего фронта
Материал	Поликарбонат
Цвет	Белый (WH) и алюминий (ALU)
Соединение	Соединительный зажим или соединение с защитой от
	разъединения
Техобслуживание	Возможность замены лампы
Установка	Крепление пружинными зажимами
	Непосредственно на потолок: установочная пластина с точкой
	подключения (ВА)
	Внутренняя проводка не предусмотрена

# Versions



MASTER LED – 36° – 5 Вт – 2700 К – патрон GU10 – белый – эквивалент 50 Вт

#### **Zadora LED**

Диапазон температуры окружающей	-20 to +45 °C
среды	
Соответствие требованиям и обла	сть применения
Код степени защиты от механических	IK02
воздействий	
Код защиты от проникновения	IP20
Системы управления и регулировк	а яркости света
Возможность изменения яркости света	Yes
Эксплуатационные и электрически	е характеристики
Входное напряжение	220 to 240 V
Общая информация	
Маркировка СЕ	CE mark
Класс защиты по МЭК	Класс
	безопасности II
ПРА	-
Мощность лампы	5 W
Сменный источник света	Yes
Тип оптики	40
Первоначальная производительно	сть (соответствие
мэк)	
Нач. индекс цветопередачи	80
Допустимое отклонение светового	+/-10%

#### Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

				Начальная	
			Нач. корр.	эффективность	
		Начальная	цветовая	освещения	Начальная
Order Code	Full Product Name	цветность	температура	светодиода	светоотдача
912401483104	RS049B LED-	(0.43, 0.40)	2700 K	73 lm/W	355 lm
	MS-40-5W-2700-GU10	SDCM <5			
	WH 50W				
912401483105	RS049B LED-	(0.38, 0.37)	4000 K	78 lm/W	380 lm
	MS-40-5W-4000-GU10	SDCM <5			
	WH 50W				
912401483106	RS049B LED-	(0.43, 0.40)	2700 K	73 lm/W	355 lm
	MS-40-5W-2700-GU10	SDCM <5			
	ALU 50W				
912401483107	RS049B LED-	(0.43, 0.40)	3000 K	75 lm/W	365 lm
	MS-40-5W-3000-GU10	SDCM <5			
	WH 50W				
912401483108	RS049B LED-	(0.43, 0.40)	3000 K	78 lm/W	365 lm
	MS-40-5W-3000-GU10	SDCM <5			
	ALU 50W				

#### Механические компоненты и корпус

Order Code	Full Product Name	Цвет
912401483104	RS049B LED-MS-40-5W-2700-GU10 WH 50W	White
912401483105	RS049B LED-MS-40-5W-4000-GU10 WH 50W	White
912401483106	RS049B LED-MS-40-5W-2700-GU10 ALU 50W	Aluminum

Order Code	Full Product Name	Цвет
912401483107	RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 WH 50W	White
912401483108	RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 ALU 50W	Aluminum

