



Nätspänningsansluten linjär R7S-ljuskälla med mycket högt ljusflöde

CorePro LEDlinear MV

CorePro R7S ersätter traditionella linjära R7S-ljuskällor med dubbla ändar. Utformningen sprider ljuset åt alla håll precis som en halogenlampa. Du kan välja mellan dimbara produkter med djup ljusreglering som ger mysigt stämningsljus vid användning av dimbara armaturer.

Fördelar

- Upp till 90 % lägre energiförbrukning jämfört med halogenlampor av standardtyp
- Lägre underhållskostnader

Funktioner

- Enkel eftermontering
- Fungerar vid 220–240 V AC och dess formfaktor är utformad som direkt ersättning till alla typer av socklar med dubbla ändar
- Livslängd på 15 000 timmar (B50L70)
- UV- och IR-fritt ljus
- Fri från kvicksilver och andra skadliga ämnen – RoHS-kompatibel

Användning

- Vardagsrum, korridorer, utomhusarmaturer (säkerhetsbelysning), fristående golvarmaturer inomhus, byggbelysning

CorePro LEDlinear MV

Versions



LED Lamps, CorePro 118 mm R7S



LED Lamps, CorePro 118 mm R7S



CorePro LEDlinear MV 120W R7S
830 Linear



CorePro LEDlinear MV 60W R7S
830 Linear




LEDlinear CorePro 7,2W R7S



LEDlinear CorePro 7,2W R7S 1

Måttskiss




Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	29 mm	78 mm

Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	29 mm	118 mm
CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	29 mm	118 mm
CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	29 mm	118 mm
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	42 mm	118 mm
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	42 mm	118 mm

CorePro LEDlinear MV

Måttskiss



Product	D	C
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	15 mm	118 mm
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	15 mm	118 mm

Allmän information	
Sockel	R7s
Nominell livslängd	15 000 h
Ljusteknik	
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Tändningstid (nom)	0,5 s

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Driftcykel
929001243702	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	50 000
929001243802	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	50 000
929001353602	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	50 000
929001339002	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	50 000

Order Code	Full Product Name	Driftcykel
929002495002	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	8 000
929002016602	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	50 000
929002016702	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	50 000
929002495102	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	8 000

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (nom)	Färgkod	Ljusflöde
929001243702	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	3000 K	830	1 600 lm
929001243802	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	4000 K	840	1 800 lm
929001353602	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	3000 K	830	2 000 lm
929001339002	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	3000 K	830	950 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (nom)	Färgkod	Ljusflöde
929002495002	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	3000 K	830	810 lm
929002016602	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	3000 K	830	2 460 lm
929002016702	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	4000 K	840	2 460 lm
929002495102	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	4000 K	840	850 lm

Drift och elektricitet

CorePro LEDlinear MV

Order Code	Full Product Name	Motsvarande	
		Effektförbrukning	effekt
929001243702	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	14 W	100 W
929001243802	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	14 W	100 W
929001353602	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	14 W	120 W
929001339002	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	7,5 W	60 W

Order Code	Full Product Name	Motsvarande	
		Effektförbrukning	effekt
929002495002	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	7,2 W	60 W
929002016602	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	17,5 W	150 W
929002016702	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	17,5 W	150 W
929002495102	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	7,2 W	60 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	T-Case max. (nom)
929001243702	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	90 °C
929001243802	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	90 °C
929001353602	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	100 °C
929001339002	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	104 °C

Order Code	Full Product Name	T-Case max. (nom)
929002495002	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	110 °C
929002016602	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	102 °C
929002016702	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	102 °C
929002495102	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	110 °C

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar
929001243702	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	Endast med särskilda dimrar
929001243802	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	Endast med särskilda dimrar
929001353602	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	Ja
929001339002	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	Nej

Order Code	Full Product Name	Dimbar
929002495002	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	Nej
929002016602	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	Endast med särskilda dimrar
929002016702	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	Endast med särskilda dimrar
929002495102	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	Nej

Mekanik och armaturhus








Order Code	Full Product Name	Ljuskällans	
		ytbehandling	Lampform
929001243702	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	-	Linjär
929001243802	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	-	Linjär
929001353602	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	-	Linjär
929001339002	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	-	Annat

Order Code	Full Product Name	Ljuskällans	
		ytbehandling	Lampform
929002495002	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	Klar	Linjär
929002016602	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	-	Linjär
929002016702	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	-	Linjär
929002495102	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	Klar	Linjär


Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/
		1 000 tim
929001243702	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	14 kWh
929001243802	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	14 kWh
929001353602	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	14 kWh
929001339002	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	8 kWh
929002495002	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	8 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/
		1 000 tim
929002016602	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	18 kWh
929002016702	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	18 kWh
929002495102	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	8 kWh




Accent Diagrams



Accent Diagram - CorePro LEDlinear ND
7.5-60W R7S 78mm830

Beam Diagrams



Beam diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W
R7S 78mm830

