



Den optimaliserte TCO-løsningen for generelle områder og rekreasjonsidrett

ClearFlood Large

ClearFlood Large er designet for å møte kravene til et bredt spekter av bruksområder for flombelysning – fra parkeringsplasser til tennisbaner. En av de viktigste fordelene med ClearFlood Large er at du kan velge den nøyaktige lumenrangeringen du trenger for ditt spesifikke bruksområde. Fordi ClearFlood inneholder ekstremt høyeffektiv optikk og toppmoderne LED-er, er det en svært konkurransedyktig løsning som tilbyr en enestående lysytelse per krone og gir umiddelbare energibesparelser. Takket være det brede utvalget av optikk kan du alltid få den beste løsningen for din bruk. ClearFlood BVP651 er også enkel å installere – bare koble den til og velg alternativet som passer best for dine behov.

Fordeler

- Optimaliserte livsløpskostnader (TCO)
- Balanserer anskaffelses- og driftskostnader
- Plug-and-play-montering (IP66-kontakt)
- Lett å vedlikeholde
- Lang levetid

ClearFlood Large


Funksjoner

- Alle Ledgine O-plattformlysfordelinger (for idrettsbaner, transportområder og parkeringsplasser)
- Lumenpakker opp til 70 000 lm
- Horizontal brakett for montering på toppen av stenger
- Signify Service-tag (unik QR-identifikasjon) for vedlikehold, installasjon og reservedelsinformasjon
- Ekstremt lang levetid opptil 100 000 timer L97
- Integrert overspenningsvern (valgfritt ekstra overspenningsvern)
- Høy motstand mot støt IK08, IP66. Alternativer for beskyttelse mot sjø og svømmebasseng.

Søknad

- Flyplasser
- Havner
- Store idrettsanlegg
- Industriområder
- Rundkjøringer og motorveikryss

Målskisse



Produkt detaljer



Clearflood Large CityTouch-DPP.jpg



OPDP_BVP650i_0013-Detail photo

ClearFlood Large

Produkt detaljer



OPDP_BVP650i_0017-Detail photo



Generell informasjon	
CE-merke	Ja
Driver inkludert	Ja
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
Lyskilden kan byttes ut	Ja
Antall utstyrsenheter	2 enheter
Produktseriekode	BVP651
Teknisk belysning	
Lyskildefarge	740 nøytralhvit
Korrelet fargetemperatur (nom)	4000 K
Type optisk deksel	Flatt glass
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	70
Standardvinkel sidemontering	0°
Standardvinkel på stolpetoppen	0°
Oppover lyseffektforhold	0
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsfarge	Aluminium
Godkjenning og bruksområde	
Mekanisk støtteskyltelseskode	IK08
Ingress beskyttelseskode	IP66
Surge Protection (Common/Differential)	Standard overspenningsvern for lysarmatur inntil 4 kV differensiell modus og 4 kV i vanlig modus
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Andel driversvikt ved 5000 timer	0,005 %

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lampefamiliekode
10782600	BVP651 LED500-4S/740 S ALU PSU	LED500
10783300	BVP651 LED500-4S/740 OFA52 ALU PSU	LED500
10786400	BVP651 LED500-4S/740 DX10 ALU PSU	LED500
10787100	BVP651 LED500-4S/740 DX50 ALU PSU	LED500
10788800	BVP651 LED500-4S/740 DX51 ALU PSU	LED500
10796300	BVP651 LED600-4S/740 S ALU PSU	LED600
10797000	BVP651 LED600-4S/740 OFA52 ALU PSU	LED600
10800700	BVP651 LED600-4S/740 DX10 ALU PSU	LED600
10801400	BVP651 LED600-4S/740 DX50 ALU PSU	LED600
10802100	BVP651 LED600-4S/740 DX51 ALU PSU	LED600
10810600	BVP651 LED700-4S/740 S ALU PSU	LED700
10811300	BVP651 LED700-4S/740 OFA52 ALU PSU	LED700
10814400	BVP651 LED700-4S/740 DX10 ALU PSU	LED700
10815100	BVP651 LED700-4S/740 DX50 ALU PSU	LED700
10816800	BVP651 LED700-4S/740 DX51 ALU PSU	LED700
11286800	BVP651 LED750-4S/740 DX50 ALU PSU	LED750
12902600	BVP651 LED450-4S/740 DX60 ALU PSU	LED450
12903300	BVP651 LED500-4S/740 DX60 ALU PSU	LED500
12904000	BVP651 LED550-4S/740 DX60 ALU PSU	LED550
12905700	BVP651 LED600-4S/740 DX60 ALU PSU	LED600
12906400	BVP651 LED650-4S/740 DX60 ALU PSU	LED650
12907100	BVP651 LED700-4S/740 DX60 ALU PSU	LED700
12908800	BVP651 LED750-4S/740 DX60 ALU PSU	LED750
88975300	BVP651 LED800-4S/740 PSU OFA52 ALU	LED800

Teknisk belysning

		Armaturlysstråle		Optikktype
Order Code	Full Product Name	spredning	Lysytelse	utendørs
10782600	BVP651 LED500-4S/740 S ALU PSU	70° x 21°	43 000 lm	Symmetrisk
10783300	BVP651 LED500-4S/740 OFA52 ALU PSU	39° - 11° x 98°	42 000 lm	Optiflux, asymmetrisk aksevinkel på 52°
10786400	BVP651 LED500-4S/740 DX10 ALU PSU	20° - 4° x 150°	40 000 lm	Ekstra bred spredning, 10
		Armaturlysstråle		Optikktype
Order Code	Full Product Name	spredning	Lysytelse	utendørs
10787100	BVP651 LED500-4S/740 DX50 ALU PSU	17° - 5° x 132°	41 000 lm	Ekstra bred spredning, 50
10788800	BVP651 LED500-4S/740 DX51 ALU PSU	14° - 5° x 132°	25 000 lm	Ekstra bred spredning, 51
10796300	BVP651 LED600-4S/740 S ALU PSU	70° x 21°	52 000 lm	Symmetrisk

ClearFlood Large

Order Code	Full Product Name	Armaturs lysstråle		Optikktype
		spredning	Lysytelse	
10797000	BVP651 LED600-4S/740 OFA52 ALU PSU	39° - 11° x 98°	52 000 lm	Optiflux, asymmetrisk aksevinkel på 52°
10800700	BVP651 LED600-4S/740 DX10 ALU PSU	20° - 4° x 150°	49 000 lm	Ekstra bred spredning, 10
10801400	BVP651 LED600-4S/740 DX50 ALU PSU	17° - 5° x 132°	49 000 lm	Ekstra bred spredning, 50
10802100	BVP651 LED600-4S/740 DX51 ALU PSU	14° - 5° x 132°	30 000 lm	Ekstra bred spredning, 51
10810600	BVP651 LED700-4S/740 S ALU PSU	70° x 21°	60 000 lm	Symmetrisk
10811300	BVP651 LED700-4S/740 OFA52 ALU PSU	39° - 11° x 98°	58 000 lm	Optiflux, asymmetrisk aksevinkel på 52°
10814400	BVP651 LED700-4S/740 DX10 ALU PSU	20° - 4° x 150°	56 000 lm	Ekstra bred spredning, 10
10815100	BVP651 LED700-4S/740 DX50 ALU PSU	17° - 5° x 132°	56 000 lm	Ekstra bred spredning, 50
10816800	BVP651 LED700-4S/740 DX51 ALU PSU	14° - 5° x 132°	34 000 lm	Ekstra bred spredning, 51

Order Code	Full Product Name	Armaturs lysstråle		Optikktype
		spredning	Lysytelse	
11286800	BVP651 LED750-4S/740 DX50 ALU PSU	17° - 5° x 132°	62 000 lm	Ekstra bred spredning, 50
12902600	BVP651 LED450-4S/740 DX60 ALU PSU	8° - 26° x 82°	40 000 lm	Ekstra bred spredning, 60
12903300	BVP651 LED500-4S/740 DX60 ALU PSU	8° - 26° x 82°	44 000 lm	Ekstra bred spredning, 60
12904000	BVP651 LED550-4S/740 DX60 ALU PSU	8° - 26° x 82°	49 000 lm	Ekstra bred spredning, 60
12905700	BVP651 LED600-4S/740 DX60 ALU PSU	8° - 26° x 82°	52 000 lm	Ekstra bred spredning, 60
12906400	BVP651 LED650-4S/740 DX60 ALU PSU	8° - 26° x 82°	58 000 lm	Ekstra bred spredning, 60
12907100	BVP651 LED700-4S/740 DX60 ALU PSU	8° - 26° x 82°	62 000 lm	Ekstra bred spredning, 60
12908800	BVP651 LED750-4S/740 DX60 ALU PSU	8° - 26° x 82°	66 000 lm	Ekstra bred spredning, 60
88975300	BVP651 LED800-4S/740 PSU OFA52 ALU	39° - 11° x 98°	66 000 lm	Optiflux, asymmetrisk aksevinkel på 52°

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
10782600	BVP651 LED500-4S/740 S ALU PSU	305 W
10783300	BVP651 LED500-4S/740 OFA52 ALU PSU	305 W
10786400	BVP651 LED500-4S/740 DX10 ALU PSU	305 W
10787100	BVP651 LED500-4S/740 DX50 ALU PSU	305 W
10788800	BVP651 LED500-4S/740 DX51 ALU PSU	305 W
10796300	BVP651 LED600-4S/740 S ALU PSU	370 W
10797000	BVP651 LED600-4S/740 OFA52 ALU PSU	370 W
10800700	BVP651 LED600-4S/740 DX10 ALU PSU	370 W
10801400	BVP651 LED600-4S/740 DX50 ALU PSU	370 W
10802100	BVP651 LED600-4S/740 DX51 ALU PSU	370 W
10810600	BVP651 LED700-4S/740 S ALU PSU	440 W
10811300	BVP651 LED700-4S/740 OFA52 ALU PSU	440 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
10814400	BVP651 LED700-4S/740 DX10 ALU PSU	440 W
10815100	BVP651 LED700-4S/740 DX50 ALU PSU	440 W
10816800	BVP651 LED700-4S/740 DX51 ALU PSU	440 W
11286800	BVP651 LED750-4S/740 DX50 ALU PSU	475 W
12902600	BVP651 LED450-4S/740 DX60 ALU PSU	270 W
12903300	BVP651 LED500-4S/740 DX60 ALU PSU	305 W
12904000	BVP651 LED550-4S/740 DX60 ALU PSU	335 W
12905700	BVP651 LED600-4S/740 DX60 ALU PSU	370 W
12906400	BVP651 LED650-4S/740 DX60 ALU PSU	405 W
12907100	BVP651 LED700-4S/740 DX60 ALU PSU	440 W
12908800	BVP651 LED750-4S/740 DX60 ALU PSU	475 W
88975300	BVP651 LED800-4S/740 PSU OFA52 ALU	510 W

