



ClearFlood Large

ClearFlood Large

ClearFlood Large, otoparklardan tenis kortlarına kadar çok çeşitli projektör aydınlatması uygulamalarının gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. ClearFlood Large'in en önemli avantajlarından biri, özel uygulamanız için tam olarak ihtiyacınız olan lümen derecesini seçebilmenizdir. ClearFlood, son derece yüksek verimli optikler ve son teknoloji LED'ler içerdiğinden, olağanüstü bir lüks/euro oranı ve anında enerji tasarrufu sunan oldukça rekabetçi bir çözümdür. Dahası, çok çeşitli optik seçenekleri sayesinde, uygulamanız için her zaman maksimum kapsama alanından yararlanırsınız. ClearFlood BVP651'in kurulumu da kolaydır, sadece prize takın ve ihtiyaçlarınıza en uygun seçeneği seçin.

Faydaları

- Optimize toplam sahip olma maliyeti
- Başlangıç yatırımı ve işletme maliyetlerini dengeler
- Tak ve çalıştır kurulum (IP66 konektörü)
- Bakımı kolay
- Uzun ömürlü

Özellikler


- Tüm Ledgine O platform ışık dağılımları (spor sahaları, taşımacılık alanları ve otoparklar)
- 70 klm'ye kadar lümen paketleri
- Direklerin üstüne montaj için yatay montaj ayağı
- Bakım, kurulum ve yedek parça bilgileri için Signify Servis etiketi (benzersiz QR kimliği)
- L97'de 100.000 saate kadar son derece uzun kullanım ömrü
- Dahili ani akım koruması (isteğe bağlı ekstra ani akım koruma cihazı)
- Yüksek darbe dayanımı IK08, IP66. Deniz kenarındaki şartlara dayanıklılık iyileştirmesi ve yüzme havuzu koruma seçenekleri.

ClearFlood Large

Uygulama

- Limanlar, havaalanları, otoparklar, lojistik merkezler, endüstriyel alanlar
- Tenis kortları gibi dinlenme-eğlenme amaçlı dış mekan spor alanları
- Kapalı çok amaçlı spor salonları ve yüzme havuzu

Boyutlu çizim



ÜRÜN BİLGİLERİ



OPDP_BVP650i_0013-Detail
photo



OPDP_BVP650i_0017-Detail
photo



ÜRÜN BİLGİLERİ



Genel Bilgiler

CE işareti	Evet
Tertibat dahildir	Evet
Alev alma işareti	Normalde yanıcı yüzeylere montaj için
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Evet
Sürücü birimi sayısı	2 ünite
Ürün ailesi kodu	BVP651

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık kaynağı rengi	740 nötr beyaz
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Optik kapak tipi	Düz cam
Renk oluşturma dizini (CRI)	70
Standart devirme açısı yandan giriş	0°
Standart eğim açısı üstten montaj	0°
Yukarı doğru ışık çıkış oranı	0

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi	Alüminyum
----------------	-----------

Onay ve Uygulama

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66
Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)	4 kV diferansiyel moduna ve 4 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

5000 saatte sürücü arıza oranı	0,005 %
--------------------------------	---------

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Lamba ailesi kodu
10775800	BVP651 LED450-4S/740 S ALU PSU	LED450
10776500	BVP651 LED450-4S/740 OFA52 ALU PSU	LED450
10777200	BVP651 LED450-4S/740 DM10 ALU PSU	LED450
10778900	BVP651 LED450-4S/740 DW10 ALU PSU	LED450
10780200	BVP651 LED450-4S/740 DX50 ALU PSU	LED450
10781900	BVP651 LED450-4S/740 DX51 ALU PSU	LED450
10782600	BVP651 LED500-4S/740 S ALU PSU	LED500
10783300	BVP651 LED500-4S/740 OFA52 ALU PSU	LED500
10784000	BVP651 LED500-4S/740 DM10 ALU PSU	LED500
10785700	BVP651 LED500-4S/740 DW10 ALU PSU	LED500
10786400	BVP651 LED500-4S/740 DX10 ALU PSU	LED500
10787100	BVP651 LED500-4S/740 DX50 ALU PSU	LED500
10788800	BVP651 LED500-4S/740 DX51 ALU PSU	LED500
10789500	BVP651 LED550-4S/740 S ALU PSU	LED550
10790100	BVP651 LED550-4S/740 OFA52 ALU PSU	LED550
10791800	BVP651 LED550-4S/740 DM10 ALU PSU	LED550
10792500	BVP651 LED550-4S/740 DW10 ALU PSU	LED550
10793200	BVP651 LED550-4S/740 DX10 ALU PSU	LED550
10794900	BVP651 LED550-4S/740 DX50 ALU PSU	LED550
10795600	BVP651 LED550-4S/740 DX51 ALU PSU	LED550
10796300	BVP651 LED600-4S/740 S ALU PSU	LED600
10797000	BVP651 LED600-4S/740 OFA52 ALU PSU	LED600
10798700	BVP651 LED600-4S/740 DM10 ALU PSU	LED600
10799400	BVP651 LED600-4S/740 DW10 ALU PSU	LED600
10801400	BVP651 LED600-4S/740 DX50 ALU PSU	LED600
10802100	BVP651 LED600-4S/740 DX51 ALU PSU	LED600
10803800	BVP651 LED650-4S/740 S ALU PSU	LED650
10804500	BVP651 LED650-4S/740 OFA52 ALU PSU	LED650
10805200	BVP651 LED650-4S/740 DM10 ALU PSU	LED650
10806900	BVP651 LED650-4S/740 DW10 ALU PSU	LED650
10807600	BVP651 LED650-4S/740 DX10 ALU PSU	LED650
10808300	BVP651 LED650-4S/740 DX50 ALU PSU	LED650
10809000	BVP651 LED650-4S/740 DX51 ALU PSU	LED650
10810600	BVP651 LED700-4S/740 S ALU PSU	LED700
10811300	BVP651 LED700-4S/740 OFA52 ALU PSU	LED700
10812000	BVP651 LED700-4S/740 DM10 ALU PSU	LED700
10813700	BVP651 LED700-4S/740 DW10 ALU PSU	LED700

Order Code	Full Product Name	Lamba ailesi kodu
10814400	BVP651 LED700-4S/740 DX10 ALU PSU	LED700
10815100	BVP651 LED700-4S/740 DX50 ALU PSU	LED700
10816800	BVP651 LED700-4S/740 DX51 ALU PSU	LED700
11281300	BVP651 LED750-4S/740 S ALU PSU	LED750
11282000	BVP651 LED750-4S/740 OFA52 ALU PSU	LED750
11283700	BVP651 LED750-4S/740 DM10 ALU PSU	LED750
11284400	BVP651 LED750-4S/740 DW10 ALU PSU	LED750
11285100	BVP651 LED750-4S/740 DX10 ALU PSU	LED750
11287500	BVP651 LED750-4S/740 DX51 ALU PSU	LED750

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma		Optik sistem
		armatürü ışık demeti yayılması	Işık Akısı	türü dış mekan
10775800	BVP651 LED450-4S/740 S ALU PSU	70° x 21°	39.000 lm	Simetrik
10776500	BVP651 LED450-4S/740 OFA52 ALU PSU	39° - 11° x 98°	39.000 lm	Optiflux asimetrik eksen açısı 52 °
10777200	BVP651 LED450-4S/740 DM10 ALU PSU	157° x 111°	38.000 lm	Dağılım, orta 10
10778900	BVP651 LED450-4S/740 DW10 ALU PSU	52° - 7° x 151°	38.000 lm	Dağılım, geniş 10
10780200	BVP651 LED450-4S/740 DX50 ALU PSU	17° - 5° x 132°	37.000 lm	Dağılım, ekstra geniş 50
10781900	BVP651 LED450-4S/740 DX51 ALU PSU	14° - 5° x 132°	22.000 lm	Dağılım, ekstra geniş 51
10782600	BVP651 LED500-4S/740 S ALU PSU	70° x 21°	43.000 lm	Simetrik
10783300	BVP651 LED500-4S/740 OFA52 ALU PSU	39° - 11° x 98°	42.000 lm	Optiflux asimetrik eksen açısı 52 °
10784000	BVP651 LED500-4S/740 DM10 ALU PSU	157° x 111°	42.000 lm	Dağılım, orta 10
10785700	BVP651 LED500-4S/740 DW10 ALU PSU	52° - 7° x 151°	42.000 lm	Dağılım, geniş 10
10786400	BVP651 LED500-4S/740 DX10 ALU PSU	20° - 4° x 150°	40.000 lm	Dağılım, ekstra geniş 10
10787100	BVP651 LED500-4S/740 DX50 ALU PSU	17° - 5° x 132°	41.000 lm	Dağılım, ekstra geniş 50
10788800	BVP651 LED500-4S/740 DX51 ALU PSU	14° - 5° x 132°	25.000 lm	Dağılım, ekstra geniş 51
10789500	BVP651 LED550-4S/740 S ALU PSU	70° x 21°	48.000 lm	Simetrik
10790100	BVP651 LED550-4S/740 OFA52 ALU PSU	39° - 11° x 98°	48.000 lm	Optiflux asimetrik eksen açısı 52 °
10791800	BVP651 LED550-4S/740 DM10 ALU PSU	157° x 111°	47.000 lm	Dağılım, orta 10
10792500	BVP651 LED550-4S/740 DW10 ALU PSU	52° - 7° x 151°	47.000 lm	Dağılım, geniş 10
10793200	BVP651 LED550-4S/740 DX10 ALU PSU	20° - 4° x 150°	45.000 lm	Dağılım, ekstra geniş 10
10794900	BVP651 LED550-4S/740 DX50 ALU PSU	17° - 5° x 132°	46.000 lm	Dağılım, ekstra geniş 50
10795600	BVP651 LED550-4S/740 DX51 ALU PSU	14° - 5° x 132°	28.000 lm	Dağılım, ekstra geniş 51
10796300	BVP651 LED600-4S/740 S ALU PSU	70° x 21°	52.000 lm	Simetrik
10797000	BVP651 LED600-4S/740 OFA52 ALU PSU	39° - 11° x 98°	52.000 lm	Optiflux asimetrik eksen açısı 52 °
10798700	BVP651 LED600-4S/740 DM10 ALU PSU	157° x 111°	50.000 lm	Dağılım, orta 10
10799400	BVP651 LED600-4S/740 DW10 ALU PSU	52° - 7° x 151°	50.000 lm	Dağılım, geniş 10

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma armatürü ışık	Işık Akısı	Optik sistem türü dış mekan
		demeti yayılması		
10801400	BVP651 LED600-4S/740 DX50 ALU PSU	17° - 5° x 132°	49.000 lm	Dağılım, ekstra geniş 50
10802100	BVP651 LED600-4S/740 DX51 ALU PSU	14° - 5° x 132°	30.000 lm	Dağılım, ekstra geniş 51
10803800	BVP651 LED650-4S/740 S ALU PSU	70° x 21°	56.000 lm	Simetrik
10804500	BVP651 LED650-4S/740 OFA52 ALU PSU	39° - 11° x 98°	56.000 lm	Optiflux asimetrik eksen açısı 52 °
10805200	BVP651 LED650-4S/740 DM10 ALU PSU	157° x 111°	54.000 lm	Dağılım, orta 10
10806900	BVP651 LED650-4S/740 DW10 ALU PSU	52° - 7° x 151°	56.000 lm	Dağılım, geniş 10
10807600	BVP651 LED650-4S/740 DX10 ALU PSU	20° - 4° x 150°	52.000 lm	Dağılım, ekstra geniş 10
10808300	BVP651 LED650-4S/740 DX50 ALU PSU	17° - 5° x 132°	54.000 lm	Dağılım, ekstra geniş 50
10809000	BVP651 LED650-4S/740 DX51 ALU PSU	14° - 5° x 132°	32.000 lm	Dağılım, ekstra geniş 51
10810600	BVP651 LED700-4S/740 S ALU PSU	70° x 21°	60.000 lm	Simetrik
10811300	BVP651 LED700-4S/740 OFA52 ALU PSU	39° - 11° x 98°	58.000 lm	Optiflux asimetrik eksen açısı 52 °

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma armatürü ışık	Işık Akısı	Optik sistem türü dış mekan
		demeti yayılması		
10812000	BVP651 LED700-4S/740 DM10 ALU PSU	157° x 111°	58.000 lm	Dağılım, orta 10
10813700	BVP651 LED700-4S/740 DW10 ALU PSU	52° - 7° x 151°	58.000 lm	Dağılım, geniş 10
10814400	BVP651 LED700-4S/740 DX10 ALU PSU	20° - 4° x 150°	56.000 lm	Dağılım, ekstra geniş 10
10815100	BVP651 LED700-4S/740 DX50 ALU PSU	17° - 5° x 132°	56.000 lm	Dağılım, ekstra geniş 50
10816800	BVP651 LED700-4S/740 DX51 ALU PSU	14° - 5° x 132°	34.000 lm	Dağılım, ekstra geniş 51
11281300	BVP651 LED750-4S/740 S ALU PSU	70° x 21°	64.000 lm	Simetrik
11282000	BVP651 LED750-4S/740 OFA52 ALU PSU	39° - 11° x 98°	64.000 lm	Optiflux asimetrik eksen açısı 52 °
11283700	BVP651 LED750-4S/740 DM10 ALU PSU	157° x 111°	64.000 lm	Dağılım, orta 10
11284400	BVP651 LED750-4S/740 DW10 ALU PSU	52° - 7° x 151°	64.000 lm	Dağılım, geniş 10
11285100	BVP651 LED750-4S/740 DX10 ALU PSU	20° - 4° x 150°	60.000 lm	Dağılım, ekstra geniş 10
11287500	BVP651 LED750-4S/740 DX51 ALU PSU	14° - 5° x 132°	37.000 lm	Dağılım, ekstra geniş 51

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
10775800	BVP651 LED450-4S/740 S ALU PSU	270 W
10776500	BVP651 LED450-4S/740 OFA52 ALU PSU	270 W
10777200	BVP651 LED450-4S/740 DM10 ALU PSU	270 W
10778900	BVP651 LED450-4S/740 DW10 ALU PSU	270 W
10780200	BVP651 LED450-4S/740 DX50 ALU PSU	270 W
10781900	BVP651 LED450-4S/740 DX51 ALU PSU	270 W
10782600	BVP651 LED500-4S/740 S ALU PSU	305 W
10783300	BVP651 LED500-4S/740 OFA52 ALU PSU	305 W
10784000	BVP651 LED500-4S/740 DM10 ALU PSU	305 W
10785700	BVP651 LED500-4S/740 DW10 ALU PSU	305 W
10786400	BVP651 LED500-4S/740 DX10 ALU PSU	305 W
10787100	BVP651 LED500-4S/740 DX50 ALU PSU	305 W
10788800	BVP651 LED500-4S/740 DX51 ALU PSU	305 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
10789500	BVP651 LED550-4S/740 S ALU PSU	335 W
10790100	BVP651 LED550-4S/740 OFA52 ALU PSU	335 W
10791800	BVP651 LED550-4S/740 DM10 ALU PSU	335 W
10792500	BVP651 LED550-4S/740 DW10 ALU PSU	335 W
10793200	BVP651 LED550-4S/740 DX10 ALU PSU	335 W
10794900	BVP651 LED550-4S/740 DX50 ALU PSU	335 W
10795600	BVP651 LED550-4S/740 DX51 ALU PSU	335 W
10796300	BVP651 LED600-4S/740 S ALU PSU	370 W
10797000	BVP651 LED600-4S/740 OFA52 ALU PSU	370 W
10798700	BVP651 LED600-4S/740 DM10 ALU PSU	370 W
10799400	BVP651 LED600-4S/740 DW10 ALU PSU	370 W
10801400	BVP651 LED600-4S/740 DX50 ALU PSU	370 W
10802100	BVP651 LED600-4S/740 DX51 ALU PSU	370 W

ClearFlood Large

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
10803800	BVP651 LED650-4S/740 S ALU PSU	405 W
10804500	BVP651 LED650-4S/740 OFA52 ALU PSU	405 W
10805200	BVP651 LED650-4S/740 DM10 ALU PSU	405 W
10806900	BVP651 LED650-4S/740 DW10 ALU PSU	405 W
10807600	BVP651 LED650-4S/740 DX10 ALU PSU	405 W
10808300	BVP651 LED650-4S/740 DX50 ALU PSU	405 W
10809000	BVP651 LED650-4S/740 DX51 ALU PSU	405 W
10810600	BVP651 LED700-4S/740 S ALU PSU	440 W
10811300	BVP651 LED700-4S/740 OFA52 ALU PSU	440 W
10812000	BVP651 LED700-4S/740 DM10 ALU PSU	440 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
10813700	BVP651 LED700-4S/740 DW10 ALU PSU	440 W
10814400	BVP651 LED700-4S/740 DX10 ALU PSU	440 W
10815100	BVP651 LED700-4S/740 DX50 ALU PSU	440 W
10816800	BVP651 LED700-4S/740 DX51 ALU PSU	440 W
11281300	BVP651 LED750-4S/740 S ALU PSU	475 W
11282000	BVP651 LED750-4S/740 OFA52 ALU PSU	475 W
11283700	BVP651 LED750-4S/740 DM10 ALU PSU	475 W
11284400	BVP651 LED750-4S/740 DW10 ALU PSU	475 W
11285100	BVP651 LED750-4S/740 DX10 ALU PSU	475 W
11287500	BVP651 LED750-4S/740 DX51 ALU PSU	475 W

