



Klasický vzhled a dojem

Classic LED Lamps

Mléčné klasické žárovky LED v provedení napodobujícím staré žárovky vyzařují krásné dekorativní teple bílé světlo a současně zajišťují úsporu kolem 90 % nákladů na energii. Dobře známé tvary mléčných klasických LED žárovek se dokonale hodí do vašich stávajících svítidel.

Výhody

- Přibližně 90% úspora energie
- Velmi dlouhá životnost prodlužuje interval výměny
- Snadná náhrada klasických světelných zdrojů

Vlastnosti

- Čistý a elegantní klasický design a tvar
- Dokonalé řešení a vysoce kvalitní povrchová úprava
- Vynikající barevné podání (CRI > 80) je zárukou živých barev
- Šetrná k životnímu prostředí: neobsahuje rtuť ani jiné nebezpečné látky
- Plné světlo v okamžiku: žárovky LED značky Philips poskytují maximální úroveň jasů okamžitě po zapnutí

Aplikace

- Domácí použití
- Pohostinství: restaurace a hotely

Classic LED Lamps

Versions




LED Lamps, LEDclassic A60 E27
WW FR



Bulb A67 100W 1521lm 2700K E27
NDFrosted

Rozměrové výkresy



Product	D	C
LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	60 mm	110 mm
LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	60 mm	110 mm

Classic LED Lamps

Obecné informace

Patice krytky	E27
Jmenovitá životnost (hodiny)	15 000 h
Cyklus zapnutí	30 000
Nominální životnost	15 000 h

Světelně technické

Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K
Index podání barev (CRI)	80
Kód barvy	827
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Provozní a elektrické

Vstupní frekvence	50 Hz
Frekvence sítě	50 Hz
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s

Teplota okolí

Maximální teplota (jmen.)	50 °C
---------------------------	-------

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Povrchová úprava žárovky	Matná
Tvar žárovky	A60

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Světelný tok
47218701	LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	806 lm
41965601	LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	470 lm


Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
47218701	LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	7 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
41965601	LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	4,5 W

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/1000 h
47218701	LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	7 kWh
41965601	LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	5 kWh



Classic LED Lamps

