



# Classic LED - Glüh- und Halogenlampen zum Verwechseln ähnlich

## Classic LEDbulb Glühlampenform matt

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

### Vorteile

- Ca. 90% Energieeinsparung
- Geringere Wartungskosten dank langer Lebensdauer
- Umweltfreundlich: enthält weder Quecksilber noch andere gefährlichen Substanzen

### Merkmale

- LED-Lampen im Classic-Look

### Anwendung


- Wohnbereich: Wohn- und Schlafzimmer
- Hotel- und Gastgewerbe: Restaurants und Hotels
- Dekorative, offene Leuchten

## Classic LEDbulb Glühlampenform matt

### Versions



### Abmessungsskizzen



Product	D	C
LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	60 mm	110 mm
LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	60 mm	110 mm

# Classic LEDbulb Glühlampenform matt

## Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

## Elektrische Kenndaten

Eingangsfrequenz	50 Hz
Spannung (nom.)	220-240 V
Startzeit (nom.)	0,5 s

## Allgemeine Eigenschaften

Sockel	E27
Nennlebensdauer (nom.)	15000 h
Schaltzyklus	30000X

## Lichttechnische Daten

Farbcode	827
Ähnlichste Farbtemperatur (nom.)	2700 K
Farbwiedergabeindex (nom.)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (nom.)	70 %

## Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Satiniert
Kolbenform	A60

## Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max.)	50 °C
--------------------------	-------

## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.
41965601	LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	5 kWh
47218701	LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	7 kWh

## Elektrische Kenndaten


Order Code	Full Product Name	Nennleistung (nom.)
41965601	LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	4,5 W

Order Code	Full Product Name	Nennleistung (nom.)
47218701	LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	7 W

## Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom (nom.)
41965601	LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	470 lm
47218701	LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	806 lm

## Classic LEDbulb Glühlampenform matt



## Classic LEDbulb Glühlampenform matt

