


StyliD PremiumWhite — wyjątkowa jakość światła i oszczędność energii dla sklepów odzieżowych

StyliD PremiumWhite

Jeśli potrzebujesz idealnego światła o odpowiedniej barwie do swojego sklepu oraz oczekujesz ograniczenia opłat za energię elektryczną, to projektor StyliD PremiumWhite jest rozwiązaniem dla Ciebie. Ten układ oświetleniowy oferuje takie samo soczyste światło co konwencjonalne systemy CDM. Teraz możesz więc bez przeszkód przejść na oświetlenie w technologii LED.

Korzyści

- Naturalne, ciepłe światło doskonale oddające wyrazistość barw tkanin,
- Bardzo dobra wydajność (>85 lm/W)

Cechy

- CRI >90
- Odbłyśniki w technologii PerfectAccent
- Wydajność świetlna na równi z wersją CCT 930
- Moduł LED - SDCM3
- Barwa źródła światła jest doskonale przygotowana do oświetlenia tkanin w różnych kolorach,

Zastosowanie


- Sklepy odzieżowe i meblowe
- Różne powierzchnie w hotelach

Specyfikacje

Typ	ST740T (wersja Compact do montażu na 3-obwodowym szynoprzewodzie)
	ST740C (wersja Compact do montażu na powierzchni sufitu)
Źródło światła	Wymienny moduł LED
Moc	18.5 W (LED17S)
	30.5 W (LED27S)
Kąt rozsyłu wiązki światła	MB: 24º (LED17S), 29º (LED27S)
	WB: 36º (LED17S), 35º (LED27S)
	MB LIN (MB + owalna soczewka): 41 x 28º (LED17S), 40 x 36º (LED27S)
	WB LIN (WB + owalna soczewka): 53 x 33º (LED17S), 42 x 36º (LED27S)
Strumień świetlny	1700 lub 2700 lm
Barwa źródła światła	Biały premium z CRI>90 (PW9)
Skorelowana temperatura barwowa	3000 K
Współczynnik oddawania barw	> 90
Średni okres trwałości użytkowej L70B50	70 tys. godzin
Średni okres trwałości użytkowej L80B50	50 000 godzin
Średni okres trwałości użytkowej L90B50	25 000 godzin


Średnia temperatura otoczenia	+25ºC
Zakres temperatur pracy	Od +10°C do +35°C
Wskaźnik awaryjności zasilacza	1% na 5000 godzin
Zasilacz	Wbudowany
Napięcie sieciowe	230 lub 240 V/50–60 Hz
Materiał	Obudowa osprzętu: tworzywo sztuczne
	Głowica i radiator: odlew aluminiowy
	Pokrywa przednia: akryl lub szkło
Kolor	Czarny (BK, RAL9004)
	Biały (WH, RAL9003)
	Czarno-biały (WH-BK, RAL9003-RAL9004)
	Aluminium szczotkowane – czarny (ALU-BK, ALU-RAL9004)
	Srebrno-biały (SI-BK, RAL9006-RAL9004)
Klosz	Przezroczysty (do średniej wiązki)
	Przezroczysty z mleczną folią (do innych wiązek)
Złączka	Złączka na 3-obwodowy szynoprzewód lub złączka DALI
Instalacja	Na 3-obwodowym szynoprzewodzie (wersja T)
	Na powierzchni sufitu za pomocą wkrętów (wersja C)

Wersje




StyliD PremiumWhite

Więcej o produkcie



Odbłyśniki PerfectAccent – wysoka efektywność – dzięki innowacyjnej konstrukcji, nowe projektory zapewniają najlepszą wydajność w swojej klasie, bardzo czystą wiązkę światła oraz wysoką jednolitość barwy.



Widok rozwinięty projektora



Odbłyśniki PerfectAccent zapewniają jednorodną wiązkę światła o wysokiej jakości

© 2019 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.