



Ledinaire Panel – einfach großartige LEDs

Ledinaire Panel RC065B

Die Ledinaire-Palette enthält eine Auswahl beliebter LED-Standardleuchten, die die hohen Qualitätsniveaus von Philips zu einem wettbewerbsfähigen Preis bieten. Zuverlässig, energieeffizient und erschwinglich – genau das, was Sie brauchen.

Vorteile

- Qualität und Zuverlässigkeit von Philips
- Energieeinsparung
- Diffuses, angenehmes Licht

Merkmale

- Zubehör für GK-Decke, Anbaumontage und Hängemontage erhältlich
- Modernes, unaufdringliches Design

Anwendung

- Allgemeinbeleuchtung

Spezifikationen

Typ	RC065B
Deckentyp	Freiliegende T-Tragprofile
Modulgröße	600 x 600 mm
Lichtquelle	Nicht auswechselbares LED-Modul
Leistung	42W
Abstrahlungswinkel	114°
Lichtstrom	3200 Lumen
Farbtemperatur	4000 K (Neutralweiß)

Farbwiedergabeindex	> 80
Nutzlebensdauer	30,000 hours
L70B50	
Nutzlebensdauer	15,000 hours
L80B50	
Nutzlebensdauer	10,000 hours
L90B50	

Ledinaire Panel RC065B

Durchschnittliche Umgebungstemperatur	+25°C
Betriebstemperaturbereich	+10 bis +40°C
Treiber	Separat
Netzspannung	220–240V/50–60Hz
Dimmen	Nicht dimmbar
Material	Lackierter Stahl
Farbe	Weiß (RAL9016)

Optische Abdeckung	Polystyren-Diffusor
Anschluss	Steckanschlussklemme mit Zugentlastung
Wartung	Keine Innenreinigung erforderlich
Installation	Einzelanordnung, Einlegemontage in freiliegende Deckengitter Keine Durchgangsverdrahtung möglich Bei der Installation brauchen Lampen und Abdeckung nicht entfernt zu werden
Zubehör	Zubehör für Hängemontage, GK-Decke und Anbaumontage

Versions

