



Panneau Ledinaire – La simplicité à petit prix

Panneau Ledinaire RC065B

La gamme LEDINAIRE contient une sélection de luminaires LED tendance disponible en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.

Avantages

- Qualité et fiabilité Philips
- Économies d'énergie
- Lumière diffuse et agréable

Fonctions

- Accessoires pour montage sur plâtre, montage en surface et suspension disponible
- Design moderne et discret

Application

- éclairage général

Descriptions

Type	RC065B
Type de plafond	Plafond suspendu en T à armatures apparentes
Dimensions du module	600 x 600 mm
Source lumineuse	Module LED non remplaçable
Puissance système	42W
Angle du faisceau	114°
Flux système	3200lm
Température de couleur	4000K (blanc neutre)
Indice de rendu des couleurs	> 80
Durée de vie L70B50	30000heures

Durée de vie L80B50	15000heures
Durée de vie L90B50	10000heures
Température ambiante moyenne	+25°C
Plage de températures de fonctionnement	+10 à +40°C
Driver	Séparé
Tension d'alimentation	220-240V/50-60Hz
Gradation	Sans gradation
Matériau	Acier peint
Couleur	Blanc (RAL9016)

Panneau Ledinaire RC065B

Fermeture	Diffuseur en polystyrène	Accessoires	Accessoires pour montage en suspension, en surface et sur plafond en plâtre disponibles
Connexion	Connecteur à poussoir avec soulagement de traction		
Maintenance	Pas de nettoyage interne		
Installation	Individuellement, insertion dans les grilles des plafonds apparents Câblage traversant impossible Installation sans retrait de lampe ni de vasque		

Versions



Détails sur le produit

Ledinaire_Panel-RC065B_W60L60-
DP.tif

