



Vaše ulice, vaša hviezda

StreetStar BRP215

LED svetidlo Philips StreetStar prináša mimoriadnu kvalitu svetla, vizuálny komfort a bezpečnosť pre osvetlenie miestnych komunikácií a obytných štvrtí. Optimalizované a spoľahlivé riešenie, ktoré pomáha maximalizovať prevádzku a úsporu nákladov na údržbu – toto svetidlo je perfektnou kombináciou výkonu, technických parametrov a trvalej hodnoty. StreetStar je perfektné riešenie pre projekty osvetlenia s priamou zámennou kus za kus. Poskytuje jasné žiarivé svetlo, ktoré prekonáva vlastnosti súčasných výbojkových a žiarivkových svetidiel a zároveň ponúka dlhú životnosť. StreetStar svetidlo s garanciou spoľahlivosti spoločnosti Philips zaručuje mechanickú odolnosť, vynikajúci tepelný výkon, nepretržitú prevádzku, bezkonkurenčnú bezpečnosť a ochranu. StreetStar je efektívne riešenie pre všetky projekty pre osvetlenie miest, obcí alebo zariadení, ktoré si vyžadujú optimálnu kvalitu, výkon a nízku údržbu.

Výhody

- Ekonomické riešenie LED: Nižšia investícia a LED osvetlenie s nízkou spotrebou energie a dlhou životnosťou zaručujú výraznú úsporu nákladov
- Vysoká kvalita výrobku a robustná konštrukcia, ako aj kvalitatívne štandardy spoločnosti Philips zaručujú dlhú životnosť a funkčnosť
- Jednoduchá montáž; kompaktný dizajn na rýchlu a jednoduchú zámenu žiarivkových alebo výbojkových uličných svetidiel.

Vlastnosti

- Svetelný tok 2 300 až 3 400 (4 000 K) s DW3 optikou so širokým vyžarovaním na jasné, žiarivé svetlo
- Kompaktné liatinové teleso odlievané pod vysokým tlakom zaručuje mechanickú odolnosť a dobré tepelné vlastnosti
- Krytie IP66 a IK08 na zaručenie nepretržitej prevádzky
- Pripojený napájací kábel a sada vstupných konektorov pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- Životnosť až 50 000 hodín vďaka LED so stredným výkonom a 10 kV ochrane pred prepätím

Aplikácie

- Komerčné priestory
- Parky a záhrady
- Námestia, plochy
- Obytné zóny

Špecifikácia

Typ	BRP215
Svetelný zdroj	Integrovaný modul LED
Výkon	18 W (verzia BRP215 LED23) 27 W (verzia BRP215 LED34)
Svetelný tok	2300 lm (verzia BRP215 LED23) 3 400 lm (verzia BRP215 LED34)
Výkon svietidla	125 lm/W
Náhradná teplota chromatickosti	4 000 K
Index podania farieb	75
Životnosť	50 000 hodín 70 % zachovanie svetelného toku pri teplote okolia 35 °C
Rozsah prevádzkovej teploty	−40°C < (teplota okolia) < 55 °C

Napájač	Samostatný (modul LED bez vlastného predradníka)
Napájacie napätie	220 – 240V, 50 – 60Hz
Rázový prúd	4,2 A
Optika	Viacvrstvová optika DW3 (vstavaná šošovka IP66)
Materiál	Teleso: Vysokotlakový odlíatok hliníka Šošovka: polykarbonát
Farba	RAL7040
Montáž	Bočný vstup; stĺpik, Ø 42 – 60 mm Prívodný napájací kábel (0,5 m) a konektory (IP66) sú súčasťou balenia Bližšie informácie nájdete v návode na montáž Odporúčaná montážna výška: 4 – 8 m

Versions



StreetStar BRP215

Podrobnosti o produkte



StreetStar-BRP215-DP.tif

