



Garanteret ydeevne, fremtidssikret løsning

Maxos fusion

Maxos Fusion er et tilpasningsdygtigt LED-samlesystem, der giver en fremragende lyskvalitet og samtidig mere end halverer energiforbruget i forhold til lysstofrør. Detailbutikker kan indbygge serier af lineære paneler, ikke-lineære moduler og en række af spots i skinnestrukturen, så butikken stråler og skiller sig ud. I industrielle anvendelsesområder opnår man lavere installations- og vedligeholdelsesomkostninger med færre lineære paneler. Systemet giver mere stilrene lofter med op til 13 ledninger, frihed til at placere armaturer som ønsket og integration af andre tjenester/tredjepartshardware. Det kan også nemt omkonfigureres til fremtidige layoutændringer. Infrastrukturen kan integrere sensorer til dataindsamling, som genererer et rigt datagrundlag, der kan styrke din forretning.

Fordele

- Frihed til at (gen-)placere, så du kan rette lyset derhen, hvor der er behov for det
- Serie af armaturer, der kan skabe den ønskede atmosfære: Stort udvalg af stråleformer, som passer til forskellige slags brug
- Skinne med op til 13 ledninger, nødbelysning og tredjepartshardware kan integreres for at få stilrene lofter

Funktioner

- Skinnesystem med mulighed for op til 13 ledninger i skinnen
- Høj ensartethed og naturlig lysfordeling
- Lineære armaturer, ikke-lineære armaturer og spots kan nemt installeres på skinnen
- Otte optikker, herunder (dobbelt) asymmetrisk fordeling og en matteret afskærmning
- Mulighed for IP54, silikonefri
- StoreWise, indendørs positionering og klar til GreenWarehouse

Maxos fusion

Anvendelsesområder


- (Fødevarer) detailhandel
- Industrierhaller/områder
- Lagre/distributionscentre

Versions



Maxos Fusion Panel-LL623X

Målskitse



Målskitse



Oplysninger om produktet




Maxos_Fusion_Panel-LL512X_WB_WH-DP02.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL512X_WB_WH-DP03.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL512X_WH-DP01.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL512X_WH-DP06.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL512X_WH-DP07.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL612_LL623X-1DPP.tif

Maxos fusion

Oplysninger om produktet



Maxos_Fusion_Panel-
LL612_LL623X-2DPP.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL612X-
DPP.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL623X-
DPP.tif



PCO Maxos universal panel



PCO Maxos universal panel
interconnection

Generelle oplysninger	
CE-mærke	Ja
Driver inkluderet	Ja
Eksplodingsfareklasse	-
Glødetrådtest	Temperatur 850 °C, varighed 30 s
Indbygget lysstyringssystem	-
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Lysteknisk	
Lyskildens spredningsvinkel	120 °
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 til +35 °C
Godkendelse og anvendelsesområde	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Lysstrømtolerance	+/-7%

Generelle oplysninger (1/2)

Order Code	Full Product Name	ENEC-mærke	Mærke for brændbarhed	Kode for lampeserie	Udskiftelig lyskilde
910925864354	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej
910925864355	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej
910925864356	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej
910925864357	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej
910925864358	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej
910925864359	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej
910925864348	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej
910925864349	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej
910925864350	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej
910925864352	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej
910925864303	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej
910925864304	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej
910925864305	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej
910925864309	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej
910925864310	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej
910925864311	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej
910925864312	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej
910925864313	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej
910925864314	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej
910925864320	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej
910925864324	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej
910925864325	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej
910925864326	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej
910925864330	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej
910925864331	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej

Order Code	Full Product Name	ENEC-mærke	Mærke for brændbarhed	Kode for lampeserie	Udskiftelig lyskilde
910925864332	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej
910925864336	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	LED31S	Nej
910925864337	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej
910925864338	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej
910925864344	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej
910925864624	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej
910925864306	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej
910925864307	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej
910925864308	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej
910925864315	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej
910925864316	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej
910925864317	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej
910925864321	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej
910925864322	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej
910925864323	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej
910925864327	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej
910925864328	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej
910925864329	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej
910925864333	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej
910925864334	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej
910925864335	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej
910925864339	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej
910925864340	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej
910925864341	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej
910925864346	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej

Order Code	Full Product Name	ENEC-mærke	Mærke for brændbarhed	Kode for lampeserie	Udskiftelig lyskilde
910925864347	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej
910925864351	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej
910925864353	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej
910925864625	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej
910925865537	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej
910925865538	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej
910925865539	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej
910925865540	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej
910925865541	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej
910925865542	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej
910925864377	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	ENEC-mærke	Til montering på letantændelige overflader	-	Nej
910925864378	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	ENEC-mærke	Til montering på letantændelige overflader	-	Nej
910925864379	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	ENEC-mærke	Til montering på letantændelige overflader	-	Nej
910925864380	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	ENEC-mærke	Til montering på letantændelige overflader	-	Nej
910925864381	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	ENEC-mærke	Til montering på letantændelige overflader	-	Nej
910925864382	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	ENEC-mærke	Til montering på letantændelige overflader	-	Nej
910925869515	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	-	Til montering på normalt antændelige overflader	-	-
910925869517	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	-	Til montering på normalt antændelige overflader	-	-
910925869518	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	-	Til montering på normalt antændelige overflader	-	-
910925869519	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	-	Til montering på normalt antændelige overflader	-	-
910925869520	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	-	Til montering på normalt antændelige overflader	-	-

Generelle oplysninger (2/2)

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode	Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910925864354	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	LL512X	910925864359	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	LL523X
910925864355	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	LL512X	910925864348	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	LL512X
910925864356	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	LL512X	910925864349	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	LL512X
910925864357	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	LL523X	910925864350	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	LL512X
910925864358	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	LL523X	910925864352	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	LL523X

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910925864303	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	LL512X
910925864304	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	LL512X
910925864305	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	LL512X
910925864309	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	LL512X
910925864310	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	LL512X
910925864311	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	LL512X
910925864312	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	LL512X
910925864313	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	LL512X
910925864314	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	LL512X
910925864320	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	LL512X
910925864324	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	LL512X
910925864325	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	LL512X
910925864326	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	LL512X
910925864330	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	LL512X
910925864331	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	LL512X
910925864332	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	LL512X
910925864336	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	LL512X
910925864337	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	LL512X
910925864338	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	LL512X
910925864344	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	LL512X
910925864624	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	LL512X
910925864306	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	LL523X
910925864307	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	LL523X
910925864308	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	LL523X
910925864315	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	LL523X
910925864316	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	LL523X
910925864317	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	LL523X
910925864321	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	LL523X
910925864322	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	LL523X
910925864323	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	LL523X
910925864327	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	LL523X

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910925864328	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	LL523X
910925864329	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	LL523X
910925864333	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	LL523X
910925864334	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	LL523X
910925864335	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	LL523X
910925864339	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	LL523X
910925864340	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	LL523X
910925864341	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	LL523X
910925864346	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	LL523X
910925864347	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	LL523X
910925864351	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	LL523X
910925864353	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	LL523X
910925864625	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	LL523X
910925865537	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	LL523X
910925865538	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	LL523X
910925865539	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	LL523X
910925865540	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	LL523X
910925865541	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	LL523X
910925865542	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	LL523X
910925864377	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	LL612X
910925864378	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	LL612X
910925864379	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	LL612X
910925864380	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	LL623X
910925864381	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	LL623X
910925864382	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	LL623X
910925869515	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	LL515S
910925869517	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	LL515S
910925869518	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	LL515S
910925869519	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	LL515S
910925869520	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	LL515S

Lysteknisk (1/2)

	Full	Korreleret		Lyseffekt			Full	Korreleret		Lyseffekt	
	Product	farvetemperatur	Farvegengivelsesindeks	(nominel)			Product	farvetemperatur	Farvegengivelsesindeks	(nominel)	
Order Code	Name	(nom.)	(CRI)	(nom.)	Lysstrøm	Order Code	Name	(nom.)	(CRI)	(nom.)	Lysstrøm
910925864354	LL512X	4000 K	>80	147 lm/W	3.100 lm		840 PSD				
	LED31S/8						WB 7 BK				
	40 PSD					910925864358	LL523X	4000 K	>80	140 lm/W	10.100
	WB 7 BK						LED100S/				lm
910925864355	LL512X	4000 K	>80	138 lm/W	5.000 lm		840 PSD				
	LED50S/						WB 7 BK				
	840 PSD					910925864359	LL523X	4000 K	>80	138 lm/W	12.300
	WB 7 BK						LED123S/				lm
910925864356	LL512X	4000 K	>80	135 lm/W	6.100 lm		840 PSD				
	LED61S/8						WB 7 BK				
	40 PSD					910925864348	LL512X	4000 K	>80	147 lm/W	3.100 lm
	WB 7 BK						LED31S/8				
910925864357	LL523X	4000 K	>80	151 lm/W	6.200 lm		40 PSD				
	LED62S/						WB 7 SI				

Order Code	Full Product	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Lyseffekt (nominel)		Order Code	Full Product	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Lyseffekt (nominel)	
	Name			(nom.)	Lysstrøm		Name			(nom.)	Lysstrøm
910925864349	LL512X LED50S/ 840 PSD WB 7 SI	4000 K	>80	138 lm/W	5.000 lm	910925864320	LL512X LED61S/8 40 PSD NB 7 WH	4000 K	>80	135 lm/W	6.100 lm
910925864350	LL512X LED61S/8 40 PSD WB 7 SI	4000 K	>80	135 lm/W	6.100 lm	910925864324	LL512X LED31S/8 40 PSD DA35W 7	4000 K	>80	147 lm/W	3.100 lm
910925864352	LL523X LED100S/ 840 PSD WB 7 SI	4000 K	>80	140 lm/W	10.100 lm	910925864325	LL512X LED50S/ 840 PSD DA35W 7	4000 K	>80	138 lm/W	5.000 lm
910925864303	LL512X LED31S/8 40 PSD WB 7 WH	4000 K	>80	147 lm/W	3.100 lm	910925864326	LL512X LED61S/8 40 PSD DA35W 7	4000 K	>80	135 lm/W	6.100 lm
910925864304	LL512X LED50S/ 840 PSD WB 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	5.000 lm	910925864330	LL512X LED31S/8 40 PSD DA25W 7	4000 K	>80	147 lm/W	3.100 lm
910925864305	LL512X LED61S/8 40 PSD WB 7 WH	4000 K	>80	135 lm/W	6.100 lm	910925864331	LL512X LED50S/ 840 PSD DA25W 7	4000 K	>80	138 lm/W	5.000 lm
910925864309	LL512X LED31S/8 40 PSED WB 7 WH	4000 K	>80	147 lm/W	3.100 lm	910925864332	LL512X LED61S/8 40 PSD DA25W 7	4000 K	>80	135 lm/W	6.100 lm
910925864310	LL512X LED50S/ 840 PSED WB 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	5.000 lm	910925864336	LL512X LED31S/8 40 PSD DA25N 7	4000 K	>80	147 lm/W	3.100 lm
910925864311	LL512X LED61S/8 40 PSED WB 7 WH	4000 K	>80	135 lm/W	6.100 lm	910925864337	LL512X LED50S/ 840 PSD DA25N 7	4000 K	>80	138 lm/W	5.000 lm
910925864312	LL512X LED31S/8 40 PSD MB 7 WH	4000 K	>80	147 lm/W	3.100 lm	910925864338	LL512X LED61S/8 40 PSD DA25N 7	4000 K	>80	135 lm/W	6.100 lm
910925864313	LL512X LED50S/ 840 PSD MB 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	5.000 lm						
910925864314	LL512X LED61S/8 40 PSD MB 7 WH	4000 K	>80	135 lm/W	6.100 lm						

Order Code	Full Product	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm	Order Code	Full Product	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm
	Name						Name				
910925864344	LL512X LED61S/8 40 PSD A20 7 WH	4000 K	>80	135 lm/W	6.100 lm	910925864328	LL523X LED100S/ 840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	>80	140 lm/W	10.100 lm
910925864624	LL512X LED50S/ 835 PSD WB 7 WH	3500 K	>80	139 lm/W	5.000 lm	910925864329	LL523X LED123S/ 840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	12.300 lm
910925864306	LL523X LED62S/ 840 PSD WB 7 WH	4000 K	>80	151 lm/W	6.200 lm	910925864333	LL523X LED62S/ 840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	>80	151 lm/W	6.200 lm
910925864307	LL523X LED100S/ 840 PSD WB 7 WH	4000 K	>80	140 lm/W	10.100 lm	910925864334	LL523X LED100S/ 840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	>80	140 lm/W	10.100 lm
910925864308	LL523X LED123S/ 840 PSD WB 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	12.300 lm	910925864335	LL523X LED123S/ 840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	12.300 lm
910925864315	LL523X LED62S/ 840 PSD MB 7 WH	4000 K	>80	151 lm/W	6.200 lm	910925864339	LL523X LED62S/ 840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	>80	151 lm/W	6.200 lm
910925864316	LL523X LED100S/ 840 PSD MB 7 WH	4000 K	>80	140 lm/W	10.100 lm	910925864340	LL523X LED100S/ 840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	>80	140 lm/W	10.100 lm
910925864317	LL523X LED123S/ 840 PSD MB 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	12.300 lm	910925864341	LL523X LED123S/ 840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	12.300 lm
910925864321	LL523X LED62S/ 840 PSD NB 7 WH	4000 K	>80	151 lm/W	6.200 lm	910925864346	LL523X LED100S/ 840 PSD A20 7 WH	4000 K	>80	140 lm/W	10.100 lm
910925864322	LL523X LED100S/ 840 PSD NB 7 WH	4000 K	>80	140 lm/W	10.100 lm	910925864347	LL523X LED123S/ 840 PSD A20 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	12.300 lm
910925864323	LL523X LED123S/ 840 PSD NB 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	12.300 lm	910925864351	LL523X LED62S/	4000 K	>80	151 lm/W	6.200 lm
910925864327	LL523X LED62S/ 840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	>80	151 lm/W	6.200 lm						

Full Korreleret Lyseffekt						Full Korreleret Lyseffekt					
Order Code	Product Name	farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	(nominel) (nom.)	Lysstrøm	Order Code	Product Name	farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	(nominel) (nom.)	Lysstrøm
	840 PSD WB 7 SI						40 PSD MB 7 WH				
910925864353	LL523X LED123S/ 840 PSD WB 7 SI	4000 K	>80	138 lm/W	12.300 lm	910925864379	LL612X LED61S/8 40 PSD NB 7 WH	4000 K	>80	137 lm/W	6.150 lm
910925864625	LL523X LED100S/ 835 PSD WB 7 WH	3500 K	>80	141 lm/W	10.000 lm	910925864380	LL623X LED123S/ 840 PSD WB 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	12.300 lm
910925865537	LL523X LED160S/ 840 PSD MB 7 WH	4000 K	>80	128 lm/W	16.000 lm	910925864381	LL623X LED123S/ 840 PSD MB 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	12.300 lm
910925865538	LL523X LED160S/ 840 PSD NB 7 WH	4000 K	>80	128 lm/W	16.000 lm	910925864382	LL623X LED123S/ 840 PSD NB 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	12.300 lm
910925865539	LL523X LED160S/ 840 PSD XNB 7 WH	4000 K	>80	128 lm/W	16.000 lm	910925869515	LL515S 46S_57S/ 840 PCO PSU UNIV TW3 WH	4000 K	80	168 lm/W	5.700 lm
910925865540	LL523X LED160S/ 830 PSD MB 7 WH	3000 K	>80	128 lm/W	16.000 lm	910925869517	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	4000 K	80	168 lm/W	4.200 lm
910925865541	LL523X LED160S/ 830 PSD NB 7 WH	3000 K	>80	128 lm/W	16.000 lm	910925869518	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	3000 K	80	168 lm/W	4.200 lm
910925865542	LL523X LED160S/ 830 PSD XNB 7 WH	3000 K	>80	128 lm/W	16.000 lm	910925869519	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	4000 K	80	160 lm/W	8.000 lm
910925864377	LL612X LED61S/8 40 PSD WB 7 WH	4000 K	>80	137 lm/W	6.150 lm	910925869520	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	3000 K	80	160 lm/W	8.000 lm
910925864378	LL612X LED61S/8	4000 K	>80	137 lm/W	6.150 lm						

Lysteknisk (2/2)

Order Code		Full Product Name		Antal lyskilder		Optiktype	
910925864354	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	-	Bred stråle				

Order Code		Full Product Name		Antal lyskilder		Optiktype	
910925864355	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	-	Bred stråle				

Order Code	Full Product Name	Antal lyskilder	Optiktype
910925864356	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	-	Bred stråle
910925864357	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	-	Bred stråle
910925864358	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	-	Bred stråle
910925864359	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	-	Bred stråle
910925864348	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	-	Bred stråle
910925864349	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	-	Bred stråle
910925864350	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	-	Bred stråle
910925864352	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	-	Bred stråle
910925864303	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	-	Bred stråle
910925864304	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	-	Bred stråle
910925864305	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	-	Bred stråle
910925864309	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	-	Bred stråle
910925864310	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	-	Bred stråle
910925864311	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	-	Bred stråle
910925864312	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	-	Mellemstrålende
910925864313	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	-	Mellemstrålende
910925864314	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	-	Mellemstrålende
910925864320	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	-	Smalstrålende
910925864324	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	-	Dobbelt asymmetrisk optik, 35° bredstrålende
910925864325	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	-	Dobbelt asymmetrisk optik, 35° bredstrålende
910925864326	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	-	Dobbelt asymmetrisk optik, 35° bredstrålende
910925864330	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	-	Dobbelt asymmetrisk optik, bred stråle
910925864331	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	-	Dobbelt asymmetrisk optik, bred stråle
910925864332	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	-	Dobbelt asymmetrisk optik, bred stråle
910925864336	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	1	Dobbelt asymmetrisk optik, smalstrålende

Order Code	Full Product Name	Antal lyskilder	Optiktype
910925864337	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	-	Dobbelt asymmetrisk optik, smalstrålende
910925864338	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	-	Dobbelt asymmetrisk optik, smalstrålende
910925864344	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	-	Asymmetrisk spejl
910925864624	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	-	Bred stråle
910925864306	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	-	Bred stråle
910925864307	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	-	Bred stråle
910925864308	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	-	Bred stråle
910925864315	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	-	Mellemstrålende
910925864316	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	-	Mellemstrålende
910925864317	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	-	Mellemstrålende
910925864321	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	-	Smalstrålende
910925864322	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	-	Smalstrålende
910925864323	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	-	Smalstrålende
910925864327	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	-	Dobbelt asymmetrisk optik, 35° bredstrålende
910925864328	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	-	Dobbelt asymmetrisk optik, 35° bredstrålende
910925864329	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	-	Dobbelt asymmetrisk optik, 35° bredstrålende
910925864333	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	-	Dobbelt asymmetrisk optik, bred stråle
910925864334	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	-	Dobbelt asymmetrisk optik, bred stråle
910925864335	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	-	Dobbelt asymmetrisk optik, bred stråle
910925864339	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	-	Dobbelt asymmetrisk optik, smalstrålende
910925864340	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	-	Dobbelt asymmetrisk optik, smalstrålende
910925864341	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	-	Dobbelt asymmetrisk optik, smalstrålende
910925864346	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	-	Asymmetrisk spejl
910925864347	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	-	Asymmetrisk spejl
910925864351	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	-	Bred stråle

Order Code	Full Product Name	Antal	
		lyskilder	Optiktype
910925864353	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	-	Bred stråle
910925864625	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	-	Bred stråle
910925865537	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	-	Mellemstrålende
910925865538	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	-	Smalstrålende
910925865539	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	-	Ekstra smal stråle
910925865540	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	-	Mellemstrålende
910925865541	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	-	Smalstrålende
910925865542	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	-	Ekstra smal stråle
910925864377	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	-	Bred stråle
910925864378	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	-	Mellemstrålende

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Strømforgbrug
910925864354	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	220-240 V	21 W
910925864355	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	220-240 V	36 W
910925864356	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	220-240 V	45 W
910925864357	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	220-240 V	41 W
910925864358	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	220-240 V	71 W
910925864359	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	220-240 V	89 W
910925864348	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	220-240 V	21 W
910925864349	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	220-240 V	36 W
910925864350	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	220-240 V	45 W
910925864352	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	220-240 V	71 W
910925864303	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	21 W
910925864304	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	36 W
910925864305	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	45 W
910925864309	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	220-240 V	21 W
910925864310	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	220-240 V	36 W
910925864311	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	220-240 V	45 W
910925864312	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	21 W
910925864313	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	36 W
910925864314	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	45 W
910925864320	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	220-240 V	45 W
910925864324	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	21 W

Order Code	Full Product Name	Antal	
		lyskilder	Optiktype
910925864379	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	-	Smalstrålende
910925864380	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	-	Bred stråle
910925864381	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	-	Mellemstrålende
910925864382	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	-	Smalstrålende
910925869515	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	-	Opal
910925869517	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	-	Opal
910925869518	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	-	Opal
910925869519	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	-	Opal
910925869520	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	-	Opal

Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Strømforgbrug
910925864325	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	36 W
910925864326	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	45 W
910925864330	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	220-240 V	21 W
910925864331	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	220-240 V	36 W
910925864332	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	220-240 V	45 W
910925864336	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	220-240 V	21 W
910925864337	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	220-240 V	36 W
910925864338	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	220-240 V	45 W
910925864344	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	220-240 V	45 W
910925864624	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	220-240 V	36 W
910925864306	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	41 W
910925864307	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	71 W
910925864308	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	89 W
910925864315	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	41 W
910925864316	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	71 W

Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Strømförbrug
910925864317	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	89 W
910925864321	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	220-240 V	41 W
910925864322	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	220-240 V	71 W
910925864323	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	220-240 V	89 W
910925864327	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	41 W
910925864328	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	71 W
910925864329	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	89 W
910925864333	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	220-240 V	41 W
910925864334	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	220-240 V	71 W
910925864335	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	220-240 V	89 W
910925864339	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	220-240 V	41 W
910925864340	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	220-240 V	71 W
910925864341	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	220-240 V	89 W
910925864346	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	220-240 V	71 W
910925864347	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	220-240 V	89 W
910925864351	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	220-240 V	41 W
910925864353	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	220-240 V	89 W
910925864625	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	220-240 V	71 W

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
910925864354	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	Ja
910925864355	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	Ja
910925864356	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	Ja
910925864357	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	Ja
910925864358	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	Ja
910925864359	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	Ja
910925864348	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	Ja
910925864349	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	Ja
910925864350	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	Ja
910925864352	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	Ja
910925864303	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	Ja
910925864304	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	Ja
910925864305	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Ja
910925864309	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	Ja
910925864310	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	Ja
910925864311	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	Ja

Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Strømförbrug
910925865537	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	127 W
910925865538	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	220-240 V	127 W
910925865539	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	220-240 V	127 W
910925865540	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	220-240 V	125 W
910925865541	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	220-240 V	125 W
910925865542	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	220-240 V	125 W
910925864377	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	220 til 240 V	45 W
910925864378	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	220 til 240 V	45 W
910925864379	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	220 til 240 V	45 W
910925864380	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	220 til 240 V	89 W
910925864381	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	220 til 240 V	89 W
910925864382	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	220 til 240 V	89 W
910925869515	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	220-240 V	36 W
910925869517	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	220-240 V	25 W
910925869518	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	220-240 V	25 W
910925869519	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	220-240 V	50 W
910925869520	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	220-240 V	50 W

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
910925864312	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	Ja
910925864313	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	Ja
910925864314	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Ja
910925864320	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Ja
910925864324	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	Ja
910925864325	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	Ja
910925864326	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	Ja
910925864330	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	Ja
910925864331	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	Ja
910925864332	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	Ja
910925864336	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	Ja
910925864337	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	Ja
910925864338	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	Ja
910925864344	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	Ja
910925864624	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	Ja
910925864306	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	Ja

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
910925864307	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	Ja
910925864308	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Ja
910925864315	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	Ja
910925864316	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	Ja
910925864317	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Ja
910925864321	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	Ja
910925864322	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	Ja
910925864323	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Ja
910925864327	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	Ja
910925864328	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	Ja
910925864329	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	Ja
910925864333	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	Ja
910925864334	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	Ja
910925864335	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	Ja
910925864339	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	Ja
910925864340	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	Ja
910925864341	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	Ja
910925864346	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	Ja
910925864347	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	Ja
910925864351	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	Ja

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
910925864353	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	Ja
910925864625	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	Ja
910925865537	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	Ja
910925865538	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	Ja
910925865539	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	Ja
910925865540	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	Ja
910925865541	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	Ja
910925865542	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	Ja
910925864377	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	DALI
910925864378	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	DALI
910925864379	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	DALI
910925864380	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	DALI
910925864381	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	DALI
910925864382	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	DALI
910925869515	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	Nej
910925869517	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	Ja
910925869518	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	Ja
910925869519	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	Ja
910925869520	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	Ja

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus
910925864354	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	Sort
910925864355	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	Sort
910925864356	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	Sort
910925864357	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	Sort
910925864358	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	Sort
910925864359	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	Sort
910925864348	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	Solv
910925864349	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	Solv
910925864350	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	Solv
910925864352	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	Solv
910925864303	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	Hvid
910925864304	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	Hvid
910925864305	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Hvid
910925864309	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	Hvid
910925864310	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	Hvid
910925864311	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	Hvid
910925864312	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	Hvid
910925864313	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	Hvid
910925864314	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Hvid
910925864320	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Hvid
910925864324	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	Hvid
910925864325	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	Hvid
910925864326	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	Hvid
910925864330	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	Hvid
910925864331	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	Hvid
910925864332	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	Hvid
910925864336	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	Hvid
910925864337	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	Hvid

Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus
910925864338	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	Hvid
910925864344	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	Hvid
910925864624	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	Hvid
910925864306	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	Hvid
910925864307	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	Hvid
910925864308	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Hvid
910925864315	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	Hvid
910925864316	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	Hvid
910925864317	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Hvid
910925864321	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	Hvid
910925864322	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	Hvid
910925864323	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Hvid
910925864327	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	Hvid
910925864328	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	Hvid
910925864329	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	Hvid
910925864333	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	Hvid
910925864334	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	Hvid
910925864335	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	Hvid
910925864339	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	Hvid
910925864340	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	Hvid
910925864341	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	Hvid
910925864346	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	Hvid
910925864347	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	Hvid
910925864351	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	Solv
910925864353	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	Solv
910925864625	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	Hvid
910925865537	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	Hvid
910925865538	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	Hvid

Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus
910925865539	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	Hvid
910925865540	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	Hvid
910925865541	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	Hvid
910925865542	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	Hvid
910925864377	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Hvid
910925864378	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Hvid
910925864379	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Hvid
910925864380	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Hvid

Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus
910925864381	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Hvid
910925864382	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Hvid
910925869515	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	Hvid
910925869517	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	Hvid
910925869518	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	Hvid
910925869519	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	Hvid
910925869520	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	Hvid

Nøddrift

Order Code	Full Product Name	Nødbelysningsstrøm
910925864354	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	-
910925864355	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	-
910925864356	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	-
910925864357	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	-
910925864358	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	-
910925864359	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	-
910925864348	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	-
910925864349	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	-
910925864350	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	-
910925864352	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	-
910925864303	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	-
910925864304	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	-
910925864305	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	-
910925864309	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	-
910925864310	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	-
910925864311	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	-
910925864312	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	-
910925864313	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	-
910925864314	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	-
910925864320	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	-
910925864324	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	-
910925864325	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	-
910925864326	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	-
910925864330	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	-
910925864331	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	-
910925864332	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	-
910925864336	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	-
910925864337	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	-
910925864338	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	-
910925864344	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	-
910925864624	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	-
910925864306	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	-
910925864307	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	-
910925864308	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	-
910925864315	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	-
910925864316	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	-

Order Code	Full Product Name	Nødbelysningsstrøm
910925864317	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	-
910925864321	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	-
910925864322	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	-
910925864323	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	-
910925864327	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	-
910925864328	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	-
910925864329	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	-
910925864333	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	-
910925864334	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	-
910925864335	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	-
910925864339	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	-
910925864340	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	-
910925864341	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	-
910925864346	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	-
910925864347	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	-
910925864351	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	-
910925864353	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	-
910925864625	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	-
910925865537	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	-
910925865538	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	-
910925865539	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	-
910925865540	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	-
910925865541	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	-
910925865542	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	-
910925864377	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	-
910925864378	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	-
910925864379	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	-
910925864380	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	-
910925864381	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	-
910925864382	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	-
910925869515	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	0 lm
910925869517	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	0 lm
910925869518	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	0 lm
910925869519	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	0 lm
910925869520	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	0 lm

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Kode for indtrængningsbeskyttelse
910925864354	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	IP20
910925864355	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	IP20
910925864356	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	IP20
910925864357	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	IP20
910925864358	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	IP20
910925864359	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	IP20
910925864348	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	IP20
910925864349	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	IP20
910925864350	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	IP20
910925864352	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	IP20
910925864303	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	IP20
910925864304	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	IP20
910925864305	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	IP20
910925864309	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	IP20
910925864310	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	IP20
910925864311	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	IP20
910925864312	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	IP20
910925864313	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	IP20
910925864314	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	IP20
910925864320	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	IP20
910925864324	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
910925864325	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
910925864326	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
910925864330	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	IP20
910925864331	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	IP20
910925864332	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	IP20
910925864336	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	IP20
910925864337	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	IP20
910925864338	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	IP20
910925864344	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	IP20
910925864624	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	IP20
910925864306	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	IP20
910925864307	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	IP20
910925864308	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	IP20
910925864315	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	IP20
910925864316	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	IP20
910925864317	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	IP20
910925864321	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	IP20
910925864322	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	IP20
910925864323	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	IP20
910925864327	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20

Order Code	Full Product Name	Kode for indtrængningsbeskyttelse
910925864328	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
910925864329	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
910925864333	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	IP20
910925864334	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	IP20
910925864335	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	IP20
910925864339	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	IP20
910925864340	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	IP20
910925864341	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	IP20
910925864346	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	IP20
910925864347	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	IP20
910925864351	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	IP20
910925864353	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	IP20
910925864625	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	IP20
910925865537	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	IP20
910925865538	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	IP20
910925865539	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	IP20
910925865540	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	IP20
910925865541	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	IP20
910925865542	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	IP20
910925864377	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	IP54
910925864378	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	IP54
910925864379	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	IP54
910925864380	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	IP54
910925864381	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	IP54
910925864382	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	IP54
910925869515	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	IP20
910925869517	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	IP20
910925869518	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	IP20
910925869519	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	IP20
910925869520	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	IP20

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910925864354	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864355	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864356	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864357	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864358	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	(0.34. 0.35) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910925864359	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864348	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864349	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864350	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864352	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	(0.34. 0.35) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910925864303	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864304	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864305	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864309	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864310	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864311	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864312	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864313	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864314	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864320	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864324	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864325	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864326	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864330	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864331	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864332	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864336	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864337	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864338	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864344	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864624	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864306	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864307	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864308	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864315	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864316	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864317	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864321	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864322	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864323	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864327	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910925864328	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864329	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864333	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864334	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864335	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864339	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864340	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864341	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864346	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864347	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864351	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864353	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864625	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925865537	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925865538	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925865539	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925865540	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	(0.4314.0.4000) SDCM
910925865541	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	(0.4314.0.4000) SDCM
910925865542	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	(0.4314.0.4000) SDCM
910925864377	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864378	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864379	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864380	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864381	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925864382	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925869515	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925869517	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925869518	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925869519	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
910925869520	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.
910925864354	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	-
910925864355	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	-
910925864356	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	-
910925864357	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	-
910925864358	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	-
910925864359	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	-
910925864348	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	-
910925864349	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	-
910925864350	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	-
910925864352	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	-
910925864303	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	-
910925864304	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	-
910925864305	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	-
910925864309	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	-
910925864310	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	-
910925864311	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	-

Order Code	Full Product Name	Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.
910925864312	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	-
910925864313	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	-
910925864314	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	-
910925864320	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	-
910925864324	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	-
910925864325	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	-
910925864326	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	-
910925864330	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	-
910925864331	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	-
910925864332	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	-
910925864336	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	-
910925864337	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	-
910925864338	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	-
910925864344	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	-
910925864624	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	-
910925864306	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	-

		Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.
Order Code	Full Product Name	
910925864307	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	-
910925864308	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	-
910925864315	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	-
910925864316	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	-
910925864317	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	-
910925864321	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	-
910925864322	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	-
910925864323	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	-
910925864327	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	-
910925864328	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	-
910925864329	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	-
910925864333	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	-
910925864334	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	-
910925864335	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	-
910925864339	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	-
910925864340	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	-
910925864341	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	-
910925864346	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	-
910925864347	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	-
910925864351	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	-

		Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.
Order Code	Full Product Name	
910925864353	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	-
910925864625	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	-
910925865537	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	0,50 %
910925865538	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	0,50 %
910925865539	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	0,50 %
910925865540	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	0,50 %
910925865541	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	0,50 %
910925865542	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	0,50 %
910925864377	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	-
910925864378	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	-
910925864379	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	-
910925864380	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	-
910925864381	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	-
910925864382	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	-
910925869515	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	-
910925869517	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	-
910925869518	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	-
910925869519	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	-
910925869520	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	-

Anvendelsesbetingelser

		Maksimalt dæmpningsniveau	Velegnet til tilfældigt skift
Order Code	Full Product Name		
910925864354	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	1%	Ikke relevant
910925864355	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	1%	Ikke relevant
910925864356	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	1%	Ikke relevant
910925864357	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	1%	Ikke relevant
910925864358	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	1%	Ikke relevant
910925864359	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	1%	Ikke relevant
910925864348	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	1%	Ikke relevant
910925864349	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	1%	Ikke relevant
910925864350	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	1%	Ikke relevant
910925864352	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	1%	Ikke relevant
910925864303	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	1%	Ikke relevant
910925864304	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	1%	Ikke relevant
910925864305	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	1%	Ikke relevant

		Maksimalt dæmpningsniveau	Velegnet til tilfældigt skift
Order Code	Full Product Name		
910925864309	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	1%	Ikke relevant
910925864310	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	1%	Ikke relevant
910925864311	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	1%	Ikke relevant
910925864312	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	1%	Ikke relevant
910925864313	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	1%	Ikke relevant
910925864314	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	1%	Ikke relevant
910925864320	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	1%	Ikke relevant
910925864324	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	1%	Ikke relevant
910925864325	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	1%	Ikke relevant
910925864326	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	1%	Ikke relevant
910925864330	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	1%	Ikke relevant
910925864331	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	1%	Ikke relevant
910925864332	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	1%	Ikke relevant

Order Code	Full Product Name	Maksimalt dæmpningsniveau	Velegnet til tilfældigt skift
910925864336	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	1%	Ikke relevant
910925864337	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	1%	Ikke relevant
910925864338	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	1%	Ikke relevant
910925864344	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	1%	Ikke relevant
910925864624	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	1%	Ikke relevant
910925864306	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	1%	Ikke relevant
910925864307	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	1%	Ikke relevant
910925864308	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	1%	Ikke relevant
910925864315	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	1%	Ikke relevant
910925864316	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	1%	Ikke relevant
910925864317	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	1%	Ikke relevant
910925864321	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	1%	Ikke relevant
910925864322	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	1%	Ikke relevant
910925864323	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	1%	Ikke relevant
910925864327	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	1%	Ikke relevant
910925864328	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	1%	Ikke relevant
910925864329	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	1%	Ikke relevant
910925864333	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	1%	Ikke relevant
910925864334	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	1%	Ikke relevant
910925864335	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	1%	Ikke relevant
910925864339	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	1%	Ikke relevant
910925864340	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	1%	Ikke relevant
910925864341	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	1%	Ikke relevant

Order Code	Full Product Name	Maksimalt dæmpningsniveau	Velegnet til tilfældigt skift
910925864346	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	1%	Ikke relevant
910925864347	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	1%	Ikke relevant
910925864351	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	1%	Ikke relevant
910925864353	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	1%	Ikke relevant
910925864625	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	1%	Ikke relevant
910925865537	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	1%	Ikke relevant
910925865538	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	1%	Ikke relevant
910925865539	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	1%	Ikke relevant
910925865540	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	1%	Ikke relevant
910925865541	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	1%	Ikke relevant
910925865542	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	1%	Ikke relevant
910925864377	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	1%	Ja
910925864378	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	1%	Ja
910925864379	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	1%	Ja
910925864380	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	1%	Ja
910925864381	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	1%	Ja
910925864382	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	1%	Ja
910925869515	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	Ikke relevant	Ikke relevant
910925869517	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	1%	Ikke relevant
910925869518	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	1%	Ikke relevant
910925869519	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	1%	Ikke relevant
910925869520	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	1%	Ikke relevant

