



Zuverlässige Leistung - einen Schritt voraus gedacht

Maxos fusion

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.

Vorteile

- Die Möglichkeit einer beliebigen (Neu-) Positionierung gestattet Ihnen, Licht dorthin zu lenken, wo Sie es brauchen
- Eine Leuchtenfamilie, die die gewünschte Atmosphäre schafft; große Vielfalt an Lichtverteilungen, die passend für die unterschiedlichsten Anwendungen sind
- Sorgt mit integrierter Stromschiene (bis zu 13-polig), Notbeleuchtung und der Integration von Sensoren für ein umfassendes Beleuchtungssystem

Merkmale

- Tragschienen mit integrierter Stromschiene in den Längen 1,15 m, 2,3 m und 4,6 m
- Sehr gleichmäßige und blendfreie Lichtverteilungen
- Flächenleuchten vom Typ StoreSet, Lichtträger und Strahler können sehr einfach im System frei positioniert werden.
- Lichtträger mit bis zu 16.000 lm und acht Lichtverteilungen, einschließlich (doppelt-) asymmetrischer Verteilungen und eine satinierte Abdeckung aus PC.
- IP54 optional, silikonfrei
- Vorbereitet für die Philips-Lösungen StoreWise und GreenWarehouse

Anwendung

- (Lebensmittel-) Einzelhandel
- Produktionsbereiche
- Logistikzentren

Versions



Maxos Fusion Panel-LL512X WB GR




Maxos Fusion Panel-LL612X




Maxos Fusion Panel-LL623X

Abmessungsskizzen



Abmessungsskizzen



Produktdetails

Maxos_Fusion_Panel-
LL512X_PCO_WH-DP.tif



Maxos_Fusion_Panel-
LL512X_PCO_WH-DP03.tif



Produktdetails



Maxos_Fusion_Panel-
LL512X_WB_WH-DP02.tif



Maxos_Fusion_Panel-
LL512X_WB_WH-DP03.tif



Maxos_Fusion_Panel-
LL512X_WH-DP01.tif



Maxos_Fusion_Panel-
LL512X_WH-DP06.tif



Maxos_Fusion_Panel-
LL512X_WH-DP07.tif



Maxos_Fusion_Panel-
LL612_LL623X-1DPP.tif



Maxos_Fusion_Panel-
LL612_LL623X-2DPP.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL612X-
DPP.tif

Produktdetails



Maxos_Fusion_Panel-LL623X-DPP.tif



PCO Maxos universal panel



PCO Maxos universal panel interconnection

Allgemeine Informationen	
CE-Zeichen	Ja
Betriebsgerät inklusive	Ja
Explosionsgefahrenklasse	-
Glühfadentest	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s
Lichtregelung	-
Anzahl Vorschaltgeräte	Einheit
Lichttechnische Daten	
Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +35 °C
Genehmigung und Anwendung	
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
Schlagfestigkeit (IK)	IK02
Initialkennwerte (IEC-konform)	
Lichtstromtoleranz	+/-7%

Allgemeine Informationen						
Order Code	Full Product Name	ENEC-Zeichen	Entflammbarkeitszeichen	Lichtquelle austauschbar	Produktfamiliencode	
38411400	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Nein	LL512X	
38412100	LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Nein	LL512X	
38413800	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Nein	LL512X	
38414500	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Nein	LL523X	
38415200	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Nein	LL523X	
38416900	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Nein	LL523X	
18127400	LL523X LED123S/840 PSD PCO 13 ELP3 WH	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Nein	LL523X	
18129800	LL523X LED62S/840 PSD PCO 13 ELP3 WH	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Nein	LL523X	
73781500	LL523X LED123S/840 SIA PCO 7 WH HE	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Nein	LL523X	

Order Code	Full Product	ENEC-	Lichtquelle		
	Name	Zeichen	Entflammbarkeitszeichen	austauschbar	Produktfamiliencode
73782200	LL523X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL523X
	LED100S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	SIA PCO 7 WH				
	HE				
73783900	LL523X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL523X
	LED62S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	SIA PCO 7 WH				
	HE				
38471800	LL512X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL512X
	LED31S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD WB 7 BK				
38473200	LL512X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL512X
	LED61S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD WB 7 BK				
38474900	LL523X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL523X
	LED62S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD WB 7 BK				
38475600	LL523X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL523X
	LED100S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD WB 7 BK				
18131100	LL512X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL512X
	LED31S/940	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD WB-OC 13 BK				
18133500	LL512X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL512X
	LED31S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD WB-OC 13 BK XA				
18135900	LL523X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL523X
	LED62S/940	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD WB-OC 13 BK				
18137300	LL523X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL523X
	LED62S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD WB-OC 13 BK XA				
38465700	LL512X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL512X
	LED31S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD WB 7 SI				
38467100	LL512X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL512X
	LED61S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD WB 7 SI				
38469500	LL523X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL523X
	LED100S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD WB 7 SI				
38420600	LL512X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL512X
	LED31S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD WB 7 WH				
38421300	LL512X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL512X
	LED50S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD WB 7 WH				

Order Code	Full Product	ENEC-	Entflammbarkeitszeichen	Lichtquelle	
	Name	Zeichen		austauschbar	Produktfamiliencode
38422000	LL512X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL512X
	LED61S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD WB 7 WH				
38429900	LL512X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL512X
	LED31S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD MB 7 WH				
38430500	LL512X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL512X
	LED50S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD MB 7 WH				
38431200	LL512X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL512X
	LED61S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD MB 7 WH				
38437400	LL512X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL512X
	LED61S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD NB 7 WH				
38442800	LL512X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL512X
	LED50S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD DA35W 7 WH				
98725400	LL512X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL512X
	LED50S/835	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD WB 7 WH				
18130400	LL512X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL512X
	LED31S/940	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD WB-OC 13 WH				
18132800	LL512X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL512X
	LED31S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD WB-OC 13 WH XA				
18110600	LL512X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL512X
	LED31S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD WB-OC 7 WH XA				
73764800	LL512X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL512X
	LED31S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD MB 7 WH HE				
73765500	LL512X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL512X
	LED31S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD WB 7 WH HE				
73766200	LL512X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL512X
	LED50S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD MB 7 WH HE				
73767900	LL512X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL512X
	LED50S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD WB 7 WH HE				

Order Code	Full Product	ENEC-	Lichtquelle		
	Name	Zeichen	Entflammbarkeitszeichen	austauschbar	Produktfamiliencode
73768600	LL512X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL512X
	LED61S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD NB 7 WH				
	HE				
73769300	LL512X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL512X
	LED61S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD MB 7 WH				
	HE				
73770900	LL512X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL512X
	LED61S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD WB 7 WH				
	HE				
73771600	LL512X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL512X
	LED80S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD NB 7 WH				
	HE				
73772300	LL512X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL512X
	LED80S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD MB 7 WH				
	HE				
73785300	LL512X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL512X
	LED50S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	SIA WB 7 WH				
	HE				
73786000	LL512X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL512X
	LED61S/840 SIA	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	NB 7 WH HE				
73787700	LL512X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL512X
	LED61S/840 SIA	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	MB 7 WH HE				
73788400	LL512X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL512X
	LED61S/840 SIA	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	WB 7 WH HE				
73789100	LL512X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL512X
	LED80S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	SIA NB 7 WH HE				
73790700	LL512X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL512X
	LED80S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	SIA MB 7 WH				
	HE				
73792100	LL512X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL512X
	LED31S/840 SIA	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	WB 7 WH HE				
78919700	LL512X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL512X
	LED80S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD WB 7 WH				
	HE				
38423700	LL523X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL523X
	LED62S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD WB 7 WH				

Order Code	Full Product	ENEC-	Entflammbarkeitszeichen	Lichtquelle	Produktfamiliencode
	Name	Zeichen		austauschbar	
38424400	LL523X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL523X
	LED100S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD WB 7 WH				
38425100	LL523X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL523X
	LED123S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD WB 7 WH				
38432900	LL523X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL523X
	LED62S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD MB 7 WH				
38433600	LL523X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL523X
	LED100S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD MB 7 WH				
38434300	LL523X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL523X
	LED123S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD MB 7 WH				
38439800	LL523X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL523X
	LED100S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD NB 7 WH				
38440400	LL523X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL523X
	LED123S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD NB 7 WH				
38444200	LL523X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL523X
	LED62S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD DA35W 7 WH				
38445900	LL523X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL523X
	LED100S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD DA35W 7 WH				
38446600	LL523X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL523X
	LED123S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD DA35W 7 WH				
38450300	LL523X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL523X
	LED62S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD DA25W 7 WH				
38452700	LL523X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL523X
	LED123S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD DA25W 7 WH				
38456500	LL523X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL523X
	LED62S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD DA25N 7 WH				
38463300	LL523X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL523X
	LED100S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD A20 7 WH				
38464000	LL523X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL523X
	LED123S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD A20 7 WH				

Order Code	Full Product	ENEC-	Entflammbarkeitszeichen	Lichtquelle	Produktfamiliencode
	Name	Zeichen		austauschbar	
38468800	LL523X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL523X
	LED62S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD WB 7 SI				
38470100	LL523X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL523X
	LED123S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD WB 7 SI				
98726100	LL523X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL523X
	LED100S/835	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD WB 7 WH				
44805900	LL523X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL523X
	LED160S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD NB 7 WH				
44806600	LL523X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL523X
	LED160S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD XNB 7 WH				
44807300	LL523X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL523X
	LED160S/830	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD MB 7 WH				
44808000	LL523X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL523X
	LED160S/830	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD NB 7 WH				
44809700	LL523X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL523X
	LED160S/830	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD XNB 7 WH				
14505400	LL523X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL523X
	LED123S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD WB 7 WH XA				
15036200	LL523X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL523X
	LED100S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD WB 7 VLC WH XA				
15037900	LL523X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL523X
	LED123S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD NB 7 VLC WH XA				
15038600	LL523X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL523X
	LED160S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD NB 7 WH XA				
18120500	LL523X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL523X
	LED62S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD WB 13 WH				
18128100	LL523X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL523X
	LED62S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD WB 13 ELP3 WH				
18134200	LL523X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL523X
	LED62S/940	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD WB-OC 13 WH				

Order Code	Full Product	ENEC-	Lichtquelle		
	Name	Zeichen	Entflammbarkeitszeichen	austauschbar	Produktfamiliencode
18136600	LL523X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL523X
	LED62S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD WB-OC 13				
	WH XA				
18138000	LL523X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL523X
	LED62S/940	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD WB-OC 13				
	ELP3 WH				
18139700	LL523X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL523X
	LED62S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD WB-OC 13				
	ELP3 WH X				
18109000	LL523X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL523X
	LED62S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD WB-OC 7				
	WH XA				
73755600	LL523X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL523X
	LED62S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD MB 7 WH				
	HE				
73756300	LL523X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL523X
	LED62S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD WB 7 WH				
	HE				
73757000	LL523X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL523X
	LED100S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD MB 7 WH				
	HE				
73758700	LL523X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL523X
	LED100S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD WB 7 WH				
	HE				
73759400	LL523X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL523X
	LED123S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD NB 7 WH				
	HE				
73760000	LL523X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL523X
	LED123S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD MB 7 WH				
	HE				
73761700	LL523X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL523X
	LED123S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD WB 7 WH				
	HE				
73762400	LL523X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL523X
	LED160S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD NB 7 WH				
	HE				
73763100	LL523X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL523X
	LED160S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		

Order Code	Full Product	ENEC-	Lichtquelle		
	Name	Zeichen	Entflammbarkeitszeichen	austauschbar	Produktfamiliencode
73773000	PSD MB 7 WH				
	HE				
	LL523X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL523X
73774700	LED100S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	SIA MB 7 WH				
	HE				
73775400	LL523X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL523X
	LED100S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	SIA WB 7 WH				
73776100	HE				
	LL523X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL523X
	LED123S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
73777800	SIA MB 7 WH				
	HE				
	LL523X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL523X
73778500	LED123S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	SIA WB 7 WH				
	HE				
73779200	LL523X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL523X
	LED160S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	SIA NB 7 WH HE				
73780800	LL523X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL523X
	LED160S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	SIA NB 7 WH HE				
78918000	LL523X	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL523X
	LED160S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	PSD WB 7 WH				
38494700	HE				
	LL612X	ENEC-	Zur Montage auf leicht	Nein	LL612X
	LED61S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
38497800	PSD WB 7 WH				
	LL623X	ENEC-	Zur Montage auf leicht	Nein	LL623X
	LED123S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
38498500	PSD WB 7 WH				
	LL623X	ENEC-	Zur Montage auf leicht	Nein	LL623X
	LED123S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
38499200	PSD MB 7 WH				
	LL623X	ENEC-	Zur Montage auf leicht	Nein	LL623X
	LED123S/840	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
74857699	PSD NB 7 WH				
	LL515X 61S/840	ENEC-	Zur Montage auf normal	Nein	LL515X
	PSD WB 7 HE	Zeichen	entflammbaren Oberflächen		
	WH				

Order Code	Full Product	ENEC-	Lichtquelle		
	Name	Zeichen	Entflammbarkeitszeichen	austauschbar	Produktfamiliencode
74858399	LL515X 80S/840 PSD WB 7 HE WH	ENEC- Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Nein	LL515X
74859099	LL515X 61S/840 PSD MB 7 HE WH	ENEC- Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Nein	LL515X
74860699	LL515X 80S/840 PSD MB 7 HE WH	ENEC- Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Nein	LL515X
74861399	LL515X 61S/840 PSD NB 7 HE WH	ENEC- Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Nein	LL515X
74862099	LL515X 80S/840 PSD NB 7 HE WH	ENEC- Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Nein	LL515X
44061699	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	-	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	-	LL515S
44063099	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	-	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	-	LL515S
44064799	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	-	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	-	LL515S
44065499	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	-	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	-	LL515S
44066199	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	-	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	-	LL515S

Lichttechnische Daten (1/2)

Order Code	Full Product	Ähnlichste			Order Code	Full Product	Ähnlichste			Lichtstrom
	Name	Farbtemperatur (Nom)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (nom.)		Name	Farbtemperatur (Nom)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (nom.)	
38411400	LL512X LED31S/8 40 PSD PCO 7 WH	4000 K	>80	128 lm/W	2.700 lm	PCO 7 WH				
					38414500	LL523X LED62S/ 840 PSD PCO 7 WH	4000 K	>80	129 lm/W	5.300 lm
38412100	LL512X LED50S/ 840 PSD PCO 7 WH	4000 K	>80	119 lm/W	4.300 lm	LL523X LED100S/ 840 PSD PCO 7 WH	4000 K	>80	121 lm/W	8.600 lm
38413800	LL512X LED61S/8 40 PSD	4000 K	>80	117 lm/W	5.300 lm	LL523X LED123S/ 840 PSD PCO 7 WH	4000 K	>80	119 lm/W	10.600 lm

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste		Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom	Order Code	Full Product Name	Ähnlichste		Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom
		Farbtemperatur (Nom)	Farbwiedergabeindex (CRI)					Farbtemperatur (Nom)	Farbwiedergabeindex (CRI)		
18127400	840 PSD	4000 K	>80	119 lm/W	10.600 lm	18133500	LL512X	4000 K	>80	175 lm/W	3.150 lm
	PCO 7						LED31S/8	4000 K	>90	151 lm/W	6.200 lm
	WH						40 PSED				
18129800	LL523X	4000 K	>80	129 lm/W	5.300 lm	18135900	LL523X	4000 K	>90	151 lm/W	6.200 lm
	LED123S/						LED62S/	4000 K	>80	185 lm/W	6.200 lm
	840 PSD						940				
73781500	PCO 13	4000 K	>80	146 lm/W	10.500 lm	18137300	LL523X	4000 K	>80	185 lm/W	6.200 lm
	ELP3 WH						LED62S/	4000 K	>80	147 lm/W	3.100 lm
							840				
73782200	LED123S/	4000 K	>80	151 lm/W	8.600 lm	38465700	LL512X	4000 K	>80	147 lm/W	3.100 lm
	840 SIA						LED31S/8	4000 K	>80	135 lm/W	6.100 lm
	PCO 7						40 PSD				
73783900	WH HE	4000 K	>80	154 lm/W	5.300 lm	38467100	LL512X	4000 K	>80	135 lm/W	6.100 lm
							LED61S/8	4000 K	>80	140 lm/W	10.100 lm
							40 PSD				
38471800	LED62S/	4000 K	>80	147 lm/W	3.100 lm	38469500	LL523X	4000 K	>80	140 lm/W	10.100 lm
	840 SIA						LED100S/	4000 K	>80	147 lm/W	3.100 lm
	PCO 7						840 PSD				
38473200	WH HE	4000 K	>80	135 lm/W	6.100 lm	38420600	LL512X	4000 K	>80	147 lm/W	3.100 lm
							LED31S/8	4000 K	>80	138 lm/W	5.000 lm
							40 PSD				
38474900	WB 7 BK	4000 K	>80	151 lm/W	6.200 lm	38421300	LL512X	4000 K	>80	138 lm/W	5.000 lm
							LED50S/	4000 K	>80	135 lm/W	6.100 lm
							840 PSD				
38475600	WB 7 BK	4000 K	>80	140 lm/W	10.100 lm	38422000	LL512X	4000 K	>80	135 lm/W	6.100 lm
							LED61S/8	4000 K	>80	147 lm/W	3.100 lm
							40 PSD				
18131100	WB 7 BK	4000 K	>80	147 lm/W	3.100 lm	38429900	LL512X	4000 K	>80	147 lm/W	3.100 lm
							LED31S/8	4000 K	>80	138 lm/W	5.000 lm
							40 PSD				
	LED100S/	4000 K	>90	147 lm/W	3.100 lm	38430500	LL512X	4000 K	>80	138 lm/W	5.000 lm
	840 PSD						LED50S/	4000 K	>80	138 lm/W	5.000 lm
	WB 7 BK						840 PSD				
		4000 K	>90	147 lm/W	3.100 lm		MB 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	5.000 lm

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste		Nennlichtausbeute (nom.)	Order Code	Full Product Name	Ähnlichste		Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom
	Farbtemperatur (Nom)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Farbtemperatur (Nom)			Farbwiedergabeindex (CRI)				
38431200	LL512X	4000 K	>80	135 lm/W	6.100 lm	WB 7 WH				
	LED61S/8					HE				
	40 PSD									
	MB 7 WH									
38437400	LL512X	4000 K	>80	135 lm/W	6.100 lm	LED61S/8			165 lm/W	6.100 lm
	LED61S/8					40 PSD	4000 K	>80		
	40 PSD					NB 7 WH				
	NB 7 WH					HE				
38442800	LL512X	4000 K	>80	138 lm/W	5.000 lm	LED61S/8			165 lm/W	6.100 lm
	LED50S/					40 PSD	4000 K	>80		
	840 PSD					MB 7 WH				
	DA35W 7 WH					HE				
98725400	LL512X	3500 K	>80	139 lm/W	5.000 lm	LED61S/8			165 lm/W	6.100 lm
	LED50S/					40 PSD	4000 K	>80		
	835 PSD					WB 7 WH				
	WB 7 WH					HE				
18130400	LL512X	4000 K	>90	147 lm/W	3.100 lm	LL512X	4000 K	>80	160 lm/W	8.000 lm
	LED31S/9					LED80S/				
	40 PSED					840 PSD				
	WB-OC 13 WH					NB 7 WH				
18132800	LL512X	4000 K	>80	175 lm/W	3.150 lm	HE				
	LED31S/8					LL512X	4000 K	>80	160 lm/W	8.000 lm
	40 PSED					LED80S/				
	WB-OC 13 WH XA					840 PSD				
18110600	LL512X	4000 K	>80	175 lm/W	3.100 lm	MB 7 WH				
	LED31S/8					HE				
	40 PSD					LL512X	4000 K	>80	172 lm/W	5.000 lm
	WB-OC 7 WH XA					LED50S/				
73764800	LL512X	4000 K	>80	175 lm/W	3.150 lm	840 SIA				
	LED31S/8					WB 7 WH				
	40 PSD					HE				
	MB 7 WH					LL512X	4000 K	>80	165 lm/W	6.100 lm
73765500	LL512X	4000 K	>80	175 lm/W	3.150 lm	LED61S/8				
	LED31S/8					40 SIA	4000 K	>80	165 lm/W	6.100 lm
	40 PSD					MB 7 WH				
	WB 7 WH					HE				
73766200	LL512X	4000 K	>80	172 lm/W	5.000 lm	HE				
	LED50S/					LL512X	4000 K	>80	165 lm/W	6.100 lm
	840 PSD					LED61S/8				
	MB 7 WH					40 SIA				
73767900	LL512X	4000 K	>80	172 lm/W	5.000 lm	WB 7 WH				
	LED50S/					HE				
	840 PSD					LL512X	4000 K	>80	160 lm/W	8.000 lm
						LED80S/				

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	Ähnlichste Farbwiedergabeindex (CRI)	Ähnlichste Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom	Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	Ähnlichste Farbwiedergabeindex (CRI)	Ähnlichste Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom
	NB 7 WH HE					38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	>80	151 lm/W	6.200 lm
73790700	LL512X LED80S/840 SIA MB 7 WH HE	4000 K	>80	160 lm/W	8.000 lm	38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	>80	140 lm/W	10.100 lm
73792100	LL512X LED31S/840 SIA WB 7 WH HE	4000 K	>80	175 lm/W	3.150 lm	38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	12.300 lm
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	4000 K	>80	160 lm/W	8.000 lm	38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	>80	151 lm/W	6.200 lm
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	>80	151 lm/W	6.200 lm	38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	12.300 lm
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	>80	140 lm/W	10.100 lm	38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	>80	151 lm/W	6.200 lm
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	12.300 lm	38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	4000 K	>80	140 lm/W	10.100 lm
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	>80	151 lm/W	6.200 lm	38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	12.300 lm
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	>80	140 lm/W	10.100 lm	38468800	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	4000 K	>80	151 lm/W	6.200 lm
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	12.300 lm	38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	4000 K	>80	138 lm/W	12.300 lm
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	>80	140 lm/W	10.100 lm	98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	3500 K	>80	141 lm/W	10.000 lm
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	12.300 lm						

Full						Ähnlichste					
Order	Product	Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex	Nennlichtausbeute	Order	Product	Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex	Nennlichtausbeute	Order	Product
Code	Name	(Nom)	(CRI)	(nom.)	Lichtst	Code	Name	(Nom)	(CRI)	(nom.)	Lichtstrom
44805900	LL523X	4000 K	>80	128 lm/W	16.000 lm	WB 13					
	LED160S/					ELP3 WH					
	840 PSD					18134200	LL523X	4000 K	>90	151 lm/W	6.200 lm
	NB 7 WH					LED62S/					
44806600	LL523X	4000 K	>80	128 lm/W	16.000 lm	940					
	LED160S/					PSED					
	840 PSD					WB-OC					
	XNB 7					13 WH					
	WH					18136600	LL523X	4000 K	>80	185 lm/W	6.200 lm
44807300	LL523X	3000 K	>80	128 lm/W	16.000 lm	LED62S/					
	LED160S/					840					
	830 PSD					PSED					
	MB 7 WH					WB-OC					
44808000	LL523X	3000 K	>80	128 lm/W	16.000 lm	13 WH XA					
	LED160S/					18138000	LL523X	4000 K	>90	151 lm/W	6.200 lm
	830 PSD					LED62S/					
	NB 7 WH					940 PSD					
44809700	LL523X	3000 K	>80	128 lm/W	16.000 lm	WB-OC					
	LED160S/					13 ELP3					
	830 PSD					WH					
	XNB 7					18139700	LL523X	4000 K	>80	185 lm/W	6.200 lm
	WH					LED62S/					
14505400	LL523X	4000 K	>80	180,9 lm/W	12.300 lm	840 PSD					
	LED123S/					WB-OC					
	840 PSD					13 ELP3					
	WB 7 WH					WH X					
	XA					18109000	LL523X	4000 K	>80	185 lm/W	6.200 lm
15036200	LL523X	4000 K	>80	183,6 lm/W	10.000 lm	LED62S/					
	LED100S/					840 PSD					
	840 PSD					WB-OC 7					
	WB 7 VLC					WH XA					
	WH XA					73755600	LL523X	4000 K	>80	180 lm/W	6.200 lm
15037900	LL523X	4000 K	>80	180,9 lm/W	12.300 lm	LED62S/					
	LED123S/					840 PSD					
	840 PSD					MB 7 WH					
	NB 7 VLC					HE					
	WH XA					73756300	LL523X	4000 K	>80	180 lm/W	6.200 lm
15038600	LL523X	4000 K	>80	175,8 lm/W	16.000 lm	LED62S/					
	LED160S/					840 PSD					
	840 PSD					WB 7 WH					
	NB 7 WH					HE					
	XA					73757000	LL523X	4000 K	>80	177 lm/W	10.100 lm
18120500	LL523X	4000 K	>80	151 lm/W	6.200 lm	LED100S/					
	LED62S/					840 PSD					
	840					MB 7 WH					
	PSED WB					HE					
	13 WH					73758700	LL523X	4000 K	>80	177 lm/W	10.100 lm
18128100	LL523X	4000 K	>80	151 lm/W	6.200 lm	LED100S/					
	LED62S/					840 PSD					
	840 PSD										

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste		Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom	Order Code	Full Product Name	Ähnlichste		Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom
		Farbtemperatur (Nom)	Farbwiedergabeindex (CRI)					Farbtemperatur (Nom)	Farbwiedergabeindex (CRI)		
	WB 7 WH HE						WB 7 WH HE				
73759400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH HE	4000 K	>80	171 lm/W	12.300 lm	7378500	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	4000 K	>80	165 lm/W	16.000 lm
73760000	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH HE	4000 K	>80	171 lm/W	12.300 lm	7379200	LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	4000 K	>80	165 lm/W	16.000 lm
73761700	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	4000 K	>80	171 lm/W	12.300 lm	73780800	LL523X LED62S/840 SIA WB 7 WH HE	4000 K	>80	180 lm/W	6.200 lm
73762400	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	4000 K	>80	165 lm/W	16.000 lm	73818000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	4000 K	>80	165 lm/W	16.000 lm
73763100	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH HE	4000 K	>80	165 lm/W	16.000 lm	738494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	>80	137 lm/W	6.150 lm
						38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	12.300 lm
73773000	LL523X LED100S/840 SIA MB 7 WH HE	4000 K	>80	177 lm/W	10.100 lm		LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	12.300 lm
						38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	12.300 lm
73774700	LL523X LED100S/840 SIA WB 7 WH HE	4000 K	>80	177 lm/W	10.100 lm		LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	12.300 lm
						38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	12.300 lm
73775400	LL523X LED123S/840 SIA NB 7 WH HE	4000 K	>80	171 lm/W	12.300 lm		LL515X 61S/840 PSD WB 7 HE WH	4000 K	>80	165 lm/W	6.100 lm
						74857699	LL515X 61S/840 PSD WB 7 HE WH	4000 K	>80	165 lm/W	6.100 lm
73776100	LL523X LED123S/840 SIA MB 7 WH HE	4000 K	>80	171 lm/W	12.300 lm	74858399	LL515X 80S/840 PSD WB 7 HE WH	4000 K	>80	160 lm/W	8.000 lm
							LL515X 61S/840 PSD MB 7 HE WH	4000 K	>80	165 lm/W	6.100 lm
73777800	LL523X LED123S/840 SIA	4000 K	>80	171 lm/W	12.300 lm						

Full						Ähnlichste					
Order	Product	Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex	Nennlichtausbeute	Order	Product	Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex	Nennlichtausbeute	Order	Product
Code	Name	(Nom)	(CRI)	(nom.)	Code	Name	(Nom)	(CRI)	(nom.)	Code	Name
74860699	LL515X 80S/840 PSD MB 7 HE WH	4000 K	>80	160 lm/W	8.000 lm	PSD PCO UNIV TW3 WH					
					44064799	LL515S	3000 K	80	168 lm/W	4.200 lm	
74861399	LL515X 61S/840 PSD NB 7 HE WH	4000 K	>80	165 lm/W	6.100 lm	42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH					
74862099	LL515X 80S/840 PSD NB 7 HE WH	4000 K	>80	160 lm/W	8.000 lm	44065499	LL515S	4000 K	80	160 lm/W	8.000 lm
						80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH					
44061699	LL515S 46S_57S/ 840 PCO PSU UNIV TW3 WH	4000 K	80	168 lm/W	5.700 lm	44066199	LL515S	3000 K	80	160 lm/W	8.000 lm
						80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH					
44063099	LL515S 42S/840	4000 K	80	168 lm/W	4.200 lm						

Lichttechnische Daten (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optik
38411400	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	Opal
38412100	LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH	Opal
38413800	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	Opal
38414500	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	Opal
38415200	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	Opal
38416900	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	Opal
18127400	LL523X LED123S/840 PSD PCO 13 ELP3 WH	Opal
18129800	LL523X LED62S/840 PSD PCO 13 ELP3 WH	Opal
73781500	LL523X LED123S/840 SIA PCO 7 WH HE	Opal
73782200	LL523X LED100S/840 SIA PCO 7 WH HE	Opal
73783900	LL523X LED62S/840 SIA PCO 7 WH HE	Opal
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	Breitstrahlend (WB)
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	Breitstrahlend (WB)
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	Breitstrahlend (WB)
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	Breitstrahlend (WB)
18131100	LL512X LED31S/940 PSED WB-OC 13 BK	Breitstrahlend (WB)
18133500	LL512X LED31S/840 PSED WB-OC 13 BK XA	Breitstrahlend (WB)
18135900	LL523X LED62S/940 PSED WB-OC 13 BK	Breitstrahlend (WB)
18137300	LL523X LED62S/840 PSED WB-OC 13 BK XA	Breitstrahlend (WB)
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	Breitstrahlend (WB)
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	Breitstrahlend (WB)
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	Breitstrahlend (WB)
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	Breitstrahlend (WB)
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	Breitstrahlend (WB)
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Breitstrahlend (WB)
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	Tiefbreitstrahlend (MB)

Order Code	Full Product Name	Optik
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Tiefstrahlend (NB)
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	Doppelt asymmetrische Optik (35°), breitstrahlend
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	Breitstrahlend (WB)
18130400	LL512X LED31S/940 PSED WB-OC 13 WH	Breitstrahlend (WB)
18132800	LL512X LED31S/840 PSED WB-OC 13 WH XA	Breitstrahlend (WB)
18110600	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	Breitstrahlend (WB)
73764800	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	Tiefbreitstrahlend (MB)
73765500	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	Breitstrahlend (WB)
73766200	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	Tiefbreitstrahlend (MB)
73767900	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	Breitstrahlend (WB)
73768600	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	Tiefstrahlend (NB)
73769300	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	Tiefbreitstrahlend (MB)
73770900	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	Breitstrahlend (WB)
73771600	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	Tiefstrahlend (NB)
73772300	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	Tiefbreitstrahlend (MB)
73785300	LL512X LED50S/840 SIA WB 7 WH HE	Breitstrahlend (WB)
73786000	LL512X LED61S/840 SIA NB 7 WH HE	Tiefstrahlend (NB)
73787700	LL512X LED61S/840 SIA MB 7 WH HE	Tiefbreitstrahlend (MB)
73788400	LL512X LED61S/840 SIA WB 7 WH HE	Breitstrahlend (WB)
73789100	LL512X LED80S/840 SIA NB 7 WH HE	Tiefstrahlend (NB)
73790700	LL512X LED80S/840 SIA MB 7 WH HE	Tiefbreitstrahlend (MB)
73792100	LL512X LED31S/840 SIA WB 7 WH HE	Breitstrahlend (WB)
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	Breitstrahlend (WB)
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	Breitstrahlend (WB)
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	Breitstrahlend (WB)

Order Code	Full Product Name	Optik
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Breitstrahlend (WB)
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	Tiefstrahlend (NB)
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Tiefstrahlend (NB)
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	Doppelt asymmetrische Optik (35°), breitstrahlend
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	Doppelt asymmetrische Optik (35°), breitstrahlend
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	Doppelt asymmetrische Optik (35°), breitstrahlend
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	Doppelt asymmetrische Optik, breitstrahlend
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	Doppelt asymmetrische Optik, breitstrahlend
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	Doppelt asymmetrische Optik, engstrahlend
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	Asymmetrische Spiegeloptik
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	Asymmetrische Spiegeloptik
38468800	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	Breitstrahlend (WB)
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	Breitstrahlend (WB)
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	Breitstrahlend (WB)
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	Tiefstrahlend (NB)
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	Extra tiefstrahlend (XNB)
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	Tiefstrahlend (NB)
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	Extra tiefstrahlend (XNB)
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	Breitstrahlend (WB)
15036200	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 VLC WH XA	Breitstrahlend (WB)
15037900	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	Tiefstrahlend (NB)
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	Tiefstrahlend (NB)
18120500	LL523X LED62S/840 PSED WB 13 WH	Breitstrahlend (WB)
18128100	LL523X LED62S/840 PSD WB 13 ELP3 WH	Breitstrahlend (WB)
18134200	LL523X LED62S/940 PSED WB-OC 13 WH	Breitstrahlend (WB)
18136600	LL523X LED62S/840 PSED WB-OC 13 WH XA	Breitstrahlend (WB)

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Energieverbrauch
38411400	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	220-240 V	21 W
38412100	LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH	220-240 V	36 W
38413800	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	220-240 V	45 W
38414500	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	220-240 V	41 W
38415200	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	220-240 V	71 W

Order Code	Full Product Name	Optik
18138000	LL523X LED62S/940 PSD WB-OC 13 ELP3 WH	Breitstrahlend (WB)
18139700	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 13 ELP3 WH X	Breitstrahlend (WB)
18109000	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	Breitstrahlend (WB)
73755600	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH HE	Tiefbreitstrahlend (MB)
73756300	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH HE	Breitstrahlend (WB)
73757000	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH HE	Tiefbreitstrahlend (MB)
73758700	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH HE	Breitstrahlend (WB)
73759400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH HE	Tiefstrahlend (NB)
73760000	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH HE	Tiefbreitstrahlend (MB)
73761700	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	Breitstrahlend (WB)
73762400	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	Tiefstrahlend (NB)
73763100	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH HE	Tiefbreitstrahlend (MB)
73773000	LL523X LED100S/840 SIA MB 7 WH HE	Tiefbreitstrahlend (MB)
73774700	LL523X LED100S/840 SIA WB 7 WH HE	Breitstrahlend (WB)
73775400	LL523X LED123S/840 SIA NB 7 WH HE	Tiefstrahlend (NB)
73776100	LL523X LED123S/840 SIA MB 7 WH HE	Tiefbreitstrahlend (MB)
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	Breitstrahlend (WB)
73778500	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	Tiefstrahlend (NB)
73779200	LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	Tiefbreitstrahlend (MB)
73780800	LL523X LED62S/840 SIA WB 7 WH HE	Breitstrahlend (WB)
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	Breitstrahlend (WB)
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Breitstrahlend (WB)
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Breitstrahlend (WB)
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Tiefstrahlend (NB)
74857699	LL515X 61S/840 PSD WB 7 HE WH	Breitstrahlend (WB)
74858399	LL515X 80S/840 PSD WB 7 HE WH	Breitstrahlend (WB)
74859099	LL515X 61S/840 PSD MB 7 HE WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
74860699	LL515X 80S/840 PSD MB 7 HE WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
74861399	LL515X 61S/840 PSD NB 7 HE WH	Tiefstrahlend (NB)
74862099	LL515X 80S/840 PSD NB 7 HE WH	Tiefstrahlend (NB)
44061699	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	Opal
44063099	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	Opal
44064799	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	Opal
44065499	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	Opal
44066199	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	Opal

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Energieverbrauch
73783900	LL523X LED62S/840 SIA PCO 7 WH HE	220-240 V	34,5 W
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	220-240 V	21 W
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	220-240 V	45 W
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	220-240 V	41 W
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	220-240 V	71 W
18131100	LL512X LED31S/940 PSED WB-OC 13 BK	220-240 V	21 W
18133500	LL512X LED31S/840 PSED WB-OC 13 BK XA	220-240 V	18 W
18135900	LL523X LED62S/940 PSED WB-OC 13 BK	220-240 V	41 W
18137300	LL523X LED62S/840 PSED WB-OC 13 BK XA	220-240 V	33,5 W
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	220-240 V	21 W
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	220-240 V	45 W
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	220-240 V	71 W
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	21 W
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	36 W
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	45 W
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	21 W
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	36 W
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	45 W
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	220-240 V	45 W
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	36 W
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	220-240 V	36 W
18130400	LL512X LED31S/940 PSED WB-OC 13 WH	220-240 V	21 W
18132800	LL512X LED31S/840 PSED WB-OC 13 WH XA	220-240 V	18 W
18110600	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	220-240 V	18 W
73764800	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	220-240 V	18 W
73765500	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	220-240 V	18 W
73766200	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	220-240 V	29 W
73767900	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	220-240 V	29 W
73768600	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	220-240 V	37 W
73769300	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	220-240 V	37 W
73770900	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	220-240 V	37 W
73771600	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	220-240 V	50 W

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Energieverbrauch
73772300	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	220-240 V	50 W
73785300	LL512X LED50S/840 SIA WB 7 WH HE	220-240 V	29 W
73786000	LL512X LED61S/840 SIA NB 7 WH HE	220-240 V	37 W
73787700	LL512X LED61S/840 SIA MB 7 WH HE	220-240 V	37 W
73788400	LL512X LED61S/840 SIA WB 7 WH HE	220-240 V	37 W
73789100	LL512X LED80S/840 SIA NB 7 WH HE	220-240 V	50 W
73790700	LL512X LED80S/840 SIA MB 7 WH HE	220-240 V	50 W
73792100	LL512X LED31S/840 SIA WB 7 WH HE	220-240 V	18 W
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	220-240 V	50 W
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	41 W
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	71 W
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	89 W
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	41 W
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	71 W
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	89 W
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	220-240 V	71 W
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	220-240 V	89 W
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	41 W
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	71 W
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	89 W
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	220-240 V	41 W
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	220-240 V	89 W
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	220-240 V	41 W
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	220-240 V	71 W
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	220-240 V	89 W
38468800	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	220-240 V	41 W
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	220-240 V	89 W

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Energieverbrauch
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	220-240 V	71 W
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	220-240 V	127 W
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	220-240 V	127 W
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	220-240 V	125 W
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	220-240 V	125 W
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	220-240 V	125 W
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	220-240 V	68 W
15036200	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 VLC WH XA	220-240 V	55 W
15037900	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	220-240 V	68 W
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	220-240 V	91 W
18120500	LL523X LED62S/840 PSED WB 13 WH	220-240 V	41 W
18128100	LL523X LED62S/840 PSD WB 13 ELP3 WH	220-240 V	41 W
18134200	LL523X LED62S/940 PSED WB-OC 13 WH	220-240 V	41 W
18136600	LL523X LED62S/840 PSED WB-OC 13 WH XA	220-240 V	33,5 W
18138000	LL523X LED62S/940 PSD WB-OC 13 ELP3 WH	220-240 V	35 W
18139700	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 13 ELP3 WH X	220-240 V	35 W
18109000	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	220-240 V	35 W
73755600	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH HE	220-240 V	34,5 W
73756300	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH HE	220-240 V	34,5 W
73757000	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH HE	220-240 V	57 W
73758700	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH HE	220-240 V	57 W
73759400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH HE	220-240 V	72 W
73760000	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH HE	220-240 V	72 W
73761700	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	220-240 V	72 W

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Energieverbrauch
73762400	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	220-240 V	97 W
73763100	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH HE	220-240 V	97 W
73773000	LL523X LED100S/840 SIA MB 7 WH HE	220-240 V	57 W
73774700	LL523X LED100S/840 SIA WB 7 WH HE	220-240 V	57 W
73775400	LL523X LED123S/840 SIA NB 7 WH HE	220-240 V	72 W
73776100	LL523X LED123S/840 SIA MB 7 WH HE	220-240 V	72 W
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	220-240 V	72 W
73778500	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	220-240 V	97 W
73779200	LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	220-240 V	97 W
73780800	LL523X LED62S/840 SIA WB 7 WH HE	220-240 V	34,5 W
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	220-240 V	97 W
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	220 bis 240 V	45 W
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	220 bis 240 V	89 W
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	220 bis 240 V	89 W
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	220 bis 240 V	89 W
74857699	LL515X 61S/840 PSD WB 7 HE WH	220-240 V	37 W
74858399	LL515X 80S/840 PSD WB 7 HE WH	220-240 V	50 W
74859099	LL515X 61S/840 PSD MB 7 HE WH	220-240 V	37 W
74860699	LL515X 80S/840 PSD MB 7 HE WH	220-240 V	50 W
74861399	LL515X 61S/840 PSD NB 7 HE WH	220-240 V	37 W
74862099	LL515X 80S/840 PSD NB 7 HE WH	220-240 V	50 W
44061699	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	220-240 V	36 W
44063099	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	220-240 V	25 W
44064799	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	220-240 V	25 W
44065499	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	220-240 V	50 W
44066199	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	220-240 V	50 W

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
38411400	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	Ja
38412100	LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH	Ja
38413800	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	Ja
38414500	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	Ja
38415200	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	Ja
38416900	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	Ja
18127400	LL523X LED123S/840 PSD PCO 13 ELP3 WH	Ja
18129800	LL523X LED62S/840 PSD PCO 13 ELP3 WH	Ja
73781500	LL523X LED123S/840 SIA PCO 7 WH HE	Ja
73782200	LL523X LED100S/840 SIA PCO 7 WH HE	Ja
73783900	LL523X LED62S/840 SIA PCO 7 WH HE	Ja
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	Ja
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	Ja
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	Ja
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	Ja
18131100	LL512X LED31S/940 PSED WB-OC 13 BK	Ja
18133500	LL512X LED31S/840 PSED WB-OC 13 BK XA	Ja
18135900	LL523X LED62S/940 PSED WB-OC 13 BK	Ja
18137300	LL523X LED62S/840 PSED WB-OC 13 BK XA	Ja
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	Ja
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	Ja
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	Ja
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	Ja
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	Ja
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Ja
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	Ja
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	Ja
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Ja
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Ja
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	Ja
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	Ja
18130400	LL512X LED31S/940 PSED WB-OC 13 WH	Ja
18132800	LL512X LED31S/840 PSED WB-OC 13 WH XA	Ja
18110600	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	Ja
73764800	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	Ja
73765500	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	Ja
73766200	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	Ja
73767900	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	Ja
73768600	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	Ja
73769300	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	Ja
73770900	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	Ja
73771600	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	Ja
73772300	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	Ja
73785300	LL512X LED50S/840 SIA WB 7 WH HE	Ja
73786000	LL512X LED61S/840 SIA NB 7 WH HE	Ja
73787700	LL512X LED61S/840 SIA MB 7 WH HE	Ja
73788400	LL512X LED61S/840 SIA WB 7 WH HE	Ja
73789100	LL512X LED80S/840 SIA NB 7 WH HE	Ja
73790700	LL512X LED80S/840 SIA MB 7 WH HE	Ja
73792100	LL512X LED31S/840 SIA WB 7 WH HE	Ja
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	Ja
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	Ja
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Ja
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	Ja
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	Ja
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Ja
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	Ja
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Ja
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	Ja
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	Ja
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	Ja
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	Ja
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	Ja
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	Ja
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	Ja
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	Ja
38468800	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	Ja
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	Ja
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	Ja
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	Ja
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	Ja
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	Ja
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	Ja
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	Ja
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	Ja
15036200	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 VLC WH XA	Ja
15037900	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	Ja
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	Ja
18120500	LL523X LED62S/840 PSED WB 13 WH	Ja
18128100	LL523X LED62S/840 PSD WB 13 ELP3 WH	Ja
18134200	LL523X LED62S/940 PSED WB-OC 13 WH	Ja
18136600	LL523X LED62S/840 PSED WB-OC 13 WH XA	Ja
18138000	LL523X LED62S/940 PSD WB-OC 13 ELP3 WH	Ja
18139700	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 13 ELP3 WH X	Ja
18109000	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	Ja
73755600	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH HE	Ja
73756300	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH HE	Ja
73757000	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH HE	Ja
73758700	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH HE	Ja
73759400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH HE	Ja
73760000	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH HE	Ja
73761700	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	Ja
73762400	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	Ja
73763100	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH HE	Ja
73773000	LL523X LED100S/840 SIA MB 7 WH HE	Ja
73774700	LL523X LED100S/840 SIA WB 7 WH HE	Ja
73775400	LL523X LED123S/840 SIA NB 7 WH HE	Ja
73776100	LL523X LED123S/840 SIA MB 7 WH HE	Ja
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	Ja
73778500	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	Ja
73779200	LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	Ja
73780800	LL523X LED62S/840 SIA WB 7 WH HE	Ja
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	DALI-regelbar
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	DALI-regelbar
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	DALI-regelbar
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	DALI-regelbar
74857699	LL515X 61S/840 PSD WB 7 HE WH	Ja
74858399	LL515X 80S/840 PSD WB 7 HE WH	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
74859099	LL515X 61S/840 PSD MB 7 HE WH	Ja
74860699	LL515X 80S/840 PSD MB 7 HE WH	Ja
74861399	LL515X 61S/840 PSD NB 7 HE WH	Ja
74862099	LL515X 80S/840 PSD NB 7 HE WH	Ja
44061699	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	Nein
44063099	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	Ja
44064799	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	Ja
44065499	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	Ja
44066199	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	Ja

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
38411400	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	Weiß
38412100	LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH	Weiß
38413800	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	Weiß
38414500	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	Weiß
38415200	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	Weiß
38416900	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	Weiß
18127400	LL523X LED123S/840 PSD PCO 13 ELP3 WH	Weiß
18129800	LL523X LED62S/840 PSD PCO 13 ELP3 WH	Weiß
73781500	LL523X LED123S/840 SIA PCO 7 WH HE	Weiß
73782200	LL523X LED100S/840 SIA PCO 7 WH HE	Weiß
73783900	LL523X LED62S/840 SIA PCO 7 WH HE	Weiß
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	Schwarz
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	Schwarz
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	Schwarz
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	Schwarz
18131100	LL512X LED31S/940 PSED WB-OC 13 BK	Schwarz
18133500	LL512X LED31S/840 PSED WB-OC 13 BK XA	Schwarz
18135900	LL523X LED62S/940 PSED WB-OC 13 BK	Schwarz
18137300	LL523X LED62S/840 PSED WB-OC 13 BK XA	Schwarz
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	Silber
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	Silber
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	Silber
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	Weiß
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	Weiß
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Weiß
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	Weiß
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	Weiß
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Weiß
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Weiß
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	Weiß
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	Weiß
18130400	LL512X LED31S/940 PSED WB-OC 13 WH	Weiß
18132800	LL512X LED31S/840 PSED WB-OC 13 WH XA	Weiß
18110600	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	Weiß
73764800	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	Weiß
73765500	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	Weiß
73766200	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	Weiß
73767900	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	Weiß

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
73768600	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	Weiß
73769300	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	Weiß
73770900	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	Weiß
73771600	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	Weiß
73772300	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	Weiß
73785300	LL512X LED50S/840 SIA WB 7 WH HE	Weiß
73786000	LL512X LED61S/840 SIA NB 7 WH HE	Weiß
73787700	LL512X LED61S/840 SIA MB 7 WH HE	Weiß
73788400	LL512X LED61S/840 SIA WB 7 WH HE	Weiß
73789100	LL512X LED80S/840 SIA NB 7 WH HE	Weiß
73790700	LL512X LED80S/840 SIA MB 7 WH HE	Weiß
73792100	LL512X LED31S/840 SIA WB 7 WH HE	Weiß
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	Weiß
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	Weiß
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	Weiß
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Weiß
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	Weiß
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	Weiß
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Weiß
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	Weiß
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Weiß
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	Weiß
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	Weiß
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	Weiß
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	Weiß
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	Weiß
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	Weiß
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	Weiß
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	Weiß
38468800	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	Silber
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	Silber
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	Weiß
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	Weiß
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	Weiß
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	Weiß
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	Weiß
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	Weiß
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	Weiß

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
15036200	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 VLC WH XA	Weiß
15037900	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	Weiß
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	Weiß
18120500	LL523X LED62S/840 PSED WB 13 WH	Weiß
18128100	LL523X LED62S/840 PSD WB 13 ELP3 WH	Weiß
18134200	LL523X LED62S/940 PSED WB-OC 13 WH	Weiß
18136600	LL523X LED62S/840 PSED WB-OC 13 WH XA	Weiß
18138000	LL523X LED62S/940 PSD WB-OC 13 ELP3 WH	Weiß
18139700	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 13 ELP3 WH X	Weiß
18109000	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	Weiß
73755600	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH HE	Weiß
73756300	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH HE	Weiß
73757000	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH HE	Weiß
73758700	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH HE	Weiß
73759400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH HE	Weiß
73760000	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH HE	Weiß
73761700	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	Weiß
73762400	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	Weiß
73763100	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH HE	Weiß
73773000	LL523X LED100S/840 SIA MB 7 WH HE	Weiß
73774700	LL523X LED100S/840 SIA WB 7 WH HE	Weiß
73775400	LL523X LED123S/840 SIA NB 7 WH HE	Weiß

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
73776100	LL523X LED123S/840 SIA MB 7 WH HE	Weiß
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	Weiß
73778500	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	Weiß
73779200	LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	Weiß
73780800	LL523X LED62S/840 SIA WB 7 WH HE	Weiß
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	Weiß
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Weiß
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Weiß
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Weiß
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Weiß
74857699	LL515X 61S/840 PSD WB 7 HE WH	Weiß
74858399	LL515X 80S/840 PSD WB 7 HE WH	Weiß
74859099	LL515X 61S/840 PSD MB 7 HE WH	Weiß
74860699	LL515X 80S/840 PSD MB 7 HE WH	Weiß
74861399	LL515X 61S/840 PSD NB 7 HE WH	Weiß
74862099	LL515X 80S/840 PSD NB 7 HE WH	Weiß
44061699	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	Weiß
44063099	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	Weiß
44064799	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	Weiß
44065499	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	Weiß
44066199	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	Weiß

Notfallbetrieb

Order Code	Full Product Name	Notlichtstrom
38411400	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	-
38412100	LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH	-
38413800	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	-
38414500	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	-
38415200	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	-
38416900	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	-
18127400	LL523X LED123S/840 PSD PCO 13 ELP3 WH	-
18129800	LL523X LED62S/840 PSD PCO 13 ELP3 WH	-
73781500	LL523X LED123S/840 SIA PCO 7 WH HE	-
73782200	LL523X LED100S/840 SIA PCO 7 WH HE	-
73783900	LL523X LED62S/840 SIA PCO 7 WH HE	-
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	-
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	-
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	-
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	-
18131100	LL512X LED31S/940 PSED WB-OC 13 BK	-
18133500	LL512X LED31S/840 PSED WB-OC 13 BK XA	-
18135900	LL523X LED62S/940 PSED WB-OC 13 BK	-
18137300	LL523X LED62S/840 PSED WB-OC 13 BK XA	-
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	-
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	-
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	-
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	-
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	-
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	-
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	-

Order Code	Full Product Name	Notlichtstrom
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	-
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	-
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	-
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	-
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	-
18130400	LL512X LED31S/940 PSED WB-OC 13 WH	-
18132800	LL512X LED31S/840 PSED WB-OC 13 WH XA	-
18110600	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	-
73764800	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	-
73765500	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	-
73766200	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	-
73767900	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	-
73768600	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	-
73769300	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	-
73770900	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	-
73771600	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	-
73772300	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	-
73785300	LL512X LED50S/840 SIA WB 7 WH HE	-
73786000	LL512X LED61S/840 SIA NB 7 WH HE	-
73787700	LL512X LED61S/840 SIA MB 7 WH HE	-
73788400	LL512X LED61S/840 SIA WB 7 WH HE	-
73789100	LL512X LED80S/840 SIA NB 7 WH HE	-
73790700	LL512X LED80S/840 SIA MB 7 WH HE	-
73792100	LL512X LED31S/840 SIA WB 7 WH HE	-
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	-
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	-

Order Code	Full Product Name	Notlichtstrom
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	-
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	-
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	-
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	-
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	-
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	-
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	-
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	-
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	-
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	-
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	-
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	-
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	-
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	-
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	-
38468800	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	-
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	-
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	-
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	-
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	-
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	-
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	-
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	-
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	-
15036200	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 VLC WH XA	-
15037900	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	-
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	-
18120500	LL523X LED62S/840 PSED WB 13 WH	-
18128100	LL523X LED62S/840 PSD WB 13 ELP3 WH	-
18134200	LL523X LED62S/940 PSED WB-OC 13 WH	-
18136600	LL523X LED62S/840 PSED WB-OC 13 WH XA	-
18138000	LL523X LED62S/940 PSD WB-OC 13 ELP3 WH	-
18139700	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 13 ELP3 WH X	-
18109000	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	-

Order Code	Full Product Name	Notlichtstrom
73755600	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH HE	-
73756300	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH HE	-
73757000	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH HE	-
73758700	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH HE	-
73759400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH HE	-
73760000	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH HE	-
73761700	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	-
73762400	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	-
73763100	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH HE	-
73773000	LL523X LED100S/840 SIA MB 7 WH HE	-
73774700	LL523X LED100S/840 SIA WB 7 WH HE	-
73775400	LL523X LED123S/840 SIA NB 7 WH HE	-
73776100	LL523X LED123S/840 SIA MB 7 WH HE	-
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	-
73778500	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	-
73779200	LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	-
73780800	LL523X LED62S/840 SIA WB 7 WH HE	-
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	-
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	-
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	-
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	-
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	-
74857699	LL515X 61S/840 PSD WB 7 HE WH	-
74858399	LL515X 80S/840 PSD WB 7 HE WH	-
74859099	LL515X 61S/840 PSD MB 7 HE WH	-
74860699	LL515X 80S/840 PSD MB 7 HE WH	-
74861399	LL515X 61S/840 PSD NB 7 HE WH	-
74862099	LL515X 80S/840 PSD NB 7 HE WH	-
44061699	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	0 lm
44063099	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	0 lm
44064799	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	0 lm
44065499	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	0 lm
44066199	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	0 lm

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Schutzart (IP)
38411400	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	IP20
38412100	LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH	IP20
38413800	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	IP20
38414500	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	IP20
38415200	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	IP20
38416900	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	IP20
18127400	LL523X LED123S/840 PSD PCO 13 ELP3 WH	IP20
18129800	LL523X LED62S/840 PSD PCO 13 ELP3 WH	IP20
73781500	LL523X LED123S/840 SIA PCO 7 WH HE	IP20
73782200	LL523X LED100S/840 SIA PCO 7 WH HE	IP20
73783900	LL523X LED62S/840 SIA PCO 7 WH HE	IP20
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	IP20
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	IP20
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	IP20

Order Code	Full Product Name	Schutzart (IP)
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	IP20
18131100	LL512X LED31S/940 PSED WB-OC 13 BK	IP20
18133500	LL512X LED31S/840 PSED WB-OC 13 BK XA	IP20
18135900	LL523X LED62S/940 PSED WB-OC 13 BK	IP20
18137300	LL523X LED62S/840 PSED WB-OC 13 BK XA	IP20
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	IP20
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	IP20
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	IP20
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	IP20
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	IP20
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	IP20
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	IP20
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	IP20
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	IP20

Order Code	Full Product Name	Schutzart (IP)
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	IP20
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	IP20
18130400	LL512X LED31S/940 PSED WB-OC 13 WH	IP20
18132800	LL512X LED31S/840 PSED WB-OC 13 WH XA	IP20
18110600	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	IP20
73764800	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	IP20
73765500	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	IP20
73766200	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	IP20
73767900	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	IP20
73768600	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	IP20
73769300	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	IP20
73770900	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	IP20
73771600	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	IP20
73772300	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	IP20
73785300	LL512X LED50S/840 SIA WB 7 WH HE	IP20
73786000	LL512X LED61S/840 SIA NB 7 WH HE	IP20
73787700	LL512X LED61S/840 SIA MB 7 WH HE	IP20
73788400	LL512X LED61S/840 SIA WB 7 WH HE	IP20
73789100	LL512X LED80S/840 SIA NB 7 WH HE	IP20
73790700	LL512X LED80S/840 SIA MB 7 WH HE	IP20
73792100	LL512X LED31S/840 SIA WB 7 WH HE	IP20
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	IP20
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	IP20
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	IP20
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	IP20
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	IP20
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	IP20
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	IP20
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	IP20
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	IP20
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	IP20
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	IP20
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	IP20
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	IP20
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	IP20
38468800	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	IP20
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	IP20
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	IP20
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	IP20
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	IP20
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	IP20
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	IP20

Order Code	Full Product Name	Schutzart (IP)
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	IP20
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	IP20
15036200	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 VLC WH XA	IP20
15037900	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	IP20
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	IP20
18120500	LL523X LED62S/840 PSED WB 13 WH	IP20
18128100	LL523X LED62S/840 PSD WB 13 ELP3 WH	IP20
18134200	LL523X LED62S/940 PSED WB-OC 13 WH	IP20
18136600	LL523X LED62S/840 PSED WB-OC 13 WH XA	IP20
18138000	LL523X LED62S/940 PSD WB-OC 13 ELP3 WH	IP20
18139700	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 13 ELP3 WH X	IP20
18109000	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	IP20
73755600	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH HE	IP20
73756300	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH HE	IP20
73757000	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH HE	IP20
73758700	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH HE	IP20
73759400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH HE	IP20
73760000	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH HE	IP20
73761700	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	IP20
73762400	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	IP20
73763100	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH HE	IP20
73773000	LL523X LED100S/840 SIA MB 7 WH HE	IP20
73774700	LL523X LED100S/840 SIA WB 7 WH HE	IP20
73775400	LL523X LED123S/840 SIA NB 7 WH HE	IP20
73776100	LL523X LED123S/840 SIA MB 7 WH HE	IP20
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	IP20
73778500	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	IP20
73779200	LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	IP20
73780800	LL523X LED62S/840 SIA WB 7 WH HE	IP20
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	IP20
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	IP54
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	IP54
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	IP54
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	IP54
74857699	LL515X 61S/840 PSD WB 7 HE WH	IP20
74858399	LL515X 80S/840 PSD WB 7 HE WH	IP20
74859099	LL515X 61S/840 PSD MB 7 HE WH	IP20
74860699	LL515X 80S/840 PSD MB 7 HE WH	IP20
74861399	LL515X 61S/840 PSD NB 7 HE WH	IP20
74862099	LL515X 80S/840 PSD NB 7 HE WH	IP20
44061699	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	IP20
44063099	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	IP20
44064799	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	IP20
44065499	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	IP20
44066199	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	IP20

Initialkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
38411400	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38412100	LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
38413800	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38414500	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
38415200	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38416900	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
18127400	LL523X LED123S/840 PSD PCO 13 ELP3 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
18129800	LL523X LED62S/840 PSD PCO 13 ELP3 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
73781500	LL523X LED123S/840 SIA PCO 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73782200	LL523X LED100S/840 SIA PCO 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73783900	LL523X LED62S/840 SIA PCO 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	(0.34. 0.35) SDCM <3
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	(0.34. 0.35) SDCM <3
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	(0.34. 0.35) SDCM <3
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	(0.34. 0.35) SDCM <3
18131100	LL512X LED31S/940 PSED WB-OC 13 BK	(0.34. 0.35) SDCM <3
18133500	LL512X LED31S/840 PSED WB-OC 13 BK XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
18135900	LL523X LED62S/940 PSED WB-OC 13 BK	(0.34. 0.35) SDCM <3
18137300	LL523X LED62S/840 PSED WB-OC 13 BK XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	(0.34. 0.35) SDCM <3
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	(0.34. 0.35) SDCM <3
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	(0.34. 0.35) SDCM <3
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
18130400	LL512X LED31S/940 PSED WB-OC 13 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
18132800	LL512X LED31S/840 PSED WB-OC 13 WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
18110600	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
73764800	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73765500	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73766200	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73767900	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73768600	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73769300	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73770900	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73771600	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73772300	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73785300	LL512X LED50S/840 SIA WB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73786000	LL512X LED61S/840 SIA NB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73787700	LL512X LED61S/840 SIA MB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73788400	LL512X LED61S/840 SIA WB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73789100	LL512X LED80S/840 SIA NB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73790700	LL512X LED80S/840 SIA MB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73792100	LL512X LED31S/840 SIA WB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38468800	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	(0.34. 0.35) SDCM <3
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	(0.34. 0.35) SDCM <3
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	(0.4314.0.4000) SDCM
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	(0.4314.0.4000) SDCM
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	(0.4314.0.4000) SDCM
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
15036200	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 VLC WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
15037900	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
18120500	LL523X LED62S/840 PSED WB 13 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
18128100	LL523X LED62S/840 PSD WB 13 ELP3 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
18134200	LL523X LED62S/940 PSED WB-OC 13 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
18136600	LL523X LED62S/840 PSED WB-OC 13 WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
18138000	LL523X LED62S/940 PSD WB-OC 13 ELP3 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
18139700	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 13 ELP3 WH X	(0.34. 0.35) SDCM <3
18109000	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
73755600	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73756300	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73757000	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73758700	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73759400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73760000	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73761700	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73762400	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73763100	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73773000	LL523X LED100S/840 SIA MB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73774700	LL523X LED100S/840 SIA WB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73775400	LL523X LED123S/840 SIA NB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73776100	LL523X LED123S/840 SIA MB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73778500	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73779200	LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73780800	LL523X LED62S/840 SIA WB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
74857699	LL515X 61S/840 PSD WB 7 HE WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
74858399	LL515X 80S/840 PSD WB 7 HE WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
74859099	LL515X 61S/840 PSD MB 7 HE WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
74860699	LL515X 80S/840 PSD MB 7 HE WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
74861399	LL515X 61S/840 PSD NB 7 HE WH	(0.34. 0.35) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
74862099	LL515X 80S/840 PSD NB 7 HE WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
44061699	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
44063099	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
44064799	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
44065499	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
44066199	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3

Lebensdauererkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.
38411400	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	-
38412100	LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH	-
38413800	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	-
38414500	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	-
38415200	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	-
38416900	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	-
18127400	LL523X LED123S/840 PSD PCO 13 ELP3 WH	-
18129800	LL523X LED62S/840 PSD PCO 13 ELP3 WH	-
73781500	LL523X LED123S/840 SIA PCO 7 WH HE	-
73782200	LL523X LED100S/840 SIA PCO 7 WH HE	-
73783900	LL523X LED62S/840 SIA PCO 7 WH HE	-
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	-
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	-
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	-
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	-
18131100	LL512X LED31S/940 PSED WB-OC 13 BK	-
18133500	LL512X LED31S/840 PSED WB-OC 13 BK XA	-
18135900	LL523X LED62S/940 PSED WB-OC 13 BK	-
18137300	LL523X LED62S/840 PSED WB-OC 13 BK XA	-
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	-
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	-
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	-
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	-
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	-
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	-
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	-
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	-
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	-
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	-
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	-
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	-
18130400	LL512X LED31S/940 PSED WB-OC 13 WH	-
18132800	LL512X LED31S/840 PSED WB-OC 13 WH XA	-
18110600	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	-
73764800	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	-
73765500	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	-
73766200	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	-
73767900	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	-
73768600	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	-
73769300	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	-
73770900	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	-

Order Code	Full Product Name	Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.
73771600	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	-
73772300	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	-
73785300	LL512X LED50S/840 SIA WB 7 WH HE	-
73786000	LL512X LED61S/840 SIA NB 7 WH HE	-
73787700	LL512X LED61S/840 SIA MB 7 WH HE	-
73788400	LL512X LED61S/840 SIA WB 7 WH HE	-
73789100	LL512X LED80S/840 SIA NB 7 WH HE	-
73790700	LL512X LED80S/840 SIA MB 7 WH HE	-
73792100	LL512X LED31S/840 SIA WB 7 WH HE	-
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	-
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	-
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	-
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	-
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	-
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	-
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	-
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	-
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	-
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	-
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	-
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	-
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	-
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	-
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	-
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	-
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	-
38468800	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	-
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	-
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	-
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	0,50 %
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	0,50 %
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	0,50 %
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	0,50 %
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	0,50 %
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	-
15036200	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 VLC WH XA	-
15037900	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	-
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	-
18120500	LL523X LED62S/840 PSED WB 13 WH	-
18128100	LL523X LED62S/840 PSD WB 13 ELP3 WH	-
18134200	LL523X LED62S/940 PSED WB-OC 13 WH	-

Order Code	Full Product Name	Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.
18136600	LL523X LED62S/840 PSED WB-OC 13 WH XA	-
18138000	LL523X LED62S/940 PSD WB-OC 13 ELP3 WH	-
18139700	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 13 ELP3 WH X	-
18109000	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	-
73755600	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH HE	-
73756300	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH HE	-
73757000	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH HE	-
73758700	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH HE	-
73759400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH HE	-
73760000	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH HE	-
73761700	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	-
73762400	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	-
73763100	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH HE	-
73773000	LL523X LED100S/840 SIA MB 7 WH HE	-
73774700	LL523X LED100S/840 SIA WB 7 WH HE	-
73775400	LL523X LED123S/840 SIA NB 7 WH HE	-
73776100	LL523X LED123S/840 SIA MB 7 WH HE	-
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	-
73778500	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	-

Order Code	Full Product Name	Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.
73779200	LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	-
73780800	LL523X LED62S/840 SIA WB 7 WH HE	-
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	-
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	-
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	-
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	-
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	-
74857699	LL515X 61S/840 PSD WB 7 HE WH	-
74858399	LL515X 80S/840 PSD WB 7 HE WH	-
74859099	LL515X 61S/840 PSD MB 7 HE WH	-
74860699	LL515X 80S/840 PSD MB 7 HE WH	-
74861399	LL515X 61S/840 PSD NB 7 HE WH	-
74862099	LL515X 80S/840 PSD NB 7 HE WH	-
44061699	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	-
44063099	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	-
44064799	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	-
44065499	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	-
44066199	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	-

Anwendungsbedingungen

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel	Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten
38411400	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	1%	Nicht anwendbar
38412100	LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH	1%	Nicht anwendbar
38413800	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	1%	Nicht anwendbar
38414500	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	1%	Nicht anwendbar
38415200	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	1%	Nicht anwendbar
38416900	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	1%	Nicht anwendbar
18127400	LL523X LED123S/840 PSD PCO 13 ELP3 WH	1%	Nicht anwendbar
18129800	LL523X LED62S/840 PSD PCO 13 ELP3 WH	1%	Nicht anwendbar
73781500	LL523X LED123S/840 SIA PCO 7 WH HE	1%	Nicht anwendbar
73782200	LL523X LED100S/840 SIA PCO 7 WH HE	1%	Nicht anwendbar
73783900	LL523X LED62S/840 SIA PCO 7 WH HE	1%	Nicht anwendbar
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	1%	Nicht anwendbar
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	1%	Nicht anwendbar
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	1%	Nicht anwendbar
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	1%	Nicht anwendbar
18131100	LL512X LED31S/940 PSED WB-OC 13 BK	1%	Nicht anwendbar
18133500	LL512X LED31S/840 PSED WB-OC 13 BK XA	1%	Nicht anwendbar
18135900	LL523X LED62S/940 PSED WB-OC 13 BK	1%	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel	Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten
18137300	LL523X LED62S/840 PSED WB-OC 13 BK XA	1%	Nicht anwendbar
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	1%	Nicht anwendbar
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	1%	Nicht anwendbar
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	1%	Nicht anwendbar
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	1%	Nicht anwendbar
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	1%	Nicht anwendbar
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	1%	Nicht anwendbar
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	1%	Nicht anwendbar
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	1%	Nicht anwendbar
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	1%	Nicht anwendbar
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	1%	Nicht anwendbar
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	1%	Nicht anwendbar
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	1%	Nicht anwendbar
18130400	LL512X LED31S/940 PSED WB-OC 13 WH	1%	Nicht anwendbar
18132800	LL512X LED31S/840 PSED WB-OC 13 WH XA	1%	Nicht anwendbar
18110600	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	1%	Nicht anwendbar
73764800	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	1%	Nicht anwendbar
73765500	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	1%	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel	Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten
73766200	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	1%	Nicht anwendbar
73767900	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	1%	Nicht anwendbar
73768600	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	1%	Nicht anwendbar
73769300	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	1%	Nicht anwendbar
73770900	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	1%	Nicht anwendbar
73771600	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	1%	Nicht anwendbar
73772300	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	1%	Nicht anwendbar
73785300	LL512X LED50S/840 SIA WB 7 WH HE	1%	Nicht anwendbar
73786000	LL512X LED61S/840 SIA NB 7 WH HE	1%	Nicht anwendbar
73787700	LL512X LED61S/840 SIA MB 7 WH HE	1%	Nicht anwendbar
73788400	LL512X LED61S/840 SIA WB 7 WH HE	1%	Nicht anwendbar
73789100	LL512X LED80S/840 SIA NB 7 WH HE	1%	Nicht anwendbar
73790700	LL512X LED80S/840 SIA MB 7 WH HE	1%	Nicht anwendbar
73792100	LL512X LED31S/840 SIA WB 7 WH HE	1%	Nicht anwendbar
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	1%	Nicht anwendbar
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	1%	Nicht anwendbar
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	1%	Nicht anwendbar
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	1%	Nicht anwendbar
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	1%	Nicht anwendbar
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	1%	Nicht anwendbar
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	1%	Nicht anwendbar
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	1%	Nicht anwendbar
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	1%	Nicht anwendbar
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	1%	Nicht anwendbar
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	1%	Nicht anwendbar
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	1%	Nicht anwendbar
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	1%	Nicht anwendbar
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	1%	Nicht anwendbar
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	1%	Nicht anwendbar
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	1%	Nicht anwendbar
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	1%	Nicht anwendbar
38468800	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	1%	Nicht anwendbar
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	1%	Nicht anwendbar
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	1%	Nicht anwendbar
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	1%	Nicht anwendbar
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	1%	Nicht anwendbar
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	1%	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel	Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	1%	Nicht anwendbar
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	1%	Nicht anwendbar
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	1%	Nicht anwendbar
15036200	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 VLC WH XA	1%	Nicht anwendbar
15037900	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	1%	Nicht anwendbar
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	1%	Nicht anwendbar
18120500	LL523X LED62S/840 PSED WB 13 WH	1%	Nicht anwendbar
18128100	LL523X LED62S/840 PSD WB 13 ELP3 WH	1%	Nicht anwendbar
18134200	LL523X LED62S/940 PSED WB-OC 13 WH	1%	Nicht anwendbar
18136600	LL523X LED62S/840 PSED WB-OC 13 WH XA	1%	Nicht anwendbar
18138000	LL523X LED62S/940 PSD WB-OC 13 ELP3 WH	1%	Nicht anwendbar
18139700	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 13 ELP3 WH X	1%	Nicht anwendbar
18109000	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	1%	Nicht anwendbar
73755600	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH HE	1%	Nicht anwendbar
73756300	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH HE	1%	Nicht anwendbar
73757000	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH HE	1%	Nicht anwendbar
73758700	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH HE	1%	Nicht anwendbar
73759400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH HE	1%	Nicht anwendbar
73760000	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH HE	1%	Nicht anwendbar
73761700	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	1%	Nicht anwendbar
73762400	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	1%	Nicht anwendbar
73763100	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH HE	1%	Nicht anwendbar
73773000	LL523X LED100S/840 SIA MB 7 WH HE	1%	Nicht anwendbar
73774700	LL523X LED100S/840 SIA WB 7 WH HE	1%	Nicht anwendbar
73775400	LL523X LED123S/840 SIA NB 7 WH HE	1%	Nicht anwendbar
73776100	LL523X LED123S/840 SIA MB 7 WH HE	1%	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel	Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	1%	Nicht anwendbar
73778500	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	1%	Nicht anwendbar
73779200	LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	1%	Nicht anwendbar
73780800	LL523X LED62S/840 SIA WB 7 WH HE	1%	Nicht anwendbar
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	1%	Nicht anwendbar
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	1%	Ja
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	1%	Ja
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	1%	Ja
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	1%	Ja
74857699	LL515X 61S/840 PSD WB 7 HE WH	1%	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel	Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten
74858399	LL515X 80S/840 PSD WB 7 HE WH	1%	Nicht anwendbar
74859099	LL515X 61S/840 PSD MB 7 HE WH	1%	Nicht anwendbar
74860699	LL515X 80S/840 PSD MB 7 HE WH	1%	Nicht anwendbar
74861399	LL515X 61S/840 PSD NB 7 HE WH	1%	Nicht anwendbar
74862099	LL515X 80S/840 PSD NB 7 HE WH	1%	Nicht anwendbar
44061699	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
44063099	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	1%	Nicht anwendbar
44064799	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	1%	Nicht anwendbar
44065499	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	1%	Nicht anwendbar
44066199	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	1%	Nicht anwendbar

