



Εγγυημένη απόδοση, ευέλικτη λύση

Maxos fusion

Το Maxos fusion είναι ένα εύκολα προσαρμοζόμενο σύστημα γραμμικού φωτισμού LED ράγας που προσφέρει φωτισμό άριστης ποιότητας, ενώ εξοικονομεί το μισό και πλέον ενεργειακό κόστος σε σύγκριση με τους συμβατικούς λαμπτήρες φθορισμού. Για εφαρμογές καταστημάτων, μια σειρά από γραμμικά πάνελ, μη γραμμικές μονάδες και σποτ, μπορούν να τοποθετηθούν συνδυαστικά στη ράγα και να ανάδειξουν τα εμπορευμάτα σας. Για βιομηχανικές εφαρμογές, βασικός στόχος είναι η μείωση του κόστους εγκατάστασης και συντήρησης, με τη χρήση λιγότερων γραμμικών πάνελ. Χάρη στην ηλεκτρολογική διαμόρφωση και τη δυναμικότητα έως και 13 καλωδίων, την ελευθερία τοποθέτησης των φωτιστικών όπως απαιτείται, καθώς και την ενσωμάτωση άλλων υπηρεσιών ή υλικού τρίτων κατασκευαστών, το σύστημα σας επιτρέπει να μειώσετε τον συνωστισμό στην οροφή. Μπορεί, επίσης, να διαμορφωθεί εύκολα εκ νέου, ώστε να εξυπηρετήσει μελλοντικές αλλαγές στη διάταξη του χώρου. Η υποδομή διαθέτει δυνατότητα ενσωμάτωσης αισθητήρων για συλλογή δεδομένων, παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε αναλυτικές πληροφορίες για την υποστήριξη της επιχείρησής σας.

Οφέλη

- Ελευθερία (επανα)τοποθέτησης που σας επιτρέπει να κατευθύνετε το φως εκεί όπου χρειάζεται
- Οικογένεια φωτιστικών για τη δημιουργία της ατμόσφαιρας που επιθυμείτε. Μεγάλη ποικιλία σχημάτων δέσμης για μεγάλη ποικιλία εφαρμογών
- Χάρη στη ράγα που φιλοξενεί έως και 13 καλώδια, είναι δυνατή η ενσωμάτωση υλικού τρίτων κατασκευαστών και φωτισμού ασφαλείας για λιγότερο συνωστισμό στην οροφή

Χαρακτηριστικά

- Σύστημα ράγας με έως 13 καλώδια
- Μεγάλη ομοιομορφία και κατανομή φωτός χωρίς παραμορφώσεις
- Στη ράγα μπορούν εύκολα να εγκατασταθούν γραμμικά φωτιστικά, μη γραμμικά φωτιστικά και σποτ
- Οκτώ οπτικά συστήματα, στα οποία περιλαμβάνονται (διπλές) ασύμμετρες κατανομές και ένα γαλακτόχρωμο κάλυμμα
- Προαιρετικά IP54, χωρίς σιλικόνη
- Έτοιμο για StoreWise, Indoor Positioning και GreenWarehouse

Εφαρμογή

- Καταστήματα (τροφίμων)
- Βιομηχανικές αίθουσες/χώροι
- Αποθήκες/κέντρα διανομής

Versions



Maxos Fusion Panel-LL512X WB GR





Maxos Fusion Panel-LL612X




Maxos Fusion Panel-LL623X

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Λεπτομέρειες για το προϊόν




Maxos_Fusion_Panel-
LL512X_WB_WH-DP02.tif



Maxos_Fusion_Panel-
LL512X_WB_WH-DP03.tif



Maxos_Fusion_Panel-
LL512X_WH-DP01.tif



Maxos_Fusion_Panel-
LL512X_WH-DP06.tif



Maxos_Fusion_Panel-
LL512X_WH-DP07.tif



Maxos_Fusion_Panel-
LL612_LL623X-1DPP.tif

Λεπτομέρειες για το προϊόν



Maxos_Fusion_Panel-
LL612_LL623X-2DPP.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL612X-
DPP.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL623X-
DPP.tif

Γενικές πληροφορίες	
Σήμανση CE	Ναι
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Σήμανση ENEC	Σήμανση ENEC
Κατηγορία κανδύνου έκρηξης	-
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 850 °C, διάρκεια 30 s
Ενσωματωμένος έλεγχος	-
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Όχι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	120 μοίρα(ες)
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	>80
Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	1
Στροβοσκοπικό εφέ	0,4
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 έως +35 °C
Έγκριση και Εφαρμογή	
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας I
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK02
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Ανοχή φωτεινής ροής	+/- 7%
Προϋποθέσεις εφαρμογής	
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	1%

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Σήμανση ευφλεκτότητας	Κωδικός ονομασίας σειράς
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες	LL512X
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες	LL512X
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες	LL512X
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες	LL512X
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες	LL512X
38428200	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες	LL512X
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες	LL512X
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες	LL512X
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες	LL512X
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες	LL523X
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες	LL523X
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες	LL523X
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες	LL523X
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες	LL523X
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες	LL523X
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες	LL523X
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες	LL523X
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες	LL523X
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες	LL523X
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες	LL523X
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες	LL523X
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	LL612X
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	LL612X
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	LL623X
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	LL623X

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

		Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	Φωτεινή ροή	Τύπος οπτικού συστήματος
Order Code	Full Product Name				
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	4000 K	147 lm/W	3.100 lm	Ευρείας δέσμης
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	4000 K	138 lm/W	5.000 lm	Ευρείας δέσμης
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	147 lm/W	3.100 lm	Ευρείας δέσμης
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	138 lm/W	5.000 lm	Ευρείας δέσμης
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	135 lm/W	6.100 lm	Ευρείας δέσμης
38428200	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	4000 K	135 lm/W	6.100 lm	Ευρείας δέσμης
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	135 lm/W	6.100 lm	Μεσαίας δέσμης
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	135 lm/W	6.100 lm	Στενή δέσμη

		Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	Φωτεινή ροή	Τύπος οπτικού συστήματος
Order Code	Full Product Name				
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	3500 K	139 lm/W	5.000 lm	Ευρείας δέσμης
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	140 lm/W	10.100 lm	Ευρείας δέσμης
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	138 lm/W	12.300 lm	Ευρείας δέσμης
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	138 lm/W	12.300 lm	Μεσαίας δέσμης
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	140 lm/W	10.100 lm	Στενή δέσμη
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	138 lm/W	12.300 lm	Στενή δέσμη
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	3500 K	141 lm/W	10.000 lm	Ευρείας δέσμης
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	128 lm/W	16.000 lm	Μεσαίας δέσμης
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	128 lm/W	16.000 lm	Στενή δέσμη

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Τάση εισόδου	Κατανάλωση ενέργειας
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	220-240 V	21 W
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	220-240 V	36 W
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	21 W
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	36 W
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	45 W
38428200	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	220-240 V	45 W
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	45 W
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	220-240 V	45 W
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	220-240 V	36 W
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	71 W
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	89 W
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	89 W
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	220-240 V	71 W

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

		Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	Φωτεινή ροή	Τύπος οπτικού συστήματος
Order Code	Full Product Name				
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	4000 K	128 lm/W	16.000 lm	Εξαιρετικά στενής δέσμης
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	3000 K	128 lm/W	16.000 lm	Μεσαίας δέσμης
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	3000 K	128 lm/W	16.000 lm	Στενή δέσμη
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	3000 K	128 lm/W	16.000 lm	Εξαιρετικά στενής δέσμης
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	137 lm/W	6.150 lm	Ευρείας δέσμης
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	137 lm/W	6.150 lm	Μεσαίας δέσμης
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	138 lm/W	12.300 lm	Μεσαίας δέσμης
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	138 lm/W	12.300 lm	Στενή δέσμη

Order Code	Full Product Name	Τάση εισόδου	Κατανάλωση ενέργειας
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	220-240 V	89 W
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	220-240 V	71 W
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	127 W
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	220-240 V	127 W
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	220-240 V	127 W
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	220-240 V	125 W
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	220-240 V	125 W
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	220-240 V	125 W
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	220 έως 240 V	45 W
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	220 έως 240 V	45 W
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	220 έως 240 V	89 W
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	220 έως 240 V	89 W

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	Ναι
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	Ναι
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	Ναι
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	Ναι
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Ναι
38428200	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	Ναι
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Ναι
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Ναι
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	Ναι
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	Ναι
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Ναι
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Ναι
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	Ναι

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Ναι
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	Ναι
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	Ναι
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	Ναι
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	Ναι
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	Ναι
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	Ναι
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	Ναι
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	DALI
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	DALI
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	DALI
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	DALI

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	Ασημί
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	Ασημί
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	Λευκό
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	Λευκό
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Λευκό
38428200	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	Λευκό
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Λευκό
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Λευκό
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	Λευκό
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	Λευκό
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Λευκό
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Λευκό
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	Λευκό

Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Λευκό
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	Λευκό
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	Λευκό
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	Λευκό
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	Λευκό
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	Λευκό
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	Λευκό
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	Λευκό
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Λευκό
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Λευκό
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Λευκό
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Λευκό

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Βαθμός προστασίας από τις εισροές
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	IP20
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	IP20
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	IP20
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	IP20
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	IP20
38428200	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	IP20
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	IP20
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	IP20
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	IP20
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	IP20
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	IP20
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	IP20
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	IP20

Order Code	Full Product Name	Βαθμός προστασίας από τις εισροές
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	IP20
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	IP20
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	IP20
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	IP20
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	IP20
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	IP20
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	IP20
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	IP20
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	IP54
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	IP54
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	IP54
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	IP54

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	(0.34. 0.35) SDCM <3
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	(0.34. 0.35) SDCM <3
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38428200	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	(0.4314.0.4000) SDCM
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	(0.4314.0.4000) SDCM
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	(0.4314.0.4000) SDCM
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3

Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)

Order Code	Full Product Name	Ρυθμός αστοχίας μετασημητισή στις 5.000 ώρες
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	-
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	-
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	-
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	-
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	-
38428200	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	-
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	-
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	-
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	-
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	-
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	-
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	-
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	-

Order Code	Full Product Name	Ρυθμός αστοχίας μετασημητισή στις 5.000 ώρες
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	-
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	-
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	0,50 %
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	0,50 %
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	0,50 %
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	0,50 %
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	0,50 %
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	0,50 %
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	-
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	-
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	-
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	-

Προϋποθέσεις εφαρμογής

Order Code	Full Product Name	Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	Δεν εφαρμόζεται
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	Δεν εφαρμόζεται
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	Δεν εφαρμόζεται
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	Δεν εφαρμόζεται
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Δεν εφαρμόζεται
38428200	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	Δεν εφαρμόζεται
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Δεν εφαρμόζεται
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Δεν εφαρμόζεται
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	Δεν εφαρμόζεται
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	Δεν εφαρμόζεται
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Δεν εφαρμόζεται
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Δεν εφαρμόζεται
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	Δεν εφαρμόζεται

Order Code	Full Product Name	Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Δεν εφαρμόζεται
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	Δεν εφαρμόζεται
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	Δεν εφαρμόζεται
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	Δεν εφαρμόζεται
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	Δεν εφαρμόζεται
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	Δεν εφαρμόζεται
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	Δεν εφαρμόζεται
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	Δεν εφαρμόζεται
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Ναι
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Ναι
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Ναι
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Ναι

