



Performances garanties, conçu pour être évolutif.

Maxos Fusion

Maxos fusion est un système de réglettes à LED adaptable qui offre une qualité de lumière excellente pour moins de la moitié du coût énergétique des lampes fluorescentes. Pour les applications en magasin, une gamme de panneaux linéaires, des modules non linéaires et un éventail de spots peuvent s'intégrer sans difficulté dans l'ossature du rail pour mettre en valeur vos produits. Pour les applications industrielles, l'accent a été mis sur la réduction des coûts d'installation et de maintenance, qui est rendue possible par l'utilisation d'un nombre de panneaux linéaires moins importants. Grâce à l'installation électrique comportant jusqu'à 13 câbles, la flexibilité de ces équipements qui offre la liberté de les positionner selon les besoins et l'intégration d'autres services/matériaux tiers, le système vous permet de réduire l'encombrement au plafond. Il peut également être reconfiguré facilement pour accueillir de futurs changements de disposition. L'infrastructure est conçue pour pouvoir intégrer des détecteurs destinés à la collecte de données, ce qui vous offre l'opportunité d'utiliser des informations précises pour optimiser votre activité.

Avantages

- La liberté de (re)positionnement vous permet de diriger la lumière où vous le souhaitez
- Une famille complète de luminaires pour créer l'atmosphère voulue ; une grande variété de faisceaux pour s'adapter aux diverses applications
- Avec le rail comportant jusqu'à 13 fils, l'éclairage de secours et/ou des matériels tiers peuvent être intégrés rendant les installations plus aérées

Maxos Fusion

Fonctions

- Rails comportant jusqu'à 13 fils
- Excellente uniformité et distributions de lumière sans artefact
- Les équipements linéaires, non linéaires et les projecteurs peuvent être installés facilement dans le rail
- Huit optiques, y compris des distributions asymétriques (double) et une vasque opale
- IP54 en option, sans silicone
- Compatible avec StoreWise, Indoor Positioning et GreenWarehouse

Application

- Commerces alimentaires
- Halls/espaces industriels
- Entrepôts/centres de distribution

Versions



Maxos Fusion Panel-LL612X

PCO Maxos universal

Schéma dimensionnel





Schéma dimensionnel



Détails sur le produit

Maxos_Fusion_Panel-
LL512X_PCO_WH-DP.tif



Maxos_Fusion_Panel-
LL512X_PCO_WH-DP03.tif



Détails sur le produit



Maxos_Fusion_Panel-LL512X_WB_WH-DP02.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL512X_WB_WH-DP03.tif




Maxos_Fusion_Panel-LL512X_WH-DP01.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL512X_WH-DP06.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL512X_WH-DP07.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL612_LL623X-1DPP.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL612_LL623X-2DPP.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL612X-DPP.tif

Détails sur le produit



Maxos_Fusion_Panel-LL623X-DPP.tif



PCO Maxos universal panel



PCO Maxos universal panel interconnection

Informations générales	
Marquage CE	Oui
Driver inclus	Oui
Classe du risque explosif	-
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 30 s
Commande intégrée	-
Nombre d'appareillages	1 unité
Données techniques de l'éclairage	
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 à +35 °C
Approbation et application	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-7%

Informations générales (1/2)

Order Code	Full Product Name	Marquage		Code famille lampe	Source lumineuse remplaçable
		ENEC	Inflammabilité		
8718696384114	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	Non
8718696384121	LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	Non
8718696384138	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	Non
8718696384145	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	Non
8718696384152	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	Non
8718696384169	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	Non
8718696384718	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	Non
8718696384725	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	Non
8718696384732	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	Non

Order Code	Full Product Name	Marquage		Code famille lampe	Source lumineuse remplaçable
		ENEC	Inflammabilité		
8718696384749	LL523X LED62S/840	Marquage	Pour montage sur	-	Non
	PSD WB 7 BK	ENEC	surfaces normalement inflammables		
8718696384756	LL523X LED100S/840	Marquage	Pour montage sur	-	Non
	PSD WB 7 BK	ENEC	surfaces normalement inflammables		
8718696384763	LL523X LED123S/840	Marquage	Pour montage sur	-	Non
	PSD WB 7 BK	ENEC	surfaces normalement inflammables		
8718696384657	LL512X LED31S/840	Marquage	Pour montage sur	-	Non
	PSD WB 7 SI	ENEC	surfaces normalement inflammables		
8718696384664	LL512X LED50S/840	Marquage	Pour montage sur	-	Non
	PSD WB 7 SI	ENEC	surfaces normalement inflammables		
8718696384671	LL512X LED61S/840	Marquage	Pour montage sur	-	Non
	PSD WB 7 SI	ENEC	surfaces normalement inflammables		
8718696384695	LL523X LED100S/840	Marquage	Pour montage sur	-	Non
	PSD WB 7 SI	ENEC	surfaces normalement inflammables		
8718696384206	LL512X LED31S/840	Marquage	Pour montage sur	-	Non
	PSD WB 7 WH	ENEC	surfaces normalement inflammables		
8718696384213	LL512X LED50S/840	Marquage	Pour montage sur	-	Non
	PSD WB 7 WH	ENEC	surfaces normalement inflammables		
8718696384220	LL512X LED61S/840	Marquage	Pour montage sur	-	Non
	PSD WB 7 WH	ENEC	surfaces normalement inflammables		
8718696384268	LL512X LED31S/840	Marquage	Pour montage sur	-	Non
	PSD WB 7 WH	ENEC	surfaces normalement inflammables		
8718696384275	LL512X LED50S/840	Marquage	Pour montage sur	-	Non
	PSD WB 7 WH	ENEC	surfaces normalement inflammables		
8718696384282	LL512X LED61S/840	Marquage	Pour montage sur	-	Non
	PSD WB 7 WH	ENEC	surfaces normalement inflammables		
8718696384299	LL512X LED31S/840	Marquage	Pour montage sur	-	Non
	PSD MB 7 WH	ENEC	surfaces normalement inflammables		
8718696384305	LL512X LED50S/840	Marquage	Pour montage sur	-	Non
	PSD MB 7 WH	ENEC	surfaces normalement inflammables		
8718696384312	LL512X LED61S/840	Marquage	Pour montage sur	-	Non
	PSD MB 7 WH	ENEC	surfaces normalement inflammables		

Order Code	Full Product Name	Marquage		Code famille lampe	Source lumineuse remplaçable
		ENEC	Inflammabilité		
8718696384374	LL512X LED61S/840	Marquage	Pour montage sur	-	Non
	PSD NB 7 WH	ENEC	surfaces normalement inflammables		
8718696384411	LL512X LED31S/840	Marquage	Pour montage sur	-	Non
	PSD DA35W 7 WH	ENEC	surfaces normalement inflammables		
8718696384428	LL512X LED50S/840	Marquage	Pour montage sur	-	Non
	PSD DA35W 7 WH	ENEC	surfaces normalement inflammables		
8718696384435	LL512X LED61S/840	Marquage	Pour montage sur	-	Non
	PSD DA35W 7 WH	ENEC	surfaces normalement inflammables		
8718696384473	LL512X LED31S/840	Marquage	Pour montage sur	-	Non
	PSD DA25W 7 WH	ENEC	surfaces normalement inflammables		
8718696384480	LL512X LED50S/840	Marquage	Pour montage sur	-	Non
	PSD DA25W 7 WH	ENEC	surfaces normalement inflammables		
8718696384497	LL512X LED61S/840	Marquage	Pour montage sur	-	Non
	PSD DA25W 7 WH	ENEC	surfaces normalement inflammables		
8718696384534	LL512X LED31S/840	Marquage	Pour montage sur	LED31S	Non
	PSD DA25N 7 WH	ENEC	surfaces normalement inflammables		
8718696384541	LL512X LED50S/840	Marquage	Pour montage sur	-	Non
	PSD DA25N 7 WH	ENEC	surfaces normalement inflammables		
8718696384558	LL512X LED61S/840	Marquage	Pour montage sur	-	Non
	PSD DA25N 7 WH	ENEC	surfaces normalement inflammables		
8718696384619	LL512X LED61S/840	Marquage	Pour montage sur	-	Non
	PSD A20 7 WH	ENEC	surfaces normalement inflammables		
8718696987254	LL512X LED50S/835	Marquage	Pour montage sur	-	Non
	PSD WB 7 WH	ENEC	surfaces normalement inflammables		
8719514789197	LL512X LED80S/840	Marquage	Pour montage sur	-	Non
	PSD WB 7 WH HE	ENEC	surfaces normalement inflammables		
8718696384237	LL523X LED62S/840	Marquage	Pour montage sur	-	Non
	PSD WB 7 WH	ENEC	surfaces normalement inflammables		
8718696384244	LL523X LED100S/840	Marquage	Pour montage sur	-	Non
	PSD WB 7 WH	ENEC	surfaces normalement inflammables		
8718696384251	LL523X LED123S/840	Marquage	Pour montage sur	-	Non
	PSD WB 7 WH	ENEC	surfaces normalement inflammables		

Order Code	Full Product Name	Marquage		Code famille lampe	Source lumineuse remplaçable
		ENEC	Inflammabilité		
8718696384329	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	Non
8718696384336	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	Non
8718696384343	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	Non
8718696384381	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	Non
8718696384398	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	Non
8718696384404	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	Non
8718696384442	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	Non
8718696384459	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	Non
8718696384466	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	Non
8718696384503	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	Non
8718696384510	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	Non
8718696384527	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	Non
8718696384565	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	Non
8718696384572	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	Non
8718696384589	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	Non
8718696384633	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	Non

Order Code	Full Product Name	Marquage		Code famille lampe	Source lumineuse remplaçable
		ENEC	Inflammabilité		
8718696384640	LL523X LED123S/840	Marquage	Pour montage sur	-	Non
	PSD A20 7 WH	ENEC	surfaces normalement inflammables		
8718696384688	LL523X LED62S/840	Marquage	Pour montage sur	-	Non
	PSD WB 7 SI	ENEC	surfaces normalement inflammables		
8718696384701	LL523X LED123S/840	Marquage	Pour montage sur	-	Non
	PSD WB 7 SI	ENEC	surfaces normalement inflammables		
8718696987261	LL523X LED100S/835	Marquage	Pour montage sur	-	Non
	PSD WB 7 WH	ENEC	surfaces normalement inflammables		
8718699448042	LL523X LED160S/840	Marquage	Pour montage sur	-	Non
	PSD MB 7 WH	ENEC	surfaces normalement inflammables		
8718699448059	LL523X LED160S/840	Marquage	Pour montage sur	-	Non
	PSD NB 7 WH	ENEC	surfaces normalement inflammables		
8718699448066	LL523X LED160S/840	Marquage	Pour montage sur	-	Non
	PSD XNB 7 WH	ENEC	surfaces normalement inflammables		
8718699448073	LL523X LED160S/830	Marquage	Pour montage sur	-	Non
	PSD MB 7 WH	ENEC	surfaces normalement inflammables		
8718699448080	LL523X LED160S/830	Marquage	Pour montage sur	-	Non
	PSD NB 7 WH	ENEC	surfaces normalement inflammables		
8718699448097	LL523X LED160S/830	Marquage	Pour montage sur	-	Non
	PSD XNB 7 WH	ENEC	surfaces normalement inflammables		
8719514145016	LL523X LED123S/830	Marquage	Pour montage sur	-	Non
	PSD DA45W 7 WH XA	ENEC	surfaces normalement inflammables		
8719514145023	LL523X LED123S/840	Marquage	Pour montage sur	-	Non
	PSD DA45W 7 WH XA	ENEC	surfaces normalement inflammables		
8719514145054	LL523X LED123S/840	Marquage	Pour montage sur	-	Non
	PSD WB 7 WH XA	ENEC	surfaces normalement inflammables		
8719514145061	LL523X LED100S/840	Marquage	Pour montage sur	-	Non
	PSD MB 7 VLC WH XA	ENEC	surfaces normalement inflammables		
8719514145078	LL523X LED123S/840	Marquage	Pour montage sur	-	Non
	PSD MB 7 VLC WH XA	ENEC	surfaces normalement inflammables		
8719514145122	LL523X LED100S/840	Marquage	Pour montage sur	-	Non
	PSD MB 13 VLC WH XA	ENEC	surfaces normalement inflammables		

Order Code	Full Product Name	Marquage		Code famille lampe	Source lumineuse remplaçable
		ENEC	Inflammabilité		
8719514150362	LL523X LED100S/840	Marquage	Pour montage sur	-	Non
	PSD WB 7 VLC WH XA	ENEC	surfaces normalement inflammables		
8719514150379	LL523X LED123S/840	Marquage	Pour montage sur	-	Non
	PSD NB 7 VLC WH XA	ENEC	surfaces normalement inflammables		
8719514150386	LL523X LED160S/840	Marquage	Pour montage sur	-	Non
	PSD NB 7 WH XA	ENEC	surfaces normalement inflammables		
8719514789180	LL523X LED160S/840	Marquage	Pour montage sur	-	Non
	PSD WB 7 WH HE	ENEC	surfaces normalement inflammables		
8718696384947	LL612X LED61S/840	Marquage	Pour montage sur	-	Non
	PSD WB 7 WH	ENEC	surfaces facilement inflammables		
8718696384954	LL612X LED61S/840	Marquage	Pour montage sur	-	Non
	PSD MB 7 WH	ENEC	surfaces facilement inflammables		
8718696384961	LL612X LED61S/840	Marquage	Pour montage sur	-	Non
	PSD NB 7 WH	ENEC	surfaces facilement inflammables		
8718696384978	LL623X LED123S/840	Marquage	Pour montage sur	-	Non
	PSD WB 7 WH	ENEC	surfaces facilement inflammables		
8718696384985	LL623X LED123S/840	Marquage	Pour montage sur	-	Non
	PSD MB 7 WH	ENEC	surfaces facilement inflammables		
8718696384992	LL623X LED123S/840	Marquage	Pour montage sur	-	Non
	PSD NB 7 WH	ENEC	surfaces facilement inflammables		
8720169440616	LL515S 46S_57S/840	-	Pour montage sur	-	-
	PCO PSU UNIV TW3 WH		surfaces normalement inflammables		
8720169440630	LL515S 42S/840 PSD	-	Pour montage sur	-	-
	PCO UNIV TW3 WH		surfaces normalement inflammables		
8720169440647	LL515S 42S/830 PSD	-	Pour montage sur	-	-
	PCO UNIV TW3 WH		surfaces normalement inflammables		
8720169440654	LL515S 80S/840 PSD	-	Pour montage sur	-	-
	PCO UNIV TW3 WH		surfaces normalement inflammables		
8720169440661	LL515S 80S/830 PSD	-	Pour montage sur	-	-
	PCO UNIV TW3 WH		surfaces normalement inflammables		

Informations générales (2/2)

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8718696384114	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	LL512X
8718696384121	LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH	LL512X
8718696384138	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	LL512X
8718696384145	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	LL523X
8718696384152	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	LL523X
8718696384169	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	LL523X
8718696384718	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	LL512X
8718696384725	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	LL512X
8718696384732	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	LL512X
8718696384749	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	LL523X
8718696384756	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	LL523X
8718696384763	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	LL523X
8718696384657	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	LL512X
8718696384664	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	LL512X
8718696384671	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	LL512X
8718696384695	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	LL523X
8718696384206	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	LL512X
8718696384213	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	LL512X
8718696384220	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	LL512X
8718696384268	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	LL512X
8718696384275	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	LL512X
8718696384282	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	LL512X
8718696384299	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	LL512X
8718696384305	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	LL512X
8718696384312	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	LL512X
8718696384374	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	LL512X
8718696384411	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	LL512X
8718696384428	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	LL512X
8718696384435	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	LL512X
8718696384473	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	LL512X
8718696384480	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	LL512X
8718696384497	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	LL512X
8718696384534	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	LL512X
8718696384541	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	LL512X
8718696384558	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	LL512X
8718696384619	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	LL512X
8718696987254	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	LL512X
8719514789197	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	LL512X
8718696384237	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	LL523X
8718696384244	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	LL523X
8718696384251	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	LL523X
8718696384329	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	LL523X
8718696384336	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	LL523X
8718696384343	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	LL523X

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8718696384381	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	LL523X
8718696384398	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	LL523X
8718696384404	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	LL523X
8718696384442	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	LL523X
8718696384459	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	LL523X
8718696384466	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	LL523X
8718696384503	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	LL523X
8718696384510	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	LL523X
8718696384527	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	LL523X
8718696384565	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	LL523X
8718696384572	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	LL523X
8718696384589	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	LL523X
8718696384633	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	LL523X
8718696384640	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	LL523X
8718696384688	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	LL523X
8718696384701	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	LL523X
8718696987261	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	LL523X
8718699448042	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	LL523X
8718699448059	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	LL523X
8718699448066	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	LL523X
8718699448073	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	LL523X
8718699448080	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	LL523X
8718699448097	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	LL523X
8719514145016	LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA	LL523X
8719514145023	LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA	LL523X
8719514145054	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	LL523X
8719514145061	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	LL523X
8719514145078	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	LL523X
8719514145122	LL523X LED100S/840 PSED MB 13 VLC WH XA	LL523X
8719514150362	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 VLC WH XA	LL523X
8719514150379	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	LL523X
8719514150386	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	LL523X
8719514789180	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	LL523X
8718696384947	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	LL612X
8718696384954	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	LL612X
8718696384961	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	LL612X
8718696384978	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	LL623X
8718696384985	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	LL623X
8718696384992	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	LL623X
8720169440616	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	LL515S
8720169440630	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	LL515S
8720169440647	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	LL515S
8720169440654	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	LL515S
8720169440661	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	LL515S

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
8718696384114	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	4000 K	>80	128 lm/W	2.700 lm
8718696384121	LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH	4000 K	>80	119 lm/W	4.300 lm
8718696384138	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	4000 K	>80	117 lm/W	5.300 lm
8718696384145	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	4000 K	>80	129 lm/W	5.300 lm
8718696384152	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	4000 K	>80	121 lm/W	8.600 lm
8718696384169	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	4000 K	>80	119 lm/W	10.600 lm
8718696384718	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	4000 K	>80	147 lm/W	3.100 lm
8718696384725	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	4000 K	>80	138 lm/W	5.000 lm
8718696384732	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	4000 K	>80	135 lm/W	6.100 lm
8718696384749	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	4000 K	>80	151 lm/W	6.200 lm
8718696384756	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	4000 K	>80	140 lm/W	10.100 lm
8718696384763	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	4000 K	>80	138 lm/W	12.300 lm
8718696384657	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	4000 K	>80	147 lm/W	3.100 lm
8718696384664	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	4000 K	>80	138 lm/W	5.000 lm
8718696384671	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	4000 K	>80	135 lm/W	6.100 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
8718696384695	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	4000 K	>80	140 lm/W	10.100 lm
8718696384206	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	>80	147 lm/W	3.100 lm
8718696384213	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	5.000 lm
8718696384220	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	>80	135 lm/W	6.100 lm
8718696384268	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	>80	147 lm/W	3.100 lm
8718696384275	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	5.000 lm
8718696384282	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	>80	135 lm/W	6.100 lm
8718696384299	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	>80	147 lm/W	3.100 lm
8718696384305	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	5.000 lm
8718696384312	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	>80	135 lm/W	6.100 lm
8718696384374	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	>80	135 lm/W	6.100 lm
8718696384411	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	>80	147 lm/W	3.100 lm
8718696384428	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	5.000 lm
8718696384435	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	>80	135 lm/W	6.100 lm
8718696384473	LL512X LED31S/840	4000 K	>80	147 lm/W	3.100 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
	PSD DA25W 7 WH				
8718696384480	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	5.000 lm
8718696384497	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	>80	135 lm/W	6.100 lm
8718696384534	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	>80	147 lm/W	3.100 lm
8718696384541	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	5.000 lm
8718696384558	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	>80	135 lm/W	6.100 lm
8718696384619	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	4000 K	>80	135 lm/W	6.100 lm
8718696987254	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	3500 K	>80	139 lm/W	5.000 lm
8719514789197	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	4000 K	>80	160 lm/W	8.000 lm
8718696384237	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	>80	151 lm/W	6.200 lm
8718696384244	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	>80	140 lm/W	10.100 lm
8718696384251	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	12.300 lm
8718696384329	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	>80	151 lm/W	6.200 lm
8718696384336	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	>80	140 lm/W	10.100 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
8718696384343	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	12.300 lm
8718696384381	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	>80	151 lm/W	6.200 lm
8718696384398	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	>80	140 lm/W	10.100 lm
8718696384404	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	12.300 lm
8718696384442	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	>80	151 lm/W	6.200 lm
8718696384459	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	>80	140 lm/W	10.100 lm
8718696384466	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	12.300 lm
8718696384503	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	>80	151 lm/W	6.200 lm
8718696384510	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	>80	140 lm/W	10.100 lm
8718696384527	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	12.300 lm
8718696384565	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	>80	151 lm/W	6.200 lm
8718696384572	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	>80	140 lm/W	10.100 lm
8718696384589	LL523X LED123S/840	4000 K	>80	138 lm/W	12.300 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
	PSD DA25N 7 WH				
8718696384633	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	4000 K	>80	140 lm/W	10.100 lm
8718696384640	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	12.300 lm
8718696384688	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	4000 K	>80	151 lm/W	6.200 lm
8718696384701	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	4000 K	>80	138 lm/W	12.300 lm
8718696987261	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	3500 K	>80	141 lm/W	10.000 lm
8718699448042	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	>80	128 lm/W	16.000 lm
8718699448059	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	>80	128 lm/W	16.000 lm
8718699448066	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	4000 K	>80	128 lm/W	16.000 lm
8718699448073	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	3000 K	>80	128 lm/W	16.000 lm
8718699448080	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	3000 K	>80	128 lm/W	16.000 lm
8718699448097	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	3000 K	>80	128 lm/W	16.000 lm
8719514145016	LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA	3000 K	>80	172,1 lm/W	12.300 lm
8719514145023	LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA	4000 K	>80	180,9 lm/W	12.300 lm
8719514145054	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	4000 K	>80	180,9 lm/W	12.300 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
8719514145061	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	4000 K	>80	183,6 lm/W	10.000 lm
8719514145078	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	4000 K	>80	180,9 lm/W	12.300 lm
8719514145122	LL523X LED100S/840 PSD MB 13 VLC WH XA	4000 K	>80	183,6 lm/W	10.000 lm
8719514150362	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 VLC WH XA	4000 K	>80	183,6 lm/W	10.000 lm
8719514150379	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	4000 K	>80	180,9 lm/W	12.300 lm
8719514150386	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	4000 K	>80	175,8 lm/W	16.000 lm
8719514789180	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	4000 K	>80	165 lm/W	16.000 lm
8718696384947	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	>80	137 lm/W	6.150 lm
8718696384954	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	>80	137 lm/W	6.150 lm
8718696384961	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	>80	137 lm/W	6.150 lm
8718696384978	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	12.300 lm
8718696384985	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	12.300 lm
8718696384992	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	12.300 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur		Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
		corrélée (nom.)				
8720169440616	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	4000 K		80	168 lm/W	5.700 lm
8720169440630	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	4000 K		80	168 lm/W	4.200 lm
8720169440647	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	3000 K		80	168 lm/W	4.200 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur		Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
		corrélée (nom.)				
8720169440654	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	4000 K		80	160 lm/W	8.000 lm
8720169440661	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	3000 K		80	160 lm/W	8.000 lm

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources lumineuses		Type d'optique
8718696384114	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	-		Opale
8718696384121	LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH	-		Opale
8718696384138	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	-		Opale
8718696384145	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	-		Opale
8718696384152	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	-		Opale
8718696384169	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	-		Opale
8718696384718	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	-		Faisceau extensif
8718696384725	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	-		Faisceau extensif
8718696384732	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	-		Faisceau extensif
8718696384749	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	-		Faisceau extensif
8718696384756	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	-		Faisceau extensif
8718696384763	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	-		Faisceau extensif
8718696384657	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	-		Faisceau extensif
8718696384664	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	-		Faisceau extensif
8718696384671	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	-		Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources lumineuses		Type d'optique
8718696384695	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	-		Faisceau extensif
8718696384206	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	-		Faisceau extensif
8718696384213	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	-		Faisceau extensif
8718696384220	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	-		Faisceau extensif
8718696384268	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	-		Faisceau extensif
8718696384275	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	-		Faisceau extensif
8718696384282	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	-		Faisceau extensif
8718696384299	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	-		Faisceau semi-intensif
8718696384305	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	-		Faisceau semi-intensif
8718696384312	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	-		Faisceau semi-intensif
8718696384374	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	-		Faisceau intensif
8718696384411	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	-		Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif
8718696384428	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	-		Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources	
		lumineuses	Type d'optique
8718696384435	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	-	Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif
8718696384473	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	-	Optique asymétrique double, faisceau extensif
8718696384480	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	-	Optique asymétrique double, faisceau extensif
8718696384497	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	-	Optique asymétrique double, faisceau extensif
8718696384534	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	1	Optique asymétrique double, faisceau intensif
8718696384541	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	-	Optique asymétrique double, faisceau intensif
8718696384558	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	-	Optique asymétrique double, faisceau intensif
8718696384619	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	-	Miroir asymétrique
8718696987254	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	-	Faisceau extensif
8719514789197	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	-	Faisceau extensif
8718696384237	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	-	Faisceau extensif
8718696384244	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	-	Faisceau extensif
8718696384251	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	-	Faisceau extensif
8718696384329	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	-	Faisceau semi- intensif
8718696384336	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	-	Faisceau semi- intensif
8718696384343	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	-	Faisceau semi- intensif
8718696384381	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	-	Faisceau intensif
8718696384398	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	-	Faisceau intensif
8718696384404	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	-	Faisceau intensif
8718696384442	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	-	Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources	
		lumineuses	Type d'optique
8718696384459	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	-	Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif
8718696384466	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	-	Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif
8718696384503	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	-	Optique asymétrique double, faisceau extensif
8718696384510	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	-	Optique asymétrique double, faisceau extensif
8718696384527	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	-	Optique asymétrique double, faisceau extensif
8718696384565	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	-	Optique asymétrique double, faisceau intensif
8718696384572	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	-	Optique asymétrique double, faisceau intensif
8718696384589	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	-	Optique asymétrique double, faisceau intensif
8718696384633	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	-	Miroir asymétrique
8718696384640	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	-	Miroir asymétrique
8718696384688	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	-	Faisceau extensif
8718696384701	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	-	Faisceau extensif
8718696987261	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	-	Faisceau extensif
8718699448042	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	-	Faisceau semi- intensif
8718699448059	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	-	Faisceau intensif
8718699448066	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	-	Faisceau très intensif
8718699448073	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	-	Faisceau semi- intensif
8718699448080	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	-	Faisceau intensif
8718699448097	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	-	Faisceau très intensif
8719514145016	LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA	-	Optique asymétrique

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources lumineuses		Type d'optique
				double 35°, faisceau extensif
8719514145023	LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA	-		Optique asymétrique
				double 35°, faisceau extensif
8719514145054	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	-		Faisceau extensif
8719514145061	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	-		Faisceau semi-intensif
8719514145078	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	-		Faisceau semi-intensif
8719514145122	LL523X LED100S/840 PSED MB 13 VLC WH XA	-		Faisceau semi-intensif
8719514150362	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 VLC WH XA	-		Faisceau extensif
8719514150379	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	-		Faisceau intensif
8719514150386	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	-		Faisceau intensif
8719514789180	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	-		Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources lumineuses		Type d'optique
8718696384947	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	-		Faisceau extensif
8718696384954	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	-		Faisceau semi-intensif
8718696384961	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	-		Faisceau intensif
8718696384978	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	-		Faisceau extensif
8718696384985	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	-		Faisceau semi-intensif
8718696384992	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	-		Faisceau intensif
8720169440616	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	-		Opale
8720169440630	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	-		Opale
8720169440647	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	-		Opale
8720169440654	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	-		Opale
8720169440661	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	-		Opale

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée		Consommation électrique
8718696384114	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	220-240 V		21 W
8718696384121	LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH	220-240 V		36 W
8718696384138	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	220-240 V		45 W
8718696384145	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	220-240 V		41 W
8718696384152	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	220-240 V		71 W
8718696384169	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	220-240 V		89 W
8718696384718	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	220-240 V		21 W
8718696384725	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	220-240 V		36 W
8718696384732	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	220-240 V		45 W
8718696384749	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	220-240 V		41 W
8718696384756	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	220-240 V		71 W

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée		Consommation électrique
8718696384763	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	220-240 V		89 W
8718696384657	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	220-240 V		21 W
8718696384664	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	220-240 V		36 W
8718696384671	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	220-240 V		45 W
8718696384695	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	220-240 V		71 W
8718696384206	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V		21 W
8718696384213	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V		36 W
8718696384220	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V		45 W
8718696384268	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	220-240 V		21 W
8718696384275	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	220-240 V		36 W
8718696384282	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	220-240 V		45 W

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique
8718696384299	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	21 W
8718696384305	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	36 W
8718696384312	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	45 W
8718696384374	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	220-240 V	45 W
8718696384411	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	21 W
8718696384428	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	36 W
8718696384435	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	45 W
8718696384473	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	220-240 V	21 W
8718696384480	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	220-240 V	36 W
8718696384497	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	220-240 V	45 W
8718696384534	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	220-240 V	21 W
8718696384541	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	220-240 V	36 W
8718696384558	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	220-240 V	45 W
8718696384619	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	220-240 V	45 W
8718696987254	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	220-240 V	36 W
8719514789197	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	220-240 V	50 W
8718696384237	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	41 W
8718696384244	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	71 W
8718696384251	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	89 W
8718696384329	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	41 W
8718696384336	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	71 W
8718696384343	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	89 W
8718696384381	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	220-240 V	41 W
8718696384398	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	220-240 V	71 W
8718696384404	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	220-240 V	89 W

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique
8718696384442	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	41 W
8718696384459	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	71 W
8718696384466	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	89 W
8718696384503	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	220-240 V	41 W
8718696384510	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	220-240 V	71 W
8718696384527	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	220-240 V	89 W
8718696384565	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	220-240 V	41 W
8718696384572	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	220-240 V	71 W
8718696384589	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	220-240 V	89 W
8718696384633	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	220-240 V	71 W
8718696384640	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	220-240 V	89 W
8718696384688	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	220-240 V	41 W
8718696384701	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	220-240 V	89 W
8718696987261	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	220-240 V	71 W
8718699448042	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	127 W
8718699448059	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	220-240 V	127 W
8718699448066	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	220-240 V	127 W
8718699448073	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	220-240 V	125 W
8718699448080	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	220-240 V	125 W
8718699448097	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	220-240 V	125 W
8719514145016	LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA	220-240 V	68 W
8719514145023	LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA	220-240 V	68 W
8719514145054	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	220-240 V	68 W
8719514145061	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	220-240 V	55 W
8719514145078	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	220-240 V	68 W

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique
8719514145122	LL523X LED100S/840 PSED MB 13 VLC WH XA	220-240 V	55 W
8719514150362	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 VLC WH XA	220-240 V	55 W
8719514150379	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	220-240 V	68 W
8719514150386	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	220-240 V	91 W
8719514789180	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	220-240 V	97 W
8718696384947	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	220 à 240 V	45 W
8718696384954	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	220 à 240 V	45 W
8718696384961	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	220 à 240 V	45 W

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique
8718696384978	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	220 à 240 V	89 W
8718696384985	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	220 à 240 V	89 W
8718696384992	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	220 à 240 V	89 W
8720169440616	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	220-240 V	36 W
8720169440630	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	220-240 V	25 W
8720169440647	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	220-240 V	25 W
8720169440654	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	220-240 V	50 W
8720169440661	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	220-240 V	50 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8718696384114	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	Oui
8718696384121	LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH	Oui
8718696384138	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	Oui
8718696384145	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	Oui
8718696384152	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	Oui
8718696384169	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	Oui
8718696384718	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	Oui
8718696384725	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	Oui
8718696384732	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	Oui
8718696384749	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	Oui
8718696384756	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	Oui
8718696384763	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	Oui
8718696384657	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	Oui
8718696384664	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	Oui
8718696384671	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	Oui
8718696384695	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	Oui
8718696384206	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	Oui
8718696384213	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	Oui
8718696384220	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Oui
8718696384268	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	Oui
8718696384275	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	Oui
8718696384282	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	Oui
8718696384299	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	Oui
8718696384305	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	Oui
8718696384312	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Oui
8718696384374	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Oui
8718696384411	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	Oui
8718696384428	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	Oui
8718696384435	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	Oui
8718696384473	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	Oui

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8718696384480	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	Oui
8718696384497	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	Oui
8718696384534	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	Oui
8718696384541	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	Oui
8718696384558	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	Oui
8718696384619	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	Oui
8718696987254	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	Oui
8719514789197	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	Oui
8718696384237	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	Oui
8718696384244	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	Oui
8718696384251	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Oui
8718696384329	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	Oui
8718696384336	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	Oui
8718696384343	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Oui
8718696384381	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	Oui
8718696384398	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	Oui
8718696384404	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Oui
8718696384442	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	Oui
8718696384459	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	Oui
8718696384466	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	Oui
8718696384503	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	Oui
8718696384510	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	Oui
8718696384527	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	Oui
8718696384565	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	Oui
8718696384572	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	Oui
8718696384589	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	Oui
8718696384633	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	Oui
8718696384640	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	Oui
8718696384688	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	Oui
8718696384701	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	Oui

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8718696987261	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	Oui
8718699448042	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	Oui
8718699448059	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	Oui
8718699448066	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	Oui
8718699448073	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	Oui
8718699448080	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	Oui
8718699448097	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	Oui
8719514145016	LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA	Oui
8719514145023	LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA	Oui
8719514145054	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	Oui
8719514145061	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	Oui
8719514145078	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	Oui
8719514145122	LL523X LED100S/840 PSED MB 13 VLC WH XA	Oui
8719514150362	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 VLC WH XA	Oui

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8719514150379	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	Oui
8719514150386	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	Oui
8719514789180	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	Oui
8718696384947	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	DALI
8718696384954	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	DALI
8718696384961	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	DALI
8718696384978	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	DALI
8718696384985	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	DALI
8718696384992	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	DALI
8720169440616	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	Non
8720169440630	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	Oui
8720169440647	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	Oui
8720169440654	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	Oui
8720169440661	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	Oui

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8718696384114	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	Blanc
8718696384121	LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH	Blanc
8718696384138	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	Blanc
8718696384145	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	Blanc
8718696384152	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	Blanc
8718696384169	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	Blanc
8718696384718	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	Noir
8718696384725	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	Noir
8718696384732	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	Noir
8718696384749	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	Noir
8718696384756	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	Noir
8718696384763	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	Noir
8718696384657	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	Argent
8718696384664	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	Argent
8718696384671	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	Argent
8718696384695	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	Argent
8718696384206	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	Blanc
8718696384213	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	Blanc
8718696384220	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Blanc
8718696384268	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	Blanc
8718696384275	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	Blanc
8718696384282	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	Blanc
8718696384299	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	Blanc
8718696384305	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	Blanc
8718696384312	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Blanc
8718696384374	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Blanc
8718696384411	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	Blanc
8718696384428	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	Blanc
8718696384435	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	Blanc
8718696384473	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	Blanc
8718696384480	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	Blanc
8718696384497	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	Blanc
8718696384534	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	Blanc

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8718696384541	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	Blanc
8718696384558	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	Blanc
8718696384619	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	Blanc
8718696987254	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	Blanc
8719514789197	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	Blanc
8718696384237	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	Blanc
8718696384244	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	Blanc
8718696384251	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Blanc
8718696384329	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	Blanc
8718696384336	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	Blanc
8718696384343	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Blanc
8718696384381	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	Blanc
8718696384398	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	Blanc
8718696384404	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Blanc
8718696384442	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	Blanc
8718696384459	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	Blanc
8718696384466	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	Blanc
8718696384503	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	Blanc
8718696384510	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	Blanc
8718696384527	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	Blanc
8718696384565	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	Blanc
8718696384572	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	Blanc
8718696384589	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	Blanc
8718696384633	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	Blanc
8718696384640	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	Blanc
8718696384688	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	Argent
8718696384701	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	Argent
8718696987261	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	Blanc
8718699448042	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	Blanc
8718699448059	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	Blanc
8718699448066	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	Blanc
8718699448073	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	Blanc
8718699448080	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	Blanc

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8718699448097	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	Blanc
8719514145016	LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA	Blanc
8719514145023	LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA	Blanc
8719514145054	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	Blanc
8719514145061	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	Blanc
8719514145078	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	Blanc
8719514145122	LL523X LED100S/840 PSED MB 13 VLC WH XA	Blanc
8719514150362	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 VLC WH XA	Blanc
8719514150379	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	Blanc
8719514150386	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	Blanc
8719514789180	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	Blanc

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8718696384947	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Blanc
8718696384954	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Blanc
8718696384961	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Blanc
8718696384978	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Blanc
8718696384985	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Blanc
8718696384992	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Blanc
8720169440616	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	Blanc
8720169440630	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	Blanc
8720169440647	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	Blanc
8720169440654	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	Blanc
8720169440661	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	Blanc

Fonctionnement de secours

Order Code	Full Product Name	Flux en mode secours
8718696384114	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	-
8718696384121	LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH	-
8718696384138	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	-
8718696384145	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	-
8718696384152	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	-
8718696384169	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	-
8718696384718	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	-
8718696384725	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	-
8718696384732	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	-
8718696384749	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	-
8718696384756	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	-
8718696384763	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	-
8718696384657	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	-
8718696384664	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	-
8718696384671	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	-
8718696384695	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	-
8718696384206	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	-
8718696384213	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	-
8718696384220	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	-
8718696384268	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	-
8718696384275	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	-
8718696384282	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	-
8718696384299	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	-
8718696384305	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	-
8718696384312	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	-
8718696384374	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	-
8718696384411	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	-
8718696384428	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	-
8718696384435	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	-
8718696384473	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	-
8718696384480	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	-
8718696384497	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	-
8718696384534	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	-
8718696384541	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	-
8718696384558	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	-
8718696384619	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	-
8718696987254	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	-

Order Code	Full Product Name	Flux en mode secours
8719514789197	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	-
8718696384237	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	-
8718696384244	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	-
8718696384251	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	-
8718696384329	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	-
8718696384336	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	-
8718696384343	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	-
8718696384381	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	-
8718696384398	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	-
8718696384404	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	-
8718696384442	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	-
8718696384459	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	-
8718696384466	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	-
8718696384503	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	-
8718696384510	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	-
8718696384527	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	-
8718696384565	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	-
8718696384572	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	-
8718696384589	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	-
8718696384633	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	-
8718696384640	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	-
8718696384688	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	-
8718696384701	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	-
8718696987261	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	-
8718699448042	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	-
8718699448059	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	-
8718699448066	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	-
8718699448073	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	-
8718699448080	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	-
8718699448097	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	-
8719514145016	LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA	-
8719514145023	LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA	-
8719514145054	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	-
8719514145061	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	-
8719514145078	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	-
8719514145122	LL523X LED100S/840 PSED MB 13 VLC WH XA	-
8719514150362	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 VLC WH XA	-

Order Code	Full Product Name	Flux en mode secours
8719514150379	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	-
8719514150386	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	-
8719514789180	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	-
8718696384947	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	-
8718696384954	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	-
8718696384961	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	-
8718696384978	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	-

Order Code	Full Product Name	Flux en mode secours
8718696384985	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	-
8718696384992	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	-
8720169440616	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	0 lm
8720169440630	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	0 lm
8720169440647	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	0 lm
8720169440654	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	0 lm
8720169440661	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	0 lm

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Indice de protection
8718696384114	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	IP20
8718696384121	LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH	IP20
8718696384138	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	IP20
8718696384145	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	IP20
8718696384152	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	IP20
8718696384169	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	IP20
8718696384718	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	IP20
8718696384725	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	IP20
8718696384732	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	IP20
8718696384749	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	IP20
8718696384756	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	IP20
8718696384763	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	IP20
8718696384657	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	IP20
8718696384664	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	IP20
8718696384671	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	IP20
8718696384695	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	IP20
8718696384206	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	IP20
8718696384213	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	IP20
8718696384220	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	IP20
8718696384268	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	IP20
8718696384275	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	IP20
8718696384282	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	IP20
8718696384299	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	IP20
8718696384305	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	IP20
8718696384312	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	IP20
8718696384374	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	IP20
8718696384411	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
8718696384428	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
8718696384435	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
8718696384473	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	IP20
8718696384480	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	IP20
8718696384497	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	IP20
8718696384534	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	IP20
8718696384541	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	IP20
8718696384558	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	IP20
8718696384619	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	IP20
8718696987254	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	IP20
8719514789197	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	IP20
8718696384237	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	IP20
8718696384244	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	IP20
8718696384251	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	IP20

Order Code	Full Product Name	Indice de protection
8718696384329	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	IP20
8718696384336	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	IP20
8718696384343	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	IP20
8718696384381	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	IP20
8718696384398	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	IP20
8718696384404	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	IP20
8718696384442	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
8718696384459	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
8718696384466	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
8718696384503	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	IP20
8718696384510	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	IP20
8718696384527	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	IP20
8718696384565	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	IP20
8718696384572	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	IP20
8718696384589	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	IP20
8718696384633	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	IP20
8718696384640	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	IP20
8718696384688	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	IP20
8718696384701	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	IP20
8718696987261	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	IP20
8718699448042	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	IP20
8718699448059	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	IP20
8718699448066	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	IP20
8718699448073	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	IP20
8718699448080	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	IP20
8718699448097	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	IP20
8719514145016	LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA	IP20
8719514145023	LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA	IP20
8719514145054	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	IP20
8719514145061	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	IP20
8719514145078	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	IP20
8719514145122	LL523X LED100S/840 PSED MB 13 VLC WH XA	IP20
8719514150362	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 VLC WH XA	IP20
8719514150379	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	IP20
8719514150386	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	IP20
8719514789180	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	IP20
8718696384947	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	IP54
8718696384954	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	IP54
8718696384961	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	IP54
8718696384978	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	IP54
8718696384985	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	IP54

Order Code	Full Product Name	Indice de protection
8718696384992	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	IP54
8720169440616	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	IP20
8720169440630	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	IP20

Order Code	Full Product Name	Indice de protection
8720169440647	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	IP20
8720169440654	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	IP20
8720169440661	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	IP20

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8718696384114	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384121	LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384138	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384145	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384152	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384169	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384718	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384725	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384732	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384749	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384756	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384763	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384657	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384664	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384671	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384695	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384206	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384213	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384220	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384268	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384275	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384282	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384299	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384305	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384312	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384374	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384411	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384428	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384435	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384473	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384480	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384497	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384534	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384541	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384558	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384619	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696987254	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8719514789197	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384237	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384244	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384251	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384329	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384336	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384343	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384381	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8718696384398	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384404	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384442	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384459	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384466	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384503	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384510	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384527	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384565	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384572	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384589	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384633	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384640	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384688	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384701	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696987261	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718699448042	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718699448059	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718699448066	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718699448073	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	(0.4314.0.4000) SDCM
8718699448080	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	(0.4314.0.4000) SDCM
8718699448097	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	(0.4314.0.4000) SDCM
8719514145016	LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
8719514145023	LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
8719514145054	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
8719514145061	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
8719514145078	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
8719514145122	LL523X LED100S/840 PSED MB 13 VLC WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
8719514150362	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 VLC WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
8719514150379	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
8719514150386	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
8719514789180	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384947	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384954	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384961	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384978	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384985	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384992	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8720169440616	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8720169440630	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8720169440647	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8720169440654	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8720169440661	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3

Durées de vie (conformes IES)

		Mortalité du driver à 5 000h			Mortalité du driver à 5 000h
Order Code	Full Product Name		Order Code	Full Product Name	
8718696384114	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	-	8718696384381	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	-
8718696384121	LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH	-	8718696384398	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	-
8718696384138	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	-	8718696384404	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	-
8718696384145	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	-	8718696384442	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	-
8718696384152	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	-	8718696384459	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	-
8718696384169	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	-	8718696384466	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	-
8718696384718	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	-	8718696384503	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	-
8718696384725	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	-	8718696384510	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	-
8718696384732	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	-	8718696384527	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	-
8718696384749	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	-	8718696384565	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	-
8718696384756	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	-	8718696384572	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	-
8718696384763	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	-	8718696384589	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	-
8718696384657	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	-	8718696384633	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	-
8718696384664	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	-	8718696384640	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	-
8718696384671	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	-	8718696384688	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	-
8718696384695	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	-	8718696384701	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	-
8718696384206	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	-	8718696987261	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	-
8718696384213	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	-	8718699448042	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	0.50 %
8718696384220	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	-	8718699448059	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	0.50 %
8718696384268	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	-	8718699448066	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	0.50 %
8718696384275	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	-	8718699448073	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	0.50 %
8718696384282	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	-	8718699448080	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	0.50 %
8718696384299	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	-	8718699448097	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	0.50 %
8718696384305	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	-	8719514145016	LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA	-
8718696384312	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	-	8719514145023	LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA	-
8718696384374	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	-	8719514145054	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	-
8718696384411	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	-	8719514145061	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	-
8718696384428	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	-	8719514145078	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	-
8718696384435	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	-	8719514145122	LL523X LED100S/840 PSED MB 13 VLC WH XA	-
8718696384473	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	-	8719514150362	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 VLC WH XA	-
8718696384480	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	-	8719514150379	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	-
8718696384497	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	-	8719514150386	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	-
8718696384534	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	-	8719514789180	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	-
8718696384541	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	-	8718696384947	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	-
8718696384558	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	-	8718696384954	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	-
8718696384619	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	-	8718696384961	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	-
8718696987254	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	-	8718696384978	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	-
8719514789197	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	-	8718696384985	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	-
8718696384237	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	-	8718696384992	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	-
8718696384244	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	-	8720169440616	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	-
8718696384251	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	-	8720169440630	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	-
8718696384329	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	-	8720169440647	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	-
8718696384336	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	-	8720169440654	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	-
8718696384343	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	-	8720169440661	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	-

Conditions d'application

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal	Convient pour la commutation aléatoire
8718696384114	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	1%	Non applicable
8718696384121	LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH	1%	Non applicable
8718696384138	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	1%	Non applicable
8718696384145	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	1%	Non applicable
8718696384152	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	1%	Non applicable
8718696384169	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	1%	Non applicable
8718696384718	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	1%	Non applicable
8718696384725	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	1%	Non applicable
8718696384732	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	1%	Non applicable
8718696384749	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	1%	Non applicable
8718696384756	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	1%	Non applicable
8718696384763	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	1%	Non applicable
8718696384657	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	1%	Non applicable
8718696384664	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	1%	Non applicable
8718696384671	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	1%	Non applicable
8718696384695	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	1%	Non applicable
8718696384206	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	1%	Non applicable
8718696384213	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	1%	Non applicable
8718696384220	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	1%	Non applicable
8718696384268	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	1%	Non applicable
8718696384275	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	1%	Non applicable
8718696384282	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	1%	Non applicable
8718696384299	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	1%	Non applicable
8718696384305	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	1%	Non applicable
8718696384312	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	1%	Non applicable
8718696384374	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	1%	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal	Convient pour la commutation aléatoire
8718696384411	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	1%	Non applicable
8718696384428	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	1%	Non applicable
8718696384435	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	1%	Non applicable
8718696384473	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	1%	Non applicable
8718696384480	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	1%	Non applicable
8718696384497	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	1%	Non applicable
8718696384534	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	1%	Non applicable
8718696384541	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	1%	Non applicable
8718696384558	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	1%	Non applicable
8718696384619	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	1%	Non applicable
8718696987254	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	1%	Non applicable
8719514789197	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	1%	Non applicable
8718696384237	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	1%	Non applicable
8718696384244	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	1%	Non applicable
8718696384251	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	1%	Non applicable
8718696384329	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	1%	Non applicable
8718696384336	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	1%	Non applicable
8718696384343	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	1%	Non applicable
8718696384381	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	1%	Non applicable
8718696384398	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	1%	Non applicable
8718696384404	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	1%	Non applicable
8718696384442	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	1%	Non applicable
8718696384459	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	1%	Non applicable
8718696384466	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	1%	Non applicable
8718696384503	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	1%	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal	Convient pour la commutation aléatoire
8718696384510	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	1%	Non applicable
8718696384527	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	1%	Non applicable
8718696384565	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	1%	Non applicable
8718696384572	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	1%	Non applicable
8718696384589	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	1%	Non applicable
8718696384633	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	1%	Non applicable
8718696384640	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	1%	Non applicable
8718696384688	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	1%	Non applicable
8718696384701	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	1%	Non applicable
8718696987261	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	1%	Non applicable
8718699448042	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	1%	Non applicable
8718699448059	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	1%	Non applicable
8718699448066	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	1%	Non applicable
8718699448073	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	1%	Non applicable
8718699448080	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	1%	Non applicable
8718699448097	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	1%	Non applicable
8719514145016	LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA	1%	Non applicable
8719514145023	LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA	1%	Non applicable
8719514145054	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	1%	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal	Convient pour la commutation aléatoire
8719514145061	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	1%	Non applicable
8719514145078	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	1%	Non applicable
8719514145122	LL523X LED100S/840 PSED MB 13 VLC WH XA	1%	Non applicable
8719514150362	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 VLC WH XA	1%	Non applicable
8719514150379	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	1%	Non applicable
8719514150386	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	1%	Non applicable
8719514789180	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	1%	Non applicable
8718696384947	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	1%	Oui
8718696384954	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	1%	Oui
8718696384961	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	1%	Oui
8718696384978	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	1%	Oui
8718696384985	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	1%	Oui
8718696384992	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	1%	Oui
8720169440616	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	Non applicable	Non applicable
8720169440630	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	1%	Non applicable
8720169440647	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	1%	Non applicable
8720169440654	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	1%	Non applicable
8720169440661	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	1%	Non applicable

