



Performances garanties, conçu pour être évolutif

Maxos Fusion

Maxos fusion est un système de réglettes à LED adaptable qui offre une qualité de lumière excellente pour moins de la moitié du coût énergétique des lampes fluorescentes. Pour les applications en magasin, une gamme de panneaux linéaires, des modules non linéaires et un éventail de spots peuvent s'intégrer sans difficulté dans l'ossature du rail pour mettre en valeur vos produits. Pour les applications industrielles, l'accent a été mis sur la réduction des coûts d'installation et de maintenance, qui est rendue possible par l'utilisation d'un nombre de panneaux linéaires moins importants. Grâce à l'installation électrique comportant jusqu'à 13 câbles, la flexibilité de ces équipements qui offre la liberté de les positionner selon les besoins et l'intégration d'autres services/matériaux tiers, le système vous permet de réduire l'encombrement au plafond. Il peut également être reconfiguré facilement pour accueillir de futurs changements de disposition. L'infrastructure est conçue pour pouvoir intégrer des détecteurs destinés à la collecte de données, ce qui vous offre l'opportunité d'utiliser des informations précises pour optimiser votre activité.

Avantages

- La liberté de (re)positionnement vous permet de diriger la lumière où vous le souhaitez
- Une famille complète de luminaires pour créer l'atmosphère voulue ; une grande variété de faisceaux pour s'adapter aux diverses applications
- Avec le rail comportant jusqu'à 13 fils, l'éclairage de secours et/ou des matériels tiers peuvent être intégrés rendant les installations plus aérées

Maxos Fusion

Fonctions

- Rails comportant jusqu'à 13 fils
- Excellente uniformité et distributions de lumière sans artefact
- Les équipements linéaires, non linéaires et les projecteurs peuvent être installés facilement dans le rail
- Huit optiques, y compris des distributions asymétriques (double) et une vasque opale
- IP54 en option, sans silicone
- Compatible avec StoreWise, Indoor Positioning et GreenWarehouse

Application

- Commerces alimentaires
- Halls/espaces industriels
- Entrepôts/centres de distribution

Versions



Maxos Fusion Panel-LL512X WB BK



Maxos Fusion Panel-LL612X



Maxos fusion panel 1,5m

Schéma dimensionnel





Schéma dimensionnel



Détails sur le produit

Maxos_Fusion_Panel-
LL512X_PCO_WH-DP.tif



Maxos_Fusion_Panel-
LL512X_PCO_WH-DP03.tif



Détails sur le produit



Maxos_Fusion_Panel-LL512X_WB_WH-DP02.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL512X_WB_WH-DP03.tif




Maxos_Fusion_Panel-LL512X_WH-DP01.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL512X_WH-DP06.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL512X_WH-DP07.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL612_LL623X-1DPP.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL612_LL623X-2DPP.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL612X-DPP.tif

Détails sur le produit



Maxos_Fusion_Panel-LL623X-DPP.tif



PCO Maxos universal panel



PCO Maxos universal panel interconnection

Informations générales	
Marquage CE	Oui
Driver inclus	Oui
Classe du risque explosif	-
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 30 s
Commande intégrée	-
Nombre d'appareillages	1 unité
Données techniques de l'éclairage	
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0.4
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 à +35 °C
Approbation et application	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-7%

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Marquage		Source lumineuse remplaçable	Code famille de produits
		ENEC	Inflammabilité		
38411400	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL512X
38412100	LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL512X
38413800	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL512X
38414500	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
38415200	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
38416900	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
18127400	LL523X LED123S/840 PSD PCO 13 ELP3 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
18129800	LL523X LED62S/840 PSD PCO 13 ELP3 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
73781500	LL523X LED123S/840 SIA PCO 7 WH HE	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X

Order Code	Full Product Name	Marquage		Source lumineuse remplaçable	Code famille de produits
		ENEC	Inflammabilité		
73782200	LL523X LED100S/840 SIA PCO 7 WH HE	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
73783900	LL523X LED62S/840 SIA PCO 7 WH HE	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL512X
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL512X
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
18131100	LL512X LED31S/940 PSED WB-OC 13 BK	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL512X
18133500	LL512X LED31S/840 PSED WB-OC 13 BK XA	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL512X
18135900	LL523X LED62S/940 PSED WB-OC 13 BK	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
18137300	LL523X LED62S/840 PSED WB-OC 13 BK XA	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL512X
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL512X
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL512X
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL512X
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL512X

Order Code	Full Product Name	Marquage		Source lumineuse remplaçable	Code famille de produits
		ENEC	Inflammabilité		
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL512X
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL512X
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL512X
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL512X
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL512X
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL512X
18130400	LL512X LED31S/940 PSED WB-OC 13 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL512X
18132800	LL512X LED31S/840 PSED WB-OC 13 WH XA	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL512X
18110600	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL512X
73764800	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL512X
73765500	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL512X
73766200	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL512X
73767900	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL512X
73768600	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL512X
73769300	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL512X
73770900	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL512X

Order Code	Full Product Name	Marquage	Inflammabilité	Source	Code
		ENEC		lumineuse remplaçable	
73771600	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL512X
73772300	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL512X
73785300	LL512X LED50S/840 SIA WB 7 WH HE	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL512X
73786000	LL512X LED61S/840 SIA NB 7 WH HE	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL512X
73787700	LL512X LED61S/840 SIA MB 7 WH HE	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL512X
73788400	LL512X LED61S/840 SIA WB 7 WH HE	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL512X
73789100	LL512X LED80S/840 SIA NB 7 WH HE	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL512X
73790700	LL512X LED80S/840 SIA MB 7 WH HE	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL512X
73792100	LL512X LED31S/840 SIA WB 7 WH HE	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL512X
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL512X
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X

Order Code	Full Product Name	Marquage		Source lumineuse remplaçable	Code famille de produits
		ENEC	Inflammabilité		
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
38468800	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X

Order Code	Full Product Name	Marquage		Source lumineuse remplaçable	Code famille de produits
		ENEC	Inflammabilité		
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
15036200	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 VLC WH XA	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
15037900	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
18120500	LL523X LED62S/840 PSED WB 13 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
18128100	LL523X LED62S/840 PSD WB 13 ELP3 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
18134200	LL523X LED62S/940 PSED WB-OC 13 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
18136600	LL523X LED62S/840 PSED WB-OC 13 WH XA	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
18138000	LL523X LED62S/940 PSD WB-OC 13 ELP3 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
18139700	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 13 ELP3 WH X	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
18109000	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
73755600	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH HE	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
73756300	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH HE	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
73757000	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH HE	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X

Order Code	Full Product Name	Marquage		Source lumineuse remplaçable	Code famille de produits
		ENEC	Inflammabilité		
73758700	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH HE	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
73759400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH HE	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
73760000	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH HE	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
73761700	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
73762400	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
73763100	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH HE	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
73773000	LL523X LED100S/840 SIA MB 7 WH HE	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
73774700	LL523X LED100S/840 SIA WB 7 WH HE	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
73775400	LL523X LED123S/840 SIA NB 7 WH HE	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
73776100	LL523X LED123S/840 SIA MB 7 WH HE	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
73778500	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
73779200	LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
73780800	LL523X LED62S/840 SIA WB 7 WH HE	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL523X
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	Non	LL612X
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	Non	LL623X

Order Code	Full Product Name	Marquage	Inflammabilité	Source lumineuse	Code famille de produits
		ENEC		remplaçable	
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	Non	LL623X
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	Non	LL623X
74857699	LL515X 61S/840 PSD WB 7 HE WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL515X
74858399	LL515X 80S/840 PSD WB 7 HE WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL515X
74859099	LL515X 61S/840 PSD MB 7 HE WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL515X
74860699	LL515X 80S/840 PSD MB 7 HE WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL515X
74861399	LL515X 61S/840 PSD NB 7 HE WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL515X
74862099	LL515X 80S/840 PSD NB 7 HE WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Non	LL515X
44061699	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	-	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL515S
44063099	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	-	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL515S
44064799	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	-	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL515S
44065499	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	-	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL515S
44066199	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	-	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	LL515S

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Indice de rendu de couleur	Efficacité lumineuse	Flux lumineux
		corrélée (nom.)	(IRC)	(nominale)	
38411400	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	4000 K	>80	128 lm/W	2'700 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Indice de rendu de couleur	Efficacité lumineuse	Flux lumineux
		corrélée (nom.)	(IRC)	(nominale)	
38412100	LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH	4000 K	>80	119 lm/W	4'300 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
			couleur (IRC)		
38413800	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	4000 K	>80	117 lm/W	5'300 lm
38414500	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	4000 K	>80	129 lm/W	5'300 lm
38415200	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	4000 K	>80	121 lm/W	8'600 lm
38416900	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	4000 K	>80	119 lm/W	10'600 lm
18127400	LL523X LED123S/840 PSD PCO 13 ELP3 WH	4000 K	>80	119 lm/W	10'600 lm
18129800	LL523X LED62S/840 PSD PCO 13 ELP3 WH	4000 K	>80	129 lm/W	5'300 lm
73781500	LL523X LED123S/840 SIA PCO 7 WH HE	4000 K	>80	146 lm/W	10'500 lm
73782200	LL523X LED100S/840 SIA PCO 7 WH HE	4000 K	>80	151 lm/W	8'600 lm
73783900	LL523X LED62S/840 SIA PCO 7 WH HE	4000 K	>80	154 lm/W	5'300 lm
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	4000 K	>80	147 lm/W	3'100 lm
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	4000 K	>80	135 lm/W	6'100 lm
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	4000 K	>80	151 lm/W	6'200 lm
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	4000 K	>80	140 lm/W	10'100 lm
18131100	LL512X LED31S/940 PSED WB-OC 13 BK	4000 K	>90	147 lm/W	3'100 lm
18133500	LL512X LED31S/840 PSED WB-OC 13 BK XA	4000 K	>80	175 lm/W	3'150 lm
18135900	LL523X LED62S/940	4000 K	>90	151 lm/W	6'200 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
			couleur (IRC)		
	PSED WB-OC 13 BK				
18137300	LL523X LED62S/840 PSED WB-OC 13 BK XA	4000 K	>80	185 lm/W	6'200 lm
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	4000 K	>80	147 lm/W	3'100 lm
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	4000 K	>80	135 lm/W	6'100 lm
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	4000 K	>80	140 lm/W	10'100 lm
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	>80	147 lm/W	3'100 lm
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	5'000 lm
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	>80	135 lm/W	6'100 lm
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	>80	147 lm/W	3'100 lm
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	5'000 lm
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	>80	135 lm/W	6'100 lm
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	>80	135 lm/W	6'100 lm
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	5'000 lm
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	3500 K	>80	139 lm/W	5'000 lm
18130400	LL512X LED31S/940 PSED WB-OC 13 WH	4000 K	>90	147 lm/W	3'100 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
			couleur (IRC)		
18132800	LL512X LED31S/840 PS ED WB-OC 13 WH XA	4000 K	>80	175 lm/W	3'150 lm
18110600	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	4000 K	>80	175 lm/W	3'100 lm
73764800	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	4000 K	>80	175 lm/W	3'150 lm
73765500	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	4000 K	>80	175 lm/W	3'150 lm
73766200	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	4000 K	>80	172 lm/W	5'000 lm
73767900	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	4000 K	>80	172 lm/W	5'000 lm
73768600	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	4000 K	>80	165 lm/W	6'100 lm
73769300	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	4000 K	>80	165 lm/W	6'100 lm
73770900	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	4000 K	>80	165 lm/W	6'100 lm
73771600	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	4000 K	>80	160 lm/W	8'000 lm
73772300	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	4000 K	>80	160 lm/W	8'000 lm
73785300	LL512X LED50S/840 SIA WB 7 WH HE	4000 K	>80	172 lm/W	5'000 lm
73786000	LL512X LED61S/840 SIA NB 7 WH HE	4000 K	>80	165 lm/W	6'100 lm
73787700	LL512X LED61S/840 SIA MB 7 WH HE	4000 K	>80	165 lm/W	6'100 lm
73788400	LL512X LED61S/840 SIA WB 7 WH HE	4000 K	>80	165 lm/W	6'100 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
			couleur (IRC)		
73789100	LL512X LED80S/840 SIA NB 7 WH HE	4000 K	>80	160 lm/W	8'000 lm
73790700	LL512X LED80S/840 SIA MB 7 WH HE	4000 K	>80	160 lm/W	8'000 lm
73792100	LL512X LED31S/840 SIA WB 7 WH HE	4000 K	>80	175 lm/W	3'150 lm
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	4000 K	>80	160 lm/W	8'000 lm
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	>80	151 lm/W	6'200 lm
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	>80	140 lm/W	10'100 lm
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	12'300 lm
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	>80	151 lm/W	6'200 lm
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	>80	140 lm/W	10'100 lm
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	12'300 lm
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	>80	140 lm/W	10'100 lm
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	12'300 lm
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	>80	151 lm/W	6'200 lm
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	>80	140 lm/W	10'100 lm
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	12'300 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
			couleur (IRC)		
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	>80	151 lm/W	6'200 lm
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	12'300 lm
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	>80	151 lm/W	6'200 lm
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	4000 K	>80	140 lm/W	10'100 lm
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	12'300 lm
38468800	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	4000 K	>80	151 lm/W	6'200 lm
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	4000 K	>80	138 lm/W	12'300 lm
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	3500 K	>80	141 lm/W	10'000 lm
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	>80	128 lm/W	16'000 lm
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	4000 K	>80	128 lm/W	16'000 lm
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	3000 K	>80	128 lm/W	16'000 lm
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	3000 K	>80	128 lm/W	16'000 lm
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	3000 K	>80	128 lm/W	16'000 lm
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	4000 K	>80	180.9 lm/W	12'300 lm
15036200	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 VLC WH XA	4000 K	>80	183.6 lm/W	10'000 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
			couleur (IRC)		
15037900	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	4000 K	>80	180.9 lm/W	12'300 lm
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	4000 K	>80	175.8 lm/W	16'000 lm
18120500	LL523X LED62S/840 PSED WB 13 WH	4000 K	>80	151 lm/W	6'200 lm
18128100	LL523X LED62S/840 PSD WB 13 ELP3 WH	4000 K	>80	151 lm/W	6'200 lm
18134200	LL523X LED62S/940 PSED WB-OC 13 WH	4000 K	>90	151 lm/W	6'200 lm
18136600	LL523X LED62S/840 PSED WB-OC 13 WH XA	4000 K	>80	185 lm/W	6'200 lm
18138000	LL523X LED62S/940 PSD WB-OC 13 ELP3 WH	4000 K	>90	151 lm/W	6'200 lm
18139700	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 13 ELP3 WH X	4000 K	>80	185 lm/W	6'200 lm
18109000	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	4000 K	>80	185 lm/W	6'200 lm
73755600	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH HE	4000 K	>80	180 lm/W	6'200 lm
73756300	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH HE	4000 K	>80	180 lm/W	6'200 lm
73757000	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH HE	4000 K	>80	177 lm/W	10'100 lm
73758700	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH HE	4000 K	>80	177 lm/W	10'100 lm
73759400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH HE	4000 K	>80	171 lm/W	12'300 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
			(IRC)		
73760000	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH HE	4000 K	>80	171 lm/W	12'300 lm
73761700	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	4000 K	>80	171 lm/W	12'300 lm
73762400	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	4000 K	>80	165 lm/W	16'000 lm
73763100	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH HE	4000 K	>80	165 lm/W	16'000 lm
73773000	LL523X LED100S/840 SIA MB 7 WH HE	4000 K	>80	177 lm/W	10'100 lm
73774700	LL523X LED100S/840 SIA WB 7 WH HE	4000 K	>80	177 lm/W	10'100 lm
73775400	LL523X LED123S/840 SIA NB 7 WH HE	4000 K	>80	171 lm/W	12'300 lm
73776100	LL523X LED123S/840 SIA MB 7 WH HE	4000 K	>80	171 lm/W	12'300 lm
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	4000 K	>80	171 lm/W	12'300 lm
73778500	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	4000 K	>80	165 lm/W	16'000 lm
73779200	LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	4000 K	>80	165 lm/W	16'000 lm
73780800	LL523X LED62S/840 SIA WB 7 WH HE	4000 K	>80	180 lm/W	6'200 lm
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	4000 K	>80	165 lm/W	16'000 lm
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	>80	137 lm/W	6'150 lm

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
38411400	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	Opale

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
			(IRC)		
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	12'300 lm
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	12'300 lm
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	12'300 lm
74857699	LL515X 61S/840 PSD WB 7 HE WH	4000 K	>80	165 lm/W	6'100 lm
74858399	LL515X 80S/840 PSD WB 7 HE WH	4000 K	>80	160 lm/W	8'000 lm
74859099	LL515X 61S/840 PSD MB 7 HE WH	4000 K	>80	165 lm/W	6'100 lm
74860699	LL515X 80S/840 PSD MB 7 HE WH	4000 K	>80	160 lm/W	8'000 lm
74861399	LL515X 61S/840 PSD NB 7 HE WH	4000 K	>80	165 lm/W	6'100 lm
74862099	LL515X 80S/840 PSD NB 7 HE WH	4000 K	>80	160 lm/W	8'000 lm
44061699	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	4000 K	80	168 lm/W	5'700 lm
44063099	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	4000 K	80	168 lm/W	4'200 lm
44064799	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	3000 K	80	168 lm/W	4'200 lm
44065499	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	4000 K	80	160 lm/W	8'000 lm
44066199	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	3000 K	80	160 lm/W	8'000 lm

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
38412100	LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH	Opale

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
38413800	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	Opale
38414500	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	Opale
38415200	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	Opale
38416900	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	Opale
18127400	LL523X LED123S/840 PSD PCO 13 ELP3 WH	Opale
18129800	LL523X LED62S/840 PSD PCO 13 ELP3 WH	Opale
73781500	LL523X LED123S/840 SIA PCO 7 WH HE	Opale
73782200	LL523X LED100S/840 SIA PCO 7 WH HE	Opale
73783900	LL523X LED62S/840 SIA PCO 7 WH HE	Opale
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	Faisceau extensif
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	Faisceau extensif
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	Faisceau extensif
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	Faisceau extensif
18131100	LL512X LED31S/940 PSED WB-OC 13 BK	Faisceau extensif
18133500	LL512X LED31S/840 PSED WB-OC 13 BK XA	Faisceau extensif
18135900	LL523X LED62S/940 PSED WB-OC 13 BK	Faisceau extensif
18137300	LL523X LED62S/840 PSED WB-OC 13 BK XA	Faisceau extensif
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	Faisceau extensif
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	Faisceau extensif
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	Faisceau extensif
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	Faisceau extensif
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	Faisceau extensif
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Faisceau extensif
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	Faisceau semi-intensif
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	Faisceau semi-intensif
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Faisceau semi-intensif
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Faisceau intensif
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	Faisceau extensif
18130400	LL512X LED31S/940 PSED WB-OC 13 WH	Faisceau extensif
18132800	LL512X LED31S/840 PSED WB-OC 13 WH XA	Faisceau extensif
18110600	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	Faisceau extensif
73764800	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	Faisceau semi-intensif
73765500	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	Faisceau extensif
73766200	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	Faisceau semi-intensif
73767900	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	Faisceau extensif
73768600	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	Faisceau intensif
73769300	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	Faisceau semi-intensif
73770900	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	Faisceau extensif
73771600	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	Faisceau intensif
73772300	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	Faisceau semi-intensif
73785300	LL512X LED50S/840 SIA WB 7 WH HE	Faisceau extensif
73786000	LL512X LED61S/840 SIA NB 7 WH HE	Faisceau intensif
73787700	LL512X LED61S/840 SIA MB 7 WH HE	Faisceau semi-intensif
73788400	LL512X LED61S/840 SIA WB 7 WH HE	Faisceau extensif
73789100	LL512X LED80S/840 SIA NB 7 WH HE	Faisceau intensif
73790700	LL512X LED80S/840 SIA MB 7 WH HE	Faisceau semi-intensif
73792100	LL512X LED31S/840 SIA WB 7 WH HE	Faisceau extensif
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	Faisceau extensif
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	Faisceau extensif
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Faisceau extensif
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	Faisceau semi-intensif
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	Faisceau semi-intensif
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Faisceau semi-intensif
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	Faisceau intensif
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Faisceau intensif
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	Optique asymétrique double, faisceau extensif
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	Optique asymétrique double, faisceau extensif
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	Optique asymétrique double, faisceau intensif
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	Miroir asymétrique
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	Miroir asymétrique
38468800	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	Faisceau extensif
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	Faisceau extensif
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	Faisceau extensif
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	Faisceau intensif
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	Faisceau très intensif
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	Faisceau semi-intensif
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	Faisceau intensif
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	Faisceau très intensif
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	Faisceau extensif
15036200	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 VLC WH XA	Faisceau extensif
15037900	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	Faisceau intensif
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	Faisceau intensif
18120500	LL523X LED62S/840 PSED WB 13 WH	Faisceau extensif
18128100	LL523X LED62S/840 PSD WB 13 ELP3 WH	Faisceau extensif
18134200	LL523X LED62S/940 PSED WB-OC 13 WH	Faisceau extensif
18136600	LL523X LED62S/840 PSED WB-OC 13 WH XA	Faisceau extensif
18138000	LL523X LED62S/940 PSD WB-OC 13 ELP3 WH	Faisceau extensif
18139700	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 13 ELP3 WH X	Faisceau extensif
18109000	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	Faisceau extensif
73755600	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH HE	Faisceau semi-intensif
73756300	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH HE	Faisceau extensif
73757000	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH HE	Faisceau semi-intensif
73758700	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH HE	Faisceau extensif
73759400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH HE	Faisceau intensif
73760000	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH HE	Faisceau semi-intensif
73761700	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	Faisceau extensif
73762400	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	Faisceau intensif
73763100	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH HE	Faisceau semi-intensif

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
73773000	LL523X LED100S/840 SIA MB 7 WH HE	Faisceau semi-intensif
73774700	LL523X LED100S/840 SIA WB 7 WH HE	Faisceau extensif
73775400	LL523X LED123S/840 SIA NB 7 WH HE	Faisceau intensif
73776100	LL523X LED123S/840 SIA MB 7 WH HE	Faisceau semi-intensif
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	Faisceau extensif
73778500	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	Faisceau intensif
73779200	LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	Faisceau semi-intensif
73780800	LL523X LED62S/840 SIA WB 7 WH HE	Faisceau extensif
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	Faisceau extensif
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Faisceau extensif
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Faisceau extensif
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Faisceau semi-intensif

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Faisceau intensif
74857699	LL515X 61S/840 PSD WB 7 HE WH	Faisceau extensif
74858399	LL515X 80S/840 PSD WB 7 HE WH	Faisceau extensif
74859099	LL515X 61S/840 PSD MB 7 HE WH	Faisceau semi-intensif
74860699	LL515X 80S/840 PSD MB 7 HE WH	Faisceau semi-intensif
74861399	LL515X 61S/840 PSD NB 7 HE WH	Faisceau intensif
74862099	LL515X 80S/840 PSD NB 7 HE WH	Faisceau intensif
44061699	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	Opale
44063099	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	Opale
44064799	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	Opale
44065499	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	Opale
44066199	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	Opale

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique
38411400	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	220-240 V	21 W
38412100	LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH	220-240 V	36 W
38413800	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	220-240 V	45 W
38414500	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	220-240 V	41 W
38415200	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	220-240 V	71 W
38416900	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	220-240 V	89 W
18127400	LL523X LED123S/840 PSD PCO 13 ELP3 WH	220-240 V	89 W
18129800	LL523X LED62S/840 PSD PCO 13 ELP3 WH	220-240 V	41 W
73781500	LL523X LED123S/840 SIA PCO 7 WH HE	220-240 V	72 W
73782200	LL523X LED100S/840 SIA PCO 7 WH HE	220-240 V	57 W
73783900	LL523X LED62S/840 SIA PCO 7 WH HE	220-240 V	34.5 W
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	220-240 V	21 W
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	220-240 V	45 W
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	220-240 V	41 W
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	220-240 V	71 W
18131100	LL512X LED31S/940 PSED WB-OC 13 BK	220-240 V	21 W
18133500	LL512X LED31S/840 PSED WB-OC 13 BK XA	220-240 V	18 W
18135900	LL523X LED62S/940 PSED WB-OC 13 BK	220-240 V	41 W
18137300	LL523X LED62S/840 PSED WB-OC 13 BK XA	220-240 V	33.5 W

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	220-240 V	21 W
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	220-240 V	45 W
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	220-240 V	71 W
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	21 W
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	36 W
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	45 W
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	21 W
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	36 W
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	45 W
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	220-240 V	45 W
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	36 W
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	220-240 V	36 W
18130400	LL512X LED31S/940 PSED WB-OC 13 WH	220-240 V	21 W
18132800	LL512X LED31S/840 PSED WB-OC 13 WH XA	220-240 V	18 W
18110600	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	220-240 V	18 W
73764800	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	220-240 V	18 W
73765500	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	220-240 V	18 W
73766200	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	220-240 V	29 W
73767900	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	220-240 V	29 W
73768600	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	220-240 V	37 W
73769300	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	220-240 V	37 W
73770900	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	220-240 V	37 W

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique
73771600	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	220-240 V	50 W
73772300	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	220-240 V	50 W
73785300	LL512X LED50S/840 SIA WB 7 WH HE	220-240 V	29 W
73786000	LL512X LED61S/840 SIA NB 7 WH HE	220-240 V	37 W
73787700	LL512X LED61S/840 SIA MB 7 WH HE	220-240 V	37 W
73788400	LL512X LED61S/840 SIA WB 7 WH HE	220-240 V	37 W
73789100	LL512X LED80S/840 SIA NB 7 WH HE	220-240 V	50 W
73790700	LL512X LED80S/840 SIA MB 7 WH HE	220-240 V	50 W
73792100	LL512X LED31S/840 SIA WB 7 WH HE	220-240 V	18 W
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	220-240 V	50 W
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	41 W
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	71 W
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	89 W
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	41 W
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	71 W
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	89 W
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	220-240 V	71 W
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	220-240 V	89 W
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	41 W
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	71 W
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	89 W
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	220-240 V	41 W
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	220-240 V	89 W
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	220-240 V	41 W
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	220-240 V	71 W

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	220-240 V	89 W
38468800	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	220-240 V	41 W
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	220-240 V	89 W
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	220-240 V	71 W
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	220-240 V	127 W
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	220-240 V	127 W
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	220-240 V	125 W
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	220-240 V	125 W
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	220-240 V	125 W
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	220-240 V	68 W
15036200	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 VLC WH XA	220-240 V	55 W
15037900	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	220-240 V	68 W
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	220-240 V	91 W
18120500	LL523X LED62S/840 PSED WB 13 WH	220-240 V	41 W
18128100	LL523X LED62S/840 PSD WB 13 ELP3 WH	220-240 V	41 W
18134200	LL523X LED62S/940 PSED WB-OC 13 WH	220-240 V	41 W
18136600	LL523X LED62S/840 PSED WB-OC 13 WH XA	220-240 V	33.5 W
18138000	LL523X LED62S/940 PSD WB-OC 13 ELP3 WH	220-240 V	35 W
18139700	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 13 ELP3 WH X	220-240 V	35 W
18109000	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	220-240 V	35 W
73755600	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH HE	220-240 V	34.5 W
73756300	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH HE	220-240 V	34.5 W
73757000	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH HE	220-240 V	57 W
73758700	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH HE	220-240 V	57 W
73759400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH HE	220-240 V	72 W
73760000	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH HE	220-240 V	72 W

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique
73761700	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	220-240 V	72 W
73762400	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	220-240 V	97 W
73763100	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH HE	220-240 V	97 W
73773000	LL523X LED100S/840 SIA MB 7 WH HE	220-240 V	57 W
73774700	LL523X LED100S/840 SIA WB 7 WH HE	220-240 V	57 W
73775400	LL523X LED123S/840 SIA NB 7 WH HE	220-240 V	72 W
73776100	LL523X LED123S/840 SIA MB 7 WH HE	220-240 V	72 W
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	220-240 V	72 W
73778500	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	220-240 V	97 W
73779200	LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	220-240 V	97 W
73780800	LL523X LED62S/840 SIA WB 7 WH HE	220-240 V	34.5 W
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	220-240 V	97 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
38411400	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	Oui
38412100	LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH	Oui
38413800	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	Oui
38414500	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	Oui
38415200	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	Oui
38416900	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	Oui
18127400	LL523X LED123S/840 PSD PCO 13 ELP3 WH	Oui
18129800	LL523X LED62S/840 PSD PCO 13 ELP3 WH	Oui
73781500	LL523X LED123S/840 SIA PCO 7 WH HE	Oui
73782200	LL523X LED100S/840 SIA PCO 7 WH HE	Oui
73783900	LL523X LED62S/840 SIA PCO 7 WH HE	Oui
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	Oui
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	Oui
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	Oui
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	Oui
18131100	LL512X LED31S/940 PSED WB-OC 13 BK	Oui
18133500	LL512X LED31S/840 PSED WB-OC 13 BK XA	Oui
18135900	LL523X LED62S/940 PSED WB-OC 13 BK	Oui
18137300	LL523X LED62S/840 PSED WB-OC 13 BK XA	Oui
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	Oui
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	Oui
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	Oui

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	220 à 240 V	45 W
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	220 à 240 V	89 W
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	220 à 240 V	89 W
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	220 à 240 V	89 W
74857699	LL515X 61S/840 PSD WB 7 HE WH	220-240 V	37 W
74858399	LL515X 80S/840 PSD WB 7 HE WH	220-240 V	50 W
74859099	LL515X 61S/840 PSD MB 7 HE WH	220-240 V	37 W
74860699	LL515X 80S/840 PSD MB 7 HE WH	220-240 V	50 W
74861399	LL515X 61S/840 PSD NB 7 HE WH	220-240 V	37 W
74862099	LL515X 80S/840 PSD NB 7 HE WH	220-240 V	50 W
44061699	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	220-240 V	36 W
44063099	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	220-240 V	25 W
44064799	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	220-240 V	25 W
44065499	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	220-240 V	50 W
44066199	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	220-240 V	50 W

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	Oui
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	Oui
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Oui
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	Oui
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	Oui
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Oui
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Oui
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	Oui
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	Oui
18130400	LL512X LED31S/940 PSED WB-OC 13 WH	Oui
18132800	LL512X LED31S/840 PSED WB-OC 13 WH XA	Oui
18110600	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	Oui
73764800	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	Oui
73765500	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	Oui
73766200	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	Oui
73767900	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	Oui
73768600	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	Oui
73769300	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	Oui
73770900	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	Oui
73771600	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	Oui
73772300	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	Oui
73785300	LL512X LED50S/840 SIA WB 7 WH HE	Oui

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
73786000	LL512X LED61S/840 SIA NB 7 WH HE	Oui
73787700	LL512X LED61S/840 SIA MB 7 WH HE	Oui
73788400	LL512X LED61S/840 SIA WB 7 WH HE	Oui
73789100	LL512X LED80S/840 SIA NB 7 WH HE	Oui
73790700	LL512X LED80S/840 SIA MB 7 WH HE	Oui
73792100	LL512X LED31S/840 SIA WB 7 WH HE	Oui
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	Oui
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	Oui
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	Oui
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Oui
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	Oui
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	Oui
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Oui
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	Oui
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Oui
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	Oui
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	Oui
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	Oui
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	Oui
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	Oui
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	Oui
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	Oui
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	Oui
38468800	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	Oui
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	Oui
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	Oui
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	Oui
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	Oui
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	Oui
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	Oui
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	Oui
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	Oui
15036200	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 VLC WH XA	Oui
15037900	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	Oui
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	Oui
18120500	LL523X LED62S/840 PSED WB 13 WH	Oui
18128100	LL523X LED62S/840 PSD WB 13 ELP3 WH	Oui
18134200	LL523X LED62S/940 PSED WB-OC 13 WH	Oui

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
18136600	LL523X LED62S/840 PSED WB-OC 13 WH XA	Oui
18138000	LL523X LED62S/940 PSD WB-OC 13 ELP3 WH	Oui
18139700	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 13 ELP3 WH X	Oui
18109000	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	Oui
73755600	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH HE	Oui
73756300	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH HE	Oui
73757000	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH HE	Oui
73758700	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH HE	Oui
73759400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH HE	Oui
73760000	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH HE	Oui
73761700	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	Oui
73762400	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	Oui
73763100	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH HE	Oui
73773000	LL523X LED100S/840 SIA MB 7 WH HE	Oui
73774700	LL523X LED100S/840 SIA WB 7 WH HE	Oui
73775400	LL523X LED123S/840 SIA NB 7 WH HE	Oui
73776100	LL523X LED123S/840 SIA MB 7 WH HE	Oui
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	Oui
73778500	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	Oui
73779200	LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	Oui
73780800	LL523X LED62S/840 SIA WB 7 WH HE	Oui
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	Oui
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	DALI
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	DALI
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	DALI
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	DALI
74857699	LL515X 61S/840 PSD WB 7 HE WH	Oui
74858399	LL515X 80S/840 PSD WB 7 HE WH	Oui
74859099	LL515X 61S/840 PSD MB 7 HE WH	Oui
74860699	LL515X 80S/840 PSD MB 7 HE WH	Oui
74861399	LL515X 61S/840 PSD NB 7 HE WH	Oui
74862099	LL515X 80S/840 PSD NB 7 HE WH	Oui
44061699	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	Non
44063099	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	Oui
44064799	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	Oui
44065499	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	Oui
44066199	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	Oui

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
38411400	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	Blanc
38412100	LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH	Blanc
38413800	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	Blanc
38414500	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	Blanc
38415200	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	Blanc
38416900	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	Blanc
18127400	LL523X LED123S/840 PSD PCO 13 ELP3 WH	Blanc
18129800	LL523X LED62S/840 PSD PCO 13 ELP3 WH	Blanc
73781500	LL523X LED123S/840 SIA PCO 7 WH HE	Blanc

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
73782200	LL523X LED100S/840 SIA PCO 7 WH HE	Blanc
73783900	LL523X LED62S/840 SIA PCO 7 WH HE	Blanc
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	Noir
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	Noir
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	Noir
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	Noir
18131100	LL512X LED31S/940 PSED WB-OC 13 BK	Noir
18133500	LL512X LED31S/840 PSED WB-OC 13 BK XA	Noir
18135900	LL523X LED62S/940 PSED WB-OC 13 BK	Noir

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
18137300	LL523X LED62S/840 PSED WB-OC 13 BK XA	Noir
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	Argent
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	Argent
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	Argent
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	Blanc
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	Blanc
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Blanc
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	Blanc
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	Blanc
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Blanc
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Blanc
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	Blanc
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	Blanc
18130400	LL512X LED31S/940 PSED WB-OC 13 WH	Blanc
18132800	LL512X LED31S/840 PSED WB-OC 13 WH XA	Blanc
18110600	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	Blanc
73764800	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	Blanc
73765500	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	Blanc
73766200	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	Blanc
73767900	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	Blanc
73768600	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	Blanc
73769300	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	Blanc
73770900	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	Blanc
73771600	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	Blanc
73772300	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	Blanc
73785300	LL512X LED50S/840 SIA WB 7 WH HE	Blanc
73786000	LL512X LED61S/840 SIA NB 7 WH HE	Blanc
73787700	LL512X LED61S/840 SIA MB 7 WH HE	Blanc
73788400	LL512X LED61S/840 SIA WB 7 WH HE	Blanc
73789100	LL512X LED80S/840 SIA NB 7 WH HE	Blanc
73790700	LL512X LED80S/840 SIA MB 7 WH HE	Blanc
73792100	LL512X LED31S/840 SIA WB 7 WH HE	Blanc
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	Blanc
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	Blanc
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	Blanc
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Blanc
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	Blanc
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	Blanc
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Blanc
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	Blanc
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Blanc
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	Blanc
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	Blanc
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	Blanc
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	Blanc
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	Blanc
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	Blanc
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	Blanc
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	Blanc
38468800	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	Argent
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	Argent

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	Blanc
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	Blanc
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	Blanc
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	Blanc
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	Blanc
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	Blanc
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	Blanc
15036200	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 VLC WH XA	Blanc
15037900	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	Blanc
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	Blanc
18120500	LL523X LED62S/840 PSED WB 13 WH	Blanc
18128100	LL523X LED62S/840 PSD WB 13 ELP3 WH	Blanc
18134200	LL523X LED62S/940 PSED WB-OC 13 WH	Blanc
18136600	LL523X LED62S/840 PSED WB-OC 13 WH XA	Blanc
18138000	LL523X LED62S/940 PSD WB-OC 13 ELP3 WH	Blanc
18139700	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 13 ELP3 WH X	Blanc
18109000	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	Blanc
73755600	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH HE	Blanc
73756300	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH HE	Blanc
73757000	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH HE	Blanc
73758700	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH HE	Blanc
73759400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH HE	Blanc
73760000	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH HE	Blanc
73761700	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	Blanc
73762400	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	Blanc
73763100	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH HE	Blanc
73773000	LL523X LED100S/840 SIA MB 7 WH HE	Blanc
73774700	LL523X LED100S/840 SIA WB 7 WH HE	Blanc
73775400	LL523X LED123S/840 SIA NB 7 WH HE	Blanc
73776100	LL523X LED123S/840 SIA MB 7 WH HE	Blanc
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	Blanc
73778500	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	Blanc
73779200	LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	Blanc
73780800	LL523X LED62S/840 SIA WB 7 WH HE	Blanc
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	Blanc
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Blanc
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Blanc
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Blanc
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Blanc
74857699	LL515X 61S/840 PSD WB 7 HE WH	Blanc
74858399	LL515X 80S/840 PSD WB 7 HE WH	Blanc
74859099	LL515X 61S/840 PSD MB 7 HE WH	Blanc
74860699	LL515X 80S/840 PSD MB 7 HE WH	Blanc
74861399	LL515X 61S/840 PSD NB 7 HE WH	Blanc
74862099	LL515X 80S/840 PSD NB 7 HE WH	Blanc
44061699	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	Blanc
44063099	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	Blanc
44064799	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	Blanc
44065499	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	Blanc
44066199	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	Blanc

Fonctionnement de secours

Order Code	Full Product Name	Flux en mode secours
38411400	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	-
38412100	LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH	-
38413800	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	-
38414500	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	-
38415200	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	-
38416900	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	-
18127400	LL523X LED123S/840 PSD PCO 13 ELP3 WH	-
18129800	LL523X LED62S/840 PSD PCO 13 ELP3 WH	-
73781500	LL523X LED123S/840 SIA PCO 7 WH HE	-
73782200	LL523X LED100S/840 SIA PCO 7 WH HE	-
73783900	LL523X LED62S/840 SIA PCO 7 WH HE	-
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	-
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	-
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	-
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	-
18131100	LL512X LED31S/940 PSED WB-OC 13 BK	-
18133500	LL512X LED31S/840 PSED WB-OC 13 BK XA	-
18135900	LL523X LED62S/940 PSED WB-OC 13 BK	-
18137300	LL523X LED62S/840 PSED WB-OC 13 BK XA	-
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	-
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	-
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	-
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	-
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	-
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	-
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	-
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	-
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	-
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	-
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	-
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	-
18130400	LL512X LED31S/940 PSED WB-OC 13 WH	-
18132800	LL512X LED31S/840 PSED WB-OC 13 WH XA	-
18110600	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	-
73764800	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	-
73765500	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	-
73766200	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	-
73767900	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	-
73768600	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	-
73769300	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	-
73770900	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	-
73771600	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	-
73772300	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	-
73785300	LL512X LED50S/840 SIA WB 7 WH HE	-
73786000	LL512X LED61S/840 SIA NB 7 WH HE	-
73787700	LL512X LED61S/840 SIA MB 7 WH HE	-
73788400	LL512X LED61S/840 SIA WB 7 WH HE	-
73789100	LL512X LED80S/840 SIA NB 7 WH HE	-
73790700	LL512X LED80S/840 SIA MB 7 WH HE	-
73792100	LL512X LED31S/840 SIA WB 7 WH HE	-
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	-
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	-

Order Code	Full Product Name	Flux en mode secours
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	-
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	-
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	-
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	-
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	-
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	-
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	-
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	-
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	-
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	-
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	-
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	-
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	-
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	-
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	-
38468800	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	-
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	-
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	-
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	-
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	-
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	-
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	-
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	-
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	-
15036200	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 VLC WH XA	-
15037900	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	-
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	-
18120500	LL523X LED62S/840 PSED WB 13 WH	-
18128100	LL523X LED62S/840 PSD WB 13 ELP3 WH	-
18134200	LL523X LED62S/940 PSED WB-OC 13 WH	-
18136600	LL523X LED62S/840 PSED WB-OC 13 WH XA	-
18138000	LL523X LED62S/940 PSD WB-OC 13 ELP3 WH	-
18139700	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 13 ELP3 WH X	-
18109000	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	-
73755600	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH HE	-
73756300	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH HE	-
73757000	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH HE	-
73758700	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH HE	-
73759400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH HE	-
73760000	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH HE	-
73761700	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	-
73762400	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	-
73763100	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH HE	-
73773000	LL523X LED100S/840 SIA MB 7 WH HE	-
73774700	LL523X LED100S/840 SIA WB 7 WH HE	-
73775400	LL523X LED123S/840 SIA NB 7 WH HE	-
73776100	LL523X LED123S/840 SIA MB 7 WH HE	-
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	-
73778500	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	-
73779200	LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	-
73780800	LL523X LED62S/840 SIA WB 7 WH HE	-
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	-

Order Code	Full Product Name	Flux en mode secours
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	-
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	-
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	-
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	-
74857699	LL515X 61S/840 PSD WB 7 HE WH	-
74858399	LL515X 80S/840 PSD WB 7 HE WH	-
74859099	LL515X 61S/840 PSD MB 7 HE WH	-
74860699	LL515X 80S/840 PSD MB 7 HE WH	-

Order Code	Full Product Name	Flux en mode secours
74861399	LL515X 61S/840 PSD NB 7 HE WH	-
74862099	LL515X 80S/840 PSD NB 7 HE WH	-
44061699	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	0 lm
44063099	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	0 lm
44064799	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	0 lm
44065499	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	0 lm
44066199	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	0 lm

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Indice de protection
38411400	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	IP20
38412100	LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH	IP20
38413800	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	IP20
38414500	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	IP20
38415200	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	IP20
38416900	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	IP20
18127400	LL523X LED123S/840 PSD PCO 13 ELP3 WH	IP20
18129800	LL523X LED62S/840 PSD PCO 13 ELP3 WH	IP20
73781500	LL523X LED123S/840 SIA PCO 7 WH HE	IP20
73782200	LL523X LED100S/840 SIA PCO 7 WH HE	IP20
73783900	LL523X LED62S/840 SIA PCO 7 WH HE	IP20
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	IP20
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	IP20
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	IP20
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	IP20
18131100	LL512X LED31S/940 PSED WB-OC 13 BK	IP20
18133500	LL512X LED31S/840 PSED WB-OC 13 BK XA	IP20
18135900	LL523X LED62S/940 PSED WB-OC 13 BK	IP20
18137300	LL523X LED62S/840 PSED WB-OC 13 BK XA	IP20
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	IP20
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	IP20
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	IP20
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	IP20
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	IP20
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	IP20
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	IP20
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	IP20
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	IP20
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	IP20
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	IP20
18130400	LL512X LED31S/940 PSED WB-OC 13 WH	IP20
18132800	LL512X LED31S/840 PSED WB-OC 13 WH XA	IP20
18110600	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	IP20
73764800	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	IP20
73765500	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	IP20
73766200	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	IP20
73767900	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	IP20
73768600	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	IP20
73769300	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	IP20

Order Code	Full Product Name	Indice de protection
73770900	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	IP20
73771600	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	IP20
73772300	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	IP20
73785300	LL512X LED50S/840 SIA WB 7 WH HE	IP20
73786000	LL512X LED61S/840 SIA NB 7 WH HE	IP20
73787700	LL512X LED61S/840 SIA MB 7 WH HE	IP20
73788400	LL512X LED61S/840 SIA WB 7 WH HE	IP20
73789100	LL512X LED80S/840 SIA NB 7 WH HE	IP20
73790700	LL512X LED80S/840 SIA MB 7 WH HE	IP20
73792100	LL512X LED31S/840 SIA WB 7 WH HE	IP20
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	IP20
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	IP20
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	IP20
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	IP20
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	IP20
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	IP20
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	IP20
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	IP20
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	IP20
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	IP20
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	IP20
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	IP20
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	IP20
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	IP20
38468800	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	IP20
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	IP20
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	IP20
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	IP20
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	IP20
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	IP20
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	IP20
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	IP20
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	IP20
15036200	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 VLC WH XA	IP20
15037900	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	IP20
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	IP20
18120500	LL523X LED62S/840 PSED WB 13 WH	IP20

Order Code	Full Product Name	Indice de protection
18128100	LL523X LED62S/840 PSD WB 13 ELP3 WH	IP20
18134200	LL523X LED62S/940 PSED WB-OC 13 WH	IP20
18136600	LL523X LED62S/840 PSED WB-OC 13 WH XA	IP20
18138000	LL523X LED62S/940 PSD WB-OC 13 ELP3 WH	IP20
18139700	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 13 ELP3 WH X	IP20
18109000	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	IP20
73755600	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH HE	IP20
73756300	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH HE	IP20
73757000	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH HE	IP20
73758700	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH HE	IP20
73759400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH HE	IP20
73760000	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH HE	IP20
73761700	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	IP20
73762400	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	IP20
73763100	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH HE	IP20
73773000	LL523X LED100S/840 SIA MB 7 WH HE	IP20
73774700	LL523X LED100S/840 SIA WB 7 WH HE	IP20
73775400	LL523X LED123S/840 SIA NB 7 WH HE	IP20
73776100	LL523X LED123S/840 SIA MB 7 WH HE	IP20
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	IP20

Order Code	Full Product Name	Indice de protection
73778500	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	IP20
73779200	LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	IP20
73780800	LL523X LED62S/840 SIA WB 7 WH HE	IP20
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	IP20
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	IP54
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	IP54
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	IP54
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	IP54
74857699	LL515X 61S/840 PSD WB 7 HE WH	IP20
74858399	LL515X 80S/840 PSD WB 7 HE WH	IP20
74859099	LL515X 61S/840 PSD MB 7 HE WH	IP20
74860699	LL515X 80S/840 PSD MB 7 HE WH	IP20
74861399	LL515X 61S/840 PSD NB 7 HE WH	IP20
74862099	LL515X 80S/840 PSD NB 7 HE WH	IP20
44061699	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	IP20
44063099	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	IP20
44064799	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	IP20
44065499	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	IP20
44066199	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	IP20

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
38411400	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38412100	LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38413800	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38414500	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38415200	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38416900	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
18127400	LL523X LED123S/840 PSD PCO 13 ELP3 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
18129800	LL523X LED62S/840 PSD PCO 13 ELP3 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
73781500	LL523X LED123S/840 SIA PCO 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73782200	LL523X LED100S/840 SIA PCO 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73783900	LL523X LED62S/840 SIA PCO 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	(0.34. 0.35) SDCM <3
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	(0.34. 0.35) SDCM <3
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	(0.34. 0.35) SDCM <3
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	(0.34. 0.35) SDCM <3
18131100	LL512X LED31S/940 PSED WB-OC 13 BK	(0.34. 0.35) SDCM <3
18133500	LL512X LED31S/840 PSED WB-OC 13 BK XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
18135900	LL523X LED62S/940 PSED WB-OC 13 BK	(0.34. 0.35) SDCM <3
18137300	LL523X LED62S/840 PSED WB-OC 13 BK XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	(0.34. 0.35) SDCM <3
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	(0.34. 0.35) SDCM <3
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	(0.34. 0.35) SDCM <3
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
18130400	LL512X LED31S/940 PSED WB-OC 13 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
18132800	LL512X LED31S/840 PSED WB-OC 13 WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
18110600	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
73764800	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73765500	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73766200	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73767900	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73768600	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73769300	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73770900	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73771600	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73772300	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73785300	LL512X LED50S/840 SIA WB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73786000	LL512X LED61S/840 SIA NB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73787700	LL512X LED61S/840 SIA MB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73788400	LL512X LED61S/840 SIA WB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73789100	LL512X LED80S/840 SIA NB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73790700	LL512X LED80S/840 SIA MB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73792100	LL512X LED31S/840 SIA WB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38468800	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	(0.34. 0.35) SDCM <3
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	(0.34. 0.35) SDCM <3
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	(0.4314.0.4000) SDCM
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	(0.4314.0.4000) SDCM
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	(0.4314.0.4000) SDCM
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
15036200	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 VLC WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
15037900	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
18120500	LL523X LED62S/840 PSED WB 13 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
18128100	LL523X LED62S/840 PSD WB 13 ELP3 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
18134200	LL523X LED62S/940 PSED WB-OC 13 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
18136600	LL523X LED62S/840 PSED WB-OC 13 WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
18138000	LL523X LED62S/940 PSD WB-OC 13 ELP3 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
18139700	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 13 ELP3 WH X	(0.34. 0.35) SDCM <3
18109000	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
73755600	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73756300	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
73757000	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73758700	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73759400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73760000	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73761700	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73762400	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73763100	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73773000	LL523X LED100S/840 SIA MB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73774700	LL523X LED100S/840 SIA WB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73775400	LL523X LED123S/840 SIA NB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73776100	LL523X LED123S/840 SIA MB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73778500	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73779200	LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73780800	LL523X LED62S/840 SIA WB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
74857699	LL515X 61S/840 PSD WB 7 HE WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
74858399	LL515X 80S/840 PSD WB 7 HE WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
74859099	LL515X 61S/840 PSD MB 7 HE WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
74860699	LL515X 80S/840 PSD MB 7 HE WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
74861399	LL515X 61S/840 PSD NB 7 HE WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
74862099	LL515X 80S/840 PSD NB 7 HE WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
44061699	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
44063099	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
44064799	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
44065499	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
44066199	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3

Durées de vie (conformes IES)

Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
38411400	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	-
38412100	LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH	-
38413800	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	-
38414500	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	-
38415200	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	-
38416900	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	-
18127400	LL523X LED123S/840 PSD PCO 13 ELP3 WH	-
18129800	LL523X LED62S/840 PSD PCO 13 ELP3 WH	-
73781500	LL523X LED123S/840 SIA PCO 7 WH HE	-
73782200	LL523X LED100S/840 SIA PCO 7 WH HE	-
73783900	LL523X LED62S/840 SIA PCO 7 WH HE	-
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	-
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	-
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	-
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	-

Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
18131100	LL512X LED31S/940 PSED WB-OC 13 BK	-
18133500	LL512X LED31S/840 PSED WB-OC 13 BK XA	-
18135900	LL523X LED62S/940 PSED WB-OC 13 BK	-
18137300	LL523X LED62S/840 PSED WB-OC 13 BK XA	-
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	-
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	-
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	-
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	-
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	-
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	-
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	-
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	-
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	-
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	-
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	-

Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	-
18130400	LL512X LED31S/940 PSED WB-OC 13 WH	-
18132800	LL512X LED31S/840 PSED WB-OC 13 WH XA	-
18110600	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	-
73764800	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	-
73765500	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	-
73766200	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	-
73767900	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	-
73768600	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	-
73769300	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	-
73770900	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	-
73771600	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	-
73772300	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	-
73785300	LL512X LED50S/840 SIA WB 7 WH HE	-
73786000	LL512X LED61S/840 SIA NB 7 WH HE	-
73787700	LL512X LED61S/840 SIA MB 7 WH HE	-
73788400	LL512X LED61S/840 SIA WB 7 WH HE	-
73789100	LL512X LED80S/840 SIA NB 7 WH HE	-
73790700	LL512X LED80S/840 SIA MB 7 WH HE	-
73792100	LL512X LED31S/840 SIA WB 7 WH HE	-
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	-
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	-
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	-
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	-
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	-
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	-
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	-
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	-
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	-
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	-
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	-
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	-
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	-
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	-
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	-
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	-
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	-
38468800	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	-
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	-
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	-
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	0.50 %
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	0.50 %
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	0.50 %
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	0.50 %
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	0.50 %

Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	-
15036200	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 VLC WH XA	-
15037900	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	-
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	-
18120500	LL523X LED62S/840 PSED WB 13 WH	-
18128100	LL523X LED62S/840 PSD WB 13 ELP3 WH	-
18134200	LL523X LED62S/940 PSED WB-OC 13 WH	-
18136600	LL523X LED62S/840 PSED WB-OC 13 WH XA	-
18138000	LL523X LED62S/940 PSD WB-OC 13 ELP3 WH	-
18139700	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 13 ELP3 WH X	-
18109000	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	-
73755600	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH HE	-
73756300	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH HE	-
73757000	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH HE	-
73758700	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH HE	-
73759400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH HE	-
73760000	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH HE	-
73761700	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	-
73762400	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	-
73763100	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH HE	-
73773000	LL523X LED100S/840 SIA MB 7 WH HE	-
73774700	LL523X LED100S/840 SIA WB 7 WH HE	-
73775400	LL523X LED123S/840 SIA NB 7 WH HE	-
73776100	LL523X LED123S/840 SIA MB 7 WH HE	-
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	-
73778500	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	-
73779200	LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	-
73780800	LL523X LED62S/840 SIA WB 7 WH HE	-
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	-
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	-
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	-
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	-
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	-
74857699	LL515X 61S/840 PSD WB 7 HE WH	-
74858399	LL515X 80S/840 PSD WB 7 HE WH	-
74859099	LL515X 61S/840 PSD MB 7 HE WH	-
74860699	LL515X 80S/840 PSD MB 7 HE WH	-
74861399	LL515X 61S/840 PSD NB 7 HE WH	-
74862099	LL515X 80S/840 PSD NB 7 HE WH	-
44061699	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	-
44063099	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	-
44064799	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	-
44065499	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	-
44066199	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	-

Conditions d'application

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal	Convient pour la commutation aléatoire
38411400	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	1%	Non applicable
38412100	LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH	1%	Non applicable
38413800	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	1%	Non applicable
38414500	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	1%	Non applicable
38415200	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	1%	Non applicable
38416900	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	1%	Non applicable
18127400	LL523X LED123S/840 PSD PCO 13 ELP3 WH	1%	Non applicable
18129800	LL523X LED62S/840 PSD PCO 13 ELP3 WH	1%	Non applicable
73781500	LL523X LED123S/840 SIA PCO 7 WH HE	1%	Non applicable
73782200	LL523X LED100S/840 SIA PCO 7 WH HE	1%	Non applicable
73783900	LL523X LED62S/840 SIA PCO 7 WH HE	1%	Non applicable
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	1%	Non applicable
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	1%	Non applicable
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	1%	Non applicable
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	1%	Non applicable
18131100	LL512X LED31S/940 PSED WB-OC 13 BK	1%	Non applicable
18133500	LL512X LED31S/840 PSED WB-OC 13 BK XA	1%	Non applicable
18135900	LL523X LED62S/940 PSED WB-OC 13 BK	1%	Non applicable
18137300	LL523X LED62S/840 PSED WB-OC 13 BK XA	1%	Non applicable
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	1%	Non applicable
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	1%	Non applicable
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	1%	Non applicable
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	1%	Non applicable
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	1%	Non applicable
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	1%	Non applicable
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	1%	Non applicable
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	1%	Non applicable
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	1%	Non applicable
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	1%	Non applicable
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	1%	Non applicable
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	1%	Non applicable
18130400	LL512X LED31S/940 PSED WB-OC 13 WH	1%	Non applicable
18132800	LL512X LED31S/840 PSED WB-OC 13 WH XA	1%	Non applicable
18110600	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	1%	Non applicable
73764800	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	1%	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal	Convient pour la commutation aléatoire
73765500	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	1%	Non applicable
73766200	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	1%	Non applicable
73767900	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	1%	Non applicable
73768600	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	1%	Non applicable
73769300	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	1%	Non applicable
73770900	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	1%	Non applicable
73771600	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	1%	Non applicable
73772300	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	1%	Non applicable
73785300	LL512X LED50S/840 SIA WB 7 WH HE	1%	Non applicable
73786000	LL512X LED61S/840 SIA NB 7 WH HE	1%	Non applicable
73787700	LL512X LED61S/840 SIA MB 7 WH HE	1%	Non applicable
73788400	LL512X LED61S/840 SIA WB 7 WH HE	1%	Non applicable
73789100	LL512X LED80S/840 SIA NB 7 WH HE	1%	Non applicable
73790700	LL512X LED80S/840 SIA MB 7 WH HE	1%	Non applicable
73792100	LL512X LED31S/840 SIA WB 7 WH HE	1%	Non applicable
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	1%	Non applicable
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	1%	Non applicable
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	1%	Non applicable
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	1%	Non applicable
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	1%	Non applicable
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	1%	Non applicable
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	1%	Non applicable
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	1%	Non applicable
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	1%	Non applicable
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	1%	Non applicable
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	1%	Non applicable
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	1%	Non applicable
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	1%	Non applicable
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	1%	Non applicable
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	1%	Non applicable
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	1%	Non applicable
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	1%	Non applicable
38468800	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	1%	Non applicable
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	1%	Non applicable
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	1%	Non applicable
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	1%	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal	Convient pour la commutation aléatoire
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	1%	Non applicable
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	1%	Non applicable
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	1%	Non applicable
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	1%	Non applicable
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	1%	Non applicable
15036200	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 VLC WH XA	1%	Non applicable
15037900	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	1%	Non applicable
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	1%	Non applicable
18120500	LL523X LED62S/840 PSED WB 13 WH	1%	Non applicable
18128100	LL523X LED62S/840 PSD WB 13 ELP3 WH	1%	Non applicable
18134200	LL523X LED62S/940 PSED WB-OC 13 WH	1%	Non applicable
18136600	LL523X LED62S/840 PSED WB-OC 13 WH XA	1%	Non applicable
18138000	LL523X LED62S/940 PSD WB-OC 13 ELP3 WH	1%	Non applicable
18139700	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 13 ELP3 WH X	1%	Non applicable
18109000	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	1%	Non applicable
73755600	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH HE	1%	Non applicable
73756300	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH HE	1%	Non applicable
73757000	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH HE	1%	Non applicable
73758700	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH HE	1%	Non applicable
73759400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH HE	1%	Non applicable
73760000	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH HE	1%	Non applicable
73761700	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	1%	Non applicable
73762400	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	1%	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal	Convient pour la commutation aléatoire
73763100	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH HE	1%	Non applicable
73773000	LL523X LED100S/840 SIA MB 7 WH HE	1%	Non applicable
73774700	LL523X LED100S/840 SIA WB 7 WH HE	1%	Non applicable
73775400	LL523X LED123S/840 SIA NB 7 WH HE	1%	Non applicable
73776100	LL523X LED123S/840 SIA MB 7 WH HE	1%	Non applicable
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	1%	Non applicable
73778500	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	1%	Non applicable
73779200	LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	1%	Non applicable
73780800	LL523X LED62S/840 SIA WB 7 WH HE	1%	Non applicable
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	1%	Non applicable
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	1%	Oui
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	1%	Oui
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	1%	Oui
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	1%	Oui
74857699	LL515X 61S/840 PSD WB 7 HE WH	1%	Non applicable
74858399	LL515X 80S/840 PSD WB 7 HE WH	1%	Non applicable
74859099	LL515X 61S/840 PSD MB 7 HE WH	1%	Non applicable
74860699	LL515X 80S/840 PSD MB 7 HE WH	1%	Non applicable
74861399	LL515X 61S/840 PSD NB 7 HE WH	1%	Non applicable
74862099	LL515X 80S/840 PSD NB 7 HE WH	1%	Non applicable
44061699	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	Non applicable	Non applicable
44063099	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	1%	Non applicable
44064799	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	1%	Non applicable
44065499	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	1%	Non applicable
44066199	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	1%	Non applicable

