



Philips Maxos fusion - Efficiente oplossing, uitstekende lichttechniek, toekomstbestendig.

Maxos fusion

Philips Maxos fusion is een flexibel LED-lichtlijnsysteem dat een uitstekende lichtkwaliteit biedt terwijl het de energiekosten met meer dan de helft reduceert in vergelijking met fluorescentielampen. Voor toepassingen in winkels kan een familie van lineaire panelen, non-lineaire modules en een spotportfolio probleemloos worden gemonteerd in het draagprofiel zodat jouw koopwaren optimaal gepresenteerd worden. Voor industriële toepassingen ligt de nadruk op het reduceren van installatie- en onderhoudskosten door minder lineaire panelen te gebruiken. Vanwege de beschikbaarheid van maximaal 13 aders in de trunking en de flexibiliteit om deze armaturen te plaatsen daar waar dat het meest efficiënt is en de inbouw van andere diensten/hardware van derden, stelt het systeem je in staat om externe kabels aan het plafond te reduceren. Het kan ook eenvoudig opnieuw worden samengesteld om plaats te bieden aan toekomstige veranderingen van de inrichting. Het systeem maakt het mogelijk dat sensoren worden ingebouwd om gegevens te verzamelen, waardoor je de mogelijkheid krijgt om gebruiksinformatie inzichtelijk te maken en je bedrijfsproces te ondersteunen.

Voordelen

- De flexibiliteit van (her)positionering stelt u in staat de armaturen te plaatsen daar waar ze het meest efficiënt zijn.
- Familie van armaturen om de gewenste sfeer te creëren, groot scala van optieken om geschikt te zijn voor verschillende toepassingen (retail en industrie-applicaties).
- Met de beschikbaarheid van maximaal 13 aders kan noodverlichting en hardware van derden worden ingebouwd om het plafond vrij te houden van externe kabels.

Kenmerken

- Bandkabel in de trunking met maximaal 13 aders.
- Lichtverdeling met hoge uniformiteit en zonder color-over-angle effect.
- Lineaire armaturen, niet-lineaire armaturen en spots kunnen gemakkelijk en flexibel in de trunking worden geplaatst.
- Acht optieken, inclusief (dubbele) asymmetrische verdelingen en een matte afscherming met uplight-effect.
- IP54-optioneel, siliconen-vrije bekabeling.
- StoreWise, Indoor-positioning en GreenWarehouse

Toepassing

- Detailhandel, supermarkten, modewinkels
- Fabriekshallen/ruimten
- Magazijnen/distributiecentra

Versions



Maxos Fusion Panel-LL512X WB GR




Maxos Fusion Panel-LL623X




PCO Maxos universal

Maatschets



Maatschets



Productgegevens

Maxos_Fusion_Panel-
LL512X_PCO_WH-DP.tif



Maxos_Fusion_Panel-
LL512X_PCO_WH-DP03.tif



Productgegevens



Maxos_Fusion_Panel-
LL512X_WB_WH-DP02.tif



Maxos_Fusion_Panel-
LL512X_WB_WH-DP03.tif



Maxos_Fusion_Panel-
LL512X_WH-DP01.tif



Maxos_Fusion_Panel-
LL512X_WH-DP06.tif



Maxos_Fusion_Panel-
LL512X_WH-DP07.tif



Maxos_Fusion_Panel-
LL612_LL623X-1DPP.tif



Maxos_Fusion_Panel-
LL612_LL623X-2DPP.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL612X-
DPP.tif

Productgegevens



Maxos_Fusion_Panel-LL623X-DPP.tif



PCO Maxos universal panel



PCO Maxos universal panel interconnection

Algemene informatie

CE-markering	Ja
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Explosiegevaarklasse	-
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
Ingebouwde regeling	-
Aantal VSA's	1 unit

Gegevens lichttechniek

Bundelhoek van lichtbron	120 graden
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
-------------------	-------------

Operationele temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik	-20 tot +35 °C
----------------------------	----------------

Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I
IK-classificatie	IK02

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-7%
------------------------	-------

Algemene informatie (1/2)

Order Code	Full Product Name	ENEC-markering	Brandbaarheidsmarkering	Type lichtbron	Lichtbron vervangbaar
8718696384114	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	ENEC-markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718696384121	LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH	ENEC-markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718696384138	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	ENEC-markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718696384145	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	ENEC-markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718696384152	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	ENEC-markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718696384169	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	ENEC-markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8719514146488	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 VLC WH XA	ENEC-markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8719514146495	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 VLC WH XA	ENEC-markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718696384718	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	ENEC-markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee

Order Code	Full Product Name	ENEC- markering	Brandbaarheidsmarkering	Type lichtbron	Lichtbron vervangbaar
8718696384725	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718696384732	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718696384749	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718696384756	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718696384763	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718696384657	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718696384664	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718696384671	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718696384695	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718696384206	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718696384213	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718696384220	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718696384268	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718696384275	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718696384282	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718696384299	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718696384305	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee

Order Code	Full Product Name	ENEC- markering	Brandbaarheidsmarkering	Type lichtbron	Lichtbron vervangbaar
8718696384312	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718696384374	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718696384411	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718696384428	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718696384435	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718696384473	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718696384480	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718696384497	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718696384534	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	LED31S	Nee
8718696384541	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718696384558	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718696384619	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718696987254	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8719514181106	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8719514789197	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718696384237	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718696384244	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee

Order Code	Full Product Name	ENEC- markering	Brandbaarheidsmarkering	Type lichtbron	Lichtbron vervangbaar
8718696384251	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718696384329	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718696384336	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718696384343	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718696384381	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718696384398	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718696384404	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718696384442	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718696384459	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718696384466	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718696384503	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718696384510	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718696384527	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718696384565	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718696384572	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718696384589	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718696384633	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee

Order Code	Full Product Name	ENEC- markering	Brandbaarheidsmarkering	Type lichtbron	Lichtbron vervangbaar
8718696384640	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718696384688	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718696384701	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718696987261	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718699448042	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718699448059	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718699448066	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718699448073	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718699448080	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718699448097	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8719514145016	LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8719514145023	LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8719514145054	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8719514145061	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8719514145078	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8719514145122	LL523X LED100S/840	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee

Order Code	Full Product Name	ENEC- markering	Brandbaarheidsmarkering	Type lichtbron	Lichtbron vervangbaar
	PSD MB 13 VLC WH XA				
8719514146471	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH XA	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8719514150362	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 VLC WH XA	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8719514150379	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8719514150386	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8719514737617	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8719514737624	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8719514789180	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	Nee
8718696384947	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	ENEC- markering	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	-	Nee
8718696384954	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	ENEC- markering	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	-	Nee
8718696384961	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	ENEC- markering	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	-	Nee
8718696384978	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	ENEC- markering	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	-	Nee
8718696384985	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	ENEC- markering	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	-	Nee
8718696384992	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	ENEC- markering	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	-	Nee
8720169440616	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	-	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	-
8720169440630	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	-	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	-

Order Code	Full Product Name	ENEC-markering	Brandbaarheidsmarkering	Type lichtbron	Lichtbron vervangbaar
8720169440647	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	-	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	-
8720169440654	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	-	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	-
8720169440661	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	-	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	-

Algemene informatie (2/2)

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie	Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8718696384114	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	LL512X	8718696987254	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	LL512X
8718696384121	LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH	LL512X	8719514181106	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	LL512X
8718696384138	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	LL512X	8719514789197	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	LL512X
8718696384145	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	LL523X	8718696384237	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	LL523X
8718696384152	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	LL523X	8718696384244	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	LL523X
8718696384169	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	LL523X	8718696384251	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	LL523X
8719514146488	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 VLC WH XA	LL512X	8718696384329	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	LL523X
8719514146495	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 VLC WH XA	LL523X	8718696384336	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	LL523X
8718696384718	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	LL512X	8718696384343	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	LL523X
8718696384725	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	LL512X	8718696384381	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	LL523X
8718696384732	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	LL512X	8718696384398	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	LL523X
8718696384749	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	LL523X	8718696384404	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	LL523X
8718696384756	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	LL523X	8718696384442	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	LL523X
8718696384763	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	LL523X	8718696384459	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	LL523X
8718696384657	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	LL512X	8718696384466	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	LL523X
8718696384664	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	LL512X	8718696384503	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	LL523X
8718696384671	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	LL512X	8718696384510	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	LL523X
8718696384695	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	LL523X	8718696384527	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	LL523X
8718696384206	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	LL512X	8718696384565	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	LL523X
8718696384213	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	LL512X	8718696384572	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	LL523X
8718696384220	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	LL512X	8718696384589	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	LL523X
8718696384268	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	LL512X	8718696384633	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	LL523X
8718696384275	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	LL512X	8718696384640	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	LL523X
8718696384282	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	LL512X	8718696384688	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	LL523X
8718696384299	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	LL512X	8718696384701	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	LL523X
8718696384305	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	LL512X	8718696987261	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	LL523X
8718696384312	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	LL512X	8718699448042	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	LL523X
8718696384374	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	LL512X	8718699448059	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	LL523X
8718696384411	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	LL512X	8718699448066	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	LL523X
8718696384428	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	LL512X	8718699448073	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	LL523X
8718696384435	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	LL512X	8718699448080	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	LL523X
8718696384473	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	LL512X	8718699448097	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	LL523X
8718696384480	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	LL512X	8719514145016	LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA	LL523X
8718696384497	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	LL512X	8719514145023	LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA	LL523X
8718696384534	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	LL512X	8719514145054	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	LL523X
8718696384541	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	LL512X	8719514145061	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	LL523X
8718696384558	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	LL512X	8719514145078	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	LL523X
8718696384619	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	LL512X	8719514145122	LL523X LED100S/840 PSED MB 13 VLC WH XA	LL523X

Order Code	Full Product Name	Code productfamily
8719514146471	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH XA	LL523X
8719514150362	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 VLC WH XA	LL523X
8719514150379	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	LL523X
8719514150386	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	LL523X
8719514737617	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	LL523X
8719514737624	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	LL523X
8719514789180	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	LL523X
8718696384947	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	LL612X
8718696384954	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	LL612X

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8718696384961	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	LL612X
8718696384978	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	LL623X
8718696384985	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	LL623X
8718696384992	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	LL623X
8720169440616	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	LL515S
8720169440630	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	LL515S
8720169440647	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	LL515S
8720169440654	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	LL515S
8720169440661	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	LL515S

Gegevens lichttechniek (1/2)

	Full Product	Gecorreleerde		Lichtrendement			Full Product	Gecorreleerde		Lichtrendement	
		kleurtemperatuur	Kleurweergave-	(gespec.)				kleurtemperatuur	Kleurweergave-	(gespec.)	
Order Code	Name	(nom)	index (CRI)	(nom.)	Lichtstro	Order Code	Name	(nom)	index (CRI)	(nom.)	Lichtstroom
8718696384114	LL512X LED31S/8 40 PSD PCO 7 WH	4000 K	>80	128 lm/W	2.700 lm	8719514146495	LL523X LED123S/ 840 PSD PCO 7 VLC WH	4000 K	>80	154,4 lm/W	12.300 lm
8718696384121	LL512X LED50S/ 840 PSD PCO 7 WH	4000 K	>80	119 lm/W	4.300 lm	8718696384718	LL512X LED31S/8 40 PSD WB 7 BK	4000 K	>80	147 lm/W	3.100 lm
8718696384138	LL512X LED61S/8 40 PSD PCO 7 WH	4000 K	>80	117 lm/W	5.300 lm	8718696384725	LL512X LED50S/ 840 PSD WB 7 BK	4000 K	>80	138 lm/W	5.000 lm
8718696384145	LL523X LED62S/ 840 PSD PCO 7 WH	4000 K	>80	129 lm/W	5.300 lm	8718696384732	LL512X LED61S/8 40 PSD WB 7 BK	4000 K	>80	135 lm/W	6.100 lm
8718696384152	LL523X LED100S/ 840 PSD PCO 7 WH	4000 K	>80	121 lm/W	8.600 lm	8718696384749	LL523X LED62S/ 840 PSD WB 7 BK	4000 K	>80	151 lm/W	6.200 lm
8718696384169	LL523X LED123S/ 840 PSD PCO 7 WH	4000 K	>80	119 lm/W	10.600 lm	8718696384756	LL523X LED100S/ 840 PSD WB 7 BK	4000 K	>80	140 lm/W	10.100 lm
8719514146488	LL512X LED61S/8 40 PSD PCO 7 VLC WH XA	4000 K	>80	150 lm/W	6.100 lm	8718696384763	LL523X LED123S/ 840 PSD WB 7 BK	4000 K	>80	138 lm/W	12.300 lm
						8718696384657	LL512X LED31S/8 40 PSD WB 7 SI	4000 K	>80	147 lm/W	3.100 lm
						8718696384664	LL512X LED50S/	4000 K	>80	138 lm/W	5.000 lm

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstro	Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
	840 PSD WB 7 SI						40 PSD NB 7 WH				
8718696384671	LL512X LED61S/8 40 PSD WB 7 SI	4000 K	>80	135 lm/W	6.100 lm	8718696384411	LL512X LED31S/8 40 PSD DA35W 7 WH	4000 K	>80	147 lm/W	3.100 lm
8718696384695	LL523X LED100S/ 840 PSD WB 7 SI	4000 K	>80	140 lm/W	10.100 lm	8718696384428	LL512X LED50S/ 840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	5.000 lm
8718696384206	LL512X LED31S/8 40 PSD WB 7 WH	4000 K	>80	147 lm/W	3.100 lm	8718696384435	LL512X LED61S/8 40 PSD DA35W 7 WH	4000 K	>80	135 lm/W	6.100 lm
8718696384213	LL512X LED50S/ 840 PSD WB 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	5.000 lm	8718696384473	LL512X LED31S/8 40 PSD DA25W 7 WH	4000 K	>80	147 lm/W	3.100 lm
8718696384220	LL512X LED61S/8 40 PSD WB 7 WH	4000 K	>80	135 lm/W	6.100 lm	8718696384480	LL512X LED50S/ 840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	5.000 lm
8718696384268	LL512X LED31S/8 40 PSED WB 7 WH	4000 K	>80	147 lm/W	3.100 lm	8718696384497	LL512X LED61S/8 40 PSD DA25W 7 WH	4000 K	>80	135 lm/W	6.100 lm
8718696384275	LL512X LED50S/ 840 PSED WB 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	5.000 lm	8718696384534	LL512X LED31S/8 40 PSD DA25N 7 WH	4000 K	>80	147 lm/W	3.100 lm
8718696384282	LL512X LED61S/8 40 PSED WB 7 WH	4000 K	>80	135 lm/W	6.100 lm	8718696384541	LL512X LED50S/ 840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	5.000 lm
8718696384299	LL512X LED31S/8 40 PSD MB 7 WH	4000 K	>80	147 lm/W	3.100 lm	8718696384558	LL512X LED61S/8 40 PSD DA25N 7 WH	4000 K	>80	135 lm/W	6.100 lm
8718696384305	LL512X LED50S/ 840 PSD MB 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	5.000 lm	8718696384619	LL512X LED61S/8	4000 K	>80	135 lm/W	6.100 lm
8718696384312	LL512X LED61S/8 40 PSD MB 7 WH	4000 K	>80	135 lm/W	6.100 lm						
8718696384374	LL512X LED61S/8	4000 K	>80	135 lm/W	6.100 lm						

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstro	Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
	40 PSD A20 7 WH						840 PSD NB 7 WH				
8718696987254	LL512X LED50S/ 835 PSD WB 7 WH	3500 K	>80	139 lm/W	5.000 lm	8718696384442	LL523X LED62S/ 840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	>80	151 lm/W	6.200 lm
8719514181106	LL512X LED31S/8 40 PSD WB-OC 7 WH XA	4000 K	>80	175 lm/W	3.100 lm	8718696384459	LL523X LED100S/ 840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	>80	140 lm/W	10.100 lm
8719514789197	LL512X LED80S/ 840 PSD WB 7 WH HE	4000 K	>80	160 lm/W	8.000 lm	8718696384466	LL523X LED123S/ 840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	12.300 lm
8718696384237	LL523X LED62S/ 840 PSD WB 7 WH	4000 K	>80	151 lm/W	6.200 lm	8718696384503	LL523X LED62S/ 840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	>80	151 lm/W	6.200 lm
8718696384244	LL523X LED100S/ 840 PSD WB 7 WH	4000 K	>80	140 lm/W	10.100 lm	8718696384510	LL523X LED100S/ 840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	>80	140 lm/W	10.100 lm
8718696384251	LL523X LED123S/ 840 PSD WB 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	12.300 lm	8718696384527	LL523X LED123S/ 840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	12.300 lm
8718696384329	LL523X LED62S/ 840 PSD MB 7 WH	4000 K	>80	151 lm/W	6.200 lm	8718696384565	LL523X LED62S/ 840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	>80	151 lm/W	6.200 lm
8718696384336	LL523X LED100S/ 840 PSD MB 7 WH	4000 K	>80	140 lm/W	10.100 lm	8718696384572	LL523X LED100S/ 840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	>80	140 lm/W	10.100 lm
8718696384343	LL523X LED123S/ 840 PSD MB 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	12.300 lm	8718696384589	LL523X LED123S/ 840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	12.300 lm
8718696384381	LL523X LED62S/ 840 PSD NB 7 WH	4000 K	>80	151 lm/W	6.200 lm	8718696384633	LL523X LED100S/ 840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	>80	140 lm/W	10.100 lm
8718696384398	LL523X LED100S/ 840 PSD NB 7 WH	4000 K	>80	140 lm/W	10.100 lm						
8718696384404	LL523X LED123S/ 840 PSD	4000 K	>80	138 lm/W	12.300 lm						

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8718696384640	840 PSD A20 7 WH					8719514145023	LL523X LED123S/ 840 PSD DA45W 7 WH XA	4000 K	>80	180,9 lm/W	12.300 lm
	LL523X	4000 K	>80	138 lm/W	12.300 lm		LL523X	4000 K	>80	180,9 lm/W	12.300 lm
	LED123S/ 840 PSD A20 7 WH						LED123S/ 840 PSD WB 7 WH XA				
	LL523X	4000 K	>80	151 lm/W	6.200 lm		LL523X	4000 K	>80	183,6 lm/W	10.000 lm
8718696384688	LED62S/ 840 PSD WB 7 SI					8719514145054	LED100S/ 840 PSD MB 7 VLC WH XA				
	LL523X	4000 K	>80	138 lm/W	12.300 lm		LL523X	4000 K	>80	180,9 lm/W	12.300 lm
	LED123S/ 840 PSD WB 7 SI						LED123S/ 840 PSD MB 7 VLC WH XA				
	LL523X	3500 K	>80	141 lm/W	10.000 lm		LL523X	4000 K	>80	183,6 lm/W	10.000 lm
8718696987261	LED100S/ 835 PSD WB 7 WH					8719514145078	LED100S/ 840 PSD PSMB 13 VLC WH XA				
	LL523X	4000 K	>80	128 lm/W	16.000 lm		LL523X	4000 K	>80	175,8 lm/W	16.000 lm
	LED160S/ 840 PSD MB 7 WH						LED160S/ 840 PSD NB 7 WH				
	LL523X	4000 K	>80	128 lm/W	16.000 lm		LL523X	3000 K	>80	183,6 lm/W	10.000 lm
8718699448042	LED160S/ 840 PSD NB 7 WH					8719514145122	LED100S/ 840 PSMB 13 VLC WH XA				
	LL523X	4000 K	>80	128 lm/W	16.000 lm		LL523X	4000 K	>80	180,9 lm/W	12.300 lm
	LED160S/ 840 PSD NB 7 WH						LED123S/ 840 PSD NB 7 VLC WH XA				
	LL523X	4000 K	>80	128 lm/W	16.000 lm		LL523X	4000 K	>80	175,8 lm/W	16.000 lm
8718699448059	LED160S/ 840 PSD NB 7 WH					8719514145122	LED100S/ 840 PSMB 13 VLC WH XA				
	LL523X	4000 K	>80	128 lm/W	16.000 lm		LL523X	4000 K	>80	183,6 lm/W	10.000 lm
	LED160S/ 840 PSD NB 7 WH						LED160S/ 840 PSD NB 7 WH				
	LL523X	4000 K	>80	128 lm/W	16.000 lm		LL523X	4000 K	>80	183,6 lm/W	10.000 lm
8718699448066	LED160S/ 840 PSD XNB 7 WH					8719514145122	LED100S/ 840 PSMB 13 VLC WH XA				
	LL523X	4000 K	>80	128 lm/W	16.000 lm		LL523X	4000 K	>80	180,9 lm/W	12.300 lm
	LED160S/ 840 PSD XNB 7 WH						LED123S/ 840 PSD NB 7 VLC WH XA				
	LL523X	3000 K	>80	128 lm/W	16.000 lm		LL523X	4000 K	>80	175,8 lm/W	16.000 lm
8718699448073	LED160S/ 830 PSD MB 7 WH					8719514150362	LED160S/ 840 PSD NB 7 WH				
	LL523X	3000 K	>80	128 lm/W	16.000 lm		LED100S/ 840 PSD WB 7 VLC WH XA				
	LED160S/ 830 PSD NB 7 WH						LED123S/ 840 PSD NB 7 VLC WH XA				
	LL523X	3000 K	>80	128 lm/W	16.000 lm		LL523X	4000 K	>80	180,9 lm/W	12.300 lm
8718699448080	LED160S/ 830 PSD NB 7 WH					8719514150379	LED100S/ 840 PSD WB 7 VLC WH XA				
	LL523X	3000 K	>80	128 lm/W	16.000 lm		LED123S/ 840 PSD NB 7 VLC WH XA				
	LED160S/ 830 PSD XNB 7 WH						LED160S/ 840 PSD NB 7 WH				
	LL523X	3000 K	>80	128 lm/W	16.000 lm		LED100S/ 840 PSD WB 7 VLC WH XA				
8718699448097	LED160S/ 830 PSD XNB 7 WH					8719514150386	LED160S/ 840 PSD NB 7 WH				
	LL523X	3000 K	>80	128 lm/W	16.000 lm		LED100S/ 840 PSD WB 7 VLC WH XA				
	LED160S/ 830 PSD XNB 7 WH						LED123S/ 840 PSD				
	LL523X	3000 K	>80	128 lm/W	16.000 lm		LED100S/ 840 PSD WB 7 VLC WH XA				
8719514145016	LED123S/ 830 PSD DA45W 7 WH XA					8719514737617	LED123S/ 840 PSD				
	LL523X	3000 K	>80	172,1 lm/W	12.300 lm		LED123S/ 840 PSD				
	LED123S/ 830 PSD DA45W 7 WH XA						LED123S/ 840 PSD				
	LL523X	3000 K	>80	172,1 lm/W	12.300 lm		LED123S/ 840 PSD				

	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Kleurweergave- index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstro	Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Kleurweergave- index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstro
	WB 7 WH HE						840 PSD MB 7 WH				
8719514737624	LL523X LED160S/ 840 PSD NB 7 WH HE	4000 K	>80	165 lm/W	16.000 lm	8718696384992	LL623X LED123S/ 840 PSD NB 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	12.300 lm
						8720169440616	LL515S	4000 K	80	168 lm/W	5.700 lm
8719514789180	LL523X LED160S/ 840 PSD WB 7 WH HE	4000 K	>80	165 lm/W	16.000 lm		46S_57S/ 840 PCO PSU UNIV TW3 WH				
						8720169440630	LL515S	4000 K	80	168 lm/W	4.200 lm
8718696384947	LL612X LED61S/8 40 PSD WB 7 WH	4000 K	>80	137 lm/W	6.150 lm		42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH				
8718696384954	LL612X LED61S/8 40 PSD MB 7 WH	4000 K	>80	137 lm/W	6.150 lm	8720169440647	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV	3000 K	80	168 lm/W	4.200 lm
8718696384961	LL612X LED61S/8 40 PSD NB 7 WH	4000 K	>80	137 lm/W	6.150 lm		TW3 WH				
						8720169440654	LL515S 80S/840 PSD PCO	4000 K	80	160 lm/W	8.000 lm
8718696384978	LL623X LED123S/ 840 PSD WB 7 WH	4000 K	>80	138 lm/W	12.300 lm		UNIV TW3 WH				
						8720169440661	LL515S 80S/830	3000 K	80	160 lm/W	8.000 lm
8718696384985	LL623X LED123S/	4000 K	>80	138 lm/W	12.300 lm		PSD PCO UNIV TW3 WH				

Gegevens lichttechniek (2/2)

		Aantal				Aantal	
Order Code	Full Product Name	lichtbronnen	Optiektype	Order Code	Full Product Name	lichtbronnen	Optiektype
8718696384114	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	-	Opaal	8719514146495	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 VLC WH XA	-	Opaal
8718696384121	LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH	-	Opaal	8718696384718	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	-	Brede bundel
8718696384138	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	-	Opaal	8718696384725	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	-	Brede bundel
8718696384145	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	-	Opaal	8718696384732	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	-	Brede bundel
8718696384152	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	-	Opaal	8718696384749	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	-	Brede bundel
8718696384169	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	-	Opaal	8718696384756	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	-	Brede bundel
8719514146488	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 VLC WH XA	-	Opaal	8718696384763	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	-	Brede bundel

Order Code	Full Product Name	Aantal lichtbronnen	Optiektype
8718696384657	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	-	Brede bundel
8718696384664	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	-	Brede bundel
8718696384671	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	-	Brede bundel
8718696384695	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	-	Brede bundel
8718696384206	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	-	Brede bundel
8718696384213	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	-	Brede bundel
8718696384220	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	-	Brede bundel
8718696384268	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	-	Brede bundel
8718696384275	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	-	Brede bundel
8718696384282	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	-	Brede bundel
8718696384299	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	-	Middelbrede bundel
8718696384305	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	-	Middelbrede bundel
8718696384312	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	-	Middelbrede bundel
8718696384374	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	-	Smalle bundel
8718696384411	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	-	Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel
8718696384428	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	-	Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel
8718696384435	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	-	Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel
8718696384473	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	-	Dubbel asymmetrische optiek, brede bundel
8718696384480	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	-	Dubbel asymmetrische optiek, brede bundel
8718696384497	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	-	Dubbel asymmetrische optiek, brede bundel

Order Code	Full Product Name	Aantal lichtbronnen	Optiektype
8718696384534	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	1	Dubbel asymmetrische optiek, smalle bundel
8718696384541	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	-	Dubbel asymmetrische optiek, smalle bundel
8718696384558	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	-	Dubbel asymmetrische optiek, smalle bundel
8718696384619	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	-	Asymmetrische spiegel
8718696987254	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	-	Brede bundel
8719514181106	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	-	Brede bundel
8719514789197	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	-	Brede bundel
8718696384237	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	-	Brede bundel
8718696384244	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	-	Brede bundel
8718696384251	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	-	Brede bundel
8718696384329	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	-	Middelbrede bundel
8718696384336	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	-	Middelbrede bundel
8718696384343	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	-	Middelbrede bundel
8718696384381	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	-	Smalle bundel
8718696384398	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	-	Smalle bundel
8718696384404	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	-	Smalle bundel
8718696384442	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	-	Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel
8718696384459	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	-	Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel
8718696384466	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	-	Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel
8718696384503	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	-	Dubbel asymmetrische optiek, brede bundel

Order Code	Full Product Name	Aantal lichtbronnen	Optiektype
8718696384510	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	-	Dubbel asymmetrische optiek, brede bundel
8718696384527	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	-	Dubbel asymmetrische optiek, brede bundel
8718696384565	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	-	Dubbel asymmetrische optiek, smalle bundel
8718696384572	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	-	Dubbel asymmetrische optiek, smalle bundel
8718696384589	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	-	Dubbel asymmetrische optiek, smalle bundel
8718696384633	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	-	Asymmetrische spiegel
8718696384640	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	-	Asymmetrische spiegel
8718696384688	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	-	Brede bundel
8718696384701	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	-	Brede bundel
8718696987261	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	-	Brede bundel
8718699448042	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	-	Middelbrede bundel
8718699448059	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	-	Smalle bundel
8718699448066	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	-	Extra smalle bundel
8718699448073	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	-	Middelbrede bundel
8718699448080	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	-	Smalle bundel
8718699448097	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	-	Extra smalle bundel
8719514145016	LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA	-	Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel
8719514145023	LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA	-	Dubbel asymmetrische

Order Code	Full Product Name	Aantal lichtbronnen	Optiektype
8719514145054	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	-	optiek, 35°, brede bundel Brede bundel
8719514145061	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	-	Middelbrede bundel
8719514145078	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	-	Middelbrede bundel
8719514145122	LL523X LED100S/840 PSED MB 13 VLC WH XA	-	Middelbrede bundel
8719514146471	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH XA	-	Middelbrede bundel
8719514150362	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 VLC WH XA	-	Brede bundel
8719514150379	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	-	Smalle bundel
8719514150386	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	-	Smalle bundel
8719514737617	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	-	Brede bundel
8719514737624	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	-	Smalle bundel
8719514789180	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	-	Brede bundel
8718696384947	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	-	Brede bundel
8718696384954	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	-	Middelbrede bundel
8718696384961	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	-	Smalle bundel
8718696384978	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	-	Brede bundel
8718696384985	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	-	Middelbrede bundel
8718696384992	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	-	Smalle bundel
8720169440616	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	-	Opaal
8720169440630	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	-	Opaal
8720169440647	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	-	Opaal
8720169440654	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	-	Opaal
8720169440661	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	-	Opaal

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning	Energieverbruik
8718696384114	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	220-240 V	21 W
8718696384121	LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH	220-240 V	36 W
8718696384138	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	220-240 V	45 W
8718696384145	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	220-240 V	41 W
8718696384152	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	220-240 V	71 W
8718696384169	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	220-240 V	89 W
8719514146488	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 VLC WH XA	220-240 V	35 W
8719514146495	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 VLC WH XA	220-240 V	68 W
8718696384718	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	220-240 V	21 W
8718696384725	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	220-240 V	36 W
8718696384732	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	220-240 V	45 W
8718696384749	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	220-240 V	41 W
8718696384756	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	220-240 V	71 W
8718696384763	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	220-240 V	89 W
8718696384657	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	220-240 V	21 W
8718696384664	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	220-240 V	36 W
8718696384671	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	220-240 V	45 W
8718696384695	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	220-240 V	71 W
8718696384206	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	21 W
8718696384213	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	36 W
8718696384220	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	45 W
8718696384268	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	220-240 V	21 W
8718696384275	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	220-240 V	36 W
8718696384282	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	220-240 V	45 W
8718696384299	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	21 W
8718696384305	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	36 W
8718696384312	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	45 W
8718696384374	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	220-240 V	45 W

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning	Energieverbruik
8718696384411	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	21 W
8718696384428	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	36 W
8718696384435	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	45 W
8718696384473	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	220-240 V	21 W
8718696384480	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	220-240 V	36 W
8718696384497	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	220-240 V	45 W
8718696384534	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	220-240 V	21 W
8718696384541	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	220-240 V	36 W
8718696384558	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	220-240 V	45 W
8718696384619	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	220-240 V	45 W
8718696987254	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	220-240 V	36 W
8719514181106	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	220-240 V	18 W
8719514789197	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	220-240 V	50 W
8718696384237	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	41 W
8718696384244	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	71 W
8718696384251	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	89 W
8718696384329	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	41 W
8718696384336	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	71 W
8718696384343	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	89 W
8718696384381	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	220-240 V	41 W
8718696384398	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	220-240 V	71 W
8718696384404	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	220-240 V	89 W
8718696384442	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	41 W
8718696384459	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	71 W
8718696384466	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	89 W
8718696384503	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	220-240 V	41 W

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning	Energieverbruik
8718696384510	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	220-240 V	71 W
8718696384527	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	220-240 V	89 W
8718696384565	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	220-240 V	41 W
8718696384572	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	220-240 V	71 W
8718696384589	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	220-240 V	89 W
8718696384633	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	220-240 V	71 W
8718696384640	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	220-240 V	89 W
8718696384688	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	220-240 V	41 W
8718696384701	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	220-240 V	89 W
8718696987261	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	220-240 V	71 W
8718699448042	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	127 W
8718699448059	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	220-240 V	127 W
8718699448066	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	220-240 V	127 W
8718699448073	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	220-240 V	125 W
8718699448080	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	220-240 V	125 W
8718699448097	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	220-240 V	125 W
8719514145016	LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA	220-240 V	68 W
8719514145023	LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA	220-240 V	68 W
8719514145054	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	220-240 V	68 W
8719514145061	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	220-240 V	55 W
8719514145078	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	220-240 V	68 W

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8718696384114	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	Ja
8718696384121	LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH	Ja
8718696384138	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	Ja
8718696384145	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	Ja
8718696384152	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	Ja
8718696384169	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	Ja
8719514146488	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 VLC WH XA	Ja

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning	Energieverbruik
8719514145122	LL523X LED100S/840 PSED MB 13 VLC WH XA	220-240 V	55 W
8719514146471	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH XA	220-240 V	91 W
8719514150362	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 VLC WH XA	220-240 V	55 W
8719514150379	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	220-240 V	68 W
8719514150386	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	220-240 V	91 W
8719514737617	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	220-240 V	72 W
8719514737624	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	220-240 V	97 W
8719514789180	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	220-240 V	97 W
8718696384947	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	220 tot 240 V	45 W
8718696384954	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	220 tot 240 V	45 W
8718696384961	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	220 tot 240 V	45 W
8718696384978	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	220 tot 240 V	89 W
8718696384985	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	220 tot 240 V	89 W
8718696384992	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	220 tot 240 V	89 W
8720169440616	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	220-240 V	36 W
8720169440630	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	220-240 V	25 W
8720169440647	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	220-240 V	25 W
8720169440654	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	220-240 V	50 W
8720169440661	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	220-240 V	50 W

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8719514146495	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 VLC WH XA	Ja
8718696384718	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	Ja
8718696384725	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	Ja
8718696384732	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	Ja
8718696384749	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	Ja
8718696384756	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	Ja
8718696384763	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8718696384657	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	Ja
8718696384664	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	Ja
8718696384671	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	Ja
8718696384695	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	Ja
8718696384206	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	Ja
8718696384213	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	Ja
8718696384220	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Ja
8718696384268	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	Ja
8718696384275	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	Ja
8718696384282	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	Ja
8718696384299	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	Ja
8718696384305	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	Ja
8718696384312	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Ja
8718696384374	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Ja
8718696384411	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	Ja
8718696384428	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	Ja
8718696384435	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	Ja
8718696384473	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	Ja
8718696384480	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	Ja
8718696384497	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	Ja
8718696384534	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	Ja
8718696384541	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	Ja
8718696384558	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	Ja
8718696384619	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	Ja
8718696987254	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	Ja
8719514181106	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	Ja
8719514789197	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	Ja
8718696384237	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	Ja
8718696384244	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	Ja
8718696384251	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Ja
8718696384329	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	Ja
8718696384336	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	Ja
8718696384343	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Ja
8718696384381	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	Ja
8718696384398	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	Ja
8718696384404	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Ja
8718696384442	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	Ja
8718696384459	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	Ja
8718696384466	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	Ja
8718696384503	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8718696384510	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	Ja
8718696384527	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	Ja
8718696384565	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	Ja
8718696384572	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	Ja
8718696384589	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	Ja
8718696384633	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	Ja
8718696384640	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	Ja
8718696384688	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	Ja
8718696384701	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	Ja
8718696987261	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	Ja
8718699448042	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	Ja
8718699448059	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	Ja
8718699448066	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	Ja
8718699448073	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	Ja
8718699448080	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	Ja
8718699448097	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	Ja
8719514145016	LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA	Ja
8719514145023	LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA	Ja
8719514145054	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	Ja
8719514145061	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	Ja
8719514145078	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	Ja
8719514145122	LL523X LED100S/840 PSED MB 13 VLC WH XA	Ja
8719514146471	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH XA	Ja
8719514150362	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 VLC WH XA	Ja
8719514150379	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	Ja
8719514150386	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	Ja
8719514737617	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	Ja
8719514737624	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	Ja
8719514789180	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	Ja
8718696384947	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	DALI
8718696384954	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	DALI
8718696384961	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	DALI
8718696384978	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	DALI
8718696384985	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	DALI
8718696384992	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	DALI
8720169440616	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	Nee
8720169440630	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	Ja
8720169440647	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	Ja
8720169440654	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	Ja
8720169440661	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	Ja

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8718696384114	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	Wit
8718696384121	LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH	Wit
8718696384138	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	Wit
8718696384145	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	Wit
8718696384152	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	Wit
8718696384169	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	Wit
8719514146488	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 VLC WH XA	Wit
8719514146495	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 VLC WH XA	Wit

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8718696384718	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	Zwart
8718696384725	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	Zwart
8718696384732	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	Zwart
8718696384749	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	Zwart
8718696384756	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	Zwart
8718696384763	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	Zwart
8718696384657	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	Zilver
8718696384664	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	Zilver

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8718696384671	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	Zilver
8718696384695	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	Zilver
8718696384206	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	Wit
8718696384213	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	Wit
8718696384220	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Wit
8718696384268	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	Wit
8718696384275	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	Wit
8718696384282	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	Wit
8718696384299	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	Wit
8718696384305	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	Wit
8718696384312	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Wit
8718696384374	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Wit
8718696384411	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	Wit
8718696384428	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	Wit
8718696384435	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	Wit
8718696384473	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	Wit
8718696384480	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	Wit
8718696384497	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	Wit
8718696384534	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	Wit
8718696384541	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	Wit
8718696384558	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	Wit
8718696384619	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	Wit
8718696987254	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	Wit
8719514181106	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	Wit
8719514789197	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	Wit
8718696384237	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	Wit
8718696384244	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	Wit
8718696384251	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Wit
8718696384329	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	Wit
8718696384336	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	Wit
8718696384343	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Wit
8718696384381	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	Wit
8718696384398	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	Wit
8718696384404	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Wit
8718696384442	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	Wit
8718696384459	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	Wit
8718696384466	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	Wit
8718696384503	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	Wit
8718696384510	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	Wit

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8718696384527	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	Wit
8718696384565	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	Wit
8718696384572	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	Wit
8718696384589	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	Wit
8718696384633	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	Wit
8718696384640	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	Wit
8718696384688	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	Zilver
8718696384701	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	Zilver
8718696987261	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	Wit
8718699448042	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	Wit
8718699448059	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	Wit
8718699448066	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	Wit
8718699448073	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	Wit
8718699448080	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	Wit
8718699448097	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	Wit
8719514145016	LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA	Wit
8719514145023	LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA	Wit
8719514145054	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	Wit
8719514145061	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	Wit
8719514145078	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	Wit
8719514145122	LL523X LED100S/840 PSED MB 13 VLC WH XA	Wit
8719514146471	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH XA	Wit
8719514150362	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 VLC WH XA	Wit
8719514150379	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	Wit
8719514150386	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	Wit
8719514737617	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	Wit
8719514737624	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	Wit
8719514789180	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	Wit
8718696384947	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Wit
8718696384954	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Wit
8718696384961	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Wit
8718696384978	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Wit
8718696384985	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Wit
8718696384992	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Wit
8720169440616	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	Wit
8720169440630	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	Wit
8720169440647	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	Wit
8720169440654	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	Wit
8720169440661	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	Wit

Werking op noodstroom

Order Code	Full Product Name	Noodstroom
8718696384114	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	-
8718696384121	LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH	-
8718696384138	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	-
8718696384145	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	-
8718696384152	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	-
8718696384169	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	-
8719514146488	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 VLC WH XA	-
8719514146495	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 VLC WH XA	-
8718696384718	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	-

Order Code	Full Product Name	Noodstroom
8718696384725	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	-
8718696384732	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	-
8718696384749	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	-
8718696384756	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	-
8718696384763	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	-
8718696384657	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	-
8718696384664	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	-
8718696384671	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	-
8718696384695	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	-

Order Code	Full Product Name	Noodstroom
8718696384206	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	-
8718696384213	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	-
8718696384220	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	-
8718696384268	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	-
8718696384275	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	-
8718696384282	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	-
8718696384299	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	-
8718696384305	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	-
8718696384312	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	-
8718696384374	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	-
8718696384411	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	-
8718696384428	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	-
8718696384435	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	-
8718696384473	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	-
8718696384480	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	-
8718696384497	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	-
8718696384534	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	-
8718696384541	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	-
8718696384558	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	-
8718696384619	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	-
8718696987254	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	-
8719514181106	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	-
8719514789197	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	-
8718696384237	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	-
8718696384244	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	-
8718696384251	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	-
8718696384329	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	-
8718696384336	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	-
8718696384343	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	-
8718696384381	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	-
8718696384398	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	-
8718696384404	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	-
8718696384442	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	-
8718696384459	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	-
8718696384466	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	-
8718696384503	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	-
8718696384510	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	-
8718696384527	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	-

Order Code	Full Product Name	Noodstroom
8718696384565	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	-
8718696384572	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	-
8718696384589	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	-
8718696384633	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	-
8718696384640	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	-
8718696384688	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	-
8718696384701	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	-
8718696987261	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	-
8718699448042	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	-
8718699448059	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	-
8718699448066	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	-
8718699448073	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	-
8718699448080	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	-
8718699448097	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	-
8719514145016	LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA	-
8719514145023	LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA	-
8719514145054	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	-
8719514145061	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	-
8719514145078	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	-
8719514145122	LL523X LED100S/840 PSED MB 13 VLC WH XA	-
8719514146471	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH XA	-
8719514150362	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 VLC WH XA	-
8719514150379	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	-
8719514150386	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	-
8719514737617	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	-
8719514737624	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	-
8719514789180	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	-
8718696384947	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	-
8718696384954	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	-
8718696384961	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	-
8718696384978	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	-
8718696384985	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	-
8718696384992	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	-
8720169440616	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	0 lm
8720169440630	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	0 lm
8720169440647	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	0 lm
8720169440654	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	0 lm
8720169440661	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	0 lm

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse
8718696384114	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	IP 20
8718696384121	LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH	IP 20
8718696384138	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	IP 20
8718696384145	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	IP 20
8718696384152	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	IP 20
8718696384169	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	IP 20
8719514146488	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 VLC WH XA	IP 20
8719514146495	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 VLC WH XA	IP 20
8718696384718	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	IP 20
8718696384725	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	IP 20

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse
8718696384732	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	IP 20
8718696384749	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	IP 20
8718696384756	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	IP 20
8718696384763	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	IP 20
8718696384657	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	IP 20
8718696384664	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	IP 20
8718696384671	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	IP 20
8718696384695	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	IP 20
8718696384206	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	IP 20
8718696384213	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	IP 20

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse
8718696384220	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	IP 20
8718696384268	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	IP 20
8718696384275	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	IP 20
8718696384282	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	IP 20
8718696384299	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	IP 20
8718696384305	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	IP 20
8718696384312	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	IP 20
8718696384374	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	IP 20
8718696384411	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	IP 20
8718696384428	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	IP 20
8718696384435	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	IP 20
8718696384473	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	IP 20
8718696384480	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	IP 20
8718696384497	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	IP 20
8718696384534	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	IP 20
8718696384541	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	IP 20
8718696384558	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	IP 20
8718696384619	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	IP 20
8718696987254	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	IP 20
8719514181106	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	IP 20
8719514789197	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	IP 20
8718696384237	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	IP 20
8718696384244	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	IP 20
8718696384251	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	IP 20
8718696384329	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	IP 20
8718696384336	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	IP 20
8718696384343	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	IP 20
8718696384381	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	IP 20
8718696384398	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	IP 20
8718696384404	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	IP 20
8718696384442	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	IP 20
8718696384459	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	IP 20
8718696384466	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	IP 20
8718696384503	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	IP 20
8718696384510	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	IP 20
8718696384527	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	IP 20
8718696384565	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	IP 20

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse
8718696384572	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	IP 20
8718696384589	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	IP 20
8718696384633	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	IP 20
8718696384640	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	IP 20
8718696384688	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	IP 20
8718696384701	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	IP 20
8718696987261	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	IP 20
8718699448042	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	IP 20
8718699448059	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	IP 20
8718699448066	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	IP 20
8718699448073	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	IP 20
8718699448080	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	IP 20
8718699448097	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	IP 20
8719514145016	LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA	IP 20
8719514145023	LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA	IP 20
8719514145054	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	IP 20
8719514145061	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	IP 20
8719514145078	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	IP 20
8719514145122	LL523X LED100S/840 PSED MB 13 VLC WH XA	IP 20
8719514146471	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH XA	IP 20
8719514150362	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 VLC WH XA	IP 20
8719514150379	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	IP 20
8719514150386	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	IP 20
8719514737617	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	IP 20
8719514737624	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	IP 20
8719514789180	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	IP 20
8718696384947	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	IP 54
8718696384954	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	IP 54
8718696384961	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	IP 54
8718696384978	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	IP 54
8718696384985	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	IP 54
8718696384992	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	IP 54
8720169440616	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	IP 20
8720169440630	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	IP 20
8720169440647	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	IP 20
8720169440654	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	IP 20
8720169440661	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	IP 20

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718696384114	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384121	LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384138	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384145	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384152	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384169	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8719514146488	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 VLC WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
8719514146495	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 VLC WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384718	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	(0.34. 0.35) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718696384725	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384732	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384749	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384756	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384763	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384657	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384664	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384671	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384695	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384206	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384213	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718696384220	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384268	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384275	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384282	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384299	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384305	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384312	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384374	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384411	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384428	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384435	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384473	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384480	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384497	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384534	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384541	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384558	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384619	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696987254	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8719514181106	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
8719514789197	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384237	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384244	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384251	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384329	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384336	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384343	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384381	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384398	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384404	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384442	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384459	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384466	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384503	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384510	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384527	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384565	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384572	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384589	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384633	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Uitvalpercentage driver na 5.000 uur
8718696384114	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	-

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718696384640	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384688	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384701	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696987261	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718699448042	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718699448059	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718699448066	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718699448073	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	(0.4314.0.4000) SDCM
8718699448080	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	(0.4314.0.4000) SDCM
8718699448097	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	(0.4314.0.4000) SDCM
8719514145016	LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
8719514145023	LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
8719514145054	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
8719514145061	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
8719514145078	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
8719514145122	LL523X LED100S/840 PSED MB 13 VLC WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
8719514146471	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
8719514150362	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 VLC WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
8719514150379	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
8719514150386	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
8719514737617	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
8719514737624	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
8719514789180	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384947	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384954	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384961	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384978	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384985	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8718696384992	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8720169440616	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8720169440630	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8720169440647	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8720169440654	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
8720169440661	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Uitvalpercentage driver na 5.000 uur
8718696384138	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	-
8718696384145	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	-
8718696384152	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	-
8718696384169	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	-
8719514146488	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 VLC WH XA	-
8719514146495	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 VLC WH XA	-
8718696384718	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	-
8718696384725	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	-
8718696384732	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	-
8718696384749	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	-
8718696384756	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	-
8718696384763	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	-
8718696384657	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	-
8718696384664	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	-
8718696384671	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	-
8718696384695	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	-
8718696384206	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	-
8718696384213	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	-
8718696384220	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	-
8718696384268	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	-
8718696384275	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	-
8718696384282	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	-
8718696384299	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	-
8718696384305	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	-
8718696384312	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	-
8718696384374	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	-
8718696384411	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	-
8718696384428	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	-
8718696384435	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	-
8718696384473	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	-
8718696384480	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	-
8718696384497	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	-
8718696384534	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	-
8718696384541	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	-
8718696384558	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	-
8718696384619	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	-
8718696987254	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	-
8719514181106	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	-
8719514789197	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	-
8718696384237	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	-
8718696384244	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	-
8718696384251	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	-
8718696384329	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	-
8718696384336	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	-
8718696384343	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	-
8718696384381	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	-
8718696384398	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	-

Order Code	Full Product Name	Uitvalpercentage driver na 5.000 uur
8718696384404	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	-
8718696384442	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	-
8718696384459	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	-
8718696384466	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	-
8718696384503	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	-
8718696384510	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	-
8718696384527	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	-
8718696384565	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	-
8718696384572	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	-
8718696384589	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	-
8718696384633	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	-
8718696384640	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	-
8718696384688	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	-
8718696384701	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	-
8718696987261	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	-
8718699448042	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	0.50 %
8718699448059	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	0.50 %
8718699448066	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	0.50 %
8718699448073	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	0.50 %
8718699448080	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	0.50 %
8718699448097	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	0.50 %
8719514145016	LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA	-
8719514145023	LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA	-
8719514145054	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	-
8719514145061	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	-
8719514145078	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	-
8719514145122	LL523X LED100S/840 PSED MB 13 VLC WH XA	-
8719514146471	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH XA	-
8719514150362	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 VLC WH XA	-
8719514150379	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	-
8719514150386	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	-
8719514737617	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	-
8719514737624	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	-
8719514789180	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	-
8718696384947	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	-
8718696384954	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	-
8718696384961	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	-
8718696384978	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	-
8718696384985	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	-
8718696384992	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	-
8720169440616	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	-
8720169440630	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	-
8720169440647	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	-
8720169440654	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	-
8720169440661	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	-

Toepassingsomstandigheden

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimnniveau	Geschikt voor willekeurige schakeling
8718696384114	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	1%	Niet van toepassing
8718696384121	LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH	1%	Niet van toepassing
8718696384138	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	1%	Niet van toepassing
8718696384145	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	1%	Niet van toepassing
8718696384152	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	1%	Niet van toepassing
8718696384169	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	1%	Niet van toepassing
8719514146488	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 VLC WH XA	1%	Niet van toepassing
8719514146495	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 VLC WH XA	1%	Niet van toepassing
8718696384718	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	1%	Niet van toepassing
8718696384725	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	1%	Niet van toepassing
8718696384732	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	1%	Niet van toepassing
8718696384749	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	1%	Niet van toepassing
8718696384756	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	1%	Niet van toepassing
8718696384763	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	1%	Niet van toepassing
8718696384657	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	1%	Niet van toepassing
8718696384664	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	1%	Niet van toepassing
8718696384671	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	1%	Niet van toepassing
8718696384695	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	1%	Niet van toepassing
8718696384206	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	1%	Niet van toepassing
8718696384213	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	1%	Niet van toepassing
8718696384220	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	1%	Niet van toepassing
8718696384268	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	1%	Niet van toepassing
8718696384275	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	1%	Niet van toepassing
8718696384282	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	1%	Niet van toepassing
8718696384299	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	1%	Niet van toepassing

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimnniveau	Geschikt voor willekeurige schakeling
8718696384305	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	1%	Niet van toepassing
8718696384312	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	1%	Niet van toepassing
8718696384374	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	1%	Niet van toepassing
8718696384411	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	1%	Niet van toepassing
8718696384428	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	1%	Niet van toepassing
8718696384435	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	1%	Niet van toepassing
8718696384473	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	1%	Niet van toepassing
8718696384480	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	1%	Niet van toepassing
8718696384497	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	1%	Niet van toepassing
8718696384534	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	1%	Niet van toepassing
8718696384541	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	1%	Niet van toepassing
8718696384558	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	1%	Niet van toepassing
8718696384619	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	1%	Niet van toepassing
8718696987254	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	1%	Niet van toepassing
8719514181106	LL512X LED31S/840 PSD WB- OC 7 WH XA	1%	Niet van toepassing
8719514789197	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	1%	Niet van toepassing
8718696384237	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	1%	Niet van toepassing
8718696384244	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	1%	Niet van toepassing
8718696384251	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	1%	Niet van toepassing
8718696384329	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	1%	Niet van toepassing
8718696384336	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	1%	Niet van toepassing
8718696384343	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	1%	Niet van toepassing
8718696384381	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	1%	Niet van toepassing
8718696384398	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	1%	Niet van toepassing
8718696384404	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	1%	Niet van toepassing

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimnniveau	Geschikt voor willekeurige schakeling
8718696384442	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	1%	Niet van toepassing
8718696384459	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	1%	Niet van toepassing
8718696384466	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	1%	Niet van toepassing
8718696384503	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	1%	Niet van toepassing
8718696384510	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	1%	Niet van toepassing
8718696384527	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	1%	Niet van toepassing
8718696384565	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	1%	Niet van toepassing
8718696384572	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	1%	Niet van toepassing
8718696384589	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	1%	Niet van toepassing
8718696384633	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	1%	Niet van toepassing
8718696384640	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	1%	Niet van toepassing
8718696384688	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	1%	Niet van toepassing
8718696384701	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	1%	Niet van toepassing
8718696987261	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	1%	Niet van toepassing
8718699448042	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	1%	Niet van toepassing
8718699448059	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	1%	Niet van toepassing
8718699448066	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	1%	Niet van toepassing
8718699448073	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	1%	Niet van toepassing
8718699448080	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	1%	Niet van toepassing
8718699448097	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	1%	Niet van toepassing
8719514145016	LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA	1%	Niet van toepassing
8719514145023	LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA	1%	Niet van toepassing

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimnniveau	Geschikt voor willekeurige schakeling
8719514145054	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	1%	Niet van toepassing
8719514145061	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	1%	Niet van toepassing
8719514145078	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	1%	Niet van toepassing
8719514145122	LL523X LED100S/840 PSED MB 13 VLC WH XA	1%	Niet van toepassing
8719514146471	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH XA	1%	Niet van toepassing
8719514150362	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 VLC WH XA	1%	Niet van toepassing
8719514150379	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	1%	Niet van toepassing
8719514150386	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	1%	Niet van toepassing
8719514737617	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	1%	Niet van toepassing
8719514737624	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	1%	Niet van toepassing
8719514789180	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	1%	Niet van toepassing
8718696384947	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	1%	Ja
8718696384954	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	1%	Ja
8718696384961	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	1%	Ja
8718696384978	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	1%	Ja
8718696384985	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	1%	Ja
8718696384992	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	1%	Ja
8720169440616	LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	Niet van toepassing	Niet van toepassing
8720169440630	LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	1%	Niet van toepassing
8720169440647	LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	1%	Niet van toepassing
8720169440654	LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	1%	Niet van toepassing
8720169440661	LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	1%	Niet van toepassing

