



Utmärkt ljuskvalitet och hög effektivitet

Pacific LED gen4

Pacific LED gen4 är en högeffektiv, tillförlitlig och vattentät LED-armatur med utmärkt ljuskvalitet och jämn ljusfördelning utan synliga ränder eller färgartefakter. Modulkonstruktion som gör det enklare att uppgradera och underhålla installationen. Det nya optiska systemet ger distorsionsfritt ljus med förbättrad visuell vägledning som gör Pacific LED gen4 till det perfekta valet för allmänbelysning av industrier, lagerlokaler och parkeringsplatser. Produktserien innefattar även olika typer av optik som gör det möjligt att skapa optimerade belysningsplaner för en mängd olika användningsområden. För industriella användningsområden erbjuder Pacific LED gen4 öppen produktdesign med verktygslös åtkomst till driftdonshuset samt armaturgavel med inbyggd kontakt för snabb och enkel installation. Monteringsklämma utan lösa smådelar som kan hamna på villovägar och påverka produktionsprocessen.

Fördelar

- Den högkvalitativa optiken har en behaglig och enhetlig ljusfördelning utan synliga ränder eller färgartefakter, för förbättrad visuell vägledning
- Välj bland olika former på ljuskäglan för optimerad belysning för ett brett utbud användningsområden
- Enkel installation och smidigt underhåll, verktygslös åtkomst till driftdonshuset samt armaturgavel med inbyggda kontakter

Funktioner

- Stort urval av optik (smal, bred, mycket bred eller opaliserad) och ljusflöden med utmärkt bländningskontroll.
- Högt ljusutbyte: 140 lm/W
- IP66 – damm- strålskyddad armatur
- GreenParking-systemet dimrar automatiskt ljuset för ökad energieffektivitet
- Livslängd upp till 100 000 timmar vid L70B50

Pacific LED gen4

Användning

- Industriområden
- Lagerlokaler/distributionscenter
- Parkeringshus
- Kyllageranläggningar

specifikationer

Typ	WT470C (standardutförande)
Ljuskälla	Utbytbar LED-modul
Spridningsvinkel	NB, WB, VWB, O
Ljusflöde	2300, 3400, 4200, 6400, 8000 (4000K CCT)
Korrelerad färgtemperatur	4000 eller 6500K
Färgåtergivningsex	80
Bibehållet ljusflöde vid snittlivslängd* på 50000 tim	L80
Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50000 tim	5%
XT-serien Bibehållet ljusflöde vid snittlivslängd* på 50000 tim	L70
XT-serien Felfrekvens för styrsystemet vid	10%

snittlivslängd på	50000 tim
Omgivningstemperatur för bästa prestanda Tq	+25°C
Temperaturintervall vid drift	-30°C till +45°C
Driftdon	Inbyggt
Nätspänning	220–240V/50–60Hz
Dimring	DALI
Material	Rör: PC
Färg	Transparent
Optisk kupa	PC
Anslutning	Tryckanslutning (PI) eller anslutning med draggänga (PIP)
Underhåll	Verktygslös åtkomst för underhåll
Installation	Separat eller i serie: klicka fast armaturerna i förskruvade takfåsten eller nedpendlat montage med kedjor eller på ljusradssystem Möjlighet till genomgående kabel

Versions



PACIFIC LED WATERPROOF



PACIFIC LED CIRCULAR ECONOMY

Pacific LED gen4

Produktinformation



PacificLED_Gen4-WT470C-
DP02.jpg



PacificLED_Gen4-WT470C-
DP01.jpg



PacificLED gen4 WT470C bracket



PacificLED_Gen4-WT480C-
DP02.jpg



PacificLED_Gen4-WT480C-
DP01.jpg

Tillbehör



Ordercode 04121400

Pacific LED gen4

Användningsförhållanden

Lämplig för slumpmässig brytning	Inte tillämpbar
----------------------------------	-----------------

Användning och godkännande

Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08
Kod för kapslingsklass	IP66

Drift och elektricitet

Inspänning	220-240 V
------------	-----------

Allmän information

Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
CE-märkning	CE märkning
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Driftdon ingår	Ja
ENEC-märkning	ENEC märkning
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montage på lättantändlig yta
Glödtrådstest	Temperatur 850 °C, under 5 s
Utbytbar ljuskälla	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Init. Färgåtergivningindex	>80
Tolerans för ljusflöde	+/-7%

Mekanik och armaturhus

Färg	Vit
------	-----

Användningsförhållanden

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur	Max. dimringsnivå
910925863791	WT470C LED23S/840 PSU WB L1300	-25 till +45 °C	-
910925863792	WT470C LED23S/840 PSU WB L700	-25 till +45 °C	-
910925863793	WT470C LED23S/840 PSU WB TC L1300	-25 till +45 °C	-
910925863794	WT470C LED23S/840 PSU WB TW3 L1300	-25 till +45 °C	-
910925863795	WT470C LED23S/840 PSU VWB TC L1300	-25 till +45 °C	-
910925863796	WT470C LED23S/840 PSU VWB L1300	-25 till +45 °C	-
910925863797	WT470C LED23S/840 PSU WB TW1 L1300	-25 till +45 °C	-
910925863798	WT470C LED23S/840 PSU WB TC L700	-25 till +45 °C	-
910925863799	WT470C LED23S/840 PSU WB ELP3 L1300	0 till +35 °C	-
910925863801	WT470C LED23S/840 PSD WB L1300	-25 till +45 °C	1%
910925863802	WT470C LED23S/840 PSD WB L700	-25 till +45 °C	1%
910925863803	WT470C LED23S/840 PSD VWB L1300	-25 till +45 °C	1%
910925863804	WT470C LED23S/840 PSD VWB L700	-25 till +45 °C	1%
910925863805	WT470C LED35S/840 PSU WB TC L1600	-25 till +45 °C	-
910925863806	WT470C LED35S/840 PSU WB L1600	-25 till +45 °C	-
910925863807	WT470C LED35S/840 PSU WB TW3 L1600	-25 till +45 °C	-
910925863808	WT470C LED35S/865 PSU O TW3 L1600	-25 till +45 °C	-
910925863809	WT470C LED35S/840 PSU VWB L1600	-25 till +45 °C	-
910925863810	WT470C LED35S/840 PSU VWB TW1 L1600	-25 till +45 °C	-
910925863811	WT470C LED35S/840 PSU VWB TW3 L1600	-25 till +45 °C	-
910925863812	WT470C LED35S/840 PSU WB TW1 L1600	-25 till +45 °C	-
910925863813	WT470C LED35S/840 PSD WB L1600	-25 till +45 °C	1%
910925863814	WT470C LED35S/840 PSD WB TW1 L1600	-25 till +45 °C	1%
910925863815	WT470C LED35S/840 PSD VWB TW1 L1600	-25 till +45 °C	1%
910925863816	WT470C LED35S/840 PSD VWB L1600	-25 till +45 °C	1%
910925863817	WT470C LED35S/840 PSD WB TC5 L1600	-25 till +45 °C	1%
910925863818	WT470C LED35S/840 PSD O L1600	-25 till +45 °C	1%
910925863819	WT470C LED42S/840 PSU WB L1300	-25 till +45 °C	-
910925863820	WT470C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	-25 till +45 °C	-
910925863821	WT470C LED42S/840 PSU VWB L1300	-25 till +45 °C	-
910925863822	WT470C LED42S/840 PSU O L1300	-25 till +45 °C	-
910925863823	WT470C LED42S/840 PSU NB L1300	-25 till +45 °C	-
910925863824	WT470C LED42S/840 PSU WB TW1 L1300	-25 till +45 °C	-
910925863825	WT470C LED42S/840 PSU WB TC L1300	-25 till +45 °C	-
910925863826	WT470C LED42S/840 PSU O TC L1300	-25 till +45 °C	-
910925863827	WT470C LED42S/840 PSD WB L1300	-25 till +45 °C	1%
910925863828	WT470C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	-25 till +45 °C	1%
910925863829	WT470C LED42S/840 PSD VWB L1300	-25 till +45 °C	1%
910925863830	WT470C LED42S/840 PSD WB TC5 L1300	-25 till +45 °C	1%
910925863831	WT470C LED42S/840 PSD NB TC5 L1300	-25 till +45 °C	1%
910925863832	WT470C LED64S/840 PSU WB L1600	-25 till +45 °C	-
910925863833	WT470C LED64S/840 PSU NB L1600	-25 till +45 °C	-
910925863834	WT470C LED64S/840 PSU WB TW3 L1600	-25 till +45 °C	-
910925863835	WT470C LED64S/840 PSU VWB L1600	-25 till +45 °C	-
910925863836	WT470C LED64S/840 PSU NB TW3 L1600	-25 till +45 °C	-
910925863837	WT470C LED64S/840 PSU WB TC L1600	-25 till +45 °C	-
910925863838	WT470C LED64S/840 PSU WB TW1 L1600	-25 till +45 °C	-
910925863839	WT470C LED64S/840 PSU VWB TW3 L1600	-25 till +45 °C	-
910925863840	WT470C LED64S/840 PSU VWB TC L1600	-25 till +45 °C	-
910925863841	WT470C LED64S/840 PSU VWB TW1 L1600	-25 till +45 °C	-
910925863844	WT470C LED64S/840 PSU O L1600	-25 till +45 °C	-

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur	Max. dimringsnivå
910925863845	WT470C LED64S/840 PSU NB TC L1600	-25 till +45 °C	-
910925863846	WT470C LED64S/840 PSU NB TW1 L1600	-25 till +45 °C	-
910925863848	WT470C LED64S/840 PSU VWB ELP3 L1600	0 till +35 °C	-
910925863849	WT470C LED64S/840 PSU VWB ELP3 TC5 L1600	0 till +35 °C	-
910925863850	WT470C LED64S/840 PSU WB ELP3 TW3 L1600	0 till +35 °C	-
910925863851	WT470C LED64S/865 PSU VWB L1600	-25 till +45 °C	-
910925863852	WT470C LED64S/865 PSU WB ELP3 TW1 L1600	0 till +35 °C	-
910925863853	WT470C LED64S/865 PSU WB TW1 L1600	-25 till +45 °C	-
910925863854	WT470C LED64S/865 PSU NB ELP3 TW1 L1600	0 till +35 °C	-
910925863855	WT470C LED64S/865 PSU NB TW1 L1600	-25 till +45 °C	-
910925863856	WT470C LED64S/840 PSU NB ELP3 L1600	0 till +35 °C	-
910925863857	WT470C LED64S/840 PSU WB ELP3 L1600	0 till +35 °C	-
910925863858	WT470C LED64S/840 PSU WB ELP3 TW1 L1600	0 till +35 °C	-
910925863859	WT470C LED64S/840 PSD WB L1600	-25 till +45 °C	1%
910925863860	WT470C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	-25 till +45 °C	1%
910925863861	WT470C LED64S/840 PSD NB L1600	-25 till +45 °C	1%
910925863862	WT470C LED64S/840 PSD VWB L1600	-25 till +45 °C	1%
910925863863	WT470C LED64S/840 PSD WB TC5 L1600	-25 till +45 °C	1%
910925863864	WT470C LED64S/840 PSD NB TW1 L1600	-25 till +45 °C	1%
910925863865	WT470C LED64S/840 PSD VWB TW1 L1600	-25 till +45 °C	1%
910925863866	WT470C LED64S/840 PSD O L1600	-25 till +45 °C	1%
910925863867	WT470C LED64S/840 PSD VWB TC5 L1600	-25 till +45 °C	1%
910925863868	WT470C LED64S/865 PSD WB L1600	-25 till +45 °C	1%
910925863869	WT470C LED64S/865 PSD VWB L1600	-25 till +45 °C	1%
910925863870	WT470C LED64S/840 PSD NB ELD3 L1600	0 till +35 °C	1%
910925863871	WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 L1600	0 till +35 °C	1%
910925863872	WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 TW1 L1600	0 till +35 °C	1%
910925863873	WT470C LED80S/865 PSU WB L1600	-25 till +45 °C	-
910925863874	WT470C LED80S/840 PSU NB ELP3 T30 L1600	0 till +35 °C	-
910925863875	WT470C LED80S/840 PSU WB TW1 L1600	-25 till +45 °C	-
910925863876	WT470C LED80S/865 PSD WB TC5 L1600	-25 till +45 °C	1%
910925863877	WT470C LED80S/840 PSD VWB L1600	-25 till +45 °C	1%
910925863878	WT470C LED80S/840 PSD O L1600	-25 till +45 °C	1%
910925863879	WT471C LED23S/840 PSU WB TW3 L1300	-25 till +45 °C	-
910925863880	WT471C LED23S/840 PSD VWB L1300	-25 till +45 °C	1%
910925863881	WT471C LED42S/840 PSU WB L1300	-25 till +45 °C	-
910925863882	WT471C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	-25 till +45 °C	-
910925863883	WT471C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	-25 till +45 °C	1%
910925863884	WT471C LED64S/840 PSU WB L1600	-25 till +45 °C	-
910925863885	WT471C LED64S/840 PSU WB TW3 L1600	-25 till +45 °C	-
910925863886	WT471C LED64S/840 PSD WB L1600	-25 till +45 °C	1%
910925863887	WT471C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	-25 till +45 °C	1%
910925863888	WT471C LED64S/840 PSD NB L1600	-25 till +45 °C	1%
910925863889	WT471C LED64S/840 PSD VWB L1600	-25 till +45 °C	1%
910925863890	WT471C LED64S/840 PSD-CLO WB TW3 L1600	-25 till +45 °C	1%
910925863891	WT471C LED80S/840 PSU WB L1600	-25 till +45 °C	-
910925863892	WT471C LED80S/840 PSD WB TW1 L1600	-25 till +45 °C	1%
910925863893	WT480C LED64S/840 PSD WB L1600	-30 till +45 °C	1%
910925863894	WT480C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	-30 till +45 °C	1%
910925863895	WT480C LED64S/840 PSD NB L1600	-30 till +45 °C	1%
910925863896	WT480C LED64S/840 PSD VWB L1600	-30 till +45 °C	1%
910925863897	WT480C LED64S/840 PSD WB TC5 L1600	-30 till +45 °C	1%

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur	Max. dimringsnivå
910925863898	WT480C LED64S/840 PSD NB TW1 L1600	-30 till +45 °C	1%
910925863899	WT480C LED64S/840 PSD VWB TW1 L1600	-30 till +45 °C	1%
910925863901	WT480C LED64S/840 PSD O L1600	-30 till +45 °C	1%
910925863902	WT480C LED64S/840 PSD VWB TC5 L1600	-30 till +45 °C	1%
910925863903	WT480C LED80S/865 PSD WB TC5 L1600	-30 till +45 °C	1%
910925863904	WT481C LED64S/840 PSD WB L1600	-30 till +45 °C	1%

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Order Code	Full Product Name	Dimbar
910925863791	WT470C LED23S/840 PSU WB L1300	Nej	910925863834	WT470C LED64S/840 PSU WB TW3 L1600	Nej
910925863792	WT470C LED23S/840 PSU WB L700	Nej	910925863835	WT470C LED64S/840 PSU VWB L1600	Nej
910925863793	WT470C LED23S/840 PSU WB TC L1300	Nej	910925863836	WT470C LED64S/840 PSU NB TW3 L1600	Nej
910925863794	WT470C LED23S/840 PSU WB TW3 L1300	Nej	910925863837	WT470C LED64S/840 PSU WB TC L1600	Nej
910925863795	WT470C LED23S/840 PSU VWB TC L1300	Nej	910925863838	WT470C LED64S/840 PSU WB TW1 L1600	Nej
910925863796	WT470C LED23S/840 PSU VWB L1300	Nej	910925863839	WT470C LED64S/840 PSU VWB TW3 L1600	Nej
910925863797	WT470C LED23S/840 PSU WB TW1 L1300	Nej	910925863840	WT470C LED64S/840 PSU VWB TC L1600	Nej
910925863798	WT470C LED23S/840 PSU WB TC L700	Nej	910925863841	WT470C LED64S/840 PSU VWB TW1 L1600	Nej
910925863799	WT470C LED23S/840 PSU WB ELP3 L1300	Nej	910925863844	WT470C LED64S/840 PSU O L1600	Nej
910925863801	WT470C LED23S/840 PSD WB L1300	Ja	910925863845	WT470C LED64S/840 PSU NB TC L1600	Nej
910925863802	WT470C LED23S/840 PSD WB L700	Ja	910925863846	WT470C LED64S/840 PSU NB TW1 L1600	Nej
910925863803	WT470C LED23S/840 PSD VWB L1300	Ja	910925863848	WT470C LED64S/840 PSU VWB ELP3 L1600	Nej
910925863804	WT470C LED23S/840 PSD VWB L700	Ja	910925863849	WT470C LED64S/840 PSU VWB ELP3 TC5 L1600	Nej
910925863805	WT470C LED35S/840 PSU WB TC L1600	Nej	910925863850	WT470C LED64S/840 PSU WB ELP3 TW3 L1600	Nej
910925863806	WT470C LED35S/840 PSU WB L1600	Nej	910925863851	WT470C LED64S/865 PSU VWB L1600	Nej
910925863807	WT470C LED35S/840 PSU WB TW3 L1600	Nej	910925863852	WT470C LED64S/865 PSU WB ELP3 TW1 L1600	Nej
910925863808	WT470C LED35S/865 PSU O TW3 L1600	Nej	910925863853	WT470C LED64S/865 PSU WB TW1 L1600	Nej
910925863809	WT470C LED35S/840 PSU VWB L1600	Nej	910925863854	WT470C LED64S/865 PSU NB ELP3 TW1 L1600	Nej
910925863810	WT470C LED35S/840 PSU VWB TW1 L1600	Nej	910925863855	WT470C LED64S/865 PSU NB TW1 L1600	Nej
910925863811	WT470C LED35S/840 PSU VWB TW3 L1600	Nej	910925863856	WT470C LED64S/840 PSU NB ELP3 L1600	Nej
910925863812	WT470C LED35S/840 PSU WB TW1 L1600	Nej	910925863857	WT470C LED64S/840 PSU WB ELP3 L1600	Nej
910925863813	WT470C LED35S/840 PSD WB L1600	Ja	910925863858	WT470C LED64S/840 PSU WB ELP3 TW1 L1600	Nej
910925863814	WT470C LED35S/840 PSD WB TW1 L1600	Ja	910925863859	WT470C LED64S/840 PSD WB L1600	Ja
910925863815	WT470C LED35S/840 PSD VWB TW1 L1600	Ja	910925863860	WT470C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	Ja
910925863816	WT470C LED35S/840 PSD VWB L1600	Ja	910925863861	WT470C LED64S/840 PSD NB L1600	Ja
910925863817	WT470C LED35S/840 PSD WB TC5 L1600	Ja	910925863862	WT470C LED64S/840 PSD VWB L1600	Ja
910925863818	WT470C LED35S/840 PSD O L1600	Ja	910925863863	WT470C LED64S/840 PSD WB TC5 L1600	Ja
910925863819	WT470C LED42S/840 PSU WB L1300	Nej	910925863864	WT470C LED64S/840 PSD NB TW1 L1600	Ja
910925863820	WT470C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	Nej	910925863865	WT470C LED64S/840 PSD VWB TW1 L1600	Ja
910925863821	WT470C LED42S/840 PSU VWB L1300	Nej	910925863866	WT470C LED64S/840 PSD O L1600	Ja
910925863822	WT470C LED42S/840 PSU O L1300	Nej	910925863867	WT470C LED64S/840 PSD VWB TC5 L1600	Ja
910925863823	WT470C LED42S/840 PSU NB L1300	Nej	910925863868	WT470C LED64S/865 PSD WB L1600	Ja
910925863824	WT470C LED42S/840 PSU WB TW1 L1300	Nej	910925863869	WT470C LED64S/865 PSD VWB L1600	Ja
910925863825	WT470C LED42S/840 PSU WB TC L1300	Nej	910925863870	WT470C LED64S/840 PSD NB ELD3 L1600	Ja
910925863826	WT470C LED42S/840 PSU O TC L1300	Nej	910925863871	WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 L1600	Ja
910925863827	WT470C LED42S/840 PSD WB L1300	Ja	910925863872	WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 TW1 L1600	Ja
910925863828	WT470C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	Ja	910925863873	WT470C LED80S/865 PSU WB L1600	Nej
910925863829	WT470C LED42S/840 PSD VWB L1300	Ja	910925863874	WT470C LED80S/840 PSU NB ELP3 T30 L1600	Nej
910925863830	WT470C LED42S/840 PSD WB TC5 L1300	Ja	910925863875	WT470C LED80S/840 PSU WB TW1 L1600	Nej
910925863831	WT470C LED42S/840 PSD NB TC5 L1300	Ja	910925863876	WT470C LED80S/865 PSD WB TC5 L1600	Ja
910925863832	WT470C LED64S/840 PSU WB L1600	Nej	910925863877	WT470C LED80S/840 PSD VWB L1600	Ja
910925863833	WT470C LED64S/840 PSU NB L1600	Nej	910925863878	WT470C LED80S/840 PSD O L1600	Ja

Pacific LED gen4

Order Code	Full Product Name	Dimbar
910925863879	WT471C LED23S/840 PSU WB TW3 L1300	Nej
910925863880	WT471C LED23S/840 PSD VWB L1300	Ja
910925863881	WT471C LED42S/840 PSU WB L1300	Nej
910925863882	WT471C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	Nej
910925863883	WT471C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	Ja
910925863884	WT471C LED64S/840 PSU WB L1600	Nej
910925863885	WT471C LED64S/840 PSU WB TW3 L1600	Nej
910925863886	WT471C LED64S/840 PSD WB L1600	Ja
910925863887	WT471C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	Ja
910925863888	WT471C LED64S/840 PSD NB L1600	Ja
910925863889	WT471C LED64S/840 PSD VWB L1600	Ja
910925863890	WT471C LED64S/840 PSD-CLO WB TW3 L1600	Ja
910925863891	WT471C LED80S/840 PSU WB L1600	Nej

Order Code	Full Product Name	Dimbar
910925863892	WT471C LED80S/840 PSD WB TW1 L1600	Ja
910925863893	WT480C LED64S/840 PSD WB L1600	Ja
910925863894	WT480C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	Ja
910925863895	WT480C LED64S/840 PSD NB L1600	Ja
910925863896	WT480C LED64S/840 PSD VWB L1600	Ja
910925863897	WT480C LED64S/840 PSD WB TC5 L1600	Ja
910925863898	WT480C LED64S/840 PSD NB TW1 L1600	Ja
910925863899	WT480C LED64S/840 PSD VWB TW1 L1600	Ja
910925863901	WT480C LED64S/840 PSD O L1600	Ja
910925863902	WT480C LED64S/840 PSD VWB TC5 L1600	Ja
910925863903	WT480C LED80S/865 PSD WB TC5 L1600	Ja
910925863904	WT481C LED64S/840 PSD WB L1600	Ja

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Optiktyp	Produktfamiljskod
910925863791	WT470C LED23S/840 PSU WB L1300	WB	WT470C
910925863792	WT470C LED23S/840 PSU WB L700	WB	WT470C
910925863793	WT470C LED23S/840 PSU WB TC L1300	WB	WT470C
910925863794	WT470C LED23S/840 PSU WB TW3 L1300	WB	WT470C
910925863795	WT470C LED23S/840 PSU VWB TC L1300	VWB	WT470C
910925863796	WT470C LED23S/840 PSU VWB L1300	VWB	WT470C
910925863797	WT470C LED23S/840 PSU WB TW1 L1300	WB	WT470C
910925863798	WT470C LED23S/840 PSU WB TC L700	WB	WT470C
910925863799	WT470C LED23S/840 PSU WB ELP3 L1300	WB	WT470C
910925863801	WT470C LED23S/840 PSD WB L1300	WB	WT470C
910925863802	WT470C LED23S/840 PSD WB L700	WB	WT470C
910925863803	WT470C LED23S/840 PSD VWB L1300	VWB	WT470C
910925863804	WT470C LED23S/840 PSD VWB L700	VWB	WT470C
910925863805	WT470C LED35S/840 PSU WB TC L1600	WB	WT470C
910925863806	WT470C LED35S/840 PSU WB L1600	WB	WT470C
910925863807	WT470C LED35S/840 PSU WB TW3 L1600	WB	WT470C
910925863808	WT470C LED35S/865 PSU O TW3 L1600	vit reflektor och opal kupa	WT470C

Order Code	Full Product Name	Optiktyp	Produktfamiljskod
910925863809	WT470C LED35S/840 PSU VWB L1600	VWB	WT470C
910925863810	WT470C LED35S/840 PSU VWB TW1 L1600	VWB	WT470C
910925863811	WT470C LED35S/840 PSU VWB TW3 L1600	VWB	WT470C
910925863812	WT470C LED35S/840 PSU WB TW1 L1600	WB	WT470C
910925863813	WT470C LED35S/840 PSD WB L1600	WB	WT470C
910925863814	WT470C LED35S/840 PSD WB TW1 L1600	WB	WT470C
910925863815	WT470C LED35S/840 PSD VWB TW1 L1600	VWB	WT470C
910925863816	WT470C LED35S/840 PSD VWB L1600	VWB	WT470C
910925863817	WT470C LED35S/840 PSD WB TC5 L1600	WB	WT470C
910925863818	WT470C LED35S/840 PSD O L1600	vit reflektor och opal kupa	WT470C
910925863819	WT470C LED42S/840 PSU WB L1300	WB	WT470C
910925863820	WT470C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	WB	WT470C
910925863821	WT470C LED42S/840 PSU VWB L1300	VWB	WT470C
910925863822	WT470C LED42S/840 PSU O L1300	vit reflektor och opal kupa	WT470C
910925863823	WT470C LED42S/840 PSU NB L1300	NB	WT470C
910925863824	WT470C LED42S/840 PSU WB TW1 L1300	WB	WT470C

Pacific LED gen4

Order Code	Full Product Name	Optiktyp	Produktfamiljskod
910925863825	WT470C LED42S/840 PSU WB TC L1300	WB	WT470C
910925863826	WT470C LED42S/840 PSU O TC L1300	vit reflektor och opal kupa	WT470C
910925863827	WT470C LED42S/840 PSD WB L1300	WB	WT470C
910925863828	WT470C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	WB	WT470C
910925863829	WT470C LED42S/840 PSD VWB L1300	VWB	WT470C
910925863830	WT470C LED42S/840 PSD WB TC5 L1300	WB	WT470C
910925863831	WT470C LED42S/840 PSD NB TC5 L1300	NB	WT470C
910925863832	WT470C LED64S/840 PSU WB L1600	WB	WT470C
910925863833	WT470C LED64S/840 PSU NB L1600	NB	WT470C
910925863834	WT470C LED64S/840 PSU WB TW3 L1600	WB	WT470C
910925863835	WT470C LED64S/840 PSU VWB L1600	VWB	WT470C
910925863836	WT470C LED64S/840 PSU NB TW3 L1600	NB	WT470C
910925863837	WT470C LED64S/840 PSU WB TC L1600	WB	WT470C
910925863838	WT470C LED64S/840 PSU WB TW1 L1600	WB	WT470C
910925863839	WT470C LED64S/840 PSU VWB TW3 L1600	VWB	WT470C
910925863840	WT470C LED64S/840 PSU VWB TC L1600	VWB	WT470C
910925863841	WT470C LED64S/840 PSU VWB TW1 L1600	VWB	WT470C
910925863844	WT470C LED64S/840 PSU O L1600	vit reflektor och opal kupa	WT470C
910925863845	WT470C LED64S/840 PSU NB TC L1600	NB	WT470C
910925863846	WT470C LED64S/840 PSU NB TW1 L1600	NB	WT470C
910925863848	WT470C LED64S/840 PSU VWB ELP3 L1600	VWB	WT470C
910925863849	WT470C LED64S/840 PSU VWB ELP3 TC5 L1600	VWB	WT470C
910925863850	WT470C LED64S/840 PSU WB ELP3 TW3 L1600	WB	WT470C
910925863851	WT470C LED64S/865 PSU VWB L1600	VWB	WT470C
910925863852	WT470C LED64S/865 PSU WB ELP3 TW1 L1600	WB	WT470C

Order Code	Full Product Name	Optiktyp	Produktfamiljskod
910925863853	WT470C LED64S/865 PSU WB TW1 L1600	WB	WT470C
910925863854	WT470C LED64S/865 PSU NB ELP3 TW1 L1600	NB	WT470C
910925863855	WT470C LED64S/865 PSU NB TW1 L1600	NB	WT470C
910925863856	WT470C LED64S/840 PSU NB ELP3 L1600	NB	WT470C
910925863857	WT470C LED64S/840 PSU WB ELP3 L1600	WB	WT470C
910925863858	WT470C LED64S/840 PSU WB ELP3 TW1 L1600	WB	WT470C
910925863859	WT470C LED64S/840 PSD WB L1600	WB	WT470C
910925863860	WT470C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	WB	WT470C
910925863861	WT470C LED64S/840 PSD NB L1600	NB	WT470C
910925863862	WT470C LED64S/840 PSD VWB L1600	VWB	WT470C
910925863863	WT470C LED64S/840 PSD WB TC5 L1600	WB	WT470C
910925863864	WT470C LED64S/840 PSD NB TW1 L1600	NB	WT470C
910925863865	WT470C LED64S/840 PSD VWB TW1 L1600	VWB	WT470C
910925863866	WT470C LED64S/840 PSD O L1600	vit reflektor och opal kupa	WT470C
910925863867	WT470C LED64S/840 PSD VWB TC5 L1600	VWB	WT470C
910925863868	WT470C LED64S/865 PSD WB L1600	WB	WT470C
910925863869	WT470C LED64S/865 PSD VWB L1600	VWB	WT470C
910925863870	WT470C LED64S/840 PSD NB ELD3 L1600	NB	WT470C
910925863871	WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 L1600	WB	WT470C
910925863872	WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 TW1 L1600	WB	WT470C
910925863873	WT470C LED80S/865 PSU WB L1600	WB	WT470C
910925863874	WT470C LED80S/840 PSU NB ELP3 T30 L1600	NB	WT470C
910925863875	WT470C LED80S/840 PSU WB TW1 L1600	WB	WT470C
910925863876	WT470C LED80S/865 PSD WB TC5 L1600	WB	WT470C
910925863877	WT470C LED80S/840 PSD VWB L1600	VWB	WT470C

Pacific LED gen4

Order Code	Full Product Name	Optiktyp	Produktfamiljskod
910925863878	WT470C LED80S/840 PSD O L1600	vit reflektor och opal kupa	WT470C
910925863879	WT471C LED23S/840 PSU WB TW3 L1300	WB	WT471C
910925863880	WT471C LED23S/840 PSD VWB L1300	VWB	WT471C
910925863881	WT471C LED42S/840 PSU WB L1300	WB	WT471C
910925863882	WT471C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	WB	WT471C
910925863883	WT471C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	WB	WT471C
910925863884	WT471C LED64S/840 PSU WB L1600	WB	WT471C
910925863885	WT471C LED64S/840 PSU WB TW3 L1600	WB	WT471C
910925863886	WT471C LED64S/840 PSD WB L1600	WB	WT471C
910925863887	WT471C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	WB	WT471C
910925863888	WT471C LED64S/840 PSD NB L1600	NB	WT471C
910925863889	WT471C LED64S/840 PSD VWB L1600	VWB	WT471C
910925863890	WT471C LED64S/840 PSD-CLO WB TW3 L1600	WB	WT471C

Order Code	Full Product Name	Optiktyp	Produktfamiljskod
910925863891	WT471C LED80S/840 PSU WB L1600	WB	WT471C
910925863892	WT471C LED80S/840 PSD WB TW1 L1600	WB	WT471C
910925863893	WT480C LED64S/840 PSD WB L1600	WB	WT480C
910925863894	WT480C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	WB	WT480C
910925863895	WT480C LED64S/840 PSD NB L1600	NB	WT480C
910925863896	WT480C LED64S/840 PSD VWB L1600	VWB	WT480C
910925863897	WT480C LED64S/840 PSD WB TC5 L1600	WB	WT480C
910925863898	WT480C LED64S/840 PSD NB TW1 L1600	NB	WT480C
910925863899	WT480C LED64S/840 PSD VWB TW1 L1600	VWB	WT480C
910925863901	WT480C LED64S/840 PSD O L1600	vit reflektor och opal kupa	WT480C
910925863902	WT480C LED64S/840 PSD VWB TC5 L1600	VWB	WT480C
910925863903	WT480C LED80S/865 PSD WB TC5 L1600	WB	WT480C
910925863904	WT481C LED64S/840 PSD WB L1600	WB	WT481C

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Init. Korr. Färgtemperatur	Initialt LED-ljusutbyte	Initialt ljusflöde	Initial ineffekt
910925863791	WT470C LED23S/840 PSU WB L1300	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
910925863792	WT470C LED23S/840 PSU WB L700	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
910925863793	WT470C LED23S/840 PSU WB TC L1300	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
910925863794	WT470C LED23S/840 PSU WB TW3 L1300	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
910925863795	WT470C LED23S/840 PSU VWB TC L1300	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
910925863796	WT470C LED23S/840	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W

Order Code	Full Product Name	Init. Korr. Färgtemperatur	Initialt LED-ljusutbyte	Initialt ljusflöde	Initial ineffekt
910925863797	WT470C LED23S/840 PSU WB TW1 L1300	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
910925863798	WT470C LED23S/840 PSU WB TC L700	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
910925863799	WT470C LED23S/840 PSU WB ELP3 L1300	4000 K	143 lm/W	2358 lm	20.4 W
910925863801	WT470C LED23S/840 PSD WB L1300	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
910925863802	WT470C LED23S/840 PSD WB L700	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W

Pacific LED gen4

Order Code	Full Product Name	Init. Korr. Färgtemperatur	Initialt LED-ljusutbyte	Initialt ljusflöde	Initial ineffekt
910925863803	WT470C LED23S/840 PSD VWB L1300	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
910925863804	WT470C LED23S/840 PSD VWB L700	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
910925863805	WT470C LED35S/840 PSU WB TC L1600	4000 K	143 lm/W	3500 lm	24.5 W
910925863806	WT470C LED35S/840 PSU WB L1600	4000 K	147 lm/W	3600 lm	24.5 W
910925863807	WT470C LED35S/840 PSU WB TW3 L1600	4000 K	147 lm/W	3600 lm	24.5 W
910925863808	WT470C LED35S/865 PSU O TW3 L1600	6500 K	139 lm/W	3400 lm	24.5 W
910925863809	WT470C LED35S/840 PSU VWB L1600	4000 K	143 lm/W	3500 lm	24.5 W
910925863810	WT470C LED35S/840 PSU VWB TW1 L1600	4000 K	143 lm/W	3500 lm	24.5 W
910925863811	WT470C LED35S/840 PSU VWB TW3 L1600	4000 K	143 lm/W	3500 lm	24.5 W
910925863812	WT470C LED35S/840 PSU WB TW1 L1600	4000 K	147 lm/W	3600 lm	24.5 W
910925863813	WT470C LED35S/840 PSD WB L1600	4000 K	147 lm/W	3600 lm	24.5 W
910925863814	WT470C LED35S/840 PSD WB TW1 L1600	4000 K	147 lm/W	3600 lm	24.5 W
910925863815	WT470C LED35S/840 PSD VWB TW1 L1600	4000 K	143 lm/W	3500 lm	24.5 W

Order Code	Full Product Name	Init. Korr. Färgtemperatur	Initialt LED-ljusutbyte	Initialt ljusflöde	Initial ineffekt
910925863816	WT470C LED35S/840 PSD VWB L1600	4000 K	143 lm/W	3500 lm	24.5 W
910925863817	WT470C LED35S/840 PSD WB TC5 L1600	4000 K	147 lm/W	3600 lm	24.5 W
910925863818	WT470C LED35S/840 PSD O L1600	4000 K	139 lm/W	3400 lm	24.5 W
910925863819	WT470C LED42S/840 PSU WB L1300	4000 K	141 lm/W	4300 lm	30.5 W
910925863820	WT470C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	4000 K	141 lm/W	4300 lm	30.5 W
910925863821	WT470C LED42S/840 PSU VWB L1300	4000 K	138 lm/W	4200 lm	30.5 W
910925863822	WT470C LED42S/840 PSU O L1300	4000 K	131 lm/W	4000 lm	30.5 W
910925863823	WT470C LED42S/840 PSU NB L1300	4000 K	141 lm/W	4300 lm	30.5 W
910925863824	WT470C LED42S/840 PSU WB TW1 L1300	4000 K	141 lm/W	4300 lm	30.5 W
910925863825	WT470C LED42S/840 PSU WB TC L1300	4000 K	141 lm/W	4300 lm	30.5 W
910925863826	WT470C LED42S/840 PSU O TC L1300	4000 K	131 lm/W	4000 lm	30.5 W
910925863827	WT470C LED42S/840 PSD WB L1300	4000 K	141 lm/W	4300 lm	30.5 W
910925863828	WT470C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	4000 K	141 lm/W	4300 lm	30.5 W
910925863829	WT470C LED42S/840 PSD VWB L1300	4000 K	138 lm/W	4200 lm	30.5 W

Pacific LED gen4

Order Code	Full Product Name	Init. Korr. Färgtemperatur	Initialt LED-ljusutbyte	Initialt ljusflöde	Initial ineffekt
910925863830	WT470C LED42S/840 PSD WB TC5 L1300	4000 K	141 lm/W	4300 lm	30.5 W
910925863831	WT470C LED42S/840 PSD NB TC5 L1300	4000 K	141 lm/W	4300 lm	30.5 W
910925863832	WT470C LED64S/840 PSU WB L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
910925863833	WT470C LED64S/840 PSU NB L1600	4000 K	142 lm/W	6600 lm	46.5 W
910925863834	WT470C LED64S/840 PSU WB TW3 L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
910925863835	WT470C LED64S/840 PSU VWB L1600	4000 K	138 lm/W	6400 lm	46.5 W
910925863836	WT470C LED64S/840 PSU NB TW3 L1600	4000 K	142 lm/W	6600 lm	46.5 W
910925863837	WT470C LED64S/840 PSU WB TC L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
910925863838	WT470C LED64S/840 PSU WB TW1 L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
910925863839	WT470C LED64S/840 PSU VWB TW3 L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
910925863840	WT470C LED64S/840 PSU VWB TC L1600	4000 K	138 lm/W	6400 lm	46.5 W
910925863841	WT470C LED64S/840 PSU VWB TW1 L1600	4000 K	138 lm/W	6400 lm	46.5 W
910925863844	WT470C LED64S/840 PSU O L1600	4000 K	131 lm/W	6100 lm	46.5 W
910925863845	WT470C LED64S/840	4000 K	142 lm/W	6600 lm	46.5 W

Order Code	Full Product Name	Init. Korr. Färgtemperatur	Initialt LED-ljusutbyte	Initialt ljusflöde	Initial ineffekt
	PSU NB TC L1600				
910925863846	WT470C LED64S/840 PSU NB TW1 L1600	4000 K	142 lm/W	6600 lm	46.5 W
910925863848	WT470C LED64S/840 PSU VWB ELP3 L1600	4000 K	127 lm/W	6400 lm	50.5 W
910925863849	WT470C LED64S/840 PSU VWB ELP3 TC5 L1600	4000 K	129 lm/W	6500 lm	50.5 W
910925863850	WT470C LED64S/840 PSU WB ELP3 TW3 L1600	4000 K	129 lm/W	6500 lm	50.5 W
910925863851	WT470C LED64S/865 PSU VWB L1600	6500 K	138 lm/W	6400 lm	46.5 W
910925863852	WT470C LED64S/865 PSU WB ELP3 TW1 L1600	6500 K	129 lm/W	6500 lm	50.5 W
910925863853	WT470C LED64S/865 PSU WB TW1 L1600	6500 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
910925863854	WT470C LED64S/865 PSU NB ELP3 TW1 L1600	6500 K	131 lm/W	6600 lm	50.5 W
910925863855	WT470C LED64S/865 PSU NB TW1 L1600	6500 K	142 lm/W	6600 lm	46.5 W
910925863856	WT470C LED64S/840 PSU NB ELP3 L1600	4000 K	131 lm/W	6600 lm	50.5 W
910925863857	WT470C LED64S/840 PSU WB ELP3 L1600	4000 K	129 lm/W	6500 lm	50.5 W
910925863858	WT470C LED64S/840 PSU WB ELP3 TW1 L1600	4000 K	129 lm/W	6500 lm	50.5 W

Pacific LED gen4

Order Code	Full Product Name	Init. Korr. Färgtemperatur	Initialt LED-ljusutbyte	Initialt ljusflöde	Initial ineffekt
910925863859	WT470C LED64S/840 PSD WB L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
910925863860	WT470C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
910925863861	WT470C LED64S/840 PSD NB L1600	4000 K	142 lm/W	6600 lm	46.5 W
910925863862	WT470C LED64S/840 PSD VWB L1600	4000 K	138 lm/W	6400 lm	46.5 W
910925863863	WT470C LED64S/840 PSD WB TC5 L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
910925863864	WT470C LED64S/840 PSD NB TW1 L1600	4000 K	142 lm/W	6600 lm	46.5 W
910925863865	WT470C LED64S/840 PSD VWB TW1 L1600	4000 K	138 lm/W	6400 lm	46.5 W
910925863866	WT470C LED64S/840 PSD O L1600	4000 K	131 lm/W	6100 lm	46.5 W
910925863867	WT470C LED64S/840 PSD VWB TC5 L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
910925863868	WT470C LED64S/865 PSD WB L1600	6500 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
910925863869	WT470C LED64S/865 PSD VWB L1600	6500 K	138 lm/W	6400 lm	46.5 W
910925863870	WT470C LED64S/840 PSD NB ELD3 L1600	4000 K	131 lm/W	6600 lm	50.5 W
910925863871	WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 L1600	4000 K	129 lm/W	6500 lm	50.5 W

Order Code	Full Product Name	Init. Korr. Färgtemperatur	Initialt LED-ljusutbyte	Initialt ljusflöde	Initial ineffekt
910925863872	WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 TW1 L1600	4000 K	129 lm/W	6500 lm	50.5 W
910925863873	WT470C LED80S/865 PSU WB L1600	6500 K	138 lm/W	8000 lm	58 W
910925863874	WT470C LED80S/840 PSU NB ELP3 T30 L1600	4000 K	131 lm/W	8100 lm	62 W
910925863875	WT470C LED80S/840 PSU WB TW1 L1600	4000 K	138 lm/W	8000 lm	58 W
910925863876	WT470C LED80S/865 PSD WB TC5 L1600	6500 K	138 lm/W	8000 lm	58 W
910925863877	WT470C LED80S/840 PSD VWB L1600	4000 K	138 lm/W	8000 lm	58 W
910925863878	WT470C LED80S/840 PSD O L1600	4000 K	129 lm/W	7500 lm	58 W
910925863879	WT471C LED23S/840 PSU WB TW3 L1300	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
910925863880	WT471C LED23S/840 PSD VWB L1300	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
910925863881	WT471C LED42S/840 PSU WB L1300	4000 K	141 lm/W	4300 lm	30.5 W
910925863882	WT471C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	4000 K	141 lm/W	4300 lm	30.5 W
910925863883	WT471C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	4000 K	141 lm/W	4300 lm	30.5 W
910925863884	WT471C LED64S/840 PSU WB L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
910925863885	WT471C LED64S/840	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W

Pacific LED gen4

Order Code	Full Product Name	Init. Korr. Färgtemperatur	Initialt LED-ljusutbyte	Initialt ljusflöde	Initial ineffekt	Order Code	Full Product Name	Init. Korr. Färgtemperatur	Initialt LED-ljusutbyte	Initialt ljusflöde	Initial ineffekt
	PSU WB TW3 L1600						PSD WB TW1 L1600				
910925863886	WT471C LED64S/840 PSD WB L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W	910925863895	WT480C LED64S/840 PSD NB L1600	4000 K	142 lm/W	6600 lm	46.5 W
910925863887	WT471C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W	910925863896	WT480C LED64S/840 PSD VWB L1600	4000 K	138 lm/W	6400 lm	46.5 W
910925863888	WT471C LED64S/840 PSD NB L1600	4000 K	142 lm/W	6600 lm	46.5 W	910925863897	WT480C LED64S/840 PSD WB TC5 L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
910925863889	WT471C LED64S/840 PSD VWB L1600	4000 K	138 lm/W	6400 lm	46.5 W	910925863898	WT480C LED64S/840 PSD NB TW1 L1600	4000 K	142 lm/W	6600 lm	46.5 W
910925863890	WT471C LED64S/840 PSD-CLO WB TW3 L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W	910925863899	WT480C LED64S/840 PSD VWB TW1 L1600	4000 K	138 lm/W	6400 lm	46.5 W
910925863891	WT471C LED80S/840 PSU WB L1600	4000 K	138 lm/W	8000 lm	58 W	910925863901	WT480C LED64S/840 PSD O L1600	4000 K	131 lm/W	6100 lm	46.5 W
910925863892	WT471C LED80S/840 PSD WB TW1 L1600	4000 K	138 lm/W	8000 lm	58 W	910925863902	WT480C LED64S/840 PSD VWB TC5 L1600	4000 K	138 lm/W	6400 lm	46.5 W
910925863893	WT480C LED64S/840 PSD WB L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W	910925863903	WT480C LED80S/865 PSD WB TC5 L1600	6500 K	138 lm/W	8000 lm	58 W
910925863894	WT480C LED64S/840	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W	910925863904	WT481C LED64S/840 PSD WB L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W

